



CoreLine Industriarmatur: Nem installation. Fremragende belysning.

CoreLine Industriarmatur

CoreLine Industriarmatur lever op til løftet om innovative, brugervenlige armaturer i høj kvalitet. Coreline Industriarmatur er et pålideligt, effektivt lysarmatur med en meget lang levetid, som fås i to versioner for at imødekomme forskellige anvendelsesformål. Det ammoniakbestandige og forseglede lysarmatur (PMMA-rør) er velegnet til belysningsløsninger til dyr, kreaturer og fødevarer, mens PC-versionen tilbyder et moderne og industrielt design, der er velegnet til mange forskellige typer almen belysning. Begge versioner har høj beskyttelse mod støv, vand og stød, hvilket gør dem relevante til specifikke anvendelser. CoreLine Industriarmatur WT210C-lysarmaturer giver energibesparelser og mindre vedligeholdelse. Samtidig kan de installeres på næsten ingen tid og uden værktøj, takket være forudinstalleret ledningsgennemføring og et eksternt stik, hvilket betyder, at lysarmaturet ikke skal åbnes. Disse vandtætte belysningsløsninger er fleksible at montere i loftet eller ophængt i både indendørs og udendørs miljøer.

Fordele

- Lavere energi- og vedligeholdelsesomkostninger
- Hurtig installation uden brug af værktøj på lofter eller pendelmontering (indendørs og udendørs)
- Fleksibel montering - drejelige, frit placerbare monteringsbeslag
- Ideel til anvendelser med kreaturer (landbrug) og fødevarer - forseglet, ammoniak-resistent version (PMMA)
- Moderne industrielt design af PC-version, som er velegnet til haller, gangarealer og almen belysning

Funktioner

- WT210C fås i 2 versioner: Ammoniak-resistent, forseglet PMMA og polykarbonatdæksel (PC)
- Høj grad af beskyttelse mod vand, støv og slag: IP67/IP69K/IK06 (PMMA), IP68/IK10 (PC)
- Lang levetid og høj effektivitet: 50.000 timer med en lysstrøm på 80 % af startniveauet; op til 130 lm/W
- Monteringsbeslag af rustfrit stål (316) og valgfri pendelmonteringssæt til indendørs og udendørs installation
- Ledningsføring installeret med eksternt push-in-stik for hurtig installation

Anvendelsesområder

- Fødevarerindustrien (PMMA-version)
- Dyrebrug (PMMA-version)
- Haller og gangarealer (PC-version)
- (Delvis) åbne parkeringspladser, garager
- Værksteder
- Almen belysning

Versions



Standard product photo, CoreLine
tubular waterproof PC, L1200







Standard product photo, CoreLine
tubular waterproof PC, L1500



Standard product photo, CoreLine
tubular waterproof PMMA, L1200

Målskitse



Oplysninger om produktet




CoreLine tubular waterproof on a suspension wire



CoreLine tubular waterproof, easy connection



CoreLine tubular waterproof on a suspension chain



CoreLine tubular waterproof on a suspension wire

Oplysninger om produktet



CoreLine tubular waterproof on a suspension chain

CoreLine tubular waterproof, installation



CoreLine tubular waterproof, installation

CoreLine tubular waterproof, easy connection



Generelle oplysninger	
Driver inkluderet	Ja
Udskiftelig lyskilde	Nej
Antal forkoblingsenheder	1 enhed
Lysteknisk	
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K
Farvegengivelsesindeks (CRI)	>80
Optiktype	Meget bred stråle
Drift og el	
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse I
Indgangsspænding	220 til 240 V
Linjefrekvens	50 or 60 Hz
Velegnet til tilfældigt skift	Ikke relevant
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej
Maksimalt dæmpningsniveau	Ikke relevant
Mekanik og armaturhus	
Farve på armaturhus	Hvid
Godkendelse og anvendelsesområde	
Omgivelsestemperaturområde	-20 til +40 °C
CE-mærke	Ja
ENEC-mærke	ENEC-mærke
Flimmerværdi (PstLM)	1
Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	1,6
Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)	
Indledende kromaticitet	(0.38,0.38)SDCM3
Lysstrømtolerance	+/-10%

Lysteknisk

Order Code	Full Product Name	Lyseffekt (nominel) (nom.)	Lysstrøm
911401828084	WT210C LED50S/840 PSU TW1 PC L1200	128 lm/W	5.000 lm
911401827984	WT210C LED70S/840 PSU TW1 PMMA L1500	130 lm/W	7.000 lm
911401860284	WT210C LED39S/840 PSU TW1 PMMA L1500	139 lm/W	3.900 lm
911401828184	WT210C LED70S/840 PSU TW1 PC L1500	130 lm/W	7.000 lm
911401827884	WT210C LED50S/840 PSU TW1 PMMA L1200	128 lm/W	5.000 lm

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
911401828084	WT210C LED50S/840 PSU TW1 PC L1200	39 W
911401827984	WT210C LED70S/840 PSU TW1 PMMA L1500	54 W
911401860284	WT210C LED39S/840 PSU TW1 PMMA L1500	28 W

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
911401828184	WT210C LED70S/840 PSU TW1 PC L1500	54 W
911401827884	WT210C LED50S/840 PSU TW1 PMMA L1200	39 W

Mekanik og armaturhus


Order Code	Full Product Name	Kode for mekanisk stødbeskyttelse	Kode for indtrængningsbeskyttelse
911401828084	WT210C LED50S/840 PSU TW1 PC L1200	IK10	IP68
911401827984	WT210C LED70S/840 PSU TW1 PMMA L1500	IK06	IP69K
911401860284	WT210C LED39S/840 PSU TW1 PMMA L1500	IK06	IP69K

Order Code	Full Product Name	Kode for mekanisk stødbeskyttelse	Kode for indtrængningsbeskyttelse
911401828184	WT210C LED70S/840 PSU TW1 PC L1500	IK10	IP68
911401827884	WT210C LED50S/840 PSU TW1 PMMA L1200	IK06	IP69K


Godkendelse og anvendelsesområde

Order Code	Full Product Name	Mærke for brændbarhed	Glødetrådstest	Order Code	Full Product Name	Mærke for brændbarhed	Glødetrådstest
911401828084	WT210C LED50S/840 PSU TW1 PC L1200	Til montering på normaltændelige overflader	Temperatur 850 °C, varighed 30 s	911401828184	WT210C LED70S/840 PSU TW1 PC L1500	Til montering på normaltændelige overflader	Temperatur 850 °C, varighed 30 s
911401827984	WT210C LED70S/840 PSU TW1 PMMA L1500	Til montering på letantændelige overflader	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	911401827884	WT210C LED50S/840 PSU TW1 PMMA L1200	Til montering på letantændelige overflader	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
911401860284	WT210C LED39S/840 PSU TW1 PMMA L1500	Til montering på letantændelige overflader	Temperatur 650 °C, varighed 30 s				


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - null - 911401827984




Polar Normal (separate) - null - 911401827884



Polar Normal (separate) - null - 911401828084



Polar Normal (separate) - null - 911401828184



Polar Normal (separate) - null - 911401860284

