



CoreLine Tubular Waterproof: könnyen szerelhető, kiváló minőségű világítás.

CoreLine cső alakú, vízálló

A CoreLine Tubular Waterproof a CoreLine termékcsalád ígéretéhez hűen innovatív, egyszerűen használható és kiváló minőségű világítótesteket biztosít. Megbízható, rendkívül hatékony, nagyon hosszú élettartamú lámpatest. A CoreLine Tubular Waterproof kélt változatban kapható, hogy kielégítse a különféle alkalmazási területek igényeit. Az ammóniaálló, zárt lámpatest (PMMA cső) állatok, állattartó telepek és élelmiszeripari alkalmazási területek megvilágítására alkalmas, a PC változat pedig olyan modern, ipari kialakítású, amely a terméket az általános világítási alkalmazási területek széles körében teszi használhatóvá. Mindkét változat jelentős mértékben védett a por, a víz és az ütés ellen, így speciális alkalmazási területeken is megfelelőek lehetnek. A CoreLine Tubular Waterproof WT210C lámpatestek energiamegtakarítást biztosítanak, és kevesebb karbantartást igényelnek. Ugyanakkor az előre beépített átmenő vezetékezésnek és a külső csatlakozónak köszönhetően szinte pillanatok alatt, szerszám nélkül felszerelhetők, vagyis felszereléskor nem kell kinyitni a lámpatestet. Ezek a vízálló világítástechnikai megoldások rugalmasan mennyezetre szerelhetők vagy függeszthetők beltéri és kültéri környezetben egyaránt.

CoreLine cső alakú, vízálló

Előnyök

- Csökkenti az áram- és karbantartási költségeket
- Gyors, szerszámot nem igénylő szerelés mennyezetre vagy függesztve (beltérben és kültéren egyaránt)
- Rugalmas rögzítés – forgatható, szabadon elhelyezhető rögzítőelemek
- Ideális állattenyésztési (állattartó gazdaságbeli) és élelmiszeripari alkalmazási területeken – zárt, ammóniaálló változat (PMMA)
- Modern, ipari kivitelű, PC változat, termekbe, közlekedőhelyiségekbe és általános világításra alkalmas

Szolgáltatások

- A WT210C 2 változatban kapható: ammóniaálló, zárt PMMA és polikarbonát fedelű (PC)
- Magas fokú védelem víz, por és ütés ellen: IP67/IP69K/IK06 (PMMA), IP68/IK10 (PC)
- Hosszú élettartam és nagy hatásfok: 50 000 óra a kezdeti szinthez viszonyítva legalább 80%-os fluxus mellett; 130 lm/W-ig
- Rozsdamentes acél (316) rögzítőelemek és külön rendelhető függesztőkészletek beltéri és kültéri felszereléshez
- A gyors szerelést előre felszerelt, külső gyorscsatlakozó és átmenő vezetékezés biztosítja

Alkalmazás

- Élelmiszeripar (PMMA változat)
- Állattartó telepek (PMMA verzió)
- Termek és közlekedőhelyiségek (PC változat)
- (Félig) nyitott parkolók, garázsok
- Műhelyek
- Általános világítás

Versions



Standard product photo, CoreLine
tubular waterproof PC, L1200







Standard product photo, CoreLine
tubular waterproof PC, L1500



Standard product photo, CoreLine
tubular waterproof PMMA, L1200

CoreLine cső alakú, vízálló

Méretezett rajza



Termék részletei




CoreLine tubular waterproof on a suspension wire



CoreLine tubular waterproof, easy connection



CoreLine tubular waterproof on a suspension chain



CoreLine tubular waterproof on a suspension wire

CoreLine cső alakú, vízálló

Termék részletei



CoreLine tubular waterproof on a suspension chain

CoreLine tubular waterproof, installation



CoreLine tubular waterproof, installation

CoreLine tubular waterproof, easy connection



CoreLine cső alakú, vízálló

Általános információ	
Előtét mellékelve	Igen
Cserélhető fényforrás	Nem
Előtét egységek száma	1 egység
Technikai adatok	
Korrelált színhőmérséklet (névleges)	4000 K
Színvisszaadási index (CRI)	>80
Az optika típusa	Nagyon széles sugárzási szög
Működtetés és elektronika	
IEC védelmi osztály	I. biztonsági osztály
Bemeneti feszültség	220–240 V
Hálózati frekvencia	50 or 60 Hz
Véletlenszerű váltásra alkalmas	Nem alkalmazható
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Nem
Maximális szabályozási szint	Nem alkalmazható
Mechanika és tokozás	
Ház színe	Fehér
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Környezeti hőmérséklet-tartomány	–20 – +40 °C
CE jelölés	Igen
ENEC jel	ENEC-jel
Villogás (PstLM)	1
Stroboszkóp hatás (SVM)	1,6
Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)	
Kezdeti színérték	(0.38,0.38)SDCM3
Fényáram-tolerancia	+/-10%

Technikai adatok

Order Code	Full Product Name	Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	Fényáram
94737599	WT210C LED50S/840 PSU TW1 PC L1200	128 lm/W	5 000 lm
94736899	WT210C LED70S/840 PSU TW1 PMMA L1500	130 lm/W	7 000 lm
95385799	WT210C LED39S/840 PSU TW1 PMMA L1500	139 lm/W	3 900 lm
94738299	WT210C LED70S/840 PSU TW1 PC L1500	130 lm/W	7 000 lm
94735199	WT210C LED50S/840 PSU TW1 PMMA L1200	128 lm/W	5 000 lm

Működtetés és elektronika

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
94737599	WT210C LED50S/840 PSU TW1 PC L1200	39 W
94736899	WT210C LED70S/840 PSU TW1 PMMA L1500	54 W
95385799	WT210C LED39S/840 PSU TW1 PMMA L1500	28 W

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
94738299	WT210C LED70S/840 PSU TW1 PC L1500	54 W
94735199	WT210C LED50S/840 PSU TW1 PMMA L1200	39 W

Mechanika és tokozás

CoreLine cső alakú, vízálló

Order Code	Full Product Name	Mech. behatások	
		elleni védelem kódja	Por és víz elleni védelem kódja
94737599	WT210C LED50S/840 PSU TW1 PC L1200	IK10	IP68
94736899	WT210C LED70S/840 PSU TW1 PMMA L1500	IK06	IP69K
95385799	WT210C LED39S/840 PSU TW1 PMMA L1500	IK06	IP69K




Order Code	Full Product Name	Mech. behatások	
		elleni védelem kódja	Por és víz elleni védelem kódja
94738299	WT210C LED70S/840 PSU TW1 PC L1500	IK10	IP68
94735199	WT210C LED50S/840 PSU TW1 PMMA L1200	IK06	IP69K

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Order Code	Full Product Name	Gyűlékonysági jelzés	Izzóhuzalos teszt
94737599	WT210C LED50S/840 PSU TW1 PC L1200	Normál gyűlékonyságú felületekre szereléshez	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 30 s
94736899	WT210C LED70S/840 PSU TW1 PMMA L1500	Gyűlékony felületekre szereléshez	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
95385799	WT210C LED39S/840 PSU TW1 PMMA L1500	Gyűlékony felületekre szereléshez	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s

Order Code	Full Product Name	Gyűlékonysági jelzés	Izzóhuzalos teszt
94738299	WT210C LED70S/840 PSU TW1 PC L1500	Normál gyűlékonyságú felületekre szereléshez	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 30 s
94735199	WT210C LED50S/840 PSU TW1 PMMA L1200	Gyűlékony felületekre szereléshez	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s



Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - null - 911401827984

Polar Normal (separate) - null - 911401827884

Polar Normal (separate) - null - 911401828084



Polar Normal (separate) - null - 911401828184

Polar Normal (separate) - null - 911401860284

CoreLine cső alakú, vízálló

