



CoreLine Tubular Waterdicht: Eenvoudige installatie. Uitstekende verlichting.

CoreLine tubular waterproof

CoreLine Tubular Waterproof lost de CoreLine-belofte van innovatieve, gebruiksvriendelijke en hoogwaardige armaturen in. CoreLine Tubular Waterproof is een betrouwbare, efficiënte armatuur met een zeer lange levensduur en is verkrijgbaar in twee uitvoeringen om aan verschillende toepassingsbehoeften te voldoen. De ammoniakbestendige en verzegelde armatuur (PMMA-buis) is geschikt voor toepassingen op het gebied van dierverlichting, veehouderij en levensmiddelen, terwijl de PC-uitvoering een modern en industrieel ontwerp biedt dat geschikt is voor een groot aantal algemene verlichtingstoepassingen. Beide uitvoeringen worden geleverd met aanzienlijke stof-, water- en schokbescherming, waardoor ze relevant zijn voor specifieke toepassingen. CoreLine Tubular Waterproof WT210C armaturen beloven energiebesparing en minder onderhoud. Tegelijkertijd kunnen ze in een mum van tijd en zonder gereedschap worden geïnstalleerd, dankzij de vooraf geïnstalleerde doorvoerbedrading en een externe connector, waardoor de armatuur niet hoeft te worden geopend. Deze waterdichte verlichtingsoplossingen zijn flexibel te monteren aan plafonds of te hangen, zowel binnen als buiten.

CoreLine tubular waterproof

Voordelen

- Snelle installatie zonder gereedschap, op plafonds of hangende montage (binnen en buiten)
- Flexibele montage – draaibare, vrij te positioneren montagebeugels
- Ideaal voor toepassingen in de veeteelt (veehouderijen) en de levensmiddelensector – verzegelde, ammoniakbestendige versie (PMMA)
- Modern, industrieel ontwerp van PC-versie geschikt voor hallen, doorgangsruimten en algemene verlichting
- Voldoet aan HACCP en IFS normen
- Gemakkelijk schoonmaken door productvorm

Kenmerken

- WT210C verkrijgbaar in 2 versies: ammoniakbestendig (PMMA) en polycarbonaat (PC)
- Hoge bescherming tegen water, stof en schokken: IP67/IP69K/IK06 (PMMA), IP68/IK10 (PC)
- Roestvrij stalen montagebeugels en optionele pendelmontagesets voor installatie binnen en buiten
- Externe insteekconnector voor snelle installatie en gemakkelijk doorlussen
- UV-resistent

Toepassing

- Voedingsmiddelenindustrie (PMMA-uitvoering)
- Veehouderijen (PMMA-uitvoering)
- Hallen en doorgangsruimten (PC-uitvoering)
- (Half) open parkeerplaatsen, garages
- Werkplaatsen
- Algemene verlichting

Versions



Standard product photo, CoreLine
tubular waterproof PC, L1200



Standard product photo, CoreLine
tubular waterproof PMMA, L1500







Standard product photo, CoreLine
tubular waterproof PC, L1500



Standard product photo, CoreLine
tubular waterproof PMMA, L1200

CoreLine tubular waterproof


Maatschets



Productgegevens




CoreLine tubular waterproof on a suspension wire



CoreLine tubular waterproof, easy connection



CoreLine tubular waterproof on a suspension chain



CoreLine tubular waterproof on a suspension wire

CoreLine tubular waterproof

Productgegevens



CoreLine tubular waterproof on a suspension chain

CoreLine tubular waterproof, installation



CoreLine tubular waterproof, installation

CoreLine tubular waterproof, easy connection



CoreLine tubular waterproof

Algemene informatie

Driver/VSA inbegrepen	Ja
Lichtbron vervangbaar	Nee
Aantal VSA's	1 unit

Gegevens lichttechniek

Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4000 K
Kleurweergave-index (CRI)	>80
Optiektype	Zeer brede bundel

Bedrijfs- en elektrische gegevens

IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse I
Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 or 60 Hz
Geschikt voor willekeurige schakeling	Niet van toepassing

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Nee
Maximaal dimniveau	Niet van toepassing

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Kleur behuizing	Wit
-----------------	-----

Keurmerken en classificaties

Bereik omgevingstemperatuur	-20 tot +40 °C
CE-markering	Ja
ENEC-markering	ENEC-markering
Flikkerwaarde (PstLM)	1
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	1,6

Initiële prestaties (conform IEC)

Aanvankelijke kleurkwaliteit	(0.38,0.38)SDCM3
Tolerantie lichtstroom	+/-10%

Gegevens lichttechniek

Order Code	Full Product Name	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Lichtstroom
8719514947375	WT210C LED50S/840 PSU TW1 PC L1200	128 lm/W	5.000 lm
8719514947368	WT210C LED70S/840 PSU TW1 PMMA L1500	130 lm/W	7.000 lm
8719514953857	WT210C LED39S/840 PSU TW1 PMMA L1500	139 lm/W	3.900 lm
8719514947382	WT210C LED70S/840 PSU TW1 PC L1500	130 lm/W	7.000 lm
8719514947351	WT210C LED50S/840 PSU TW1 PMMA L1200	128 lm/W	5.000 lm

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8719514947375	WT210C LED50S/840 PSU TW1 PC L1200	39 W
8719514947368	WT210C LED70S/840 PSU TW1 PMMA L1500	54 W
8719514953857	WT210C LED39S/840 PSU TW1 PMMA L1500	28 W

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8719514947382	WT210C LED70S/840 PSU TW1 PC L1500	54 W
8719514947351	WT210C LED50S/840 PSU TW1 PMMA L1200	39 W

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Order Code	Full Product Name	IK-classificatie	Beschermingsklasse
8719514947375	WT210C LED50S/840 PSU TW1 PC L1200	IK10	IP 68
8719514947368	WT210C LED70S/840 PSU TW1 PMMA L1500	IK06	IP 69K
8719514953857	WT210C LED39S/840 PSU TW1 PMMA L1500	IK06	IP 69K


Order Code	Full Product Name	IK-classificatie	Beschermingsklasse
8719514947382	WT210C LED70S/840 PSU TW1 PC L1500	IK10	IP 68
8719514947351	WT210C LED50S/840 PSU TW1 PMMA L1200	IK06	IP 69K

Keurmerken en classificaties


Full Product			
Order Code	Name	Brandbaarheidsmarkering	Gloeidraadtest
8719514947375	WT210C	Voor montage op normaal	Temperatuur 850 °C,
	LED50S/840	brandbare oppervlakken	duur 30 s
	PSU TW1 PC		
	L1200		
8719514947368	WT210C	Voor montage op gemakkelijk	Temperatuur 650 °C,
	LED70S/840	brandbare oppervlakken	duur 30 s
	PSU TW1		
	PMMA L1500		
8719514953857	WT210C	Voor montage op gemakkelijk	Temperatuur 650 °C,
	LED39S/840	brandbare oppervlakken	duur 30 s

Full Product			
Order Code	Name	Brandbaarheidsmarkering	Gloeidraadtest
8719514947382	PSU TW1		
	PMMA L1500		
	WT210C	Voor montage op normaal	Temperatuur 850 °C,
	LED70S/840	brandbare oppervlakken	duur 30 s
8719514947351	PSU TW1 PC		
	L1500		
	WT210C	Voor montage op gemakkelijk	Temperatuur 650 °C,
	LED50S/840	brandbare oppervlakken	duur 30 s
	PSU TW1		
	PMMA L1200		


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - null - 911401827984




Polar Normal (separate) - null - 911401827884



Polar Normal (separate) - null - 911401828084



Polar Normal (separate) - null - 911401828184



Polar Normal (separate) - null - 911401860284

CoreLine tubular waterproof

