



Rørformet, vanntett CoreLine: enkel montering. Utmerket belysning.

Rørformet, vanntett CoreLine

CoreLine Tubular Waterproof lever opp til CoreLines løfte om nyskapende og brukervennlige lysarmaturer av høy kvalitet. CoreLine Tubular Waterproof er en pålitelig og effektiv lysarmatur med svært lang levetid og fås i to versjoner for ulike bruksbehov. Den ammoniakkbestandige og forseglede lysarmaturen (PMMA-rør) er egnet for belysning av dyr, husdyr og mat, mens PC-versjonen har et moderne og industrielt design som er egnet for en hel rekke bruksområder innen generelle belysning. Begge versjonene kommer med god beskyttelse mot støv, vann og støt, noe som gjør dem relevante for spesifikke bruksområder. CoreLine Tubular Waterproof WT210C-lysarmaturer gir energibesparelser og mindre vedlikehold. Samtidig kan de monteres på kort tid og uten verktøy takket være den forhåndsmonterte gjennomkoblingen og en ekstern kontakt, noe som betyr at lysarmaturen ikke trenger å åpnes. Disse vanntette belysningsløsningene gir fleksibel montering i tak, eller de kan henges opp både innendørs og utendørs.

Fordeler

- Sparer penger med reduserte energi- og vedlikeholdskostnader
- Rask, verktøyløs montering i tak eller hengende montering (innendørs og utendørs)
- Fleksibel montering – roterbare, fritt posisjonerbare monteringsbraketter
- Ideell for husdyr (dyrefarmer) og for bruk i matsektoren – forseglet, ammoniakkbestandig versjon (PMMA)
- Moderne, industrielt design av PC-versjon egnet for saler, gjennomgangsområder og generell belysning

Rørformet, vanntett CoreLine

Funksjoner

- WT210C tilgjengelig i 2 versjoner: ammoniakkbestandig, forseglet PMMA og polykarbonatdeksel (PC)
- Høy beskyttelse mot vann, støv og støt: IP67/IP69K/IK06 (PMMA), IP68/IK10 (PC)
- Lang levetid og høy effektivitet: 50 000 timer med ytelse på minimum 80 % sammenlignet med innledende nivå – opptil 130 lm/W
- Rustfritt stål (316) monteringsbraketter og valgfrie hengende monteringssett for innendørs og utendørs montering
- Gjennomkobling installert med ekstern push-in-kobling for rask montering

Søknad

- Matindustri (PMMA-versjon)
- Dyrefarmer (PMMA-versjon)
- Saler og gjennomgangsområder (PC-versjon)
- (Semi-)åpne parkeringsplasser, garasjer
- Verksteder
- Generell belysning

Versions



Standard product photo, CoreLine
tubular waterproof PC, L1200



Standard product photo, CoreLine
tubular waterproof PMMA, L1500





Standard product photo, CoreLine
tubular waterproof PC, L1500





Standard product photo, CoreLine
tubular waterproof PMMA, L1200

Målskisse



Rørformet, vanntett CoreLine

Målskisse



Produkt detaljer




CoreLine tubular waterproof on a suspension wire



CoreLine tubular waterproof, easy connection



CoreLine tubular waterproof on a suspension chain



CoreLine tubular waterproof on a suspension wire



CoreLine tubular waterproof on a suspension chain

CoreLine tubular waterproof, installation

Rørformet, vanntett CoreLine

Produkt detaljer



CoreLine tubular waterproof, installation



CoreLine tubular waterproof, easy connection

Generell informasjon

Driver inkludert	Ja
Lyskilden kan byttes ut	Nei
Antall utstyrsenheter	1 enhet

Teknisk belysning

Korrelert fargetemperatur (nom.)	4000 K
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	>80
Optikktype	Svært bredstrålet

Drift og elektronikk

IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I
Inngangsspenning	220 til 240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz
Egnet for tilfeldig veksling	Ikke relevant

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Nei
Maksimalt dimmenivå	Ikke relevant

Mekanikk og innfatning

Innfatningsfarge	Hvit
------------------	------

Godkjenning og bruksområde

For omgivelsestemperaturer mellom	-20 til +40 °C
CE-merke	Ja
ENEC-merke	ENEC-merke
Flimmerverdi (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	1,6

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Innledende kromatisitet	(0.38,0.38)SDCM3
Lysstrømtoleranse	+/-10%

Teknisk belysning

Order Code	Full Product Name	Lysutbytte (vurdert) (Nom)	Lysytelse
911401828084	WT210C LED50S/840 PSU TW1 PC L1200	128 lm/W	5 000 lm
911401827984	WT210C LED70S/840 PSU TW1 PMMA L1500	130 lm/W	7 000 lm
911401860284	WT210C LED39S/840 PSU TW1 PMMA L1500	139 lm/W	3 900 lm
911401828184	WT210C LED70S/840 PSU TW1 PC L1500	130 lm/W	7 000 lm
911401827884	WT210C LED50S/840 PSU TW1 PMMA L1200	128 lm/W	5 000 lm

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
911401828084	WT210C LED50S/840 PSU TW1 PC L1200	39 W
911401827984	WT210C LED70S/840 PSU TW1 PMMA L1500	54 W

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
911401860284	WT210C LED39S/840 PSU TW1 PMMA L1500	28 W
911401828184	WT210C LED70S/840 PSU TW1 PC L1500	54 W

Rørformet, vanntett CoreLine

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
911401827884	WT210C LED50S/840 PSU TW1 PMMA L1200	39 W

Mekanikk og innfatning

Order Code	Full Product Name	Mekanisk støtbeskyttelseskode	Ingress beskyttelseskode
911401828084	WT210C LED50S/840 PSU TW1 PC L1200	IK10	IP68
911401827984	WT210C LED70S/840 PSU TW1 PMMA L1500	IK06	IP69K
911401860284	WT210C LED39S/840 PSU TW1 PMMA L1500	IK06	IP69K


Order Code	Full Product Name	Mekanisk støtbeskyttelseskode	Ingress beskyttelseskode
911401828184	WT210C LED70S/840 PSU TW1 PC L1500	IK10	IP68
911401827884	WT210C LED50S/840 PSU TW1 PMMA L1200	IK06	IP69K

Godkjenning og bruksområde


Order Code	Full Product Name	Brennbarhetsmerke	Test av glødetråd
911401828084	WT210C LED50S/840 PSU TW1 PC L1200	For montering på normalt antennbare overflater	Temperatur 850 °C, varighet 30 sek
911401827984	WT210C LED70S/840 PSU TW1 PMMA L1500	For montering på lett antennbare overflater	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
911401860284	WT210C LED39S/840 PSU TW1 PMMA L1500	For montering på lett antennbare overflater	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek

Order Code	Full Product Name	Brennbarhetsmerke	Test av glødetråd
911401828184	WT210C LED70S/840 PSU TW1 PC L1500	For montering på normalt antennbare overflater	Temperatur 850 °C, varighet 30 sek
911401827884	WT210C LED50S/840 PSU TW1 PMMA L1200	For montering på lett antennbare overflater	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - null - 911401827984





Polar Normal (separate) - null - 911401827884



Polar Normal (separate) - null - 911401828084

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - null - 911401828184

Polar Normal (separate) - null - 911401860284

