



CoreLine tubular waterproof: Enkel installation. Utmärkt belysning.

CoreLine tubular waterproof

CoreLine Tubular Waterproof uppfyller CoreLines löfte om innovativa, lättanvända och högkvalitativa armaturer. CoreLine Tubular Waterproof är en pålitlig och effektiv armatur med mycket lång livslängd och finns i två versioner för att uppfylla olika användningsbehov. Den ammoniakbeständiga och förseglade armaturen (PMMA-rör) är lämplig för djurbelysning, boskaps- och livsmedelstillämpningar, medan PC-versionen erbjuder en modern och industriell design som lämpar sig för flera allmänna belysningstillämpningar. Båda versionerna har ett betydande damm-, vatten- och slagskydd, vilket gör dem relevanta för specifika tillämpningar. CoreLine Tubular Waterproof WT210C-armaturer lovar energibesparingar och mindre underhåll. Samtidigt kan de installeras på nästan ingen tid och utan verktyg, tack vare förinstallerad genomgående kabeldragning och en extern kontakt, vilket innebär att armaturen inte behöver öppnas. Dessa vattentäta belysningslösningar är kan enkelt takmonteras eller monteras nedpendlade i både inomhus- och utomhusmiljöer.

Fördelar

- Sparar på energi och underhållskostnader
- Snabb, verktygslös installation i tak eller nedpendlade (inomhus och utomhus).
- Flexibel montering - roterbara monteringsfästen som kan placeras fritt
- Idealisk för djurhållning (djurgårdar) och livsmedelstillämpningar - förseglad, ammoniakbeständig version (PMMA).
- Modern, industriell design i PC-versionen lämplig för hallar, cirkulationsområden och allmänbelysning.

CoreLine tubular waterproof

Funktioner

- WT210C finns i 2 versioner: Ammoniakbeständigt, förseglat PMMA och polykarbonatskydd (PC).
- Högt vatten-, damm- och slagskydd: IP67/IP69K/IK06 (PMMA), IP68/IK10 (PC)
- Lång livslängd och hög effektivitet: 50 000 timmar med ett flöde på 80 % min. jämfört med den ursprungliga nivån; upp till 130 lm/W.
- Monteringsfästen i rostfritt stål (316) och valfria uppsättningar för upphängt montage för inomhus- och utomhusinstallation.
- Genomgående kabeldragning installerad med extern push-in-kontakt för snabb installation.

Användning

- Livsmedelsindustri (PMMA-version)
- Djurgårdar (PMMA-version)
- Hallar och cirkulationsområden (PC-version)
- (Halv)öppna parkeringsplatser, garage
- Verkstäder
- Allmän belysning

Versions



Standard product photo, CoreLine
tubular waterproof PC, L1200







Standard product photo, CoreLine
tubular waterproof PC, L1500



Standard product photo, CoreLine
tubular waterproof PMMA, L1200

CoreLine tubular waterproof

Måttskiss



Produktinformation




CoreLine tubular waterproof on a suspension wire



CoreLine tubular waterproof, easy connection



CoreLine tubular waterproof on a suspension chain



CoreLine tubular waterproof on a suspension wire

CoreLine tubular waterproof

Produktinformation



CoreLine tubular waterproof on a suspension chain

CoreLine tubular waterproof, installation



CoreLine tubular waterproof, installation

CoreLine tubular waterproof, easy connection



CoreLine tubular waterproof

Allmän information	
Driftdon ingår	Ja
Utbytbar ljuskälla	Nej
Antal driftdonsenheter	1 enhet
Ljusteknik	
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	4000 K
Färgåtergivningsindex	>80
Optiktyp	Mycket bredstrålande ljusfördelning
Drift och elektricitet	
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I
Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz
Lämplig för sluppmässig brytning	Ej tillämpligt
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej
Max. dimringsnivå	Ej tillämpligt
Mekanik och armaturhus	
Armaturhusets färg	Vit
Användning och godkännande	
Omgivningstemperatur	–20 till +40 °C
CE-märkning	Ja
ENEC-märkning	ENEC-märkning
Flimmervärde (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	1,6
Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)	
Initial kromaticitet	(0.38,0.38)SDCM3
Tolerans för ljusflöde	+/-10%

Ljusteknik

Order Code	Full Product Name	Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	Ljusflöde
911401828084	WT210C LED50S/840 PSU TW1 PC L1200	128 lm/W	5 000 lm
911401827984	WT210C LED70S/840 PSU TW1 PMMA L1500	130 lm/W	7 000 lm
911401860284	WT210C LED39S/840 PSU TW1 PMMA L1500	139 lm/W	3 900 lm
911401828184	WT210C LED70S/840 PSU TW1 PC L1500	130 lm/W	7 000 lm
911401827884	WT210C LED50S/840 PSU TW1 PMMA L1200	128 lm/W	5 000 lm

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
911401828084	WT210C LED50S/840 PSU TW1 PC L1200	39 W
911401827984	WT210C LED70S/840 PSU TW1 PMMA L1500	54 W
911401860284	WT210C LED39S/840 PSU TW1 PMMA L1500	28 W

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
911401828184	WT210C LED70S/840 PSU TW1 PC L1500	54 W
911401827884	WT210C LED50S/840 PSU TW1 PMMA L1200	39 W

Mekanik och armaturhus

Order Code	Full Product Name	Skyddskod för	
		mekanisk påverkan	Kod för kapslingsklass
911401828084	WT210C LED50S/840 PSU TW1 PC L1200	IK10	IP68
911401827984	WT210C LED70S/840 PSU TW1 PMMA L1500	IK06	IP69K
911401860284	WT210C LED39S/840 PSU TW1 PMMA L1500	IK06	IP69K

Order Code	Full Product Name	Skyddskod för	
		mekanisk påverkan	Kod för kapslingsklass
911401828184	WT210C LED70S/840 PSU TW1 PC L1500	IK10	IP68
911401827884	WT210C LED50S/840 PSU TW1 PMMA L1200	IK06	IP69K

Användning och godkännande

		Säkerhetsmärkning,				Säkerhetsmärkning,	
Order Code	Full Product Name	antändlighet	Glödtrådtest	Order Code	Full Product Name	antändlighet	Glödtrådtest
911401828084	WT210C LED50S/840 PSU TW1 PC L1200	För montering på normalt lättantändliga ytor	Temperatur 850 °C, under 30 s	911401828184	WT210C LED70S/840 PSU TW1 PC L1500	För montering på normalt lättantändliga ytor	Temperatur 850 °C, under 30 s
911401827984	WT210C LED70S/840 PSU TW1 PMMA L1500	För montering på lättantändliga ytor	Temperatur 650 °C, under 30 s	911401827884	WT210C LED50S/840 PSU TW1 PMMA L1200	För montering på lättantändliga ytor	Temperatur 650 °C, under 30 s
911401860284	WT210C LED39S/840 PSU TW1 PMMA L1500	För montering på lättantändliga ytor	Temperatur 650 °C, under 30 s				

Polar Wide Diagrams

