



Водонепроникний трубчастий світильник **CoreLine**: легке встановлення. Відмінне освітлення.

Водонепроникний трубчастий світильник CoreLine

CoreLine Tubular Waterproof виконує обіцянку CoreLine щодо інноваційних, простих у використанні та високоякісних світильників. Водонепроникний трубчастий світильник CoreLine – це надійне, ефективне й витривале рішення, доступне у двох версіях для застосування в різних ситуаціях. Стійкий до аміаку, герметичний світильник (трубчастий, ПММА) підходить для освітлення зон, де перебувають тварини, худоба чи зберігаються продукти харчування, а версія з полікарбонату має сучасний промисловий дизайн, який підходить для загального освітлення в різноманітних ситуаціях. Обидві версії оснащені значним захистом від пилу, води та ударів, що робить їх актуальними для конкретних застосувань. Трубчасті водонепроникні світильники CoreLine WT210C обіцяють економію енергії та менше обслуговування. Завдяки попередньо встановленій наскрізній проводці та зовнішньому з'єднувачу світильник можна миттєво встановити без інструментів, не відкриваючи. Ви можете закріплювати ці зручні водонепроникні світильники на стелі або підвішувати в приміщенні чи на вулиці.

Водонепроникний трубчастий світильник CoreLine

Переваги

- Заощаджує витрати на енергоспоживання та технічне обслуговування
- Швидкий монтаж без інструментів на стелі або підвісний монтаж (всередині та на вулиці)
- Гнучке кріплення – поворотні монтажні кронштейни з вільним розташуванням
- Ідеально підходить для тваринництва (тваринницьких ферм) і харчової промисловості – герметична версія, стійка до аміаку (PMMA)
- Сучасний промисловий дизайн версії з ПК підходить для освітлення великих залів, загальних зон, а також загального освітлення

Характеристики

- Модель WT210C пропонується у 2 версіях: герметичній і стійкій до аміаку з PMMA або в полікарбонатному (ПК) корпусі
- Високий рівень захисту від води, пилу та ударів: IP67/IP69K/IK06 (PMMA), IP68/IK10 (ПК)
- Довгий термін служби та висока ефективність: 50 000 годин із флюсом 80% мін. порівняно з початковим рівнем; до 130 лм/Вт
- Монтажні кронштейни з нержавіючої сталі (316) і додаткові набори для висячого кріплення, які дозволяють установлювати світильники в приміщенні та на вулиці
- Наскрізна проводка із зовнішнім вставним з'єднувачем для швидкого підключення

Застосування

- Харчова промисловість (версія з PMMA)
- Тваринницькі ферми (версія PMMA)
- Зали та загальні зони (версія з ПК)
- (Напів) відкриті автостоянки, гаражі
- Цехи
- Загальне освітлення

Версії

Standard product photo, CoreLine
tubular waterproof PMMA, L1500





Standard product photo, CoreLine
tubular waterproof PMMA, L1200



Водонепроникний трубчастий світильник CoreLine

Розміри



Деталі по продукції



CoreLine tubular waterproof on a suspension wire



CoreLine tubular waterproof on a suspension chain



CoreLine tubular waterproof, installation



CoreLine tubular waterproof, easy connection

Водонепроникний трубчастий світильник CoreLine

Загальна інформація	
Драйвер входить у комплект	Так
Заміна джерела світла	Ні
Кількість розподільних коробок	1 шт.
Світлотехнічні	
Корельована колірна температура (ном.)	4000 K
Індекс якості кольоропередачі (CRI)	>80
Тип оптичного пристрою	Дуже широкий промінь
Експлуатаційні й електричні	
Клас захисту IEC	Клас безпеки I
Вхідна напруга	Від 220 до 240 V
Частота мережі	50 or 60 Hz
Підходить для довільного перемикання	Н/д
Елементи керування й затемнення	
З регульованою яскравістю	Ні
Максимальний рівень зменшення яскравості	Н/д
Механічні деталі й корпус	
Колір корпусу	Білий
Код захисту від механічного впливу	IK06
Код захисту від проникнення	IP69K
Затвердження й застосування	
Діапазон температури довкілля	від -20 °C до +40 °C
Знак CE	Так
Знак ENEC	Знак ENEC
Позначка займистості	Для монтажу на легкозаймисті поверхні
Випробування на займання	Температура 650 °C, тривалість 30 c
Значення мерехтіння (PstLM) – значення мерехтіння відповідно до EN 61000-3-3	1
Міра видимості стробоскопічного ефекту (SVM)	1,6
Початкові експлуатаційні характеристики (відповідає IEC)	
Початкова колірність	(0.38,0.38)SDCM3
Допустиме відхилення світлового потоку	+/-10%

Світлотехнічні


Order Code	Full Product Name	Світловіддача (номінальна) (ном.)	Світловий потік
911401827984	WT210C LED70S/840 PSU TW1 PMMA L1500	130 lm/W	7 000 lm
911401827884	WT210C LED50S/840 PSU TW1 PMMA L1200	128 lm/W	5 000 lm

Експлуатаційні й електричні


Order Code	Full Product Name	Споживана потужність	Order Code	Full Product Name	Споживана потужність
911401827984	WT210C LED70S/840 PSU TW1 PMMA L1500	54 W	911401827884	WT210C LED50S/840 PSU TW1 PMMA L1200	39 W

Водонепроникний трубчастий світильник CoreLine

Полярні діаграми



Polar Normal (separate) - null - 911401827984



Polar Normal (separate) - null - 911401827884

