



CoreLine Highbay Gen5: könnyen szerelhető, kiváló minőségű világítás.

CoreLine Highbay Gen5

A CoreLine Highbay Gen5 a CoreLine termékcsalád ígéretéhez hűen innovatív, egyszerűen használható és kiváló minőségű világítótesteket biztosít. Megbízható, rendkívül hatékony, nagyon hosszú élettartamú lámpatest; nagy energiamegtakarítást biztosít, és kevesebb karbantartást igényel. Ugyanakkor a CoreLine Highbay nagyon könnyen kezelhető. A lámpatest felszerelhető a meglévő hálózatra, és az elektromos csatlakozás is egyszerű feladat: nem kell kinyitni a lámpatestet, külső IP65-ös csatlakozóval rendelkezik. Két sugárzási szög közül választhat: keskeny és széles; így a világítási tervet pontosan az igényeinek megfelelően állíthatja be. Ez a termékcsalád magában foglalja az Interactra előkészített lámpatesteket is, amelyek beépített vezeték nélküli kommunikációval és beépített mozgás- és napfényérzékelővel rendelkeznek. Így a CoreLine Highbay Gen5 készen áll az Interact hálózatalapú világítástechnikai rendszerrel való használatra.

Előnyök

- Csökkenti az áram- és karbantartási költségeket
- Könnyen felszerelhető – egyetlen függesztőhoroggal és külső csatlakozóval rendelkezik, a további rögzítőelem nagyobb rugalmasságot biztosít
- Robusztus kialakítása és magas víz- és porállósági osztálya (IP65) ideális megoldássá teszi általános alkalmazási területeken
- Négyszéletes termékcsalád kapható: BY121P, BY122P, BY120P és BY122X







Szolgáltatások

- Hosszú élettartam és nagy hatásfok: 50 000 óra a kezdeti szinthez viszonyítva legalább 85%-os fluxus mellett; 160 lm/W-ig
- Választható sugárzási szögek: keskeny és széles sugárzási szög, hogy további tartozékok nélkül biztosítható legyen a káprázás alacsony szintje
- Modern, kiváló minőségű alumíniumöntvény ház
- Egyponthoz rögzítés és IP65-ös külső, előre felszerelt elektromos csatlakozó
- Választható változatok: DALI fényerőszabályzás, beépített vezeték nélküli kapcsolat (Interactra előkészített)

Alkalmazás


- Általános gyártási területek
- Kiállítócsarnokok
- Raktárak és logisztikai központok
- Nagy belmagasságú társalgók

Méretezett rajza




CoreLine Highbay Gen5


Méretezett rajza




Termék részletei



CoreLine highbay gen5, IP65 connector (PSD)




CoreLine highbay gen5, with sensor, front view



CoreLine highbay gen5, BY120P, front view



CoreLine highbay gen5, with sensor, side view



CoreLine highbay gen5, BY121P, front view



CoreLine highbay gen5, IP65 connector



CoreLine highbay gen5, with sensor, back view

CoreLine Highbay Gen5

Termék részletei




CoreLine highbay gen5, bracket mounting



CoreLine highbay gen5, bracket mounting



CoreLine highbay gen5, hook mounting



CoreLine highbay gen5, BY121P, front view

CoreLine Highbay Gen5

Általános információ	
Előtét mellékelve	Igen
Cserélhető fényforrás	Nem
Szervizcímke	Igen
Technikai adatok	
Színvisszaadási index (CRI)	>80
Működtetés és elektronika	
IEC védelmi osztály	I. biztonsági osztály
Bemeneti feszültség	220–240 V
Hálózati frekvencia	50 or 60 Hz
Véletlenszerű váltásra alkalmas	Igen
Mechanika és tokozás	
Ház színe	Szürke
Por és víz elleni védelem kódja	IP65
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Környezeti hőmérséklet-tartomány	–30 – +50 °C
CE jelölés	Igen
ENEC jel	ENEC-jel
Gyúlékonysági jelzés	Normál gyúlékonyságú felületekre szereléshez
Izzóhuzalos teszt	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
Villogás (PstLM)	0,5
Stroboszkóp hatás (SVM)	1
Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)	
Fényáram-tolerancia	+/-10%

Általános információ

Order Code	Full Product Name	Előtét egységek száma
95582000	BY122P G5 LED250S/840 PSU NB	1 egység
95583700	BY122P G5 LED250S/840 PSU WB	1 egység
95584400	BY122P G5 LED250S/865 PSU NB	1 egység
95585100	BY122P G5 LED250S/865 PSU WB	1 egység
95586800	BY122P G5 LED250S/840 PSD NB	2 egység
95587500	BY122P G5 LED250S/840 PSD WB	2 egység
95588200	BY122P G5 LED250S/865 PSD NB	2 egység
95589900	BY122P G5 LED250S/865 PSD WB	2 egység
95600100	BY122P G5 LED300S/840 PSU NB	1 egység
95601800	BY122P G5 LED300S/840 PSU WB	1 egység
95602500	BY122P G5 LED300S/840 PSD NB	2 egység
95603200	BY122P G5 LED300S/840 PSD WB	2 egység
95568400	BY121P G5 LED200S/840 PSU NB	1 egység
95569100	BY121P G5 LED200S/840 PSU WB	1 egység
95570700	BY121P G5 LED105S/840 PSD NB	1 egység
95571400	BY121P G5 LED105S/840 PSD WB	1 egység
95572100	BY121P G5 LED200S/840 PSD NB	1 egység
95573800	BY121P G5 LED200S/840 PSD WB	1 egység
95576900	BY121P G5 LED200S/865 PSU NB	1 egység
95577600	BY121P G5 LED200S/865 PSU WB	1 egység
95578300	BY121P G5 LED105S/865 PSD NB	1 egység
95579000	BY121P G5 LED105S/865 PSD WB	1 egység
95580600	BY121P G5 LED200S/865 PSD NB	1 egység
95581300	BY121P G5 LED200S/865 PSD WB	1 egység
95598100	BY121P G5 LED150S/840 PSD NB	1 egység
95599800	BY121P G5 LED150S/840 PSD WB	1 egység
95566000	BY120P G5 LED105S/840 PSU NB	1 egység
95567700	BY120P G5 LED105S/840 PSU WB	1 egység
95574500	BY120P G5 LED105S/865 PSU NB	1 egység
95575200	BY120P G5 LED105S/865 PSU WB	1 egység
95596700	BY120P G5 LED150S/840 PSU NB	1 egység
95597400	BY120P G5 LED150S/840 PSU WB	1 egység
95590500	BY122X G5 LED105S/840 SIA NB H4	1 egység
95591200	BY122X G5 LED105S/840 SIA WB H4	1 egység
95592900	BY122X G5 LED200S/840 SIA NB H4	1 egység
95593600	BY122X G5 LED200S/840 SIA WB H4	1 egység
95594300	BY122X G5 LED250S/840 SIA NB H4	1 egység
95595000	BY122X G5 LED250S/840 SIA WB H4	1 egység
95604900	BY122X G5 LED300S/840 SIA NB H4	1 egység
95605600	BY122X G5 LED300S/840 SIA WB H4	1 egység

Technikai adatok

		Korrelált	Fényhasznosítás			
Order	Full Product	színhőmérséklet	(névleges)		Az optika	
Code	Name	(névleges)	(névleges)	Fényáram	típusa	
95582000	BY122P G5 LED250S/840 PSU NB	4000 K	159 lm/W	25 000 lm	Keskeny sugárzási szög	
95583700	BY122P G5 LED250S/840 PSU WB	4000 K	159 lm/W	25 000 lm	Széles sugárzási szög	

CoreLine Highbay Gen5

Order	Full Product	Korrelált	Fényhasznosítás		Az optika
		színhőmérséklet	(névleges)	(névleges)	
Code	Name	(névleges)		Fényáram	típusa
95584400	BY122P G5 LED250S/86 5 PSU NB	6500 K	159 lm/W	25 000 lm	Keskeny sugárzási szög
95585100	BY122P G5 LED250S/86 5 PSU WB	6500 K	159 lm/W	25 000 lm	Széles sugárzási szög
95586800	BY122P G5 LED250S/84 0 PSD NB	4000 K	149 lm/W	25 000 lm	Keskeny sugárzási szög
95587500	BY122P G5 LED250S/84 0 PSD WB	4000 K	149 lm/W	25 000 lm	Széles sugárzási szög
95588200	BY122P G5 LED250S/86 5 PSD NB	6500 K	149 lm/W	25 000 lm	Keskeny sugárzási szög
95589900	BY122P G5 LED250S/86 5 PSD WB	6500 K	149 lm/W	25 000 lm	Széles sugárzási szög
95600100	BY122P G5 LED300S/84 0 PSU NB	4000 K	156 lm/W	30 000 lm	Keskeny sugárzási szög
95601800	BY122P G5 LED300S/84 0 PSU WB	4000 K	156 lm/W	30 000 lm	Széles sugárzási szög
95602500	BY122P G5 LED300S/84 0 PSD NB	4000 K	146 lm/W	30 000 lm	Keskeny sugárzási szög
95603200	BY122P G5 LED300S/84 0 PSD WB	4000 K	146 lm/W	30 000 lm	Széles sugárzási szög
95568400	BY121P G5 LED200S/84 0 PSU NB	4000 K	159 lm/W	20 000 lm	Keskeny sugárzási szög
95569100	BY121P G5 LED200S/84 0 PSU WB	4000 K	159 lm/W	20 000 lm	Széles sugárzási szög
95570700	BY121P G5 LED105S/84 0 PSD NB	4000 K	146 lm/W	10 500 lm	Keskeny sugárzási szög
95571400	BY121P G5 LED105S/84 0 PSD WB	4000 K	146 lm/W	10 500 lm	Széles sugárzási szög
95572100	BY121P G5 LED200S/84 0 PSD NB	4000 K	149 lm/W	20 000 lm	Keskeny sugárzási szög
95573800	BY121P G5 LED200S/84 0 PSD WB	4000 K	149 lm/W	20 000 lm	Széles sugárzási szög

Order	Full Product	Korrelált	Fényhasznosítás		Az optika
		színhőmérséklet	(névleges)	(névleges)	
Code	Name	(névleges)		Fényáram	típusa
95576900	BY121P G5 LED200S/8 65 PSU NB	6500 K	159 lm/W	20 000 lm	Keskeny sugárzási szög
95577600	BY121P G5 LED200S/8 65 PSU WB	6500 K	159 lm/W	20 000 lm	Széles sugárzási szög
95578300	BY121P G5 LED105S/86 5 PSD NB	6500 K	146 lm/W	10 500 lm	Keskeny sugárzási szög
95579000	BY121P G5 LED105S/86 5 PSD WB	6500 K	146 lm/W	10 500 lm	Széles sugárzási szög
95580600	BY121P G5 LED200S/8 65 PSD NB	6500 K	149 lm/W	20 000 lm	Keskeny sugárzási szög
95581300	BY121P G5 LED200S/8 65 PSD WB	6500 K	149 lm/W	20 000 lm	Széles sugárzási szög
95598100	BY121P G5 LED150S/84 0 PSD NB	4000 K	147 lm/W	15 000 lm	Keskeny sugárzási szög
95599800	BY121P G5 LED150S/84 0 PSD WB	4000 K	147 lm/W	15 000 lm	Széles sugárzási szög
95566000	BY120P G5 LED105S/84 0 PSU NB	4000 K	157 lm/W	10 500 lm	Keskeny sugárzási szög
95567700	BY120P G5 LED105S/84 0 PSU WB	4000 K	157 lm/W	10 500 lm	Széles sugárzási szög
95574500	BY120P G5 LED105S/86 5 PSU NB	6500 K	157 lm/W	10 500 lm	Keskeny sugárzási szög
95575200	BY120P G5 LED105S/86 5 PSU WB	6500 K	157 lm/W	10 500 lm	Széles sugárzási szög
95596700	BY120P G5 LED150S/84 0 PSU NB	4000 K	158 lm/W	15 000 lm	Keskeny sugárzási szög
95597400	BY120P G5 LED150S/84 0 PSU WB	4000 K	158 lm/W	15 000 lm	Széles sugárzási szög
95590500	BY122X G5 LED105S/84 0 SIA NB H4	4000 K	146 lm/W	10 500 lm	Keskeny sugárzási szög
95591200	BY122X G5 LED105S/84 0 SIA WB H4	4000 K	146 lm/W	10 500 lm	Széles sugárzási szög

CoreLine Highbay Gen5

		Korrelált	Fényhasznosítás		
Order	Full Product	színhőmérséklet	(névleges)		Az optika
Code	Name	(névleges)	(névleges)	Fényáram	típusa
95592900	BY122X G5	4000 K	150 lm/W	20 000 lm	Keskeny
	LED200S/84				sugárzási
	O SIA NB H4				szög
95593600	BY122X G5	4000 K	150 lm/W	20 000 lm	Széles
	LED200S/84				sugárzási
	O SIA WB H4				szög
95594300	BY122X G5	4000 K	151 lm/W	25 000 lm	Keskeny
	LED250S/84				sugárzási
	O SIA NB H4				szög

		Korrelált	Fényhasznosítás		
Order	Full Product	színhőmérséklet	(névleges)		Az optika
Code	Name	(névleges)	(névleges)	Fényáram	típusa
95595000	BY122X G5	4000 K	151 lm/W	25 000 lm	Széles
	LED250S/84				sugárzási
	O SIA WB H4				szög
95604900	BY122X G5	4000 K	148 lm/W	30 000 lm	Keskeny
	LED300S/84				sugárzási
	O SIA NB H4				szög
95605600	BY122X G5	4000 K	148 lm/W	30 000 lm	Széles
	LED300S/84				sugárzási
	O SIA WB H4				szög

Működtetés és elektronika

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
95582000	BY122P G5 LED250S/840 PSU NB	157 W
95583700	BY122P G5 LED250S/840 PSU WB	157 W
95584400	BY122P G5 LED250S/865 PSU NB	157 W
95585100	BY122P G5 LED250S/865 PSU WB	157 W
95586800	BY122P G5 LED250S/840 PSD NB	168 W
95587500	BY122P G5 LED250S/840 PSD WB	168 W
95588200	BY122P G5 LED250S/865 PSD NB	168 W
95589900	BY122P G5 LED250S/865 PSD WB	168 W
95600100	BY122P G5 LED300S/840 PSU NB	192 W
95601800	BY122P G5 LED300S/840 PSU WB	192 W
95602500	BY122P G5 LED300S/840 PSD NB	205 W
95603200	BY122P G5 LED300S/840 PSD WB	205 W
95568400	BY121P G5 LED200S/840 PSU NB	126 W
95569100	BY121P G5 LED200S/840 PSU WB	126 W
95570700	BY121P G5 LED105S/840 PSD NB	72 W
95571400	BY121P G5 LED105S/840 PSD WB	72 W
95572100	BY121P G5 LED200S/840 PSD NB	134 W
95573800	BY121P G5 LED200S/840 PSD WB	134 W
95576900	BY121P G5 LED200S/865 PSU NB	126 W
95577600	BY121P G5 LED200S/865 PSU WB	126 W

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
95578300	BY121P G5 LED105S/865 PSD NB	72 W
95579000	BY121P G5 LED105S/865 PSD WB	72 W
95580600	BY121P G5 LED200S/865 PSD NB	134 W
95581300	BY121P G5 LED200S/865 PSD WB	134 W
95598100	BY121P G5 LED150S/840 PSD NB	102 W
95599800	BY121P G5 LED150S/840 PSD WB	102 W
95566000	BY120P G5 LED105S/840 PSU NB	67 W
95567700	BY120P G5 LED105S/840 PSU WB	67 W
95574500	BY120P G5 LED105S/865 PSU NB	67 W
95575200	BY120P G5 LED105S/865 PSU WB	67 W
95596700	BY120P G5 LED150S/840 PSU NB	95 W
95597400	BY120P G5 LED150S/840 PSU WB	95 W
95590500	BY122X G5 LED105S/840 SIA NB H4	72 W
95591200	BY122X G5 LED105S/840 SIA WB H4	72 W
95592900	BY122X G5 LED200S/840 SIA NB H4	133 W
95593600	BY122X G5 LED200S/840 SIA WB H4	133 W
95594300	BY122X G5 LED250S/840 SIA NB H4	166 W
95595000	BY122X G5 LED250S/840 SIA WB H4	166 W
95604900	BY122X G5 LED300S/840 SIA NB H4	203 W
95605600	BY122X G5 LED300S/840 SIA WB H4	203 W

Vezérlők és fényerő-szabályozás

				Maximális
		Szabályozható	Beépített vezérlés	szabályozási szint
95582000	BY122P G5	Nem	-	Nem
	LED250S/840 PSU NB			alkalmazható
95583700	BY122P G5	Nem	-	Nem
	LED250S/840 PSU WB			alkalmazható
95584400	BY122P G5 LED250S/865	Nem	-	Nem
	PSU NB			alkalmazható
95585100	BY122P G5 LED250S/865	Nem	-	Nem
	PSU WB			alkalmazható
95586800	BY122P G5	Igen	-	20%
	LED250S/840 PSD NB			

				Maximális
		Szabályozható	Beépített vezérlés	szabályozási szint
95587500	BY122P G5	Igen	-	20%
	LED250S/840 PSD WB			
95588200	BY122P G5 LED250S/865	Igen	-	20%
	PSD NB			
95589900	BY122P G5 LED250S/865	Igen	-	20%
	PSD WB			
95600100	BY122P G5	Nem	-	Nem
	LED300S/840 PSU NB			alkalmazható
95601800	BY122P G5	Nem	-	Nem
	LED300S/840 PSU WB			alkalmazható

CoreLine Highbay Gen5

Order Code	Full Product Name	Szabályozható	Beépített vezérlés	Maximális szabályozási szint
95602500	BY122P G5 LED300S/840 PSD NB	Igen	-	13%
95603200	BY122P G5 LED300S/840 PSD WB	Igen	-	13%
95568400	BY121P G5 LED200S/840 PSU NB	Nem	-	Nem alkalmazható
95569100	BY121P G5 LED200S/840 PSU WB	Nem	-	Nem alkalmazható
95570700	BY121P G5 LED105S/840 PSD NB	Igen	-	20%
95571400	BY121P G5 LED105S/840 PSD WB	Igen	-	20%
95572100	BY121P G5 LED200S/840 PSD NB	Igen	-	10%
95573800	BY121P G5 LED200S/840 PSD WB	Igen	-	10%
95576900	BY121P G5 LED200S/865 PSU NB	Nem	-	Nem alkalmazható
95577600	BY121P G5 LED200S/865 PSU WB	Nem	-	Nem alkalmazható
95578300	BY121P G5 LED105S/865 PSD NB	Igen	-	20%
95579000	BY121P G5 LED105S/865 PSD WB	Igen	-	20%
95580600	BY121P G5 LED200S/865 PSD NB	Igen	-	10%
95581300	BY121P G5 LED200S/865 PSD WB	Igen	-	10%
95598100	BY121P G5 LED150S/840 PSD NB	Igen	-	13%
95599800	BY121P G5 LED150S/840 PSD WB	Igen	-	13%

Order Code	Full Product Name	Szabályozható	Beépített vezérlés	Maximális szabályozási szint
95566000	BY120P G5 LED105S/840 PSU NB	Nem	-	Nem alkalmazható
95567700	BY120P G5 LED105S/840 PSU WB	Nem	-	Nem alkalmazható
95574500	BY120P G5 LED105S/865 PSU NB	Nem	-	Nem alkalmazható
95575200	BY120P G5 LED105S/865 PSU WB	Nem	-	Nem alkalmazható
95596700	BY120P G5 LED150S/840 PSU NB	Nem	-	Nem alkalmazható
95597400	BY120P G5 LED150S/840 PSU WB	Nem	-	Nem alkalmazható
95590500	BY122X G5 LED105S/840 SIA NB H4	Igen	SNH (R) 210 érzékelő	1%
95591200	BY122X G5 LED105S/840 SIA WB H4	Igen	SNH (R) 210 érzékelő	1%
95592900	BY122X G5 LED200S/840 SIA NB H4	Igen	SNH (R) 210 érzékelő	1%
95593600	BY122X G5 LED200S/840 SIA WB H4	Igen	SNH (R) 210 érzékelő	1%
95594300	BY122X G5 LED250S/840 SIA NB H4	Igen	SNH (R) 210 érzékelő	1%
95595000	BY122X G5 LED250S/840 SIA WB H4	Igen	SNH (R) 210 érzékelő	1%
95604900	BY122X G5 LED300S/840 SIA NB H4	Igen	SNH (R) 210 érzékelő	1%
95605600	BY122X G5 LED300S/840 SIA WB H4	Igen	SNH (R) 210 érzékelő	1%

Mechanika és tokozás

Order Code	Full Product Name	Mech. behatások elleni védelem kódja
95582000	BY122P G5 LED250S/840 PSU NB	IK08
95583700	BY122P G5 LED250S/840 PSU WB	IK08
95584400	BY122P G5 LED250S/865 PSU NB	IK08
95585100	BY122P G5 LED250S/865 PSU WB	IK08
95586800	BY122P G5 LED250S/840 PSD NB	IK08
95587500	BY122P G5 LED250S/840 PSD WB	IK08
95588200	BY122P G5 LED250S/865 PSD NB	IK08
95589900	BY122P G5 LED250S/865 PSD WB	IK08
95600100	BY122P G5 LED300S/840 PSU NB	IK08
95601800	BY122P G5 LED300S/840 PSU WB	IK08
95602500	BY122P G5 LED300S/840 PSD NB	IK08
95603200	BY122P G5 LED300S/840 PSD WB	IK08
95568400	BY121P G5 LED200S/840 PSU NB	IK08

Order Code	Full Product Name	Mech. behatások elleni védelem kódja
95569100	BY121P G5 LED200S/840 PSU WB	IK08
95570700	BY121P G5 LED105S/840 PSD NB	IK08
95571400	BY121P G5 LED105S/840 PSD WB	IK08
95572100	BY121P G5 LED200S/840 PSD NB	IK08
95573800	BY121P G5 LED200S/840 PSD WB	IK08
95576900	BY121P G5 LED200S/865 PSU NB	IK08
95577600	BY121P G5 LED200S/865 PSU WB	IK08
95578300	BY121P G5 LED105S/865 PSD NB	IK08
95579000	BY121P G5 LED105S/865 PSD WB	IK08
95580600	BY121P G5 LED200S/865 PSD NB	IK08
95581300	BY121P G5 LED200S/865 PSD WB	IK08
95598100	BY121P G5 LED150S/840 PSD NB	IK08
95599800	BY121P G5 LED150S/840 PSD WB	IK08

CoreLine Highbay Gen5

Order Code	Full Product Name	Mech. behatások elleni védelem kódja
95566000	BY120P G5 LED105S/840 PSU NB	IK08
95567700	BY120P G5 LED105S/840 PSU WB	IK08
95574500	BY120P G5 LED105S/865 PSU NB	IK08
95575200	BY120P G5 LED105S/865 PSU WB	IK08
95596700	BY120P G5 LED150S/840 PSU NB	IK08
95597400	BY120P G5 LED150S/840 PSU WB	IK08
95590500	BY122X G5 LED105S/840 SIA NB H4	IK05


Order Code	Full Product Name	Mech. behatások elleni védelem kódja
95591200	BY122X G5 LED105S/840 SIA WB H4	IK05
95592900	BY122X G5 LED200S/840 SIA NB H4	IK05
95593600	BY122X G5 LED200S/840 SIA WB H4	IK05
95594300	BY122X G5 LED250S/840 SIA NB H4	IK05
95595000	BY122X G5 LED250S/840 SIA WB H4	IK05
95604900	BY122X G5 LED300S/840 SIA NB H4	IK05
95605600	BY122X G5 LED300S/840 SIA WB H4	IK05

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)


Order Code	Full Product Name	Kezdeti színérték
95582000	BY122P G5 LED250S/840 PSU NB	(0.385, 0.380) SDCM<5
95583700	BY122P G5 LED250S/840 PSU WB	(0.385, 0.380) SDCM<5
95584400	BY122P G5 LED250S/865 PSU NB	(0.316, 0.332) SDCM<5
95585100	BY122P G5 LED250S/865 PSU WB	(0.316, 0.332) SDCM<5
95586800	BY122P G5 LED250S/840 PSD NB	(0.385, 0.380) SDCM<5
95587500	BY122P G5 LED250S/840 PSD WB	(0.385, 0.380) SDCM<5
95588200	BY122P G5 LED250S/865 PSD NB	(0.316, 0.332) SDCM<5
95589900	BY122P G5 LED250S/865 PSD WB	(0.316, 0.332) SDCM<5
95600100	BY122P G5 LED300S/840 PSU NB	(0.385, 0.380) SDCM<5
95601800	BY122P G5 LED300S/840 PSU WB	(0.385, 0.380) SDCM<5
95602500	BY122P G5 LED300S/840 PSD NB	(0.385, 0.380) SDCM<5
95603200	BY122P G5 LED300S/840 PSD WB	(0.385, 0.380) SDCM<5
95568400	BY121P G5 LED200S/840 PSU NB	(0.385, 0.380) SDCM<5
95569100	BY121P G5 LED200S/840 PSU WB	(0.385, 0.380) SDCM<5
95570700	BY121P G5 LED105S/840 PSD NB	(0.385, 0.380) SDCM<5
95571400	BY121P G5 LED105S/840 PSD WB	(0.385, 0.380) SDCM<5
95572100	BY121P G5 LED200S/840 PSD NB	(0.385, 0.380) SDCM<5
95573800	BY121P G5 LED200S/840 PSD WB	(0.385, 0.380) SDCM<5
95576900	BY121P G5 LED200S/865 PSU NB	(0.316, 0.332) SDCM<5
95577600	BY121P G5 LED200S/865 PSU WB	(0.316, 0.332) SDCM<5

Order Code	Full Product Name	Kezdeti színérték
95578300	BY121P G5 LED105S/865 PSD NB	(0.316, 0.332) SDCM<5
95579000	BY121P G5 LED105S/865 PSD WB	(0.316, 0.332) SDCM<5
95580600	BY121P G5 LED200S/865 PSD NB	(0.316, 0.332) SDCM<5
95581300	BY121P G5 LED200S/865 PSD WB	(0.316, 0.332) SDCM<5
95598100	BY121P G5 LED150S/840 PSD NB	(0.385, 0.380) SDCM<5
95599800	BY121P G5 LED150S/840 PSD WB	(0.385, 0.380) SDCM<5
95566000	BY120P G5 LED105S/840 PSU NB	(0.385, 0.380) SDCM<5
95567700	BY120P G5 LED105S/840 PSU WB	(0.385, 0.380) SDCM<5
95574500	BY120P G5 LED105S/865 PSU NB	(0.316, 0.332) SDCM<5
95575200	BY120P G5 LED105S/865 PSU WB	(0.316, 0.332) SDCM<5
95596700	BY120P G5 LED150S/840 PSU NB	(0.385, 0.380) SDCM<5
95597400	BY120P G5 LED150S/840 PSU WB	(0.385, 0.380) SDCM<5
95590500	BY122X G5 LED105S/840 SIA NB H4	(0.385, 0.380) SDCM<5
95591200	BY122X G5 LED105S/840 SIA WB H4	(0.385, 0.380) SDCM<5
95592900	BY122X G5 LED200S/840 SIA NB H4	(0.385, 0.380) SDCM<5
95593600	BY122X G5 LED200S/840 SIA WB H4	(0.385, 0.380) SDCM<5
95594300	BY122X G5 LED250S/840 SIA NB H4	(0.385, 0.380) SDCM<5
95595000	BY122X G5 LED250S/840 SIA WB H4	(0.385, 0.380) SDCM<5
95604900	BY122X G5 LED300S/840 SIA NB H4	(0.385, 0.380) SDCM<5
95605600	BY122X G5 LED300S/840 SIA WB H4	(0.385, 0.380) SDCM<5


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - null - 911401629208




Polar Normal (separate) - null - 911401629408




Polar Normal (separate) - null - 911401629308


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - null - 911401629508




Polar Normal (separate) - null - 911401629608




Polar Normal (separate) - null - 911401629708




Polar Normal (separate) - null - 911401629808




Polar Normal (separate) - null - 911401629908




Polar Normal (separate) - null - 911401630008




Polar Normal (separate) - null - 911401630208



Polar Normal (separate) - null - 911401630308



Polar Normal (separate) - null - 911401630108



Polar Normal (separate) - null - 911401630408






Polar Normal (separate) - null - 911401630508



Polar Normal (separate) - null - 911401630608






Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - null - 911401630708

Polar Normal (separate) - null - 911401630808




Polar Normal (separate) - null - 911401630908



Polar Normal (separate) - null - 911401631008

Polar Normal (separate) - null - 911401631108




Polar Normal (separate) - null - 911401631208



Polar Normal (separate) - null - 911401631308

Polar Normal (separate) - null - 911401631408

Polar Normal (separate) - null - 911401631608






Polar Normal (separate) - null - 911401631708

Polar Normal (separate) - null - 911401631808

Polar Normal (separate) - null - 911401631508




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - null - 911401631908

Polar Normal (separate) - null - 911401632008




Polar Normal (separate) - null - 911401632308



Polar Normal (separate) - null - 911401632108

Polar Normal (separate) - null - 911401632208




Polar Normal (separate) - null - 911401632508



Polar Normal (separate) - null - 911401632408

Polar Normal (separate) - null - 911401632608

Polar Normal (separate) - null - 911401632808




Polar Normal (separate) - null - 911401632908

Polar Normal (separate) - null - 911401632708

Polar Normal (separate) - null - 911401633008

CoreLine Highbay Gen5

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - null - 911401633108

