



CoreLine Highbay gen5: installazione semplice. Illuminazione eccellente.

CoreLine Highbay Gen5

CoreLine Highbay Gen5 garantisce la promessa CoreLine di apparecchi d'illuminazione innovativi, facili da utilizzare e di altissima qualità. Si tratta di un apparecchio affidabile, altamente efficiente e con una durata molto lunga, che offre ingenti risparmi energetici e richiede meno manutenzione. Al tempo stesso, CoreLine Highbay è molto facile da maneggiare. L'apparecchio d'illuminazione può essere installato sulla rete esistente e il collegamento elettrico è un'operazione semplice, perché non è necessario aprirlo e dispone di un connettore IP65 esterno. Con una scelta di due angoli del fascio: stretto e largo, consente di personalizzare il piano d'illuminazione in base alle proprie esigenze. Questa gamma comprende anche apparecchi d'illuminazione Interact Ready con comunicazione wireless integrata e sensori di movimento e luce naturale integrati. CoreLine Highbay Gen5 è pronto per essere utilizzato con qualsiasi sistema d'illuminazione connessa Interact.

Vantaggi

- Consente di risparmiare sui costi energetici e di manutenzione
- Facile installazione: singolo gancio di sospensione e connettore esterno, staffa di montaggio aggiuntiva per una maggiore flessibilità
- Ideale per progetti di applicazioni generali, con un design robusto e un'elevata resistenza all'acqua e alla polvere (IP65)
- Scelta tra quattro tipi di prodotto: BY121P, BY122P, BY120P e BY122X

CoreLine Highbay Gen5







Caratteristiche

- Lunga durata e alta efficienza: 50.000 ore con flusso all'85% min. rispetto al livello iniziale; fino a 160 lm/W
- Scelta delle opzioni del fascio: fascio stretto e largo, per una riduzione dell'abbagliamento senza accessori aggiuntivi
- Corpo in alluminio pressofuso moderno e di alta qualità
- Montaggio a punto singolo e connettore elettrico esterno pre-montato IP65
- Versioni opzionali: regolazione del flusso DALI, connettività wireless integrata (Interact Ready)

Applicazione


- Produzione generale
- Padiglioni espositivi
- Centri di magazzino e logistica
- Ambienti dal soffitto alto

Disegno tecnico







CoreLine Highbay Gen5

Disegno tecnico



Dati del prodotto



CoreLine Highbay Gen5

Dati del prodotto




CoreLine highbay gen5, bracket
mounting



CoreLine highbay gen5, bracket
mounting



CoreLine highbay gen5, hook
mounting



CoreLine highbay gen5, BY121P,
front view

CoreLine Highbay Gen5

Informazioni generali	
Driver incluso	Sì
Sorgente luminosa sostituibile	No
Service tag	Sì
Dati tecnici di illuminazione	
Indice di resa cromatica (CRI)	>80
Funzionamento e parte elettrica	
Classe di protezione IEC	Classe di isolamento I
Tensione in ingresso	Da 220 a 240 V
Frequenza di linea	50 or 60 Hz
Adatto per la commutazione casuale	Sì
Meccanica e corpo	
Colore alloggiamento e una gestione termica	Grigio IP65
Approvazione e applicazione	
Intervallo temperatura ambiente	Da -30 a +50 °C
Marchio CE	Sì
Marchio ENEC	Marchio ENEC
Marchio di infiammabilità	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili
Test filo incandescente	Temperatura 650 °C, durata 30 s
Valore di tremolio (PstLM)	0,5
Effetto stroboscopico	1
Performance iniziale (conforme a IEC)	
Tolleranza al flusso luminoso	+/-10%

Informazioni generali

Order Code	Full Product Name	Numero di riduttori
95582000	BY122P G5 LED250S/840 PSU NB	1 unità
95583700	BY122P G5 LED250S/840 PSU WB	1 unità
95584400	BY122P G5 LED250S/865 PSU NB	1 unità
95585100	BY122P G5 LED250S/865 PSU WB	1 unità
95586800	BY122P G5 LED250S/840 PSD NB	2 unità
95587500	BY122P G5 LED250S/840 PSD WB	2 unità
95588200	BY122P G5 LED250S/865 PSD NB	2 unità
95589900	BY122P G5 LED250S/865 PSD WB	2 unità
95600100	BY122P G5 LED300S/840 PSU NB	1 unità
95601800	BY122P G5 LED300S/840 PSU WB	1 unità
95602500	BY122P G5 LED300S/840 PSD NB	2 unità
95603200	BY122P G5 LED300S/840 PSD WB	2 unità
95568400	BY121P G5 LED200S/840 PSU NB	1 unità
95569100	BY121P G5 LED200S/840 PSU WB	1 unità
95570700	BY121P G5 LED105S/840 PSD NB	1 unità
95571400	BY121P G5 LED105S/840 PSD WB	1 unità
95572100	BY121P G5 LED200S/840 PSD NB	1 unità
95573800	BY121P G5 LED200S/840 PSD WB	1 unità
95576900	BY121P G5 LED200S/865 PSU NB	1 unità
95577600	BY121P G5 LED200S/865 PSU WB	1 unità
95578300	BY121P G5 LED105S/865 PSD NB	1 unità
95579000	BY121P G5 LED105S/865 PSD WB	1 unità
95580600	BY121P G5 LED200S/865 PSD NB	1 unità
95581300	BY121P G5 LED200S/865 PSD WB	1 unità
95598100	BY121P G5 LED150S/840 PSD NB	1 unità
95599800	BY121P G5 LED150S/840 PSD WB	1 unità
95566000	BY120P G5 LED105S/840 PSU NB	1 unità
95567700	BY120P G5 LED105S/840 PSU WB	1 unità
95574500	BY120P G5 LED105S/865 PSU NB	1 unità
95575200	BY120P G5 LED105S/865 PSU WB	1 unità
95596700	BY120P G5 LED150S/840 PSU NB	1 unità
95597400	BY120P G5 LED150S/840 PSU WB	1 unità
95590500	BY122X G5 LED105S/840 SIA NB H4	1 unità
95591200	BY122X G5 LED105S/840 SIA WB H4	1 unità
95592900	BY122X G5 LED200S/840 SIA NB H4	1 unità
95593600	BY122X G5 LED200S/840 SIA WB H4	1 unità
95594300	BY122X G5 LED250S/840 SIA NB H4	1 unità
95595000	BY122X G5 LED250S/840 SIA WB H4	1 unità
95604900	BY122X G5 LED300S/840 SIA NB H4	1 unità
95605600	BY122X G5 LED300S/840 SIA WB H4	1 unità

Dati tecnici di illuminazione

Full Product		Temperatura di colore correlata (Nom)	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	Flusso luminoso	Tipo di ottica
Order Code	Name	(Nom)	(Nom)	luminoso	ottica
95582000	BY122P G5 LED250S/840 PSU NB	4000 K	159 lm/W	25.000 lm	Fascio stretto

Full Product		Temperatura di colore correlata (Nom)	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	Flusso luminoso	Tipo di ottica
Order Code	Name	(Nom)	(Nom)	luminoso	ottica
95583700	BY122P G5 LED250S/840 PSU WB	4000 K	159 lm/W	25.000 lm	Fascio largo

CoreLine Highbay Gen5

Full Product		Temperatura di colore correlata	Efficienza luminosa (specificata)	Flusso luminoso	Tipo di ottica
Order Code	Name	(Nom)	(Nom)		
95584400	BY122P G5 LED250S/865 PSU NB	6500 K	159 lm/W	25.000 lm	Fascio stretto
95585100	BY122P G5 LED250S/865 PSU WB	6500 K	159 lm/W	25.000 lm	Fascio largo
95586800	BY122P G5 LED250S/840 PSD NB	4000 K	149 lm/W	25.000 lm	Fascio stretto
95587500	BY122P G5 LED250S/840 PSD WB	4000 K	149 lm/W	25.000 lm	Fascio largo
95588200	BY122P G5 LED250S/865 PSD NB	6500 K	149 lm/W	25.000 lm	Fascio stretto
95589900	BY122P G5 LED250S/865 PSD WB	6500 K	149 lm/W	25.000 lm	Fascio largo
95600100	BY122P G5 LED300S/840 PSU NB	4000 K	156 lm/W	30.000 lm	Fascio stretto
95601800	BY122P G5 LED300S/840 PSU WB	4000 K	156 lm/W	30.000 lm	Fascio largo
95602500	BY122P G5 LED300S/840 PSD NB	4000 K	146 lm/W	30.000 lm	Fascio stretto
95603200	BY122P G5 LED300S/840 PSD WB	4000 K	146 lm/W	30.000 lm	Fascio largo
95568400	BY121P G5 LED200S/840 PSU NB	4000 K	159 lm/W	20.000 lm	Fascio stretto
95569100	BY121P G5 LED200S/840 PSU WB	4000 K	159 lm/W	20.000 lm	Fascio largo
95570700	BY121P G5 LED105S/840 PSD NB	4000 K	146 lm/W	10.500 lm	Fascio stretto
95571400	BY121P G5 LED105S/840 PSD WB	4000 K	146 lm/W	10.500 lm	Fascio largo
95572100	BY121P G5 LED200S/840 PSD NB	4000 K	149 lm/W	20.000 lm	Fascio stretto
95573800	BY121P G5 LED200S/840 PSD WB	4000 K	149 lm/W	20.000 lm	Fascio largo

Full Product		Temperatura di colore correlata	Efficienza luminosa (specificata)	Flusso luminoso	Tipo di ottica
Order Code	Name	(Nom)	(Nom)		
95576900	BY121P G5 LED200S/865 PSU NB	6500 K	159 lm/W	20.000 lm	Fascio stretto
95577600	BY121P G5 LED200S/865 PSU WB	6500 K	159 lm/W	20.000 lm	Fascio largo
95578300	BY121P G5 LED105S/865 PSD NB	6500 K	146 lm/W	10.500 lm	Fascio stretto
95579000	BY121P G5 LED105S/865 PSD WB	6500 K	146 lm/W	10.500 lm	Fascio largo
95580600	BY121P G5 LED200S/865 PSD NB	6500 K	149 lm/W	20.000 lm	Fascio stretto
95581300	BY121P G5 LED200S/865 PSD WB	6500 K	149 lm/W	20.000 lm	Fascio largo
95598100	BY121P G5 LED150S/840 PSD NB	4000 K	147 lm/W	15.000 lm	Fascio stretto
95599800	BY121P G5 LED150S/840 PSD WB	4000 K	147 lm/W	15.000 lm	Fascio largo
95566000	BY120P G5 LED105S/840 PSU NB	4000 K	157 lm/W	10.500 lm	Fascio stretto
95567700	BY120P G5 LED105S/840 PSU WB	4000 K	157 lm/W	10.500 lm	Fascio largo
95574500	BY120P G5 LED105S/865 PSU NB	6500 K	157 lm/W	10.500 lm	Fascio stretto
95575200	BY120P G5 LED105S/865 PSU WB	6500 K	157 lm/W	10.500 lm	Fascio largo
95596700	BY120P G5 LED150S/840 PSU NB	4000 K	158 lm/W	15.000 lm	Fascio stretto
95597400	BY120P G5 LED150S/840 PSU WB	4000 K	158 lm/W	15.000 lm	Fascio largo
95590500	BY122X G5 LED105S/840 SIA NB H4	4000 K	146 lm/W	10.500 lm	Fascio stretto
95591200	BY122X G5 LED105S/840 SIA WB H4	4000 K	146 lm/W	10.500 lm	Fascio largo

CoreLine Highbay Gen5

		Temperatura	Efficienza		
		di colore	luminosa		
		correlata	(specificata)	Flusso	Tipo di
Order Code	Full Product Name	(Nom)	(Nom)	luminoso	ottica
95592900	BY122X G5 LED200S/840 SIA NB H4	4000 K	150 lm/W	20.000 lm	Fascio stretto
95593600	BY122X G5 LED200S/840 SIA WB H4	4000 K	150 lm/W	20.000 lm	Fascio largo
95594300	BY122X G5 LED250S/840 SIA NB H4	4000 K	151 lm/W	25.000 lm	Fascio stretto

		Temperatura	Efficienza		
		di colore	luminosa		
		correlata	(specificata)	Flusso	Tipo di
Order Code	Full Product Name	(Nom)	(Nom)	luminoso	ottica
95595000	BY122X G5 LED250S/840 SIA WB H4	4000 K	151 lm/W	25.000 lm	Fascio largo
95604900	BY122X G5 LED300S/840 SIA NB H4	4000 K	148 lm/W	30.000 lm	Fascio stretto
95605600	BY122X G5 LED300S/840 SIA WB H4	4000 K	148 lm/W	30.000 lm	Fascio largo

Funzionamento e parte elettrica

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico
95582000	BY122P G5 LED250S/840 PSU NB	157 W
95583700	BY122P G5 LED250S/840 PSU WB	157 W
95584400	BY122P G5 LED250S/865 PSU NB	157 W
95585100	BY122P G5 LED250S/865 PSU WB	157 W
95586800	BY122P G5 LED250S/840 PSD NB	168 W
95587500	BY122P G5 LED250S/840 PSD WB	168 W
95588200	BY122P G5 LED250S/865 PSD NB	168 W
95589900	BY122P G5 LED250S/865 PSD WB	168 W
95600100	BY122P G5 LED300S/840 PSU NB	192 W
95601800	BY122P G5 LED300S/840 PSU WB	192 W
95602500	BY122P G5 LED300S/840 PSD NB	205 W
95603200	BY122P G5 LED300S/840 PSD WB	205 W
95568400	BY121P G5 LED200S/840 PSU NB	126 W
95569100	BY121P G5 LED200S/840 PSU WB	126 W
95570700	BY121P G5 LED105S/840 PSD NB	72 W
95571400	BY121P G5 LED105S/840 PSD WB	72 W
95572100	BY121P G5 LED200S/840 PSD NB	134 W
95573800	BY121P G5 LED200S/840 PSD WB	134 W
95576900	BY121P G5 LED200S/865 PSU NB	126 W
95577600	BY121P G5 LED200S/865 PSU WB	126 W

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico
95578300	BY121P G5 LED105S/865 PSD NB	72 W
95579000	BY121P G5 LED105S/865 PSD WB	72 W
95580600	BY121P G5 LED200S/865 PSD NB	134 W
95581300	BY121P G5 LED200S/865 PSD WB	134 W
95598100	BY121P G5 LED150S/840 PSD NB	102 W
95599800	BY121P G5 LED150S/840 PSD WB	102 W
95566000	BY120P G5 LED105S/840 PSU NB	67 W
95567700	BY120P G5 LED105S/840 PSU WB	67 W
95574500	BY120P G5 LED105S/865 PSU NB	67 W
95575200	BY120P G5 LED105S/865 PSU WB	67 W
95596700	BY120P G5 LED150S/840 PSU NB	95 W
95597400	BY120P G5 LED150S/840 PSU WB	95 W
95590500	BY122X G5 LED105S/840 SIA NB H4	72 W
95591200	BY122X G5 LED105S/840 SIA WB H4	72 W
95592900	BY122X G5 LED200S/840 SIA NB H4	133 W
95593600	BY122X G5 LED200S/840 SIA WB H4	133 W
95594300	BY122X G5 LED250S/840 SIA NB H4	166 W
95595000	BY122X G5 LED250S/840 SIA WB H4	166 W
95604900	BY122X G5 LED300S/840 SIA NB H4	203 W
95605600	BY122X G5 LED300S/840 SIA WB H4	203 W

Controlli e dimmerazione

		Controllo		Livello massimo
		Dimmerabile	integrato	di attenuazione
95582000	BY122P G5 LED250S/840 PSU NB	No	-	Non applicabile
95583700	BY122P G5 LED250S/840 PSU WB	No	-	Non applicabile
95584400	BY122P G5 LED250S/865 PSU NB	No	-	Non applicabile
95585100	BY122P G5 LED250S/865 PSU WB	No	-	Non applicabile
95586800	BY122P G5 LED250S/840 PSD NB	Sì	-	20%

		Controllo		Livello massimo
		Dimmerabile	integrato	di attenuazione
95587500	BY122P G5 LED250S/840 PSD WB	Sì	-	20%
95588200	BY122P G5 LED250S/865 PSD NB	Sì	-	20%
95589900	BY122P G5 LED250S/865 PSD WB	Sì	-	20%
95600100	BY122P G5 LED300S/840 PSU NB	No	-	Non applicabile
95601800	BY122P G5 LED300S/840 PSU WB	No	-	Non applicabile

CoreLine Highbay Gen5

Order Code	Full Product Name	Controllo		Livello massimo di attenuazione
		Dimmerabile	integrato	
95602500	BY122P G5 LED300S/840 PSD NB	Si	-	13%
95603200	BY122P G5 LED300S/840 PSD WB	Si	-	13%
95568400	BY121P G5 LED200S/840 PSU NB	No	-	Non applicabile
95569100	BY121P G5 LED200S/840 PSU WB	No	-	Non applicabile
95570700	BY121P G5 LED105S/840 PSD NB	Si	-	20%
95571400	BY121P G5 LED105S/840 PSD WB	Si	-	20%
95572100	BY121P G5 LED200S/840 PSD NB	Si	-	10%
95573800	BY121P G5 LED200S/840 PSD WB	Si	-	10%
95576900	BY121P G5 LED200S/865 PSU NB	No	-	Non applicabile
95577600	BY121P G5 LED200S/865 PSU WB	No	-	Non applicabile
95578300	BY121P G5 LED105S/865 PSD NB	Si	-	20%
95579000	BY121P G5 LED105S/865 PSD WB	Si	-	20%
95580600	BY121P G5 LED200S/865 PSD NB	Si	-	10%
95581300	BY121P G5 LED200S/865 PSD WB	Si	-	10%
95598100	BY121P G5 LED150S/840 PSD NB	Si	-	13%

Order Code	Full Product Name	Controllo		Livello massimo di attenuazione
		Dimmerabile	integrato	
95599800	BY121P G5 LED150S/840 PSD WB	Si	-	13%
95566000	BY120P G5 LED105S/840 PSU NB	No	-	Non applicabile
95567700	BY120P G5 LED105S/840 PSU WB	No	-	Non applicabile
95574500	BY120P G5 LED105S/865 PSU NB	No	-	Non applicabile
95575200	BY120P G5 LED105S/865 PSU WB	No	-	Non applicabile
95596700	BY120P G5 LED150S/840 PSU NB	No	-	Non applicabile
95597400	BY120P G5 LED150S/840 PSU WB	No	-	Non applicabile
95590500	BY122X G5 LED105S/840 SIA NB H4	Si	Sensore SNH (R) 210	1%
95591200	BY122X G5 LED105S/840 SIA WB H4	Si	Sensore SNH (R) 210	1%
95592900	BY122X G5 LED200S/840 SIA NB H4	Si	Sensore SNH (R) 210	1%
95593600	BY122X G5 LED200S/840 SIA WB H4	Si	Sensore SNH (R) 210	1%
95594300	BY122X G5 LED250S/840 SIA NB H4	Si	Sensore SNH (R) 210	1%
95595000	BY122X G5 LED250S/840 SIA WB H4	Si	Sensore SNH (R) 210	1%
95604900	BY122X G5 LED300S/840 SIA NB H4	Si	Sensore SNH (R) 210	1%
95605600	BY122X G5 LED300S/840 SIA WB H4	Si	Sensore SNH (R) 210	1%

Meccanica e corpo

Order Code	Full Product Name	Codice di protezione dagli impatti	
		meccanici	
95582000	BY122P G5 LED250S/840 PSU NB	IK08	
95583700	BY122P G5 LED250S/840 PSU WB	IK08	
95584400	BY122P G5 LED250S/865 PSU NB	IK08	
95585100	BY122P G5 LED250S/865 PSU WB	IK08	
95586800	BY122P G5 LED250S/840 PSD NB	IK08	
95587500	BY122P G5 LED250S/840 PSD WB	IK08	
95588200	BY122P G5 LED250S/865 PSD NB	IK08	
95589900	BY122P G5 LED250S/865 PSD WB	IK08	
95600100	BY122P G5 LED300S/840 PSU NB	IK08	
95601800	BY122P G5 LED300S/840 PSU WB	IK08	
95602500	BY122P G5 LED300S/840 PSD NB	IK08	
95603200	BY122P G5 LED300S/840 PSD WB	IK08	
95568400	BY121P G5 LED200S/840 PSU NB	IK08	
95569100	BY121P G5 LED200S/840 PSU WB	IK08	
95570700	BY121P G5 LED105S/840 PSD NB	IK08	
95571400	BY121P G5 LED105S/840 PSD WB	IK08	

Order Code	Full Product Name	Codice di protezione dagli impatti	
		meccanici	
95572100	BY121P G5 LED200S/840 PSD NB	IK08	
95573800	BY121P G5 LED200S/840 PSD WB	IK08	
95576900	BY121P G5 LED200S/865 PSU NB	IK08	
95577600	BY121P G5 LED200S/865 PSU WB	IK08	
95578300	BY121P G5 LED105S/865 PSD NB	IK08	
95579000	BY121P G5 LED105S/865 PSD WB	IK08	
95580600	BY121P G5 LED200S/865 PSD NB	IK08	
95581300	BY121P G5 LED200S/865 PSD WB	IK08	
95598100	BY121P G5 LED150S/840 PSD NB	IK08	
95599800	BY121P G5 LED150S/840 PSD WB	IK08	
95566000	BY120P G5 LED105S/840 PSU NB	IK08	
95567700	BY120P G5 LED105S/840 PSU WB	IK08	
95574500	BY120P G5 LED105S/865 PSU NB	IK08	
95575200	BY120P G5 LED105S/865 PSU WB	IK08	
95596700	BY120P G5 LED150S/840 PSU NB	IK08	
95597400	BY120P G5 LED150S/840 PSU WB	IK08	

CoreLine Highbay Gen5

Order Code	Full Product Name	Codice di protezione dagli impatti meccanici
95590500	BY122X G5 LED105S/840 SIA NB H4	IK05
95591200	BY122X G5 LED105S/840 SIA WB H4	IK05
95592900	BY122X G5 LED200S/840 SIA NB H4	IK05
95593600	BY122X G5 LED200S/840 SIA WB H4	IK05


Order Code	Full Product Name	Codice di protezione dagli impatti meccanici
95594300	BY122X G5 LED250S/840 SIA NB H4	IK05
95595000	BY122X G5 LED250S/840 SIA WB H4	IK05
95604900	BY122X G5 LED300S/840 SIA NB H4	IK05
95605600	BY122X G5 LED300S/840 SIA WB H4	IK05

Performance iniziale (conforme a IEC)


Order Code	Full Product Name	Cromaticità iniziale
95582000	BY122P G5 LED250S/840 PSU NB	(0.385, 0.380) SDCM<5
95583700	BY122P G5 LED250S/840 PSU WB	(0.385, 0.380) SDCM<5
95584400	BY122P G5 LED250S/865 PSU NB	(0.316, 0.332) SDCM<5
95585100	BY122P G5 LED250S/865 PSU WB	(0.316, 0.332) SDCM<5
95586800	BY122P G5 LED250S/840 PSD NB	(0.385, 0.380) SDCM<5
95587500	BY122P G5 LED250S/840 PSD WB	(0.385, 0.380) SDCM<5
95588200	BY122P G5 LED250S/865 PSD NB	(0.316, 0.332) SDCM<5
95589900	BY122P G5 LED250S/865 PSD WB	(0.316, 0.332) SDCM<5
95600100	BY122P G5 LED300S/840 PSU NB	(0.385, 0.380) SDCM<5
95601800	BY122P G5 LED300S/840 PSU WB	(0.385, 0.380) SDCM<5
95602500	BY122P G5 LED300S/840 PSD NB	(0.385, 0.380) SDCM<5
95603200	BY122P G5 LED300S/840 PSD WB	(0.385, 0.380) SDCM<5
95568400	BY121P G5 LED200S/840 PSU NB	(0.385, 0.380) SDCM<5
95569100	BY121P G5 LED200S/840 PSU WB	(0.385, 0.380) SDCM<5
95570700	BY121P G5 LED105S/840 PSD NB	(0.385, 0.380) SDCM<5
95571400	BY121P G5 LED105S/840 PSD WB	(0.385, 0.380) SDCM<5
95572100	BY121P G5 LED200S/840 PSD NB	(0.385, 0.380) SDCM<5
95573800	BY121P G5 LED200S/840 PSD WB	(0.385, 0.380) SDCM<5
95576900	BY121P G5 LED200S/865 PSU NB	(0.316, 0.332) SDCM<5
95577600	BY121P G5 LED200S/865 PSU WB	(0.316, 0.332) SDCM<5

Order Code	Full Product Name	Cromaticità iniziale
95578300	BY121P G5 LED105S/865 PSD NB	(0.316, 0.332) SDCM<5
95579000	BY121P G5 LED105S/865 PSD WB	(0.316, 0.332) SDCM<5
95580600	BY121P G5 LED200S/865 PSD NB	(0.316, 0.332) SDCM<5
95581300	BY121P G5 LED200S/865 PSD WB	(0.316, 0.332) SDCM<5
95598100	BY121P G5 LED150S/840 PSD NB	(0.385, 0.380) SDCM<5
95599800	BY121P G5 LED150S/840 PSD WB	(0.385, 0.380) SDCM<5
95566000	BY120P G5 LED105S/840 PSU NB	(0.385, 0.380) SDCM<5
95567700	BY120P G5 LED105S/840 PSU WB	(0.385, 0.380) SDCM<5
95574500	BY120P G5 LED105S/865 PSU NB	(0.316, 0.332) SDCM<5
95575200	BY120P G5 LED105S/865 PSU WB	(0.316, 0.332) SDCM<5
95596700	BY120P G5 LED150S/840 PSU NB	(0.385, 0.380) SDCM<5
95597400	BY120P G5 LED150S/840 PSU WB	(0.385, 0.380) SDCM<5
95590500	BY122X G5 LED105S/840 SIA NB H4	(0.385, 0.380) SDCM<5
95591200	BY122X G5 LED105S/840 SIA WB H4	(0.385, 0.380) SDCM<5
95592900	BY122X G5 LED200S/840 SIA NB H4	(0.385, 0.380) SDCM<5
95593600	BY122X G5 LED200S/840 SIA WB H4	(0.385, 0.380) SDCM<5
95594300	BY122X G5 LED250S/840 SIA NB H4	(0.385, 0.380) SDCM<5
95595000	BY122X G5 LED250S/840 SIA WB H4	(0.385, 0.380) SDCM<5
95604900	BY122X G5 LED300S/840 SIA NB H4	(0.385, 0.380) SDCM<5
95605600	BY122X G5 LED300S/840 SIA WB H4	(0.385, 0.380) SDCM<5


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - null - 911401629208






Polar Normal (separate) - null - 911401629408



Polar Normal (separate) - null - 911401629308




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - null - 911401629508

Polar Normal (separate) - null - 911401629608




Polar Normal (separate) - null - 911401629708



Polar Normal (separate) - null - 911401629808

Polar Normal (separate) - null - 911401629908




Polar Normal (separate) - null - 911401630008



Polar Normal (separate) - null - 911401630208

Polar Normal (separate) - null - 911401630308

Polar Normal (separate) - null - 911401630108






Polar Normal (separate) - null - 911401630408

Polar Normal (separate) - null - 911401630508

Polar Normal (separate) - null - 911401630608




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - null - 911401630708

Polar Normal (separate) - null - 911401630808




Polar Normal (separate) - null - 911401630908



Polar Normal (separate) - null - 911401631008

Polar Normal (separate) - null - 911401631108




Polar Normal (separate) - null - 911401631208



Polar Normal (separate) - null - 911401631308

Polar Normal (separate) - null - 911401631408

Polar Normal (separate) - null - 911401631608






Polar Normal (separate) - null - 911401631708

Polar Normal (separate) - null - 911401631808

Polar Normal (separate) - null - 911401631508




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - null - 911401631908

Polar Normal (separate) - null - 911401632008




Polar Normal (separate) - null - 911401632308



Polar Normal (separate) - null - 911401632108

Polar Normal (separate) - null - 911401632208




Polar Normal (separate) - null - 911401632508



Polar Normal (separate) - null - 911401632408

Polar Normal (separate) - null - 911401632608

Polar Normal (separate) - null - 911401632808




Polar Normal (separate) - null - 911401632908

Polar Normal (separate) - null - 911401632708

Polar Normal (separate) - null - 911401633008

CoreLine Highbay Gen5

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - null - 911401633108

