



CoreLine Highbay gen5: eenvoudige installatie. Uitstekende verlichting.

CoreLine Highbay Gen5

CoreLine Highbay Gen5 maakt de CoreLine-beloofte van innovatieve, gebruiksvriendelijke en hoogwaardige armaturen meer dan waar. Het is een betrouwbare armatuur met een zeer lange levensduur, het levert grote energiebesparingen op en er is minder onderhoud voor nodig. Tegelijkertijd is de CoreLine Highbay heel eenvoudig in gebruik. De armatuur kan geïnstalleerd worden in het bestaande elektriciteitsnet en de elektrische verbinding is eenvoudig tot stand te brengen. De armatuur en een externe IP65-connector hoeven daar niet voor te worden geopend. Je hebt de keus uit twee bundelhoeken: een smalle en brede bundel om je verlichtingsplan volledig aan te passen aan je specifieke behoeftes. Dit assortiment omvat ook Interact Ready armaturen met ingebouwde draadloze communicatie en geïntegreerde bewegings- en daglichtsensoren. CoreLine Highbay Gen5 kan meteen worden gebruikt met elk Interact systeem voor connected lighting.

Voordelen

- Bespaart op energie- en onderhoudskosten
- Eenvoudige installatie met de enkele pendelhaak en externe connector, met extra montagebeugel voor meer flexibiliteit
- Ideaal voor algemene toepassingen, met een robuust ontwerp en een hoge water- en stofdichtheid (IP65)
- Keuze uit vier producttypes: BY121P, BY122P, BY120P en BY122X

CoreLine Highbay Gen5

Kenmerken

- Lange levensduur en hoog rendement: 50.000 uur met flux bij min. 85% vergeleken met aanvangsniveau; tot 160 lm/W
- Verschillende bundelopties: smalle en brede bundel, voor geringe verblinding zonder extra accessoires
- Moderne, hoogwaardige, gietaluminium behuizing
- Enkelpuntsmontagesysteem en vooraf gemonteerde IP65 externe elektrische connector
- Optionele uitvoeringen: DALI dimmen, geïntegreerde draadloze connectiviteit (Interact Ready)

Toepassing

- Productiehallen
- Expositiehallen
- Magazijnen en logistieke centra
- Lounges met hoog plafond

Versions





Standard product photo, CoreLine highbay gen5, BY122P








Standard product photo, CoreLine highbay gen5, BY120P


Maatschets




Maatschets



Productgegevens




CoreLine highbay gen5, IP65
connector (PSD)



CoreLine highbay gen5, with
sensor, front view

CoreLine Highbay Gen5


Productgegevens



CoreLine highbay gen5, BY120P,
front view



CoreLine highbay gen5, with
sensor, side view



CoreLine highbay gen5, BY121P,
front view



CoreLine highbay gen5, IP65
connector



CoreLine highbay gen5, with
sensor, back view



CoreLine highbay gen5, bracket
mounting




CoreLine highbay gen5, bracket
mounting



CoreLine highbay gen5, hook
mounting

CoreLine Highbay Gen5

Productgegevens



CoreLine highbay gen5, BY121P,
front view

Algemene informatie

Driver/VSA inbegrepen	Ja
Lichtbron vervangbaar	Nee
Servicetag	Ja

Gegevens lichttechniek

Kleurweergave-index (CRI)	>80
---------------------------	-----

Bedrijfs- en elektrische gegevens

IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse I
Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 or 60 Hz
Geschikt voor willekeurige schakeling	Ja

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Kleur behuizing	Grijs
Beschermingsklasse	IP 65

Keurmerken en classificaties

Bereik omgevingstemperatuur	-30 tot +50 °C
CE-markering	Ja
ENEC-markering	ENEC-markering
Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
Gloeidraadtest	Temperatuur 650 °C, duur 30 s
Flikkerwaarde (PstLM)	0,5
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	1

Initiële prestaties (conform IEC)

Tolerantie lichtstroom	+/-10%
------------------------	--------

Algemene informatie

Order Code	Full Product Name	Aantal VSA's
8719514955820	BY122P G5 LED250S/840 PSU NB	1 unit
8719514955837	BY122P G5 LED250S/840 PSU WB	1 unit
8719514955868	BY122P G5 LED250S/840 PSD NB	2 units
8719514955875	BY122P G5 LED250S/840 PSD WB	2 units
8719514955899	BY122P G5 LED250S/865 PSD WB	2 units
8719514956001	BY122P G5 LED300S/840 PSU NB	1 unit
8719514956018	BY122P G5 LED300S/840 PSU WB	1 unit
8719514956025	BY122P G5 LED300S/840 PSD NB	2 units
8719514956032	BY122P G5 LED300S/840 PSD WB	2 units
8719514955684	BY121P G5 LED200S/840 PSU NB	1 unit
8719514955691	BY121P G5 LED200S/840 PSU WB	1 unit
8719514955707	BY121P G5 LED105S/840 PSD NB	1 unit
8719514955714	BY121P G5 LED105S/840 PSD WB	1 unit
8719514955721	BY121P G5 LED200S/840 PSD NB	1 unit
8719514955738	BY121P G5 LED200S/840 PSD WB	1 unit
8719514955776	BY121P G5 LED200S/865 PSU WB	1 unit
8719514955813	BY121P G5 LED200S/865 PSD WB	1 unit
8719514955660	BY120P G5 LED105S/840 PSU NB	1 unit
8719514955677	BY120P G5 LED105S/840 PSU WB	1 unit
8719514955905	BY122X G5 LED105S/840 SIA NB H4	1 unit
8719514955912	BY122X G5 LED105S/840 SIA WB H4	1 unit
8719514955929	BY122X G5 LED200S/840 SIA NB H4	1 unit
8719514955936	BY122X G5 LED200S/840 SIA WB H4	1 unit
8719514955943	BY122X G5 LED250S/840 SIA NB H4	1 unit
8719514955950	BY122X G5 LED250S/840 SIA WB H4	1 unit
8719514956049	BY122X G5 LED300S/840 SIA NB H4	1 unit
8719514956056	BY122X G5 LED300S/840 SIA WB H4	1 unit

Gegevens lichttechniek

Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Lichtstroom	Optiektype
8719514955820	BY122P G5	4000 K	159 lm/W	25.000 lm	Smalle bundel

CoreLine Highbay Gen5

Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)		Optiekttype
				Lichtstroom	
	LED250S/ 840 PSU NB				
8719514955837	BY122P G5 LED250S/ 840 PSU WB	4000 K	159 lm/W	25.000 lm	Brede bundel
8719514955868	BY122P G5 LED250S/ 840 PSD NB	4000 K	149 lm/W	25.000 lm	Smalle bundel
8719514955875	BY122P G5 LED250S/ 840 PSD WB	4000 K	149 lm/W	25.000 lm	Brede bundel
8719514955899	BY122P G5 LED250S/ 865 PSD WB	6500 K	149 lm/W	25.000 lm	Brede bundel
8719514956001	BY122P G5 LED300S/ 840 PSU NB	4000 K	156 lm/W	30.000 lm	Smalle bundel
8719514956018	BY122P G5 LED300S/ 840 PSU WB	4000 K	156 lm/W	30.000 lm	Brede bundel
8719514956025	BY122P G5 LED300S/ 840 PSD NB	4000 K	146 lm/W	30.000 lm	Smalle bundel
8719514956032	BY122P G5 LED300S/ 840 PSD WB	4000 K	146 lm/W	30.000 lm	Brede bundel
8719514955684	BY121P G5 LED200S/ 840 PSU NB	4000 K	159 lm/W	20.000 lm	Smalle bundel
8719514955691	BY121P G5 LED200S/ 840 PSD WB	4000 K	159 lm/W	20.000 lm	Brede bundel
	840 PSU WB				
8719514955707	BY121P G5 LED105S/ 840 PSD NB	4000 K	146 lm/W	10.500 lm	Smalle bundel
8719514955714	BY121P G5 LED105S/ 840 PSD WB	4000 K	146 lm/W	10.500 lm	Brede bundel
8719514955721	BY121P G5 LED200S/ 840 PSD NB	4000 K	149 lm/W	20.000 lm	Smalle bundel
8719514955738	BY121P G5 LED200S/ 840 PSD WB	4000 K	149 lm/W	20.000 lm	Brede bundel
8719514955776	BY121P G5 LED200S/ 865 PSU WB	6500 K	159 lm/W	20.000 lm	Brede bundel
8719514955813	BY121P G5 LED200S/ 865 PSD WB	6500 K	149 lm/W	20.000 lm	Brede bundel
8719514955660	BY120P G5 LED105S/ 840 PSU NB	4000 K	157 lm/W	10.500 lm	Smalle bundel
8719514955677	BY120P G5 LED105S/ 840 PSU WB	4000 K	157 lm/W	10.500 lm	Brede bundel
8719514955905	BY122X G5 LED105S/ 840 SIA NB H4	4000 K	146 lm/W	10.500 lm	Smalle bundel
8719514955912	BY122X G5 LED105S/ 840 SIA WB H4	4000 K	146 lm/W	10.500 lm	Brede bundel
8719514955929	BY122X G5 LED200S/ 840 PSD WB	4000 K	150 lm/W	20.000 lm	Smalle bundel

CoreLine Highbay Gen5

Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)		Optiektipe
			Lichtstroom		
8719514955936	840 SIA NB H4				
	BY122X 4000 K	150 lm/W	20.000 lm	Brede	
	G5 LED200S/ 840 SIA WB H4			bundel	
8719514955943	BY122X 4000 K	151 lm/W	25.000 lm	Smalle	
	G5 LED250S/ 840 SIA NB H4			bundel	
	BY122X 4000 K	151 lm/W	25.000 lm	Brede	
8719514955950	G5 LED250S/ 840 SIA WB H4			bundel	

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8719514955820	BY122P G5 LED250S/840 PSU NB	157 W
8719514955837	BY122P G5 LED250S/840 PSU WB	157 W
8719514955868	BY122P G5 LED250S/840 PSD NB	168 W
8719514955875	BY122P G5 LED250S/840 PSD WB	168 W
8719514955899	BY122P G5 LED250S/865 PSD WB	168 W
8719514956001	BY122P G5 LED300S/840 PSU NB	192 W
8719514956018	BY122P G5 LED300S/840 PSU WB	192 W
8719514956025	BY122P G5 LED300S/840 PSD NB	205 W
8719514956032	BY122P G5 LED300S/840 PSD WB	205 W
8719514955684	BY121P G5 LED200S/840 PSU NB	126 W
8719514955691	BY121P G5 LED200S/840 PSU WB	126 W
8719514955707	BY121P G5 LED105S/840 PSD NB	72 W
8719514955714	BY121P G5 LED105S/840 PSD WB	72 W
8719514955721	BY121P G5 LED200S/840 PSD NB	134 W

Dimbaarheid en regelsystemen

Order Code	Full Product Name	Ingebouwde Dimbaar regeling		Maximaal dimniveau
8719514955820	BY122P G5 LED250S/840 PSU NB	Nee	-	Niet van toepassing
8719514955837	BY122P G5 LED250S/840 PSU WB	Nee	-	Niet van toepassing
8719514955868	BY122P G5 LED250S/840 PSD NB	Ja	-	20%
8719514955875	BY122P G5 LED250S/840 PSD WB	Ja	-	20%

CoreLine Highbay Gen5

Order Code	Full Product Name	Dimbaar	Ingebouwde regeling	Maximaal dimniveau
8719514956032	BY122P G5 LED300S/840 PSD WB	Ja	-	13%
8719514955684	BY121P G5 LED200S/840 PSU NB	Nee	-	Niet van toepassing
8719514955691	BY121P G5 LED200S/840 PSU WB	Nee	-	Niet van toepassing
8719514955707	BY121P G5 LED105S/840 PSD NB	Ja	-	20%
8719514955714	BY121P G5 LED105S/840 PSD WB	Ja	-	20%
8719514955721	BY121P G5 LED200S/840 PSD NB	Ja	-	10%
8719514955738	BY121P G5 LED200S/840 PSD WB	Ja	-	10%
8719514955776	BY121P G5 LED200S/865 PSU WB	Nee	-	Niet van toepassing
8719514955813	BY121P G5 LED200S/865 PSD WB	Ja	-	10%
8719514955660	BY120P G5 LED105S/840 PSU NB	Nee	-	Niet van toepassing

Order Code	Full Product Name	Dimbaar	Ingebouwde regeling	Maximaal dimniveau
8719514955677	BY120P G5 LED105S/840 PSU WB	Nee	-	Niet van toepassing
8719514955905	BY122X G5 LED105S/840 SIA NB H4	Ja	Sensor SNH (R) 210	1%
8719514955912	BY122X G5 LED105S/840 SIA WB H4	Ja	Sensor SNH (R) 210	1%
8719514955929	BY122X G5 LED200S/840 SIA NB H4	Ja	Sensor SNH (R) 210	1%
8719514955936	BY122X G5 LED200S/840 SIA WB H4	Ja	Sensor SNH (R) 210	1%
8719514955943	BY122X G5 LED250S/840 SIA NB H4	Ja	Sensor SNH (R) 210	1%
8719514955950	BY122X G5 LED250S/840 SIA WB H4	Ja	Sensor SNH (R) 210	1%
8719514956049	BY122X G5 LED300S/840 SIA NB H4	Ja	Sensor SNH (R) 210	1%
8719514956056	BY122X G5 LED300S/840 SIA WB H4	Ja	Sensor SNH (R) 210	1%

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Order Code	Full Product Name	IK-classificatie
8719514955820	BY122P G5 LED250S/840 PSU NB	IK08
8719514955837	BY122P G5 LED250S/840 PSU WB	IK08
8719514955868	BY122P G5 LED250S/840 PSD NB	IK08
8719514955875	BY122P G5 LED250S/840 PSD WB	IK08
8719514955899	BY122P G5 LED250S/865 PSD WB	IK08
8719514956001	BY122P G5 LED300S/840 PSU NB	IK08
8719514956018	BY122P G5 LED300S/840 PSU WB	IK08
8719514956025	BY122P G5 LED300S/840 PSD NB	IK08
8719514956032	BY122P G5 LED300S/840 PSD WB	IK08
8719514955684	BY121P G5 LED200S/840 PSU NB	IK08
8719514955691	BY121P G5 LED200S/840 PSU WB	IK08
8719514955707	BY121P G5 LED105S/840 PSD NB	IK08
8719514955714	BY121P G5 LED105S/840 PSD WB	IK08
8719514955721	BY121P G5 LED200S/840 PSD NB	IK08

Order Code	Full Product Name	IK-classificatie
8719514955738	BY121P G5 LED200S/840 PSD WB	IK08
8719514955776	BY121P G5 LED200S/865 PSU WB	IK08
8719514955813	BY121P G5 LED200S/865 PSD WB	IK08
8719514955660	BY120P G5 LED105S/840 PSU NB	IK08
8719514955677	BY120P G5 LED105S/840 PSU WB	IK08
8719514955905	BY122X G5 LED105S/840 SIA NB H4	IK05
8719514955912	BY122X G5 LED105S/840 SIA WB H4	IK05
8719514955929	BY122X G5 LED200S/840 SIA NB H4	IK05
8719514955936	BY122X G5 LED200S/840 SIA WB H4	IK05
8719514955943	BY122X G5 LED250S/840 SIA NB H4	IK05
8719514955950	BY122X G5 LED250S/840 SIA WB H4	IK05
8719514956049	BY122X G5 LED300S/840 SIA NB H4	IK05
8719514956056	BY122X G5 LED300S/840 SIA WB H4	IK05

Initiële prestaties (conform IEC)

Order Code	Full Product Name	Aanvankelijke kleurkwaliteit
8719514955820	BY122P G5 LED250S/840 PSU NB	(0.385, 0.380) SDCM<5
8719514955837	BY122P G5 LED250S/840 PSU WB	(0.385, 0.380) SDCM<5
8719514955868	BY122P G5 LED250S/840 PSD NB	(0.385, 0.380) SDCM<5
8719514955875	BY122P G5 LED250S/840 PSD WB	(0.385, 0.380) SDCM<5
8719514955899	BY122P G5 LED250S/865 PSD WB	(0.316, 0.332) SDCM<5
8719514956001	BY122P G5 LED300S/840 PSU NB	(0.385, 0.380) SDCM<5
8719514956018	BY122P G5 LED300S/840 PSU WB	(0.385, 0.380) SDCM<5
8719514956025	BY122P G5 LED300S/840 PSD NB	(0.385, 0.380) SDCM<5




Order Code	Full Product Name	Aanvankelijke kleurkwaliteit
8719514956032	BY122P G5 LED300S/840 PSD WB	(0.385, 0.380) SDCM<5
8719514955684	BY121P G5 LED200S/840 PSU NB	(0.385, 0.380) SDCM<5
8719514955691	BY121P G5 LED200S/840 PSU WB	(0.385, 0.380) SDCM<5
8719514955707	BY121P G5 LED105S/840 PSD NB	(0.385, 0.380) SDCM<5
8719514955714	BY121P G5 LED105S/840 PSD WB	(0.385, 0.380) SDCM<5
8719514955721	BY121P G5 LED200S/840 PSD NB	(0.385, 0.380) SDCM<5
8719514955738	BY121P G5 LED200S/840 PSD WB	(0.385, 0.380) SDCM<5
8719514955776	BY121P G5 LED200S/865 PSU WB	(0.316, 0.332) SDCM<5

CoreLine Highbay Gen5


Order Code	Full Product Name	Aanvankelijke kleurkwaliteit
8719514955813	BY121P G5 LED200S/865 PSD WB	(0.316, 0.332) SDCM<5
8719514955660	BY120P G5 LED105S/840 PSU NB	(0.385, 0.380) SDCM<5
8719514955677	BY120P G5 LED105S/840 PSU WB	(0.385, 0.380) SDCM<5
8719514955905	BY122X G5 LED105S/840 SIA NB H4	(0.385, 0.380) SDCM<5
8719514955912	BY122X G5 LED105S/840 SIA WB H4	(0.385, 0.380) SDCM<5
8719514955929	BY122X G5 LED200S/840 SIA NB H4	(0.385, 0.380) SDCM<5

Order Code	Full Product Name	Aanvankelijke kleurkwaliteit
8719514955936	BY122X G5 LED200S/840 SIA WB H4	(0.385, 0.380) SDCM<5
8719514955943	BY122X G5 LED250S/840 SIA NB H4	(0.385, 0.380) SDCM<5
8719514955950	BY122X G5 LED250S/840 SIA WB H4	(0.385, 0.380) SDCM<5
8719514956049	BY122X G5 LED300S/840 SIA NB H4	(0.385, 0.380) SDCM<5
8719514956056	BY122X G5 LED300S/840 SIA WB H4	(0.385, 0.380) SDCM<5


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - null - 911401629208




Polar Normal (separate) - null - 911401629408




Polar Normal (separate) - null - 911401629308




Polar Normal (separate) - null - 911401629508



Polar Normal (separate) - null - 911401629608




Polar Normal (separate) - null - 911401629708




Polar Normal (separate) - null - 911401629808




Polar Normal (separate) - null - 911401629908



Polar Normal (separate) - null - 911401630308






Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - null - 911401630708

Polar Normal (separate) - null - 911401630808




Polar Normal (separate) - null - 911401630908



Polar Normal (separate) - null - 911401631208

Polar Normal (separate) - null - 911401631308




Polar Normal (separate) - null - 911401631608



Polar Normal (separate) - null - 911401631708

Polar Normal (separate) - null - 911401631808

Polar Normal (separate) - null - 911401631508






Polar Normal (separate) - null - 911401631908

Polar Normal (separate) - null - 911401632008

Polar Normal (separate) - null - 911401632108

CoreLine Highbay Gen5




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - null - 911401632608

Polar Normal (separate) - null - 911401632808

Polar Normal (separate) - null - 911401632908



Polar Normal (separate) - null - 911401632708

Polar Normal (separate) - null - 911401633008

Polar Normal (separate) - null - 911401633108

