



CoreLine highbay gen5: instalação fácil. Excelente iluminação.

CoreLine Highbay Gen5

A gama CoreLine Highbay Gen5 cumpre a promessa CoreLine de luminárias inovadoras, fáceis de utilizar e de alta qualidade. Uma luminária fiável e altamente eficiente com uma vida útil muito longa, proporciona grande poupança de energia e requer menos manutenção. Ao mesmo tempo, a luminária CoreLine Highbay é muito fácil de manusear. Pode ser instalada na rede existente e a ligação elétrica é uma tarefa simples, não sendo necessário abrir a luminária para realizar a instalação nem um conector IP65 externo. Com a seleção de dois ângulos de feixe: estreito e largo, pode ajustar o seu plano de iluminação para adaptar às suas necessidades exatas. Esta gama também inclui luminárias Interact Ready com comunicações sem fios integradas e sensores de movimento e luz natural integrados. Assim, a gama CoreLine Highbay Gen5 está pronta a ser utilizada com qualquer sistema de iluminação conectada Interact.

Benefícios

- Poupa em custos energéticos e de manutenção
- Instalação fácil: um único gancho de suspensão e ao conector externo, suporte de montagem adicional para maior flexibilidade
- Ideal para projetos de aplicação geral, com design robusto e elevada classificação estanque e pó (IP65)
- Opções de quatro tipos de produtos: BY121P, BY122P, BY120P e BY122X

CoreLine Highbay Gen5

Características

- Longa vida útil e elevada eficiência: 50 000 horas com fluxo a 80% como mínimo, em comparação com o nível inicial; até 160 lm/W
- Seleção de opções de feixe: estreito e largo, para brilho reduzido sem acessórios adicionais
- Corpo em alumínio fundido em molde de alta pressão moderno e de alta qualidade
- Montagem de ponto único e conector elétrico externo pré-montado IP65
- Versões opcionais: regulação DALI, conectividade sem fios integrada (Interact Ready)

Aplicação



- Fabrico geral
- Salas de exposições
- Armazéns e centros logísticos
- Áreas de estar de teto alto

Versions








Standard product photo, CoreLine
highbay gen5, BY122X


Desenho dimensional




Desenho dimensional



Detalhes do produto




CoreLine highbay gen5, IP65
connector (PSD)



CoreLine highbay gen5, with
sensor, front view

CoreLine Highbay Gen5


Detalhes do produto



CoreLine highbay gen5, BY120P,
front view



CoreLine highbay gen5, with
sensor, side view



CoreLine highbay gen5, BY121P,
front view



CoreLine highbay gen5, IP65
connector



CoreLine highbay gen5, with
sensor, back view



CoreLine highbay gen5, bracket
mounting




CoreLine highbay gen5, bracket
mounting



CoreLine highbay gen5, hook
mounting

CoreLine Highbay Gen5

Detalhes do produto



CoreLine highbay gen5, BY121P,
front view

Informações gerais	
Driver incluído	Sim
Fonte de luz substituível	Não
Service tag	Sim
Caraterísticas técnicas da luz	
Índice de Restituição Cromática (IRC)	>80
Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Classe de proteção IEC	Classe de segurança I
Tensão de entrada	220 a 240 V
Frequência de linha	50 or 60 Hz
Adequado para uma comutação aleatória	Sim
Características mecânicas e compartimento	
Cor do compartimento	Cinza
Código de proteção de entrada	IP65
Aprovação e aplicação	
Intervalo de temperatura ambiente	-30 a +50 °C
Marca CE	Sim
Marca ENEC	Marca ENEC
Marca de inflamabilidade	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis
Teste de resistência do cabo	Temperatura 650 °C, duração 30 s
Valor de cintilação (PstLM) – Valor de cintilação em conformidade com a norma EN 61000-3-3	0,5
Medida de visibilidade do efeito estroboscópico (SVM)	1
Desempenho inicial (em conformidade com a IEC)	
Tolerância do fluxo luminoso	+/-10%

Informações gerais

Order Code	Full Product Name	Número de unidades de equipamento
95582000	BY122P G5 LED250S/840 PSU NB	1 unidade
95583700	BY122P G5 LED250S/840 PSU WB	1 unidade
95584400	BY122P G5 LED250S/865 PSU NB	1 unidade
95585100	BY122P G5 LED250S/865 PSU WB	1 unidade
95586800	BY122P G5 LED250S/840 PSD NB	2 unidades
95587500	BY122P G5 LED250S/840 PSD WB	2 unidades
95588200	BY122P G5 LED250S/865 PSD NB	2 unidades
95589900	BY122P G5 LED250S/865 PSD WB	2 unidades
95600100	BY122P G5 LED300S/840 PSU NB	1 unidade
95601800	BY122P G5 LED300S/840 PSU WB	1 unidade
95602500	BY122P G5 LED300S/840 PSD NB	2 unidades
95603200	BY122P G5 LED300S/840 PSD WB	2 unidades
95568400	BY121P G5 LED200S/840 PSU NB	1 unidade
95569100	BY121P G5 LED200S/840 PSU WB	1 unidade
95570700	BY121P G5 LED105S/840 PSD NB	1 unidade
95571400	BY121P G5 LED105S/840 PSD WB	1 unidade
95572100	BY121P G5 LED200S/840 PSD NB	1 unidade
95573800	BY121P G5 LED200S/840 PSD WB	1 unidade
95576900	BY121P G5 LED200S/865 PSU NB	1 unidade
95577600	BY121P G5 LED200S/865 PSU WB	1 unidade
95578300	BY121P G5 LED105S/865 PSD NB	1 unidade
95579000	BY121P G5 LED105S/865 PSD WB	1 unidade
95580600	BY121P G5 LED200S/865 PSD NB	1 unidade
95581300	BY121P G5 LED200S/865 PSD WB	1 unidade
95598100	BY121P G5 LED150S/840 PSD NB	1 unidade
95599800	BY121P G5 LED150S/840 PSD WB	1 unidade
95566000	BY120P G5 LED105S/840 PSU NB	1 unidade
95567700	BY120P G5 LED105S/840 PSU WB	1 unidade
95574500	BY120P G5 LED105S/865 PSU NB	1 unidade
95575200	BY120P G5 LED105S/865 PSU WB	1 unidade
95596700	BY120P G5 LED150S/840 PSU NB	1 unidade
95597400	BY120P G5 LED150S/840 PSU WB	1 unidade
95590500	BY122X G5 LED105S/840 SIA NB H4	1 unidade
95591200	BY122X G5 LED105S/840 SIA WB H4	1 unidade
95592900	BY122X G5 LED200S/840 SIA NB H4	1 unidade
95593600	BY122X G5 LED200S/840 SIA WB H4	1 unidade
95594300	BY122X G5 LED250S/840 SIA NB H4	1 unidade
95595000	BY122X G5 LED250S/840 SIA WB H4	1 unidade
95604900	BY122X G5 LED300S/840 SIA NB H4	1 unidade

Order Code	Full Product Name	Número de unidades de equipamento
95605600	BY122X G5 LED300S/840 SIA WB H4	1 unidade

Caraterísticas técnicas da luz

Full Product		Temperatura de cor	Eficácia luminosa	Fluxo	Tipo de
Order Code	Name	correlacionada (Nom.)	(nominal) (Nom.)	Luminoso	ótica
95582000	BY122P G5 LED250S/840 PSU NB	4000 K	159 lm/W	25.000 lm	Feixe estreito
95583700	BY122P G5 LED250S/840 PSU WB	4000 K	159 lm/W	25.000 lm	Feixe largo
95584400	BY122P G5 LED250S/865 PSU NB	6500 K	159 lm/W	25.000 lm	Feixe estreito
95585100	BY122P G5 LED250S/865 PSU WB	6500 K	159 lm/W	25.000 lm	Feixe largo
95586800	BY122P G5 LED250S/840 PSD NB	4000 K	149 lm/W	25.000 lm	Feixe estreito
95587500	BY122P G5 LED250S/840 PSD WB	4000 K	149 lm/W	25.000 lm	Feixe largo
95588200	BY122P G5 LED250S/865 PSD NB	6500 K	149 lm/W	25.000 lm	Feixe estreito
95589900	BY122P G5 LED250S/865 PSD WB	6500 K	149 lm/W	25.000 lm	Feixe largo
95600100	BY122P G5 LED300S/840 PSU NB	4000 K	156 lm/W	30.000 lm	Feixe estreito
95601800	BY122P G5 LED300S/840 PSU WB	4000 K	156 lm/W	30.000 lm	Feixe largo
95602500	BY122P G5 LED300S/840 PSD NB	4000 K	146 lm/W	30.000 lm	Feixe estreito
95603200	BY122P G5 LED300S/840 PSD WB	4000 K	146 lm/W	30.000 lm	Feixe largo
95568400	BY121P G5 LED200S/840 PSU NB	4000 K	159 lm/W	20.000 lm	Feixe estreito
95569100	BY121P G5 LED200S/840 PSU WB	4000 K	159 lm/W	20.000 lm	Feixe largo

Full Product		Temperatura de cor	Eficácia luminosa	Fluxo	Tipo de
Order Code	Name	correlacionada (Nom.)	(nominal) (Nom.)	Luminoso	ótica
95570700	BY121P G5 LED105S/840 PSD NB	4000 K	146 lm/W	10.500 lm	Feixe estreito
95571400	BY121P G5 LED105S/840 PSD WB	4000 K	146 lm/W	10.500 lm	Feixe largo
95572100	BY121P G5 LED200S/840 PSD NB	4000 K	149 lm/W	20.000 lm	Feixe estreito
95573800	BY121P G5 LED200S/840 PSD WB	4000 K	149 lm/W	20.000 lm	Feixe largo
95576900	BY121P G5 LED200S/865 PSU NB	6500 K	159 lm/W	20.000 lm	Feixe estreito
95577600	BY121P G5 LED200S/865 PSU WB	6500 K	159 lm/W	20.000 lm	Feixe largo
95578300	BY121P G5 LED105S/865 PSD NB	6500 K	146 lm/W	10.500 lm	Feixe estreito
95579000	BY121P G5 LED105S/865 PSD WB	6500 K	146 lm/W	10.500 lm	Feixe largo
95580600	BY121P G5 LED200S/865 PSD NB	6500 K	149 lm/W	20.000 lm	Feixe estreito
95581300	BY121P G5 LED200S/865 PSD WB	6500 K	149 lm/W	20.000 lm	Feixe largo
95598100	BY121P G5 LED150S/840 PSD NB	4000 K	147 lm/W	15.000 lm	Feixe estreito
95599800	BY121P G5 LED150S/840 PSD WB	4000 K	147 lm/W	15.000 lm	Feixe largo
95566000	BY120P G5 LED105S/840 PSU NB	4000 K	157 lm/W	10.500 lm	Feixe estreito
95567700	BY120P G5 LED105S/840 PSU WB	4000 K	157 lm/W	10.500 lm	Feixe largo

CoreLine Highbay Gen5

		Temperatura de cor	Eficácia luminosa	Fluxo	Tipo de
Order Code	Full Product Name	correlacionada (Nom.)	(nominal) (Nom.)	Luminoso	ótica
95574500	BY120P G5 LED105S/865 PSU NB	6500 K	157 lm/W	10.500 lm	Feixe estreito
95575200	BY120P G5 LED105S/865 PSU WB	6500 K	157 lm/W	10.500 lm	Feixe largo
95596700	BY120P G5 LED150S/840 PSU NB	4000 K	158 lm/W	15.000 lm	Feixe estreito
95597400	BY120P G5 LED150S/840 PSU WB	4000 K	158 lm/W	15.000 lm	Feixe largo
95590500	BY122X G5 LED105S/840 SIA NB H4	4000 K	146 lm/W	10.500 lm	Feixe estreito
95591200	BY122X G5 LED105S/840 SIA WB H4	4000 K	146 lm/W	10.500 lm	Feixe largo

		Temperatura de cor	Eficácia luminosa	Fluxo	Tipo de
Order Code	Full Product Name	correlacionada (Nom.)	(nominal) (Nom.)	Luminoso	ótica
95592900	BY122X G5 LED200S/840 SIA NB H4	4000 K	150 lm/W	20.000 lm	Feixe estreito
95593600	BY122X G5 LED200S/840 SIA WB H4	4000 K	150 lm/W	20.000 lm	Feixe largo
95594300	BY122X G5 LED250S/840 SIA NB H4	4000 K	151 lm/W	25.000 lm	Feixe estreito
95595000	BY122X G5 LED250S/840 SIA WB H4	4000 K	151 lm/W	25.000 lm	Feixe largo
95604900	BY122X G5 LED300S/840 SIA NB H4	4000 K	148 lm/W	30.000 lm	Feixe estreito
95605600	BY122X G5 LED300S/840 SIA WB H4	4000 K	148 lm/W	30.000 lm	Feixe largo

Funcionamento e características elétricas

Order Code	Full Product Name	Consumo de Energia
95582000	BY122P G5 LED250S/840 PSU NB	157 W
95583700	BY122P G5 LED250S/840 PSU WB	157 W
95584400	BY122P G5 LED250S/865 PSU NB	157 W
95585100	BY122P G5 LED250S/865 PSU WB	157 W
95586800	BY122P G5 LED250S/840 PSD NB	168 W
95587500	BY122P G5 LED250S/840 PSD WB	168 W
95588200	BY122P G5 LED250S/865 PSD NB	168 W
95589900	BY122P G5 LED250S/865 PSD WB	168 W
95600100	BY122P G5 LED300S/840 PSU NB	192 W
95601800	BY122P G5 LED300S/840 PSU WB	192 W
95602500	BY122P G5 LED300S/840 PSD NB	205 W
95603200	BY122P G5 LED300S/840 PSD WB	205 W
95568400	BY121P G5 LED200S/840 PSU NB	126 W
95569100	BY121P G5 LED200S/840 PSU WB	126 W
95570700	BY121P G5 LED105S/840 PSD NB	72 W
95571400	BY121P G5 LED105S/840 PSD WB	72 W
95572100	BY121P G5 LED200S/840 PSD NB	134 W
95573800	BY121P G5 LED200S/840 PSD WB	134 W
95576900	BY121P G5 LED200S/865 PSU NB	126 W
95577600	BY121P G5 LED200S/865 PSU WB	126 W

Order Code	Full Product Name	Consumo de Energia
95578300	BY121P G5 LED105S/865 PSD NB	72 W
95579000	BY121P G5 LED105S/865 PSD WB	72 W
95580600	BY121P G5 LED200S/865 PSD NB	134 W
95581300	BY121P G5 LED200S/865 PSD WB	134 W
95598100	BY121P G5 LED150S/840 PSD NB	102 W
95599800	BY121P G5 LED150S/840 PSD WB	102 W
95566000	BY120P G5 LED105S/840 PSU NB	67 W
95567700	BY120P G5 LED105S/840 PSU WB	67 W
95574500	BY120P G5 LED105S/865 PSU NB	67 W
95575200	BY120P G5 LED105S/865 PSU WB	67 W
95596700	BY120P G5 LED150S/840 PSU NB	95 W
95597400	BY120P G5 LED150S/840 PSU WB	95 W
95590500	BY122X G5 LED105S/840 SIA NB H4	72 W
95591200	BY122X G5 LED105S/840 SIA WB H4	72 W
95592900	BY122X G5 LED200S/840 SIA NB H4	133 W
95593600	BY122X G5 LED200S/840 SIA WB H4	133 W
95594300	BY122X G5 LED250S/840 SIA NB H4	166 W
95595000	BY122X G5 LED250S/840 SIA WB H4	166 W
95604900	BY122X G5 LED300S/840 SIA NB H4	203 W
95605600	BY122X G5 LED300S/840 SIA WB H4	203 W

Controlos e regulação

CoreLine Highbay Gen5

Order Code	Full Product Name	Controlo		Nível de regulação máximo
		Regulável	incorporado	
95582000	BY122P G5 LED250S/840 PSU NB	Não	-	Não aplicável
95583700	BY122P G5 LED250S/840 PSU WB	Não	-	Não aplicável
95584400	BY122P G5 LED250S/865 PSU NB	Não	-	Não aplicável
95585100	BY122P G5 LED250S/865 PSU WB	Não	-	Não aplicável
95586800	BY122P G5 LED250S/840 PSD NB	Sim	-	20%
95587500	BY122P G5 LED250S/840 PSD WB	Sim	-	20%
95588200	BY122P G5 LED250S/865 PSD NB	Sim	-	20%
95589900	BY122P G5 LED250S/865 PSD WB	Sim	-	20%
95600100	BY122P G5 LED300S/840 PSU NB	Não	-	Não aplicável
95601800	BY122P G5 LED300S/840 PSU WB	Não	-	Não aplicável
95602500	BY122P G5 LED300S/840 PSD NB	Sim	-	13%
95603200	BY122P G5 LED300S/840 PSD WB	Sim	-	13%
95568400	BY121P G5 LED200S/840 PSU NB	Não	-	Não aplicável
95569100	BY121P G5 LED200S/840 PSU WB	Não	-	Não aplicável
95570700	BY121P G5 LED105S/840 PSD NB	Sim	-	20%
95571400	BY121P G5 LED105S/840 PSD WB	Sim	-	20%
95572100	BY121P G5 LED200S/840 PSD NB	Sim	-	10%
95573800	BY121P G5 LED200S/840 PSD WB	Sim	-	10%
95576900	BY121P G5 LED200S/865 PSU NB	Não	-	Não aplicável
95577600	BY121P G5 LED200S/865 PSU WB	Não	-	Não aplicável

Order Code	Full Product Name	Controlo		Nível de regulação máximo
		Regulável	incorporado	
95578300	BY121P G5 LED105S/865 PSD NB	Sim	-	20%
95579000	BY121P G5 LED105S/865 PSD WB	Sim	-	20%
95580600	BY121P G5 LED200S/865 PSD NB	Sim	-	10%
95581300	BY121P G5 LED200S/865 PSD WB	Sim	-	10%
95598100	BY121P G5 LED150S/840 PSD NB	Sim	-	13%
95599800	BY121P G5 LED150S/840 PSD WB	Sim	-	13%
95566000	BY120P G5 LED105S/840 PSU NB	Não	-	Não aplicável
95567700	BY120P G5 LED105S/840 PSU WB	Não	-	Não aplicável
95574500	BY120P G5 LED105S/865 PSU NB	Não	-	Não aplicável
95575200	BY120P G5 LED105S/865 PSU WB	Não	-	Não aplicável
95596700	BY120P G5 LED150S/840 PSU NB	Não	-	Não aplicável
95597400	BY120P G5 LED150S/840 PSU WB	Não	-	Não aplicável
95590500	BY122X G5 LED105S/840 SIA NB H4	Sim	Sensor SNH (R) 210	1%
95591200	BY122X G5 LED105S/840 SIA WB H4	Sim	Sensor SNH (R) 210	1%
95592900	BY122X G5 LED200S/840 SIA NB H4	Sim	Sensor SNH (R) 210	1%
95593600	BY122X G5 LED200S/840 SIA WB H4	Sim	Sensor SNH (R) 210	1%
95594300	BY122X G5 LED250S/840 SIA NB H4	Sim	Sensor SNH (R) 210	1%
95595000	BY122X G5 LED250S/840 SIA WB H4	Sim	Sensor SNH (R) 210	1%
95604900	BY122X G5 LED300S/840 SIA NB H4	Sim	Sensor SNH (R) 210	1%
95605600	BY122X G5 LED300S/840 SIA WB H4	Sim	Sensor SNH (R) 210	1%

Características mecânicas e compartimento

Order Code	Full Product Name	Código de proteção mecânica contra impactos
95582000	BY122P G5 LED250S/840 PSU NB	IK08
95583700	BY122P G5 LED250S/840 PSU WB	IK08
95584400	BY122P G5 LED250S/865 PSU NB	IK08
95585100	BY122P G5 LED250S/865 PSU WB	IK08
95586800	BY122P G5 LED250S/840 PSD NB	IK08

Order Code	Full Product Name	Código de proteção mecânica contra impactos
95587500	BY122P G5 LED250S/840 PSD WB	IK08
95588200	BY122P G5 LED250S/865 PSD NB	IK08
95589900	BY122P G5 LED250S/865 PSD WB	IK08
95600100	BY122P G5 LED300S/840 PSU NB	IK08
95601800	BY122P G5 LED300S/840 PSU WB	IK08

CoreLine Highbay Gen5

Order Code	Full Product Name	Código de proteção mecânica contra impactos
95602500	BY122P G5 LED300S/840 PSD NB	IK08
95603200	BY122P G5 LED300S/840 PSD WB	IK08
95568400	BY121P G5 LED200S/840 PSU NB	IK08
95569100	BY121P G5 LED200S/840 PSU WB	IK08
95570700	BY121P G5 LED105S/840 PSD NB	IK08
95571400	BY121P G5 LED105S/840 PSD WB	IK08
95572100	BY121P G5 LED200S/840 PSD NB	IK08
95573800	BY121P G5 LED200S/840 PSD WB	IK08
95576900	BY121P G5 LED200S/865 PSU NB	IK08
95577600	BY121P G5 LED200S/865 PSU WB	IK08
95578300	BY121P G5 LED105S/865 PSD NB	IK08
95579000	BY121P G5 LED105S/865 PSD WB	IK08
95580600	BY121P G5 LED200S/865 PSD NB	IK08
95581300	BY121P G5 LED200S/865 PSD WB	IK08
95598100	BY121P G5 LED150S/840 PSD NB	IK08




Order Code	Full Product Name	Código de proteção mecânica contra impactos
95599800	BY121P G5 LED150S/840 PSD WB	IK08
95566000	BY120P G5 LED105S/840 PSU NB	IK08
95567700	BY120P G5 LED105S/840 PSU WB	IK08
95574500	BY120P G5 LED105S/865 PSU NB	IK08
95575200	BY120P G5 LED105S/865 PSU WB	IK08
95596700	BY120P G5 LED150S/840 PSU NB	IK08
95597400	BY120P G5 LED150S/840 PSU WB	IK08
95590500	BY122X G5 LED105S/840 SIA NB H4	IK05
95591200	BY122X G5 LED105S/840 SIA WB H4	IK05
95592900	BY122X G5 LED200S/840 SIA NB H4	IK05
95593600	BY122X G5 LED200S/840 SIA WB H4	IK05
95594300	BY122X G5 LED250S/840 SIA NB H4	IK05
95595000	BY122X G5 LED250S/840 SIA WB H4	IK05
95604900	BY122X G5 LED300S/840 SIA NB H4	IK05
95605600	BY122X G5 LED300S/840 SIA WB H4	IK05

Desempenho inicial (em conformidade com a IEC)

Order Code	Full Product Name	Cromaticidade inicial
95582000	BY122P G5 LED250S/840 PSU NB	(0.385, 0.380) SDCM<5
95583700	BY122P G5 LED250S/840 PSU WB	(0.385, 0.380) SDCM<5
95584400	BY122P G5 LED250S/865 PSU NB	(0.316, 0.332) SDCM<5
95585100	BY122P G5 LED250S/865 PSU WB	(0.316, 0.332) SDCM<5
95586800	BY122P G5 LED250S/840 PSD NB	(0.385, 0.380) SDCM<5
95587500	BY122P G5 LED250S/840 PSD WB	(0.385, 0.380) SDCM<5
95588200	BY122P G5 LED250S/865 PSD NB	(0.316, 0.332) SDCM<5
95589900	BY122P G5 LED250S/865 PSD WB	(0.316, 0.332) SDCM<5
95600100	BY122P G5 LED300S/840 PSU NB	(0.385, 0.380) SDCM<5
95601800	BY122P G5 LED300S/840 PSU WB	(0.385, 0.380) SDCM<5
95602500	BY122P G5 LED300S/840 PSD NB	(0.385, 0.380) SDCM<5
95603200	BY122P G5 LED300S/840 PSD WB	(0.385, 0.380) SDCM<5
95568400	BY121P G5 LED200S/840 PSU NB	(0.385, 0.380) SDCM<5
95569100	BY121P G5 LED200S/840 PSU WB	(0.385, 0.380) SDCM<5
95570700	BY121P G5 LED105S/840 PSD NB	(0.385, 0.380) SDCM<5
95571400	BY121P G5 LED105S/840 PSD WB	(0.385, 0.380) SDCM<5
95572100	BY121P G5 LED200S/840 PSD NB	(0.385, 0.380) SDCM<5
95573800	BY121P G5 LED200S/840 PSD WB	(0.385, 0.380) SDCM<5
95576900	BY121P G5 LED200S/865 PSU NB	(0.316, 0.332) SDCM<5
95577600	BY121P G5 LED200S/865 PSU WB	(0.316, 0.332) SDCM<5

Order Code	Full Product Name	Cromaticidade inicial
95578300	BY121P G5 LED105S/865 PSD NB	(0.316, 0.332) SDCM<5
95579000	BY121P G5 LED105S/865 PSD WB	(0.316, 0.332) SDCM<5
95580600	BY121P G5 LED200S/865 PSD NB	(0.316, 0.332) SDCM<5
95581300	BY121P G5 LED200S/865 PSD WB	(0.316, 0.332) SDCM<5
95598100	BY121P G5 LED150S/840 PSD NB	(0.385, 0.380) SDCM<5
95599800	BY121P G5 LED150S/840 PSD WB	(0.385, 0.380) SDCM<5
95566000	BY120P G5 LED105S/840 PSU NB	(0.385, 0.380) SDCM<5
95567700	BY120P G5 LED105S/840 PSU WB	(0.385, 0.380) SDCM<5
95574500	BY120P G5 LED105S/865 PSU NB	(0.316, 0.332) SDCM<5
95575200	BY120P G5 LED105S/865 PSU WB	(0.316, 0.332) SDCM<5
95596700	BY120P G5 LED150S/840 PSU NB	(0.385, 0.380) SDCM<5
95597400	BY120P G5 LED150S/840 PSU WB	(0.385, 0.380) SDCM<5
95590500	BY122X G5 LED105S/840 SIA NB H4	(0.385, 0.380) SDCM<5
95591200	BY122X G5 LED105S/840 SIA WB H4	(0.385, 0.380) SDCM<5
95592900	BY122X G5 LED200S/840 SIA NB H4	(0.385, 0.380) SDCM<5
95593600	BY122X G5 LED200S/840 SIA WB H4	(0.385, 0.380) SDCM<5
95594300	BY122X G5 LED250S/840 SIA NB H4	(0.385, 0.380) SDCM<5
95595000	BY122X G5 LED250S/840 SIA WB H4	(0.385, 0.380) SDCM<5
95604900	BY122X G5 LED300S/840 SIA NB H4	(0.385, 0.380) SDCM<5
95605600	BY122X G5 LED300S/840 SIA WB H4	(0.385, 0.380) SDCM<5




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - null - 911401629208

Polar Normal (separate) - null - 911401629408




Polar Normal (separate) - null - 911401629308



Polar Normal (separate) - null - 911401629508

Polar Normal (separate) - null - 911401629608




Polar Normal (separate) - null - 911401629708



Polar Normal (separate) - null - 911401629808

Polar Normal (separate) - null - 911401629908

Polar Normal (separate) - null - 911401630008






Polar Normal (separate) - null - 911401630208

Polar Normal (separate) - null - 911401630308

Polar Normal (separate) - null - 911401630108




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - null - 911401630408

Polar Normal (separate) - null - 911401630508




Polar Normal (separate) - null - 911401630608



Polar Normal (separate) - null - 911401630708

Polar Normal (separate) - null - 911401630808




Polar Normal (separate) - null - 911401630908



Polar Normal (separate) - null - 911401631008

Polar Normal (separate) - null - 911401631108

Polar Normal (separate) - null - 911401631208




Polar Normal (separate) - null - 911401631308


Polar Normal (separate) - null - 911401631408

Polar Normal (separate) - null - 911401631608


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - null - 911401631708




Polar Normal (separate) - null - 911401631808




Polar Normal (separate) - null - 911401631508




Polar Normal (separate) - null - 911401631908




Polar Normal (separate) - null - 911401632008




Polar Normal (separate) - null - 911401632308




Polar Normal (separate) - null - 911401632108




Polar Normal (separate) - null - 911401632208




Polar Normal (separate) - null - 911401632508



Polar Normal (separate) - null - 911401632408






Polar Normal (separate) - null - 911401632608



Polar Normal (separate) - null - 911401632808

CoreLine Highbay Gen5


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - null - 911401632908

Polar Normal (separate) - null - 911401632708

Polar Normal (separate) - null - 911401633008



Polar Normal (separate) - null - 911401633108

