



Notre bougie LED la plus efficace

Il s'agit de la bougie LED la plus efficace de marque Philips. Une consommation de 210 lm/W aide à concrétiser la déclaration de durabilité de l'entreprise. La durée de vie de 50 000 heures permet d'étendre le cycle de remplacement pour réduire les déchets. Ce n'est pas seulement un produit de haute qualité, mais aussi la qualité de lumière de la marque Philips

Avantages

- Économie d'énergie, 60 % d'énergie en moins par rapport aux bougies LED Philips standard
- Durée de vie accrue pour un besoin de remplacement réduit
- Remplacement aisé des ampoules conventionnelles

Applications

- Application domestique
- Hôtellerie : restaurants et hôtels


Fonctions

- Ultra économe en énergie, avec 210 lm/W
- Longue durée de vie, plus de 3 fois supérieure à celle des produits LED normaux
- Optimisation de l'aspect et du toucher, sans impact sur l'application. Facile à installer
- Conçues pour être vues, elles offrent un rendu agréable aussi bien allumées qu'éteintes
- Respect de l'environnement : ne contient pas de mercure ni d'autres substances dangereuses

Versions



Product standard image




Product standard image




LED CLA 40W P45 E27 2700K
CL UE SRT4


Schéma dimensionnel



Product	D	C
MAS LEDCandleND2.3-40W E14 827 B35CL GUE	35 mm	97 mm



Product	D	C
MAS LEDLusterND2.3-40W E14 827 P45CL GUE	45 mm	80 mm



Product	D	C
MAS LEDLusterND2.3-40W E27 827 P45CL GUE	45 mm	78 mm

Informations générales

Durée de vie nominale	50'000 h
Nombre de cycles d'allumage	500'000

Données techniques de l'éclairage

Code couleur	827 [CCT of 2700K]
Angle du faisceau (nom.)	300 degré(s)
Flux lumineux	485 lm
Température de couleur corrélée (nom.)	2700 K
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Fonctionnement et électricité

Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	2.3 W
Puissance équivalente	40 W
Heure de démarrage (nom.)	0.5 s

Température

Température maximale du produit (nom.)	70 °C
--	-------

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
------------------------------------	-----

Mécanique et boîtier

Finition ampoule	Transparent
------------------	-------------

Approbation et application

Consommation d'énergie kWh/1 000 h	3 kWh
Gamme de températures ambiantes	-20 à +45 °C

Informations générales

Order Code	Full Product Name	Culot
8720169310735	MAS LEDLusterND2.3-40W E14 827 P45CL GUE	E14
8720169310650	MAS LEDCandleND2.3-40W E14 827 B35CL GUE	E14
8720169188990	MAS LEDLusterND2.3-40W E27 827 P45CL GUE	E27

Mécanique et boîtier

Order Code	Full Product Name	Forme de la lampe
8720169310735	MAS LEDLusterND2.3-40W E14 827 P45CL GUE	P45
8720169310650	MAS LEDCandleND2.3-40W E14 827 B35CL GUE	B35
8720169188990	MAS LEDLusterND2.3-40W E27 827 P45CL GUE	P45