



Opgrader nemt din by belysning og opnå fremtidssikrede energibesparelser

AluRoad gen2

AluRoad gen2-familien fås i to versioner: standard AluRoad gen2 og AluRoad gen2 Pro, begge tilgængelige i størrelserne Mini og Medium. Standard AluRoad gen2 findes som BGP020 Mini og BGP025 Medium, mens AluRoad gen2 Pro tilbydes som BGP021 Mini og BGP026 Medium. Standardversionen har en fast styretap, der passer til både mastetop med 0° hældning og montering for arm med begrænset negativ hældning. AluRoad gen2 Pro er udstyret med en justerbar styretap, som muliggør fleksible hældningsindstillinger – både positiv og negativ – ved mastetop og montering for arm. Med AluRoad gen2 får du en nem opgradering af din bybelysning med avanceret LED-teknologi, designet til at reducere både investerings- og ejeromkostninger. Serien er ideel til både nybyggeri, gadebelysning og renovering af eksisterende installationer. Denne prisvenlige familie kombinerer et rent og tidløst design, der smelter harmonisk sammen med omgivelserne, med belysning af høj kvalitet og fremtidssikrede løsninger. Resultatet er betydelige energibesparelser og lavere vedligeholdelsesomkostninger over lang tid.

Fordele

- Nem at installere i både mastetop og montering for arm.
- Attraktive og overskuelige samlede ejeromkostninger.
- Minimal startkapital krævet.
- Markant reduktion af energiforbrug og CO₂-aftryk, med mulighed for yderligere besparelser ved anvendelse af CLO eller selvstændig dæmpning som Dynadim.
- Signify Service tag (unik QR-identifikation) til vedligeholdelse, installation og reservedele information.

Funktioner

- Nem at installere som både mastetop og montering for arm.
- Attraktive og overskuelige samlede ejeromkostninger.
- Minimal startkapital krævet.
- Betydelig reduktion i energiforbrug og CO2-aftryk, yderligere energibesparelser, der kan opnås ved brug af CLO eller enkeltstående dæmpning såsom Dynadim. Helt sikkert, når du bruger de Ultra Efficient-versioner, der er tilgængelige i familien.
- Signify Service tag (unik QR-identifikation) til vedligeholdelse, installation og reservedele information.

Anvendelsesområder

- Vej og gade
- Boligområder
- Gangarealer
- Industriområde


Versions



AluRoad gen2 Pro Mini side entry

AluRoad gen2 Pro Medium side entry

Målskitse



Oplysninger om produktet

AluRoad gen2 Pro Mini top view



AluRoad gen2 Pro Medium bottom view



AluRoad gen2 Pro Mini with Zhaga socket



AluRoad gen2 Pro Mini with OLC



AluRoad gen2 Pro Mini bottom view



AluRoad gen2 Pro tilt indicator



AluRoad gen2 Pro family top view



AluRoad gen2 Pro interior



AluRoad gen2 Pro family bottom view



AluRoad gen2 Pro 76mm spigot and tilt indicator



Oplysninger om produktet

AluRoad gen2 Pro Medium with
Zhaga socket



AluRoad gen2 Pro Medium with
OLC



AluRoad gen2 Pro toolless opening
option



AluRoad gen2 Pro Medium top
view



Generelle oplysninger	
Driver inkluderet	Ja
Antal forkoblingsenheder	1 enhed
Service-kode	Ja
Lysteknisk	
Armatur til lysstrålespredning	23° x 44° x 152°
Lyskildefarve	730 Varm hvid
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
Farvegengivelsesindeks (CRI)	70
Optiktype til brug udendørs	Lysfordeling, smal
Opadrettet lysudbyttegrad	0
Drift og el	
Sikring mod spændingsudsving (fælles/differentiel)	Sikring mod spændingsudsvin g op til 6 kV differentialtilstand og 8 kV fælles tilstand
Mekanik og armaturhus	
Optikafskærmningstype	Planglas
Farve på armaturhus	Grå
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK09
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP66
Standardhældningsvinkel, sidemontering	0°
Standardhældningsvinkel, stolpetop	0°
Godkendelse og anvendelsesområde	
CE-mærke	Ja
Mærke for brændbarhed	-

Generelle oplysninger

Order Code	Full Product Name	Kode for lampeserie
910925870319	BGP021 LED69/730 II DN GR SRT 48/60A	LED69
910925870321	BGP026 LED147/730 II DN GR 48/60A	LED147

Lysteknisk

Order Code	Full Product Name	Lysstrøm
910925870319	BGP021 LED69/730 II DN GR SRT 48/60A	5.916 lm

Order Code	Full Product Name	Lysstrøm
910925870321	BGP026 LED147/730 II DN GR 48/60A	12.325 lm

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
910925870319	BGP021 LED69/730 II DN GR SRT 48/60A	40,5 W

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
910925870321	BGP026 LED147/730 II DN GR 48/60A	85 W

Lysstyringssystemer og dæmpning

Order Code	Full Product Name	Dæmpbar
910925870319	BGP021 LED69/730 II DN GR SRT 48/60A	Ja


Order Code	Full Product Name	Dæmpbar
910925870321	BGP026 LED147/730 II DN GR 48/60A	Nej

Produktdata


Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
910925870319	BGP021 LED69/730 II DN GR SRT 48/60A	BGP021

Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
910925870321	BGP026 LED147/730 II DN GR 48/60A	BGP026

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - BGP026I -
910925870321



Polar Normal (separate) - BGP021I -
910925870319

