



Egyszerűen frissítse városa világítását a jövőbiztos energiamegtakarítás érdekében

AluRoad gen2

Az AluRoad gen2 család 2 változatban érhető el, standard AluRoad gen2 és AluRoad gen2 Pro. Ezek 2 méretben kaphatók, Mini és Medium. Standard AluRoad gen2, pl. BGP020 Mini és BGP025 Medium, AluRoad gen2 Pro, pl. BGP021 Mini és BGP026 Medium. A Standard AluRoad gen2 nem állítható szerelőelemmel rendelkezik mind a 0 fokos dőlésszögű oszlopcsúcsra, mind a korlátozott negatív dőlésszögű oszlopkarra történő felszereléshez. Az AluRoad gen2 Pro állítható szerelőelemmel rendelkezik, amely az oszlopcsúcson és az oszlopkaron is lehetővé teszi a dőlésszög beállítását pozitív és negatív irányban. Az AluRoad gen2 lehetővé teszi, hogy egyszerűen korszerűsítse a városi világítást, és élvezze a LED-technológia előnyeit. A terméket arra tervezték, hogy tovább csökkentse a teljes beruházási költséget és a teljes élettartam alatti költséget. A termékcsalád ideális új építésű területekre és utcákra, valamint meglévő létesítmények felújításához. Ez a megfizethető árú termékcsalád nemcsak letisztult és időtlen formát kínál, amely beleolvad a környezetébe, hanem hosszú élettartama alatt jelentős energia- és karbantartási megtakarítást biztosító, kiváló minőségű világítási megoldásokat is nyújt.

Előnyök

- Könnyen felszerelhető mind oszlopcsúcsra, mind oszlopkarra.
- Alacsony teljes élettartam alatti költség.
- Korlátozott kezdeti befektetés.
- Az energiafelhasználás és az ökológiai lábnyom jelentős csökkentése; további energiamegtakarítás érhető el CLO vagy önálló fényerő-szabályozás (például Dynadimmer) használatával.
- Signify szervizcímke (egyedi QR-azonosító) a karbantartáshoz, a felszereléshez és a pótalkatrészekkel kapcsolatos információkhoz.


Szolgáltatások

- Könnyen felszerelhető mind oszlopcsúcsra, mind oszlopkarra.
- Az időtálló energiamegtakarítás kedvező teljes élettartam alatti költséget biztosít.
- Korlátozott kezdeti befektetés.
- Az energiafelhasználás és a szénlábnyom jelentős csökkentése; további energiamegtakarítás érhető el CLO vagy önálló fényerőszabályzó, például Dynadim használatával. Természetesen a családon belül elérhető Ultra Efficient verziók használatakor.
- Signify szervizcímke (egyedi QR-azonosító) a karbantartáshoz, a felszereléshez és a pótalkatrészekkel kapcsolatos információkhoz.



Alkalmazás

- Utak és utcák
- Lakóterületek
- Járdák
- Ipari területek


Méretezett rajza



Dimensions (mm)									
Luminaire	A	B	C	D	D'	E	F	G	H
Mini BGPO2.1 spigot Ø48-60	428	405	74	102		336	230	115	
Mini BGPO2.1 spigot Ø60-76	480	405	74		152	336	230	115	102
Medium BGPO2.6 spigot Ø48-60	573	550	74	102		482	230	115	
Medium BGPO2.6 spigot Ø60-76	625	550	74		152	482	230	115	102



Dimensions (mm)							
Luminaire	A	B	C	D	E	F	G
Mini BGPO2.0	447	70	112	111	334	230	88
Medium BGPO2.5	592	70	112	111	481	230	88



Termék részletei

AluRoad gen2 Pro Mini top view



AluRoad gen2 Pro Medium bottom view



AluRoad gen2 Pro Mini with Zhaga socket



AluRoad gen2 Pro Mini with OLC



AluRoad gen2 Pro Mini bottom view



AluRoad gen2 Pro tilt indicator



AluRoad gen2 Pro family top view



AluRoad gen2 Pro interior



AluRoad gen2 Pro family bottom view



AluRoad gen2 Pro 76mm spigot and tilt indicator



Termék részletei

AluRoad gen2 Pro Medium with Zhaga socket



AluRoad gen2 Pro Medium with OLC



AluRoad gen2 Pro toolless opening option



AluRoad gen2 Pro Medium top view



Általános információ	
Előtét mellékelve	Igen
Előtét egységek száma	1 egység
Szervíz címke	Igen
Technikai adatok	
Színvisszaadási index (CRI)	70
Felfelé irányuló fényhányados	0
Mechanika és tokozás	
Optikai búra típusa	Síküveg
Ház színe	Szürke
Por és víz elleni védelem kódja	IP66
Szabványos dőlésszög oldalsó bevezetésnél	0°
Normál dőlésszögű oszlopfej	0°
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
CE jelölés	Igen
Gyúlékonysági jelzés	-

Általános információ		
Order Code	Full Product Name	Lámpacsatlád kódja
46995200		LED34
46996900		LED51
46997600		LED69
47001900		LED34
47002600		LED51
47003300		LED69
47006400		LED69
47009500		LED34
47010100		LED51
47011800		LED69
76882600	BGP020 LED34/740 II DM CLO-DDF2	LED34
76883300	BGP020 LED51/740 II DM CLO-DDF2	LED51
76884000	BGP020 LED69/740 II DM CLO-DDF2	LED69
76888800	BGP020 LED34/740 II DW CLO-DDF2	LED34
76889500	BGP020 LED51/740 II DW CLO-DDF2	LED51
76890100	BGP020 LED69/740 II DW CLO-DDF2	LED69
76894900	BGP020 LED34/740 II DN CLO-DDF2	LED34
76895600	BGP020 LED51/740 II DN CLO-DDF2	LED51
76896300	BGP020 LED69/740 II DN CLO-DDF2	LED69
76900700	BGP020 LED34/730 II DM CLO-DDF2	LED34
76901400	BGP020 LED51/730 II DM CLO-DDF2	LED51
76902100	BGP020 LED69/730 II DM CLO-DDF2	LED69
76906900	BGP020 LED34/730 II DW CLO-DDF2	LED34
76907600	BGP020 LED51/730 II DW CLO-DDF2	LED51
76908300	BGP020 LED69/730 II DW CLO-DDF2	LED69
76912000	BGP020 LED34/730 II DN CLO-DDF2	LED34
76913700	BGP020 LED51/730 II DN CLO-DDF2	LED51
76914400	BGP020 LED69/730 II DN CLO-DDF2	LED69

Order Code	Full Product Name	Lámpacsalád kódja
46998300		LED91
46999000		LED113
47000200		LED147
47004000		LED91
47005700		LED113
47007100		LED113
47008800		LED147
47012500		LED113
47013200		LED147
76885700	BGP025 LED91/740 II DM CLO-DDF2	LED91
76886400	BGP025 LED113/740 II DM CLO-DDF2	LED113
76887100	BGP025 LED147/740 II DM CLO-DDF2	LED147
76891800	BGP025 LED91/740 II DW CLO-DDF2	LED91
76892500	BGP025 LED113/740 II DW CLO-DDF2	LED113
76893200	BGP025 LED147/740 II DW CLO-DDF2	LED147
76897000	BGP025 LED91/740 II DN CLO-DDF2	LED91
76898700	BGP025 LED113/740 II DN CLO-DDF2	LED113
76899400	BGP025 LED147/740 II DN CLO-DDF2	LED147
76903800	BGP025 LED91/730 II DM CLO-DDF2	LED91
76904500	BGP025 LED113/730 II DM CLO-DDF2	LED113
76905200	BGP025 LED147/730 II DM CLO-DDF2	LED147
76909000	BGP025 LED91/730 II DW CLO-DDF2	LED91
76910600	BGP025 LED113/730 II DW CLO-DDF2	LED113
76911300	BGP025 LED147/730 II DW CLO-DDF2	LED147
76915100	BGP025 LED91/730 II DN CLO-DDF2	LED91
76916800	BGP025 LED113/730 II DN CLO-DDF2	LED113
76917500	BGP025 LED147/730 II DN CLO-DDF2	LED147

Technikai adatok (1/2)

Order Code	Full Product Name	Lámpatest fényeloszlása	A fényforrás színe	Korrelált színhőmérséklet (névleges)	Fényáram
46995200		5° x 55° x 150°	740 semleges fehér	4000 K	2 992 lm
46996900		5° x 55° x 150°	740 semleges fehér	4000 K	4 350 lm
46997600		5° x 55° x 150°	740 semleges fehér	4000 K	5 848 lm
47001900		23° x 59° x 148°	740 semleges fehér	4000 K	2 992 lm
47002600		23° x 59° x 148°	740 semleges fehér	4000 K	4 350 lm
47003300		23° x 59° x 148°	740 semleges fehér	4000 K	5 848 lm

Order Code	Full Product Name	Lámpatest fényeloszlása	A fényforrás színe	Korrelált színhőmérséklet (névleges)	Fényáram
47006400		23° x 59° x 148°	730 meleg fehér	3000 K	5 848 lm
47009500		23° x 44° x 152°	730 meleg fehér	3000 K	3 026 lm
47010100		23° x 44° x 152°	730 meleg fehér	3000 K	4 400 lm
47011800		23° x 44° x 152°	730 meleg fehér	3000 K	5 916 lm
76882600	BGP020 LED34/740 II DM CLO-DDF2	5° x 55° x 150°	740 semleges fehér	4000 K	2 937 lm
76883300	BGP020 LED51/740 II DM CLO-DDF2	5° x 55° x 150°	740 semleges fehér	4000 K	4 312 lm
76884000	BGP020 LED69/740 II	5° x 55° x 150°	740 semleges fehér	4000 K	5 742 lm

Order Code	Full Product Name	Lámpatest fényeloszlása	A fényforrás színe	Korrelált színhőmérséklet (névleges)	Fényáram
	DM CLO- DDF2				
76888800	BGP020 LED34/740 II DW CLO- DDF2	23° x 59° x 148°	740 semleges fehér	4000 K	2 904 lm
76889500	BGP020 LED51/740 II DW CLO- DDF2	23° x 59° x 148°	740 semleges fehér	4000 K	4 263 lm
76890100	BGP020 LED69/740 II DW CLO- DDF2	23° x 59° x 148°	740 semleges fehér	4000 K	5 742 lm
76894900	BGP020 LED34/740 II DN CLO- DDF2	23° x 44° x 152°	740 semleges fehér	4000 K	2 937 lm
76895600	BGP020 LED51/740 II DN CLO- DDF2	23° x 44° x 152°	740 semleges fehér	4000 K	4 312 lm
76896300	BGP020 LED69/740 II DN CLO- DDF2	23° x 44° x 152°	740 semleges fehér	4000 K	5 742 lm
76900700	BGP020 LED34/730 II DM CLO- DDF2	5° x 55° x 150°	730 meleg fehér	3000 K	2 937 lm
76901400	BGP020 LED51/730 II DM CLO- DDF2	5° x 55° x 150°	730 meleg fehér	3000 K	4 312 lm
76902100	BGP020 LED69/730 II DM CLO- DDF2	5° x 55° x 150°	730 meleg fehér	3000 K	5 568 lm
76906900	BGP020 LED34/730 II DW CLO- DDF2	23° x 59° x 148°	730 meleg fehér	3000 K	2 904 lm
76907600	BGP020 LED51/730 II DW CLO- DDF2	23° x 59° x 148°	730 meleg fehér	3000 K	4 263 lm
76908300	BGP020 LED69/730 II DW CLO- DDF2	23° x 59° x 148°	730 meleg fehér	3000 K	5 568 lm

Order Code	Full Product Name	Lámpatest fényeloszlása	A fényforrás színe	Korrelált színhőmérséklet (névleges)	Fényáram
76912000	BGP020 LED34/730 II DN CLO- DDF2	23° x 44° x 152°	730 meleg fehér	3000 K	2 937 lm
76913700	BGP020 LED51/730 II DN CLO- DDF2	23° x 44° x 152°	730 meleg fehér	3000 K	4 312 lm
76914400	BGP020 LED69/730 II DN CLO- DDF2	23° x 44° x 152°	730 meleg fehér	3000 K	5 568 lm
46998300		5° x 55° x 150°	740 semleges fehér	4000 K	7 740 lm
46999000		5° x 55° x 150°	740 semleges fehér	4000 K	9 775 lm
47000200		5° x 55° x 150°	740 semleges fehér	4000 K	12 325 lm
47004000		23° x 59° x 148°	740 semleges fehér	4000 K	7 740 lm
47005700		23° x 59° x 148°	740 semleges fehér	4000 K	9 890 lm
47007100		23° x 59° x 148°	730 meleg fehér	3000 K	9 890 lm
47008800		23° x 59° x 148°	730 meleg fehér	3000 K	12 325 lm
47012500		23° x 44° x 152°	730 meleg fehér	3000 K	9 890 lm
47013200		23° x 44° x 152°	730 meleg fehér	3000 K	12 325 lm
76885700	BGP025 LED91/740 II DM CLO- DDF2	5° x 55° x 150°	740 semleges fehér	4000 K	7 482 lm
76886400	BGP025 LED113/740 II DM CLO- DDF2	5° x 55° x 150°	740 semleges fehér	4000 K	9 030 lm
76887100	BGP025 LED147/740 II DM CLO- DDF2	5° x 55° x 150°	740 semleges fehér	4000 K	11 475 lm
76891800	BGP025 LED91/740 II	23° x 59° x 148°	740 semleges fehér	4000 K	7 482 lm

Order Code	Full Product Name	Lámpatest fényeloszlása	A fényforrás színe	Korrelált színhőmérséklet (névleges)	Fényáram
	DW CLO- DDF2				
76892500	BGP025 LED113/740 II	23° x 59° x 148°	740 semleges fehér	4000 K	9 030 lm
76893200	BGP025 LED147/740 II	23° x 59° x 148°	740 semleges fehér	4000 K	11 475 lm
76897000	BGP025 LED91/740 II	23° x 44° x 152°	740 semleges fehér	4000 K	7 568 lm
76898700	BGP025 LED113/740 II	23° x 44° x 152°	740 semleges fehér	4000 K	9 135 lm
76899400	BGP025 LED147/740 II	23° x 44° x 152°	740 semleges fehér	4000 K	11 610 lm
76903800	BGP025 LED91/730 II	5° x 55° x 150°	730 meleg fehér	3000 K	7 482 lm
76904500	BGP025 LED113/730 II	5° x 55° x 150°	730 meleg fehér	3000 K	9 030 lm

Order Code	Full Product Name	Lámpatest fényeloszlása	A fényforrás színe	Korrelált színhőmérséklet (névleges)	Fényáram
	DM CLO- DDF2				
76905200	BGP025 LED147/730 II	5° x 55° x 150°	730 meleg fehér	3000 K	11 475 lm
76909000	BGP025 LED91/730 II	23° x 59° x 148°	730 meleg fehér	3000 K	7 482 lm
76910600	BGP025 LED113/730 II	23° x 59° x 148°	730 meleg fehér	3000 K	9 030 lm
76911300	BGP025 LED147/730 II	23° x 59° x 148°	730 meleg fehér	3000 K	11 475 lm
76915100	BGP025 LED91/730 II	23° x 44° x 152°	730 meleg fehér	3000 K	7 568 lm
76916800	BGP025 LED113/730 II	23° x 44° x 152°	730 meleg fehér	3000 K	9 135 lm
76917500	BGP025 LED147/730 II	23° x 44° x 152°	730 meleg fehér	3000 K	11 610 lm

Technikai adatok (2/2)

Order Code	Full Product Name	Kültéri optika típusa
46995200		Közepes fényeloszlás – DM
46996900		Közepes fényeloszlás – DM
46997600		Közepes fényeloszlás – DM
47001900		Széles fényeloszlás – DW
47002600		Széles fényeloszlás – DW
47003300		Széles fényeloszlás – DW
47006400		Széles fényeloszlás – DW
47009500		Keskeny fényeloszlás – DN
47010100		Keskeny fényeloszlás – DN
47011800		Keskeny fényeloszlás – DN
76882600	BGP020 LED34/740 II DM CLO-DDF2	Közepes fényeloszlás – DM
76883300	BGP020 LED51/740 II DM CLO-DDF2	Közepes fényeloszlás – DM
76884000	BGP020 LED69/740 II DM CLO-DDF2	Közepes fényeloszlás – DM
76888800	BGP020 LED34/740 II DW CLO-DDF2	Széles fényeloszlás – DW
76889500	BGP020 LED51/740 II DW CLO-DDF2	Széles fényeloszlás – DW
76890100	BGP020 LED69/740 II DW CLO-DDF2	Széles fényeloszlás – DW

Order Code	Full Product Name	Kültéri optika típusa
76894900	BGP020 LED34/740 II DN CLO-DDF2	Keskeny fényeloszlás – DN
76895600	BGP020 LED51/740 II DN CLO-DDF2	Keskeny fényeloszlás – DN
76896300	BGP020 LED69/740 II DN CLO-DDF2	Keskeny fényeloszlás – DN
76900700	BGP020 LED34/730 II DM CLO-DDF2	Közepes fényeloszlás – DM
76901400	BGP020 LED51/730 II DM CLO-DDF2	Közepes fényeloszlás – DM
76902100	BGP020 LED69/730 II DM CLO-DDF2	Közepes fényeloszlás – DM
76906900	BGP020 LED34/730 II DW CLO-DDF2	Széles fényeloszlás – DW
76907600	BGP020 LED51/730 II DW CLO-DDF2	Széles fényeloszlás – DW
76908300	BGP020 LED69/730 II DW CLO-DDF2	Széles fényeloszlás – DW
76912000	BGP020 LED34/730 II DN CLO-DDF2	Keskeny fényeloszlás – DN
76913700	BGP020 LED51/730 II DN CLO-DDF2	Keskeny fényeloszlás – DN
76914400	BGP020 LED69/730 II DN CLO-DDF2	Keskeny fényeloszlás – DN
46998300		Közepes fényeloszlás – DM
46999000		Közepes fényeloszlás – DM
47000200		Közepes fényeloszlás – DM
47004000		Széles fényeloszlás – DW

Order Code	Full Product Name	Kültéri optika típusa
47005700		Széles fényeloszlás – DW
47007100		Széles fényeloszlás – DW
47008800		Széles fényeloszlás – DW
47012500		Keskeny fényeloszlás – DN
47013200		Keskeny fényeloszlás – DN
76885700	BGP025 LED91/740 II DM CLO-DDF2	Közepes fényeloszlás – DM
76886400	BGP025 LED113/740 II DM CLO-DDF2	Közepes fényeloszlás – DM
76887100	BGP025 LED147/740 II DM CLO-DDF2	Közepes fényeloszlás – DM
76891800	BGP025 LED91/740 II DW CLO-DDF2	Széles fényeloszlás – DW
76892500	BGP025 LED113/740 II DW CLO-DDF2	Széles fényeloszlás – DW
76893200	BGP025 LED147/740 II DW CLO-DDF2	Széles fényeloszlás – DW
76897000	BGP025 LED91/740 II DN CLO-DDF2	Keskeny fényeloszlás – DN

Order Code	Full Product Name	Kültéri optika típusa
76898700	BGP025 LED113/740 II DN CLO-DDF2	Keskeny fényeloszlás – DN
76899400	BGP025 LED147/740 II DN CLO-DDF2	Keskeny fényeloszlás – DN
76903800	BGP025 LED91/730 II DM CLO-DDF2	Közepes fényeloszlás – DM
76904500	BGP025 LED113/730 II DM CLO-DDF2	Közepes fényeloszlás – DM
76905200	BGP025 LED147/730 II DM CLO-DDF2	Közepes fényeloszlás – DM
76909000	BGP025 LED91/730 II DW CLO-DDF2	Széles fényeloszlás – DW
76910600	BGP025 LED113/730 II DW CLO-DDF2	Széles fényeloszlás – DW
76911300	BGP025 LED147/730 II DW CLO-DDF2	Széles fényeloszlás – DW
76915100	BGP025 LED91/730 II DN CLO-DDF2	Keskeny fényeloszlás – DN
76916800	BGP025 LED113/730 II DN CLO-DDF2	Keskeny fényeloszlás – DN
76917500	BGP025 LED147/730 II DN CLO-DDF2	Keskeny fényeloszlás – DN

Működtetés és elektronika

Full Product		Túlfeszültség-védelem (közös/ különbözeti)	
Order Code	Name	Teljesítményfelvétel	
46995200		19,4 W	Lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
46996900		28 W	Lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
46997600		39 W	Lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje: 10 kV-os differenciál módusig és 10 kV közös módusig
47001900		19 W	Lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
47002600		28 W	Lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 10 kV közös módusig
47003300		38,5 W	Lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
47006400		41 W	Lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
47009500		20,5 W	Lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
47010100		29,5 W	Lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
47011800		40,5 W	Lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
76882600	BGP020 LED34/740 II DM CLO-DDF2	19 W	Lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig

Full Product		Túlfeszültség-védelem (közös/ különbözeti)	
Order Code	Name	Teljesítményfelvétel	
76883300	BGP020 LED51/740 II DM CLO-DDF2	28,5 W	Lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
76884000	BGP020 LED69/740 II DM CLO-DDF2	39 W	Lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
76888800	BGP020 LED34/740 II DW CLO-DDF2	19 W	Lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
76889500	BGP020 LED51/740 II DW CLO-DDF2	28,5 W	Lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
76890100	BGP020 LED69/740 II DW CLO-DDF2	39 W	Lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
76894900	BGP020 LED34/740 II DN CLO-DDF2	19 W	Lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
76895600	BGP020 LED51/740 II DN CLO-DDF2	28,5 W	Lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
76896300	BGP020 LED69/740 II DN CLO-DDF2	39 W	Lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
76900700	BGP020 LED34/730 II DM CLO-DDF2	20 W	Lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
76901400	BGP020 LED51/730 II DM CLO-DDF2	30 W	Lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
76902100	BGP020 LED69/730 II DM CLO-DDF2	41 W	Lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig

Full Product			Tűlfeszültség-védelem (közös/ különbözeti)
Order Code	Name	Teljesítményfelvétel	
76906900	BGP020 LED34/730 II DW CLO-DDF2	20 W	Lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
76907600	BGP020 LED51/730 II DW CLO-DDF2	30 W	Lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
76908300	BGP020 LED69/730 II DW CLO-DDF2	41 W	Lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
76912000	BGP020 LED34/730 II DN CLO-DDF2	20 W	Lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
76913700	BGP020 LED51/730 II DN CLO-DDF2	30 W	Lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
76914400	BGP020 LED69/730 II DN CLO-DDF2	41 W	Lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
46998300		49,5 W	Lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
46999000		61 W	Lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
47000200		81 W	Lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 10 kV közös módusig
47004000		49 W	Lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
47005700		61 W	Lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
47007100		64 W	Lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje: 10 kV-os differenciál módusig és 10 kV közös módusig
47008800		85 W	Lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
47012500		64 W	Lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
47013200		85 W	Lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
76885700	BGP025 LED91/740 II DM CLO-DDF2	49,5 W	Lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
76886400	BGP025 LED113/740 II DM CLO-DDF2	61 W	Lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig

Full Product			Tűlfeszültség-védelem (közös/ különbözeti)
Order Code	Name	Teljesítményfelvétel	
76887100	BGP025 LED147/740 II DM CLO-DDF2	81 W	Lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
76891800	BGP025 LED91/740 II DW CLO-DDF2	49,5 W	Lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
76892500	BGP025 LED113/740 II DW CLO-DDF2	61 W	Lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
76893200	BGP025 LED147/740 II DW CLO-DDF2	81 W	Lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
76897000	BGP025 LED91/740 II DN CLO-DDF2	49,5 W	Lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
76898700	BGP025 LED113/740 II DN CLO-DDF2	61 W	Lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
76899400	BGP025 LED147/740 II DN CLO-DDF2	81 W	Lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
76903800	BGP025 LED91/730 II DM CLO-DDF2	52 W	Lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
76904500	BGP025 LED113/730 II DM CLO-DDF2	64 W	Lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
76905200	BGP025 LED147/730 II DM CLO-DDF2	85 W	Lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
76909000	BGP025 LED91/730 II DW CLO-DDF2	52 W	Lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
76910600	BGP025 LED113/730 II DW CLO-DDF2	64 W	Lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
76911300	BGP025 LED147/730 II DW CLO-DDF2	85 W	Lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
76915100	BGP025 LED91/730 II DN CLO-DDF2	52 W	Lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
76916800	BGP025 LED113/730 II DN CLO-DDF2	64 W	Lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
76917500	BGP025 LED147/730 II DN CLO-DDF2	85 W	Lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Order Code	Full Product Name	Szabályozható
46995200		Nem
46996900		Igen
46997600		Nem
47001900		Igen
47002600		Nem
47003300		Igen
47006400		Nem
47009500		Nem
47010100		Nem
47011800		Igen
76882600	BGP020 LED34/740 II DM CLO-DDF2	Igen
76883300	BGP020 LED51/740 II DM CLO-DDF2	Igen
76884000	BGP020 LED69/740 II DM CLO-DDF2	Igen
76888800	BGP020 LED34/740 II DW CLO-DDF2	Igen
76889500	BGP020 LED51/740 II DW CLO-DDF2	Igen
76890100	BGP020 LED69/740 II DW CLO-DDF2	Igen
76894900	BGP020 LED34/740 II DN CLO-DDF2	Igen
76895600	BGP020 LED51/740 II DN CLO-DDF2	Igen
76896300	BGP020 LED69/740 II DN CLO-DDF2	Igen
76900700	BGP020 LED34/730 II DM CLO-DDF2	Igen
76901400	BGP020 LED51/730 II DM CLO-DDF2	Igen
76902100	BGP020 LED69/730 II DM CLO-DDF2	Igen
76906900	BGP020 LED34/730 II DW CLO-DDF2	Igen
76907600	BGP020 LED51/730 II DW CLO-DDF2	Igen
76908300	BGP020 LED69/730 II DW CLO-DDF2	Igen
76912000	BGP020 LED34/730 II DN CLO-DDF2	Igen
76913700	BGP020 LED51/730 II DN CLO-DDF2	Igen
76914400	BGP020 LED69/730 II DN CLO-DDF2	Igen

Order Code	Full Product Name	Szabályozható
46998300		Igen
46999000		Nem
47000200		Nem
47004000		Nem
47005700		Igen
47007100		Nem
47008800		Nem
47012500		Nem
47013200		Nem
76885700	BGP025 LED91/740 II DM CLO-DDF2	Igen
76886400	BGP025 LED113/740 II DM CLO-DDF2	Igen
76887100	BGP025 LED147/740 II DM CLO-DDF2	Igen
76891800	BGP025 LED91/740 II DW CLO-DDF2	Igen
76892500	BGP025 LED113/740 II DW CLO-DDF2	Igen
76893200	BGP025 LED147/740 II DW CLO-DDF2	Igen
76897000	BGP025 LED91/740 II DN CLO-DDF2	Igen
76898700	BGP025 LED113/740 II DN CLO-DDF2	Igen
76899400	BGP025 LED147/740 II DN CLO-DDF2	Igen
76903800	BGP025 LED91/730 II DM CLO-DDF2	Igen
76904500	BGP025 LED113/730 II DM CLO-DDF2	Igen
76905200	BGP025 LED147/730 II DM CLO-DDF2	Igen
76909000	BGP025 LED91/730 II DW CLO-DDF2	Igen
76910600	BGP025 LED113/730 II DW CLO-DDF2	Igen
76911300	BGP025 LED147/730 II DW CLO-DDF2	Igen
76915100	BGP025 LED91/730 II DN CLO-DDF2	Igen
76916800	BGP025 LED113/730 II DN CLO-DDF2	Igen
76917500	BGP025 LED147/730 II DN CLO-DDF2	Igen

Mechanika és tokozás

Order Code	Full Product Name	Mech. behatások elleni védelem kódja
46995200		IK09
46996900		IK09
46997600		IK09
47001900		IK09
47002600		IK09
47003300		IK09
47006400		IK09
47009500		IK09
47010100		IK09
47011800		IK09
76882600	BGP020 LED34/740 II DM CLO-DDF2	IK08
76883300	BGP020 LED51/740 II DM CLO-DDF2	IK08
76884000	BGP020 LED69/740 II DM CLO-DDF2	IK08
76888800	BGP020 LED34/740 II DW CLO-DDF2	IK08
76889500	BGP020 LED51/740 II DW CLO-DDF2	IK08
76890100	BGP020 LED69/740 II DW CLO-DDF2	IK08
76894900	BGP020 LED34/740 II DN CLO-DDF2	IK08

Order Code	Full Product Name	Mech. behatások elleni védelem kódja
76895600	BGP020 LED51/740 II DN CLO-DDF2	IK08
76896300	BGP020 LED69/740 II DN CLO-DDF2	IK08
76900700	BGP020 LED34/730 II DM CLO-DDF2	IK08
76901400	BGP020 LED51/730 II DM CLO-DDF2	IK08
76902100	BGP020 LED69/730 II DM CLO-DDF2	IK08
76906900	BGP020 LED34/730 II DW CLO-DDF2	IK08
76907600	BGP020 LED51/730 II DW CLO-DDF2	IK08
76908300	BGP020 LED69/730 II DW CLO-DDF2	IK08
76912000	BGP020 LED34/730 II DN CLO-DDF2	IK08
76913700	BGP020 LED51/730 II DN CLO-DDF2	IK08
76914400	BGP020 LED69/730 II DN CLO-DDF2	IK08
46998300		IK09
46999000		IK09
47000200		IK09
47004000		IK09
47005700		IK09
47007100		IK09

Order Code	Full Product Name	Mech. behatások elleni védelem kódja
47008800		IK09
47012500		IK09
47013200		IK09
76885700	BGP025 LED91/740 II DM CLO-DDF2	IK08
76886400	BGP025 LED113/740 II DM CLO-DDF2	IK08
76887100	BGP025 LED147/740 II DM CLO-DDF2	IK08
76891800	BGP025 LED91/740 II DW CLO-DDF2	IK08
76892500	BGP025 LED113/740 II DW CLO-DDF2	IK08
76893200	BGP025 LED147/740 II DW CLO-DDF2	IK08
76897000	BGP025 LED91/740 II DN CLO-DDF2	IK08
76898700	BGP025 LED113/740 II DN CLO-DDF2	IK08

Termékadatok

Order Code	Full Product Name	Termékcsalád kódja
46995200		BGP021
46996900		BGP021
46997600		BGP021
47001900		BGP021
47002600		BGP021
47003300		BGP021
47006400		BGP021
47009500		BGP021
47010100		BGP021
47011800		BGP021
76882600	BGP020 LED34/740 II DM CLO-DDF2	BGP020
76883300	BGP020 LED51/740 II DM CLO-DDF2	BGP020
76884000	BGP020 LED69/740 II DM CLO-DDF2	BGP020
76888800	BGP020 LED34/740 II DW CLO-DDF2	BGP020
76889500	BGP020 LED51/740 II DW CLO-DDF2	BGP020
76890100	BGP020 LED69/740 II DW CLO-DDF2	BGP020
76894900	BGP020 LED34/740 II DN CLO-DDF2	BGP020
76895600	BGP020 LED51/740 II DN CLO-DDF2	BGP020
76896300	BGP020 LED69/740 II DN CLO-DDF2	BGP020
76900700	BGP020 LED34/730 II DM CLO-DDF2	BGP020
76901400	BGP020 LED51/730 II DM CLO-DDF2	BGP020
76902100	BGP020 LED69/730 II DM CLO-DDF2	BGP020
76906900	BGP020 LED34/730 II DW CLO-DDF2	BGP020
76907600	BGP020 LED51/730 II DW CLO-DDF2	BGP020
76908300	BGP020 LED69/730 II DW CLO-DDF2	BGP020
76912000	BGP020 LED34/730 II DN CLO-DDF2	BGP020
76913700	BGP020 LED51/730 II DN CLO-DDF2	BGP020
76914400	BGP020 LED69/730 II DN CLO-DDF2	BGP020

Order Code	Full Product Name	Mech. behatások elleni védelem kódja
76899400	BGP025 LED147/740 II DN CLO-DDF2	IK08
76903800	BGP025 LED91/730 II DM CLO-DDF2	IK08
76904500	BGP025 LED113/730 II DM CLO-DDF2	IK08
76905200	BGP025 LED147/730 II DM CLO-DDF2	IK08
76909000	BGP025 LED91/730 II DW CLO-DDF2	IK08
76910600	BGP025 LED113/730 II DW CLO-DDF2	IK08
76911300	BGP025 LED147/730 II DW CLO-DDF2	IK08
76915100	BGP025 LED91/730 II DN CLO-DDF2	IK08
76916800	BGP025 LED113/730 II DN CLO-DDF2	IK08
76917500	BGP025 LED147/730 II DN CLO-DDF2	IK08

Order Code	Full Product Name	Termékcsalád kódja
46998300		BGP026
46999000		BGP026
47000200		BGP026
47004000		BGP026
47005700		BGP026
47007100		BGP026
47008800		BGP026
47012500		BGP026
47013200		BGP026
76885700	BGP025 LED91/740 II DM CLO-DDF2	BGP025
76886400	BGP025 LED113/740 II DM CLO-DDF2	BGP025
76887100	BGP025 LED147/740 II DM CLO-DDF2	BGP025
76891800	BGP025 LED91/740 II DW CLO-DDF2	BGP025
76892500	BGP025 LED113/740 II DW CLO-DDF2	BGP025
76893200	BGP025 LED147/740 II DW CLO-DDF2	BGP025
76897000	BGP025 LED91/740 II DN CLO-DDF2	BGP025
76898700	BGP025 LED113/740 II DN CLO-DDF2	BGP025
76899400	BGP025 LED147/740 II DN CLO-DDF2	BGP025
76903800	BGP025 LED91/730 II DM CLO-DDF2	BGP025
76904500	BGP025 LED113/730 II DM CLO-DDF2	BGP025
76905200	BGP025 LED147/730 II DM CLO-DDF2	BGP025
76909000	BGP025 LED91/730 II DW CLO-DDF2	BGP025
76910600	BGP025 LED113/730 II DW CLO-DDF2	BGP025
76911300	BGP025 LED147/730 II DW CLO-DDF2	-
76915100	BGP025 LED91/730 II DN CLO-DDF2	BGP025
76916800	BGP025 LED113/730 II DN CLO-DDF2	BGP025
76917500	BGP025 LED147/730 II DN CLO-DDF2	BGP025

