



Aggiorna con facilità l'illuminazione della tua città e ottieni il miglior risparmio energetico per gli anni a venire

AluRoad Gen2

La famiglia AluRoad gen2 è disponibile in 2 versioni: AluRoad gen2 standard e AluRoad gen2 Pro. Disponibili in 2 taglie, Mini e Medium. AluRoad gen2 standard: BGP020 Mini e BGP025 Medium, AluRoad gen2 Pro: BGP021 Mini e BGP026 Medium. AluRoad gen2 standard è dotato di attacco palo integrato nell'apparecchio, adatto sia per installazione testa-palo (con tilt a 0°) che per attacco laterale (con 3 step di inclinazione per recupero del tilt del braccio). AluRoad gen2 Pro è dotato di attacco palo regolabile che consente la variazione dell'inclinazione sia per installazione testa-palo che per installazione laterale. AluRoad gen2 consente di aggiornare con facilità l'illuminazione della tua città e di sfruttare i vantaggi della tecnologia LED, ed è progettato per ridurre al massimo l'investimento iniziale e il costo totale di proprietà. La gamma è ideale per applicazioni stradali, residenziali e aree, sia di nuova costruzione, che per l'ammodernamento di impianti esistenti. Questa gamma non solo offre un design pulito e discreto in grado di integrarsi con l'ambiente circostante, ma offre anche un'illuminazione di alta qualità, soluzioni tecnologiche pronte per applicazioni future e significativi risparmi energetici e di manutenzione, con una lunga durata di vita.

Vantaggi

- Facile da installare sia nell'applicazione superiore del palo che in quella laterale.
- Costo totale di proprietà interessante.
- Investimento iniziale limitato.
- Notevole riduzione del consumo di energia e impatto contenuto sull'ambiente; è possibile ottenere un ulteriore risparmio energetico utilizzando la funzione CLO o la funzione di oscuramento automatico come Dynadim.
- Signify Service Tag (identificazione QR univoca) per informazioni su manutenzione, installazione e parti di ricambio


Caratteristiche

- Facile da installare sia in applicazioni testa-palo che applicazioni con attacco laterale
- Interessante costo totale di proprietà, grazie al considerevole risparmio energetico.
- Investimento iniziale limitato.
- Notevole riduzione del consumo energetico e dell'impatto ambientale; è possibile ottenere ulteriori risparmi energetici utilizzando la funzione CLO e i diversi profili DynaDimmer di dimmerazione autonoma (con mezzanotte virtuale). Certamente, quando si utilizzano le versioni Ultra Efficient disponibili nella gamma.
- Signify Service Tag (codice QR univoco di identificazione) in grado di fornire informazioni su manutenzione, installazione e parti di ricambio

Applicazione

- Strade e vie
- Strutture residenziali
- Percorsi pedonali
- Zone industriali

Disegno tecnico



AluRoad Gen2

Dati del prodotto

AluRoad gen2 Pro Mini top view



AluRoad gen2 Pro Medium bottom view



AluRoad gen2 Pro Mini with Zhaga socket



AluRoad gen2 Pro Mini with OLC



AluRoad gen2 Pro Mini bottom view



AluRoad gen2 Pro tilt indicator



AluRoad gen2 Pro family top view



AluRoad gen2 Pro interior



AluRoad gen2 Pro family bottom view



AluRoad gen2 Pro 76mm spigot and tilt indicator



Dati del prodotto

AluRoad gen2 Pro Medium with Zhaga socket



AluRoad gen2 Pro Medium with OLC



AluRoad gen2 Pro toolless opening option



AluRoad gen2 Pro Medium top view



Informazioni generali	
Driver incluso	Sì
Numero di riduttori	1 unità
Service tag	Sì
Dati tecnici di illuminazione	
Indice di resa cromatica (CRI)	70
Rapporto di emissione luminosa verso l'alto	0
Funzionamento e parte elettrica	
Protezione da sovratensioni (comune/differenziale)	Livello di protezione da sovratensione dell'apparecchio d'illuminazione fino a 6 kV in modo differenziale e 8 kV in modo comune
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	Sì
Meccanica e corpo	
Tipo copertura ottica	Vetro piano
Colore alloggiamento	Grigio
Codice di protezione dagli impatti meccanici	IK08
e una gestione termica	IP66
Angolo di inclinazione standard ingresso laterale	0°
Angolo standard di inclinazione testa palo	0°
Approvazione e applicazione	
Marchio CE	Sì
Marchio di infiammabilità	-

Informazioni generali

Order Code	Full Product Name	Codice famiglia lampada
76882600	BGP020 LED34/740 II DM CLO-DDF2	LED34
76883300	BGP020 LED51/740 II DM CLO-DDF2	LED51
76884000	BGP020 LED69/740 II DM CLO-DDF2	LED69
76888800	BGP020 LED34/740 II DW CLO-DDF2	LED34
76889500	BGP020 LED51/740 II DW CLO-DDF2	LED51
76890100	BGP020 LED69/740 II DW CLO-DDF2	LED69
76894900	BGP020 LED34/740 II DN CLO-DDF2	LED34
76895600	BGP020 LED51/740 II DN CLO-DDF2	LED51
76896300	BGP020 LED69/740 II DN CLO-DDF2	LED69
76900700	BGP020 LED34/730 II DM CLO-DDF2	LED34
76901400	BGP020 LED51/730 II DM CLO-DDF2	LED51
76902100	BGP020 LED69/730 II DM CLO-DDF2	LED69
76906900	BGP020 LED34/730 II DW CLO-DDF2	LED34
76907600	BGP020 LED51/730 II DW CLO-DDF2	LED51
76908300	BGP020 LED69/730 II DW CLO-DDF2	LED69
76912000	BGP020 LED34/730 II DN CLO-DDF2	LED34
76913700	BGP020 LED51/730 II DN CLO-DDF2	LED51
76914400	BGP020 LED69/730 II DN CLO-DDF2	LED69
78921000		LED51
78922700		LED69
78926500		LED34
78927200		LED51
78928900		LED69
78932600		LED34
78933300		LED51
78934000		LED69
76885700	BGP025 LED91/740 II DM CLO-DDF2	LED91
76886400	BGP025 LED113/740 II DM CLO-DDF2	LED113
76887100	BGP025 LED147/740 II DM CLO-DDF2	LED147
76891800	BGP025 LED91/740 II DW CLO-DDF2	LED91
76892500	BGP025 LED113/740 II DW CLO-DDF2	LED113
76893200	BGP025 LED147/740 II DW CLO-DDF2	LED147
76897000	BGP025 LED91/740 II DN CLO-DDF2	LED91
76898700	BGP025 LED113/740 II DN CLO-DDF2	LED113
76899400	BGP025 LED147/740 II DN CLO-DDF2	LED147
76903800	BGP025 LED91/730 II DM CLO-DDF2	LED91
76904500	BGP025 LED113/730 II DM CLO-DDF2	LED113
76905200	BGP025 LED147/730 II DM CLO-DDF2	LED147
76909000	BGP025 LED91/730 II DW CLO-DDF2	LED91
76910600	BGP025 LED113/730 II DW CLO-DDF2	LED113
76911300	BGP025 LED147/730 II DW CLO-DDF2	LED147
76915100	BGP025 LED91/730 II DN CLO-DDF2	LED91
76916800	BGP025 LED113/730 II DN CLO-DDF2	LED113
76917500	BGP025 LED147/730 II DN CLO-DDF2	LED147
78923400		LED91
78924100		LED113
78925800		LED147
78929600		LED91
78930200		LED113
78931900		LED147
78935700		LED91

Order Code	Full Product Name	Codice famiglia lampada
78936400		LED113
78937100		LED147

Dati tecnici di illuminazione (1/2)

Order Code	Full Product Name	Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio d'illuminazione	Colore sorgente luminosa	Temperatura di colore correlata (Nom)	Flusso luminoso
76882600	BGP020 LED34/740 II DM CLO- DDF2	5° x 55° x 150°	740 bianco neutro	4000 K	2.937 lm
76883300	BGP020 LED51/740 II DM CLO- DDF2	5° x 55° x 150°	740 bianco neutro	4000 K	4.312 lm
76884000	BGP020 LED69/740 II DM CLO- DDF2	5° x 55° x 150°	740 bianco neutro	4000 K	5.742 lm
76888800	BGP020 LED34/740 II DW CLO- DDF2	23° x 59° x 148°	740 bianco neutro	4000 K	2.904 lm
76889500	BGP020 LED51/740 II DW CLO- DDF2	23° x 59° x 148°	740 bianco neutro	4000 K	4.263 lm
76890100	BGP020 LED69/740 II DW CLO- DDF2	23° x 59° x 148°	740 bianco neutro	4000 K	5.742 lm
76894900	BGP020 LED34/740 II DN CLO- DDF2	23° x 44° x 152°	740 bianco neutro	4000 K	2.937 lm
76895600	BGP020 LED51/740 II DN CLO- DDF2	23° x 44° x 152°	740 bianco neutro	4000 K	4.312 lm
76896300	BGP020 LED69/740 II DN CLO- DDF2	23° x 44° x 152°	740 bianco neutro	4000 K	5.742 lm
76900700	BGP020 LED34/730 II DM CLO- DDF2	5° x 55° x 150°	730 bianco caldo	3000 K	2.937 lm
76901400	BGP020 LED51/730 II	5° x 55° x 150°	730 bianco caldo	3000 K	4.312 lm

Order Code	Full Product Name	Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio d'illuminazione	Colore sorgente luminosa	Temperatura di colore correlata (Nom)	Flusso luminoso
	DM CLO- DDF2				
76902100	BGP020 LED69/730 II DM CLO- DDF2	5° x 55° x 150°	730 bianco caldo	3000 K	5.568 lm
76906900	BGP020 LED34/730 II DW CLO- DDF2	23° x 59° x 148°	730 bianco caldo	3000 K	2.904 lm
76907600	BGP020 LED51/730 II DW CLO- DDF2	23° x 59° x 148°	730 bianco caldo	3000 K	4.263 lm
76908300	BGP020 LED69/730 II DW CLO- DDF2	23° x 59° x 148°	730 bianco caldo	3000 K	5.568 lm
76912000	BGP020 LED34/730 II DN CLO- DDF2	23° x 44° x 152°	730 bianco caldo	3000 K	2.937 lm
76913700	BGP020 LED51/730 II DN CLO- DDF2	23° x 44° x 152°	730 bianco caldo	3000 K	4.312 lm
76914400	BGP020 LED69/730 II DN CLO- DDF2	23° x 44° x 152°	730 bianco caldo	3000 K	5.568 lm
78921000		5° x 55° x 150°	740 bianco neutro	4000 K	4.312 lm
78922700		5° x 55° x 150°	740 bianco neutro	4000 K	5.742 lm
78926500		23° x 44° x 152°	740 bianco neutro	4000 K	2.937 lm
78927200		23° x 44° x 152°	740 bianco neutro	4000 K	4.312 lm

Order Code	Full Product Name	Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio d'illuminazione	Colore sorgente luminosa	Temperatura di colore correlata (Nom)	Flusso luminoso
78928900		23° x 44° x 152°	740 bianco neutro	4000 K	5.742 lm
78932600		23° x 59° x 148°	740 bianco neutro	4000 K	2.904 lm
78933300		23° x 59° x 148°	740 bianco neutro	4000 K	4.263 lm
78934000		23° x 59° x 148°	740 bianco neutro	4000 K	5.742 lm
76885700	BGP025 LED91/740 II DM CLO- DDF2	5° x 55° x 150°	740 bianco neutro	4000 K	7.482 lm
76886400	BGP025 LED113/740 II DM CLO- DDF2	5° x 55° x 150°	740 bianco neutro	4000 K	9.030 lm
76887100	BGP025 LED147/740 II DM CLO- DDF2	5° x 55° x 150°	740 bianco neutro	4000 K	11.475 lm
76891800	BGP025 LED91/740 II DW CLO- DDF2	23° x 59° x 148°	740 bianco neutro	4000 K	7.482 lm
76892500	BGP025 LED113/740 II DW CLO- DDF2	23° x 59° x 148°	740 bianco neutro	4000 K	9.030 lm
76893200	BGP025 LED147/740 II DW CLO- DDF2	23° x 59° x 148°	740 bianco neutro	4000 K	11.475 lm
76897000	BGP025 LED91/740 II DN CLO- DDF2	23° x 44° x 152°	740 bianco neutro	4000 K	7.568 lm
76898700	BGP025 LED113/740 II DN CLO- DDF2	23° x 44° x 152°	740 bianco neutro	4000 K	9.135 lm
76899400	BGP025 LED147/740 II DN CLO- DDF2	23° x 44° x 152°	740 bianco neutro	4000 K	11.610 lm

Order Code	Full Product Name	Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio d'illuminazione	Colore sorgente luminosa	Temperatura di colore correlata (Nom)	Flusso luminoso
76903800	BGP025 LED91/730 II DM CLO- DDF2	5° x 55° x 150°	730 bianco caldo	3000 K	7.482 lm
76904500	BGP025 LED113/730 II DM CLO- DDF2	5° x 55° x 150°	730 bianco caldo	3000 K	9.030 lm
76905200	BGP025 LED147/730 II DM CLO- DDF2	5° x 55° x 150°	730 bianco caldo	3000 K	11.475 lm
76909000	BGP025 LED91/730 II DW CLO- DDF2	23° x 59° x 148°	730 bianco caldo	3000 K	7.482 lm
76910600	BGP025 LED113/730 II DW CLO- DDF2	23° x 59° x 148°	730 bianco caldo	3000 K	9.030 lm
76911300	BGP025 LED147/730 II DW CLO- DDF2	23° x 59° x 148°	730 bianco caldo	3000 K	11.475 lm
76915100	BGP025 LED91/730 II DN CLO- DDF2	23° x 44° x 152°	730 bianco caldo	3000 K	7.568 lm
76916800	BGP025 LED113/730 II DN CLO- DDF2	23° x 44° x 152°	730 bianco caldo	3000 K	9.135 lm
76917500	BGP025 LED147/730 II DN CLO- DDF2	23° x 44° x 152°	730 bianco caldo	3000 K	11.610 lm
78923400		5° x 55° x 150°	740 bianco neutro	4000 K	7.482 lm
78924100		5° x 55° x 150°	740 bianco neutro	4000 K	9.030 lm
78925800		5° x 55° x 150°	740 bianco neutro	4000 K	11.475 lm
78929600		23° x 44° x 152°	740 bianco neutro	4000 K	7.568 lm

		Ampiezza fascio luminoso	Colore	Temperatura di colore	
Order	Full Product	dell'apparecchio	sorgente	correlata	Flusso
Code	Name	d'illuminazione	luminosa	(Nom)	luminoso
78930200		23° x 44° x 152°	740 bianco neutro	4000 K	9.135 lm
78931900		23° x 44° x 152°	740 bianco neutro	4000 K	11.610 lm
78935700		23° x 59° x 148°	740 bianco neutro	4000 K	7.482 lm

		Ampiezza fascio luminoso	Colore sorgente	Temperatura di colore	
Order Code	Full Product Name	dell'apparecchio d'illuminazione	luminosa	correlata (Nom)	Flusso luminoso
78936400		23° x 59° x 148°	740 bianco neutro	4000 K	9.030 lm
78937100		23° x 59° x 148°	740 bianco neutro	4000 K	11.475 lm

Dati tecnici di illuminazione (2/2)

Order Code	Full Product Name	Tipo di ottica aree esterne
76882600	BGP020 LED34/740 II DM CLO-DDF2	Distribuzione media DM
76883300	BGP020 LED51/740 II DM CLO-DDF2	Distribuzione media DM
76884000	BGP020 LED69/740 II DM CLO-DDF2	Distribuzione media DM
76888800	BGP020 LED34/740 II DW CLO-DDF2	Distribuzione ampia DW
76889500	BGP020 LED51/740 II DW CLO-DDF2	Distribuzione ampia DW
76890100	BGP020 LED69/740 II DW CLO-DDF2	Distribuzione ampia DW
76894900	BGP020 LED34/740 II DN CLO-DDF2	Distribuzione stretta DN
76895600	BGP020 LED51/740 II DN CLO-DDF2	Distribuzione stretta DN
76896300	BGP020 LED69/740 II DN CLO-DDF2	Distribuzione stretta DN
76900700	BGP020 LED34/730 II DM CLO-DDF2	Distribuzione media DM
76901400	BGP020 LED51/730 II DM CLO-DDF2	Distribuzione media DM
76902100	BGP020 LED69/730 II DM CLO-DDF2	Distribuzione media DM
76906900	BGP020 LED34/730 II DW CLO-DDF2	Distribuzione ampia DW
76907600	BGP020 LED51/730 II DW CLO-DDF2	Distribuzione ampia DW
76908300	BGP020 LED69/730 II DW CLO-DDF2	Distribuzione ampia DW
76912000	BGP020 LED34/730 II DN CLO-DDF2	Distribuzione stretta DN
76913700	BGP020 LED51/730 II DN CLO-DDF2	Distribuzione stretta DN
76914400	BGP020 LED69/730 II DN CLO-DDF2	Distribuzione stretta DN
78921000		Distribuzione media DM
78922700		Distribuzione media DM
78926500		Distribuzione stretta DN
78927200		Distribuzione stretta DN
78928900		Distribuzione stretta DN
78932600		Distribuzione ampia DW
78933300		Distribuzione ampia DW
78934000		Distribuzione ampia DW
76885700	BGP025 LED91/740 II DM CLO-DDF2	Distribuzione media DM

Order Code	Full Product Name	Tipo di ottica aree esterne
76886400	BGP025 LED113/740 II DM CLO-DDF2	Distribuzione media DM
76887100	BGP025 LED147/740 II DM CLO-DDF2	Distribuzione media DM
76891800	BGP025 LED91/740 II DW CLO-DDF2	Distribuzione ampia DW
76892500	BGP025 LED113/740 II DW CLO-DDF2	Distribuzione ampia DW
76893200	BGP025 LED147/740 II DW CLO-DDF2	Distribuzione ampia DW
76897000	BGP025 LED91/740 II DN CLO-DDF2	Distribuzione stretta DN
76898700	BGP025 LED113/740 II DN CLO-DDF2	Distribuzione stretta DN
76899400	BGP025 LED147/740 II DN CLO-DDF2	Distribuzione stretta DN
76903800	BGP025 LED91/730 II DM CLO-DDF2	Distribuzione media DM
76904500	BGP025 LED113/730 II DM CLO-DDF2	Distribuzione media DM
76905200	BGP025 LED147/730 II DM CLO-DDF2	Distribuzione media DM
76909000	BGP025 LED91/730 II DW CLO-DDF2	Distribuzione ampia DW
76910600	BGP025 LED113/730 II DW CLO-DDF2	Distribuzione ampia DW
76911300	BGP025 LED147/730 II DW CLO-DDF2	Distribuzione ampia DW
76915100	BGP025 LED91/730 II DN CLO-DDF2	Distribuzione stretta DN
76916800	BGP025 LED113/730 II DN CLO-DDF2	Distribuzione stretta DN
76917500	BGP025 LED147/730 II DN CLO-DDF2	Distribuzione stretta DN
78923400		Distribuzione media DM
78924100		Distribuzione media DM
78925800		Distribuzione media DM
78929600		Distribuzione stretta DN
78930200		Distribuzione stretta DN
78931900		Distribuzione stretta DN
78935700		Distribuzione ampia DW
78936400		Distribuzione ampia DW
78937100		Distribuzione ampia DW

Funzionamento e parte elettrica

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico
76882600	BGP020 LED34/740 II DM CLO-DDF2	19 W
76883300	BGP020 LED51/740 II DM CLO-DDF2	28,5 W
76884000	BGP020 LED69/740 II DM CLO-DDF2	39 W
76888800	BGP020 LED34/740 II DW CLO-DDF2	19 W

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico
76889500	BGP020 LED51/740 II DW CLO-DDF2	28,5 W
76890100	BGP020 LED69/740 II DW CLO-DDF2	39 W
76894900	BGP020 LED34/740 II DN CLO-DDF2	19 W
76895600	BGP020 LED51/740 II DN CLO-DDF2	28,5 W

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico
76896300	BGP020 LED69/740 II DN CLO-DDF2	39 W
76900700	BGP020 LED34/730 II DM CLO-DDF2	20 W
76901400	BGP020 LED51/730 II DM CLO-DDF2	30 W
76902100	BGP020 LED69/730 II DM CLO-DDF2	41 W
76906900	BGP020 LED34/730 II DW CLO-DDF2	20 W
76907600	BGP020 LED51/730 II DW CLO-DDF2	30 W
76908300	BGP020 LED69/730 II DW CLO-DDF2	41 W
76912000	BGP020 LED34/730 II DN CLO-DDF2	20 W
76913700	BGP020 LED51/730 II DN CLO-DDF2	30 W
76914400	BGP020 LED69/730 II DN CLO-DDF2	41 W
78921000		28,5 W
78922700		39 W
78926500		19 W
78927200		28,5 W
78928900		39 W
78932600		19 W
78933300		28,5 W
78934000		39 W
76885700	BGP025 LED91/740 II DM CLO-DDF2	49,5 W
76886400	BGP025 LED113/740 II DM CLO-DDF2	61 W
76887100	BGP025 LED147/740 II DM CLO-DDF2	81 W
76891800	BGP025 LED91/740 II DW CLO-DDF2	49,5 W
76892500	BGP025 LED113/740 II DW CLO-DDF2	61 W

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico
76893200	BGP025 LED147/740 II DW CLO-DDF2	81 W
76897000	BGP025 LED91/740 II DN CLO-DDF2	49,5 W
76898700	BGP025 LED113/740 II DN CLO-DDF2	61 W
76899400	BGP025 LED147/740 II DN CLO-DDF2	81 W
76903800	BGP025 LED91/730 II DM CLO-DDF2	52 W
76904500	BGP025 LED113/730 II DM CLO-DDF2	64 W
76905200	BGP025 LED147/730 II DM CLO-DDF2	85 W
76909000	BGP025 LED91/730 II DW CLO-DDF2	52 W
76910600	BGP025 LED113/730 II DW CLO-DDF2	64 W
76911300	BGP025 LED147/730 II DW CLO-DDF2	85 W
76915100	BGP025 LED91/730 II DN CLO-DDF2	52 W
76916800	BGP025 LED113/730 II DN CLO-DDF2	64 W
76917500	BGP025 LED147/730 II DN CLO-DDF2	85 W
78923400		49,5 W
78924100		61 W
78925800		81 W
78929600		49,5 W
78930200		61 W
78931900		81 W
78935700		49,5 W
78936400		61 W
78937100		81 W

Dati del prodotto

Order Code	Full Product Name	Codice famiglia prodotto
76882600	BGP020 LED34/740 II DM CLO-DDF2	BGP020
76883300	BGP020 LED51/740 II DM CLO-DDF2	BGP020
76884000	BGP020 LED69/740 II DM CLO-DDF2	BGP020
76888800	BGP020 LED34/740 II DW CLO-DDF2	BGP020
76889500	BGP020 LED51/740 II DW CLO-DDF2	BGP020
76890100	BGP020 LED69/740 II DW CLO-DDF2	BGP020
76894900	BGP020 LED34/740 II DN CLO-DDF2	BGP020
76895600	BGP020 LED51/740 II DN CLO-DDF2	BGP020
76896300	BGP020 LED69/740 II DN CLO-DDF2	BGP020
76900700	BGP020 LED34/730 II DM CLO-DDF2	BGP020
76901400	BGP020 LED51/730 II DM CLO-DDF2	BGP020
76902100	BGP020 LED69/730 II DM CLO-DDF2	BGP020
76906900	BGP020 LED34/730 II DW CLO-DDF2	BGP020
76907600	BGP020 LED51/730 II DW CLO-DDF2	BGP020
76908300	BGP020 LED69/730 II DW CLO-DDF2	BGP020
76912000	BGP020 LED34/730 II DN CLO-DDF2	BGP020
76913700	BGP020 LED51/730 II DN CLO-DDF2	BGP020
76914400	BGP020 LED69/730 II DN CLO-DDF2	BGP020
78921000		BGP020
78922700		BGP020
78926500		BGP020
78927200		BGP020
78928900		BGP020
78932600		BGP020
78933300		BGP020

Order Code	Full Product Name	Codice famiglia prodotto
78934000		BGP020
76885700	BGP025 LED91/740 II DM CLO-DDF2	BGP025
76886400	BGP025 LED113/740 II DM CLO-DDF2	BGP025
76887100	BGP025 LED147/740 II DM CLO-DDF2	BGP025
76891800	BGP025 LED91/740 II DW CLO-DDF2	BGP025
76892500	BGP025 LED113/740 II DW CLO-DDF2	BGP025
76893200	BGP025 LED147/740 II DW CLO-DDF2	BGP025
76897000	BGP025 LED91/740 II DN CLO-DDF2	BGP025
76898700	BGP025 LED113/740 II DN CLO-DDF2	BGP025
76899400	BGP025 LED147/740 II DN CLO-DDF2	BGP025
76903800	BGP025 LED91/730 II DM CLO-DDF2	BGP025
76904500	BGP025 LED113/730 II DM CLO-DDF2	BGP025
76905200	BGP025 LED147/730 II DM CLO-DDF2	BGP025
76909000	BGP025 LED91/730 II DW CLO-DDF2	BGP025
76910600	BGP025 LED113/730 II DW CLO-DDF2	BGP025
76911300	BGP025 LED147/730 II DW CLO-DDF2	-
76915100	BGP025 LED91/730 II DN CLO-DDF2	BGP025
76916800	BGP025 LED113/730 II DN CLO-DDF2	BGP025
76917500	BGP025 LED147/730 II DN CLO-DDF2	BGP025
78923400		BGP025
78924100		BGP025
78925800		BGP025
78929600		BGP025
78930200		BGP025
78931900		BGP025

AluRoad Gen2

Order Code	Full Product Name	Codice famiglia prodotto
78935700		BGP025
78936400		BGP025

Order Code	Full Product Name	Codice famiglia prodotto
78937100		BGP025

