



Z łatwością zmodernizuj oświetlenie w swoim mieście, aby zapewnić oszczędność energii

AluRoad gen2

Rodzina AluRoad gen2 jest dostępna w 2 rozmiarach, Mini i Medium. Jest wyposażona w regulowany uchwyt montażowy umożliwiający ustawienie nachylenia zarówno w przypadku montażu na szczycie słupa, jak i na wysięgniku. Ta rodzina opraw charakteryzuje się czystym i ponadczasowym wzornictwem, który wkomponowuje się w otoczenie, a przy tym zapewnia wysokiej jakości oświetlenie i stanowi przyszłościowe rozwiązanie, zapewniające znaczne, długoterminowe oszczędności w zakresie zużycia energii oraz konserwacji.

Korzyści

- Łatwa instalacja na słupie lub wysięgniku
- Atrakcyjny całkowity koszt użytkowania.
- Energooszczędność
- Oznakowanie serwisowe Signify Service Tag (unikalna identyfikacja QR) do celów konserwacji, instalacji i informacji o częściach zamiennych.

Cechy

- Łatwa instalacja na słupie lub wysięgniku
- Atrakcyjny całkowity koszt użytkowania
- Energooszczędność
- Oznakowanie serwisowe Signify Service Tag (unikalna identyfikacja QR) do celów konserwacji, instalacji i informacji o częściach zamiennych.

AluRoad gen2


Zastosowanie

- Drogi i ulice
- Tereny zewnętrzne
- Parkingi
- Tereny przemysłowe

Wersje



Rysunki techniczne



Więcej o produkcie



Więcej o produkcie

AluRoad gen2 Pro Mini with Zhaga socket



AluRoad gen2 Pro Mini with OLC



AluRoad gen2 Pro Mini bottom view



AluRoad gen2 Pro tilt indicator



AluRoad gen2 Pro family top view



AluRoad gen2 Pro family top view



AluRoad gen2 Pro interior



AluRoad gen2 Pro family bottom view



AluRoad gen2 Pro family bottom view



Więcej o produkcie



AluRoad gen2 Pro 76mm spigot and tilt indicator



AluRoad gen2 Pro Medium with Zhaga socket



AluRoad gen2 Pro Medium with OLC



AluRoad gen2 Pro toolless opening option



AluRoad gen2 Pro Medium top view

Informacje ogólne	
W zestawie sterownik	Tak
Liczba sztuk osprzętu zasilającego	1 jednostka
Service Tag	Tak
Dane techniczne oświetlenia	
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	70
Sprawność świetlna w górę	0
Mechanika i korpus	
Typ klosza	Szyba płaska
Kolor Korpusu	Szary
Kod stopnia ochrony	IP66
Standardowy kąt nachylenia przy montażu na wysięgniku	0°
Standardowy kąt nachylenia przy montażu bezpośrednio na słupie	0°
Certyfikaty i zastosowania	
Znak CE	Tak
Oznaczenie palności	-

Informacje ogólne		
Order Code	Full Product Name	Kod rodziny lamp
46995200		LED34
46996900		LED51
46997600		LED69
47001900		LED34
47002600		LED51
47003300		LED69
47006400		LED69
47009500		LED34
47010100		LED51
47011800		LED69
49920100		LED56
49921800		LED70
76882600	BGP020 LED34/740 II DM CLO-DDF2	LED34
76883300	BGP020 LED51/740 II DM CLO-DDF2	LED51
76884000	BGP020 LED69/740 II DM CLO-DDF2	LED69
76888800	BGP020 LED34/740 II DW CLO-DDF2	LED34
76889500	BGP020 LED51/740 II DW CLO-DDF2	LED51
76890100	BGP020 LED69/740 II DW CLO-DDF2	LED69

Order Code	Full Product Name	Kod rodziny lamp
76894900	BGP020 LED34/740 II DN CLO-DDF2	LED34
76896300	BGP020 LED69/740 II DN CLO-DDF2	LED69
76900700	BGP020 LED34/730 II DM CLO-DDF2	LED34
76901400	BGP020 LED51/730 II DM CLO-DDF2	LED51
76902100	BGP020 LED69/730 II DM CLO-DDF2	LED69
76906900	BGP020 LED34/730 II DW CLO-DDF2	LED34
76907600	BGP020 LED51/730 II DW CLO-DDF2	LED51
76908300	BGP020 LED69/730 II DW CLO-DDF2	LED69
76912000	BGP020 LED34/730 II DN CLO-DDF2	LED34
76913700	BGP020 LED51/730 II DN CLO-DDF2	LED51
76914400	BGP020 LED69/730 II DN CLO-DDF2	LED69
46998300		LED91
46999000		LED113
47000200		LED147
47004000		LED91
47005700		LED113
47007100		LED113
47008800		LED147
47012500		LED113
47013200		LED147
49922500		LED120
76885700	BGP025 LED91/740 II DM CLO-DDF2	LED91
76886400	BGP025 LED113/740 II DM CLO-DDF2	LED113
76887100	BGP025 LED147/740 II DM CLO-DDF2	LED147
76891800	BGP025 LED91/740 II DW CLO-DDF2	LED91
76892500	BGP025 LED113/740 II DW CLO-DDF2	LED113
76893200	BGP025 LED147/740 II DW CLO-DDF2	LED147
76897000	BGP025 LED91/740 II DN CLO-DDF2	LED91
76898700	BGP025 LED113/740 II DN CLO-DDF2	LED113
76899400	BGP025 LED147/740 II DN CLO-DDF2	LED147
76903800	BGP025 LED91/730 II DM CLO-DDF2	LED91
76904500	BGP025 LED113/730 II DM CLO-DDF2	LED113
76905200	BGP025 LED147/730 II DM CLO-DDF2	LED147
76909000	BGP025 LED91/730 II DW CLO-DDF2	LED91
76910600	BGP025 LED113/730 II DW CLO-DDF2	LED113
76911300	BGP025 LED147/730 II DW CLO-DDF2	LED147
76915100	BGP025 LED91/730 II DN CLO-DDF2	LED91
76916800	BGP025 LED113/730 II DN CLO-DDF2	LED113
76917500	BGP025 LED147/730 II DN CLO-DDF2	LED147

Dane techniczne oświetlenia (1/2)

Order Code	Full Product Name	Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej	Barwa źródła światła	Skorelowana temperatura	
				barwowa (Nom)	Strumień Świetlny
46995200		5° x 55° x 150°	740 neutralna biel	4000 K	2 992 lm
46996900		5° x 55° x 150°	740 neutralna biel	4000 K	4 350 lm

Order Code	Full Product Name	Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej	Barwa źródła światła	Skorelowana temperatura	
				barwowa (Nom)	Strumień Świetlny
46997600		5° x 55° x 150°	740 neutralna biel	4000 K	5 848 lm
47001900		23° x 59° x 148°	740 neutralna biel	4000 K	2 992 lm

Order Code	Full Product Name	Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej	Barwa źródła światła	Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	Strumień Świetlny
47002600		23° x 59° x 148°	740 neutralna biel	4000 K	4 350 lm
47003300		23° x 59° x 148°	740 neutralna biel	4000 K	5 848 lm
47006400		23° x 59° x 148°	730 barwa ciepło- biała	3000 K	5 848 lm
47009500		23° x 44° x 152°	730 barwa ciepło- biała	3000 K	3 026 lm
47010100		23° x 44° x 152°	730 barwa ciepło- biała	3000 K	4 400 lm
47011800		23° x 44° x 152°	730 barwa ciepło- biała	3000 K	5 916 lm
49920100		5° x 55° x 150°	740 neutralna biel	4000 K	4 760 lm
49921800		5° x 55° x 150°	740 neutralna biel	4000 K	5 880 lm
76882600	BGP020 LED34/740 II DM CLO- DDF2	5° x 55° x 150°	740 neutralna biel	4000 K	2 937 lm
76883300	BGP020 LED51/740 II DM CLO- DDF2	5° x 55° x 150°	740 neutralna biel	4000 K	4 312 lm
76884000	BGP020 LED69/740 II DM CLO- DDF2	5° x 55° x 150°	740 neutralna biel	4000 K	5 742 lm
76888800	BGP020 LED34/740 II DW CLO- DDF2	23° x 59° x 148°	740 neutralna biel	4000 K	2 904 lm
76889500	BGP020 LED51/740 II DW CLO- DDF2	23° x 59° x 148°	740 neutralna biel	4000 K	4 263 lm
76890100	BGP020 LED69/740 II DW CLO- DDF2	23° x 59° x 148°	740 neutralna biel	4000 K	5 742 lm

Order Code	Full Product Name	Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej	Barwa źródła światła	Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	Strumień Świetlny
76894900	BGP020 LED34/740 II DN CLO- DDF2	23° x 44° x 152°	740 neutralna biel	4000 K	2 937 lm
76896300	BGP020 LED69/740 II DN CLO- DDF2	23° x 44° x 152°	740 neutralna biel	4000 K	5 742 lm
76900700	BGP020 LED34/730 II DM CLO- DDF2	5° x 55° x 150°	730 barwa ciepło- biała	3000 K	2 937 lm
76901400	BGP020 LED51/730 II DM CLO- DDF2	5° x 55° x 150°	730 barwa ciepło- biała	3000 K	4 312 lm
76902100	BGP020 LED69/730 II DM CLO- DDF2	5° x 55° x 150°	730 barwa ciepło- biała	3000 K	5 568 lm
76906900	BGP020 LED34/730 II DW CLO- DDF2	23° x 59° x 148°	730 barwa ciepło- biała	3000 K	2 904 lm
76907600	BGP020 LED51/730 II DW CLO- DDF2	23° x 59° x 148°	730 barwa ciepło- biała	3000 K	4 263 lm
76908300	BGP020 LED69/730 II DW CLO- DDF2	23° x 59° x 148°	730 barwa ciepło- biała	3000 K	5 568 lm
76912000	BGP020 LED34/730 II DN CLO- DDF2	23° x 44° x 152°	730 barwa ciepło- biała	3000 K	2 937 lm
76913700	BGP020 LED51/730 II DN CLO- DDF2	23° x 44° x 152°	730 barwa ciepło- biała	3000 K	4 312 lm
76914400	BGP020 LED69/730 II DN CLO- DDF2	23° x 44° x 152°	730 barwa ciepło- biała	3000 K	5 568 lm
46998300		5° x 55° x 150°	740 neutralna biel	4000 K	7 740 lm

Order Code	Full Product Name	Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej	Barwa źródła światła	Skorelowana temperatura barwowa (Nom)		Strumień Świetlny
46999000		5° x 55° x 150°	740 neutralna biel	4000 K		9 775 lm
47000200		5° x 55° x 150°	740 neutralna biel	4000 K		12 325 lm
47004000		23° x 59° x 148°	740 neutralna biel	4000 K		7 740 lm
47005700		23° x 59° x 148°	740 neutralna biel	4000 K		9 890 lm
47007100		23° x 59° x 148°	730 barwa ciepło- biała	3000 K		9 890 lm
47008800		23° x 59° x 148°	730 barwa ciepło- biała	3000 K		12 325 lm
47012500		23° x 44° x 152°	730 barwa ciepło- biała	3000 K		9 890 lm
47013200		23° x 44° x 152°	730 barwa ciepło- biała	3000 K		12 325 lm
49922500		5° x 55° x 150°	740 neutralna biel	4000 K		10 320 lm
76885700	BGP025 LED91/740 II DM CLO- DDF2	5° x 55° x 150°	740 neutralna biel	4000 K		7 482 lm
76886400	BGP025 LED113/740 II DM CLO- DDF2	5° x 55° x 150°	740 neutralna biel	4000 K		9 030 lm
76887100	BGP025 LED147/740 II DM CLO- DDF2	5° x 55° x 150°	740 neutralna biel	4000 K		11 475 lm
76891800	BGP025 LED91/740 II DW CLO- DDF2	23° x 59° x 148°	740 neutralna biel	4000 K		7 482 lm
76892500	BGP025 LED113/740 II DW CLO- DDF2	23° x 59° x 148°	740 neutralna biel	4000 K		9 030 lm
76893200	BGP025 LED147/740 II DW CLO- DDF2	23° x 59° x 148°	740 neutralna biel	4000 K		11 475 lm

Order Code	Full Product Name	Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej	Barwa źródła światła	Skorelowana temperatura barwowa (Nom)		Strumień Świetlny
76897000	BGP025 LED91/740 II DN CLO- DDF2	23° x 44° x 152°	740 neutralna biel	4000 K		7 568 lm
76898700	BGP025 LED113/740 II DN CLO- DDF2	23° x 44° x 152°	740 neutralna biel	4000 K		9 135 lm
76899400	BGP025 LED147/740 II DN CLO- DDF2	23° x 44° x 152°	740 neutralna biel	4000 K		11 610 lm
76903800	BGP025 LED91/730 II DM CLO- DDF2	5° x 55° x 150°	730 barwa ciepło- biała	3000 K		7 482 lm
76904500	BGP025 LED113/730 II DM CLO- DDF2	5° x 55° x 150°	730 barwa ciepło- biała	3000 K		9 030 lm
76905200	BGP025 LED147/730 II DM CLO- DDF2	5° x 55° x 150°	730 barwa ciepło- biała	3000 K		11 475 lm
76909000	BGP025 LED91/730 II DW CLO- DDF2	23° x 59° x 148°	730 barwa ciepło- biała	3000 K		7 482 lm
76910600	BGP025 LED113/730 II DW CLO- DDF2	23° x 59° x 148°	730 barwa ciepło- biała	3000 K		9 030 lm
76911300	BGP025 LED147/730 II DW CLO- DDF2	23° x 59° x 148°	730 barwa ciepło- biała	3000 K		11 475 lm
76915100	BGP025 LED91/730 II DN CLO- DDF2	23° x 44° x 152°	730 barwa ciepło- biała	3000 K		7 568 lm
76916800	BGP025 LED113/730 II DN CLO- DDF2	23° x 44° x 152°	730 barwa ciepło- biała	3000 K		9 135 lm
76917500	BGP025 LED147/730 II DN CLO- DDF2	23° x 44° x 152°	730 barwa ciepło- biała	3000 K		11 610 lm

Dane techniczne oświetlenia (2/2)

Order Code	Full Product Name	Typ optyki zewnętrznej
46995200		Średni rozsył
46996900		Średni rozsył
46997600		Średni rozsył
47001900		Szeroki rozsył
47002600		Szeroki rozsył
47003300		Szeroki rozsył
47006400		Szeroki rozsył
47009500		Wąski rozsył
47010100		Wąski rozsył
47011800		Wąski rozsył
49920100		Szeroki rozsył
49921800		Szeroki rozsył
76882600	BGP020 LED34/740 II DM CLO-DDF2	Średni rozsył
76883300	BGP020 LED51/740 II DM CLO-DDF2	Średni rozsył
76884000	BGP020 LED69/740 II DM CLO-DDF2	Średni rozsył
76888800	BGP020 LED34/740 II DW CLO-DDF2	Szeroki rozsył
76889500	BGP020 LED51/740 II DW CLO-DDF2	Szeroki rozsył
76890100	BGP020 LED69/740 II DW CLO-DDF2	Szeroki rozsył
76894900	BGP020 LED34/740 II DN CLO-DDF2	Wąski rozsył
76896300	BGP020 LED69/740 II DN CLO-DDF2	Wąski rozsył
76900700	BGP020 LED34/730 II DM CLO-DDF2	Średni rozsył
76901400	BGP020 LED51/730 II DM CLO-DDF2	Średni rozsył
76902100	BGP020 LED69/730 II DM CLO-DDF2	Średni rozsył
76906900	BGP020 LED34/730 II DW CLO-DDF2	Szeroki rozsył
76907600	BGP020 LED51/730 II DW CLO-DDF2	Szeroki rozsył
76908300	BGP020 LED69/730 II DW CLO-DDF2	Szeroki rozsył
76912000	BGP020 LED34/730 II DN CLO-DDF2	Wąski rozsył
76913700	BGP020 LED51/730 II DN CLO-DDF2	Wąski rozsył
76914400	BGP020 LED69/730 II DN CLO-DDF2	Wąski rozsył

Order Code	Full Product Name	Typ optyki zewnętrznej
46998300		Średni rozsył
46999000		Średni rozsył
47000200		Średni rozsył
47004000		Szeroki rozsył
47005700		Szeroki rozsył
47007100		Szeroki rozsył
47008800		Szeroki rozsył
47012500		Wąski rozsył
47013200		Wąski rozsył
49922500		Szeroki rozsył
76885700	BGP025 LED91/740 II DM CLO-DDF2	Średni rozsył
76886400	BGP025 LED113/740 II DM CLO-DDF2	Średni rozsył
76887100	BGP025 LED147/740 II DM CLO-DDF2	Średni rozsył
76891800	BGP025 LED91/740 II DW CLO-DDF2	Szeroki rozsył
76892500	BGP025 LED113/740 II DW CLO-DDF2	Szeroki rozsył
76893200	BGP025 LED147/740 II DW CLO-DDF2	Szeroki rozsył
76897000	BGP025 LED91/740 II DN CLO-DDF2	Wąski rozsył
76898700	BGP025 LED113/740 II DN CLO-DDF2	Wąski rozsył
76899400	BGP025 LED147/740 II DN CLO-DDF2	Wąski rozsył
76903800	BGP025 LED91/730 II DM CLO-DDF2	Średni rozsył
76904500	BGP025 LED113/730 II DM CLO-DDF2	Średni rozsył
76905200	BGP025 LED147/730 II DM CLO-DDF2	Średni rozsył
76909000	BGP025 LED91/730 II DW CLO-DDF2	Szeroki rozsył
76910600	BGP025 LED113/730 II DW CLO-DDF2	Szeroki rozsył
76911300	BGP025 LED147/730 II DW CLO-DDF2	Szeroki rozsył
76915100	BGP025 LED91/730 II DN CLO-DDF2	Wąski rozsył
76916800	BGP025 LED113/730 II DN CLO-DDF2	Wąski rozsył
76917500	BGP025 LED147/730 II DN CLO-DDF2	Wąski rozsył

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii	Ochrona przeciwprzepięciowa (wspólna/różnicowa)
46995200		19,4 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu wspólnieźnego
46996900		28 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu wspólnieźnego
46997600		39 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 10 kV dla trybu różnicowego i 10 kV dla trybu wspólnieźnego
47001900		19 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu wspólnieźnego
47002600		28 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii	Ochrona przeciwprzepięciowa (wspólna/różnicowa)
			różnicowego i 10 kV dla trybu wspólnieźnego
47003300		38,5 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu wspólnieźnego
47006400		41 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu wspólnieźnego
47009500		20,5 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu wspólnieźnego
47010100		29,5 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu wspólnieźnego

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii	Ochrona przeciwprzepięciowa (wspólna/różnicowa)
47011800		40,5 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu wspólniebnego
49920100		31 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu wspólniebnego
49921800		39,5 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu wspólniebnego
76882600	BGP020 LED34/740 II DM CLO-DDF2	19 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu wspólniebnego
76883300	BGP020 LED51/740 II DM CLO-DDF2	28,5 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu wspólniebnego
76884000	BGP020 LED69/740 II DM CLO-DDF2	39 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu wspólniebnego
76888800	BGP020 LED34/740 II DW CLO-DDF2	19 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu wspólniebnego
76889500	BGP020 LED51/740 II DW CLO-DDF2	28,5 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu wspólniebnego
76890100	BGP020 LED69/740 II DW CLO-DDF2	39 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu wspólniebnego
76894900	BGP020 LED34/740 II DN CLO-DDF2	19 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu wspólniebnego
76896300	BGP020 LED69/740 II DN CLO-DDF2	39 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu wspólniebnego
76900700	BGP020 LED34/730 II DM CLO-DDF2	20 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu wspólniebnego
76901400	BGP020 LED51/730 II DM CLO-DDF2	30 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu wspólniebnego
76902100	BGP020 LED69/730 II DM CLO-DDF2	41 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu wspólniebnego
76906900	BGP020 LED34/730 II DW CLO-DDF2	20 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu wspólniebnego
76907600	BGP020 LED51/730 II DW CLO-DDF2	30 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu wspólniebnego
76908300	BGP020 LED69/730 II DW CLO-DDF2	41 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu wspólniebnego

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii	Ochrona przeciwprzepięciowa (wspólna/różnicowa)
76912000	BGP020 LED34/730 II DN CLO-DDF2	20 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu wspólniebnego
76913700	BGP020 LED51/730 II DN CLO-DDF2	30 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu wspólniebnego
76914400	BGP020 LED69/730 II DN CLO-DDF2	41 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu wspólniebnego
46998300		49,5 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu wspólniebnego
46999000		61 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu wspólniebnego
47000200		81 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 10 kV dla trybu wspólniebnego
47004000		49 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu wspólniebnego
47005700		61 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu wspólniebnego
47007100		64 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 10 kV dla trybu różnicowego i 10 kV dla trybu wspólniebnego
47008800		85 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu wspólniebnego
47012500		64 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu wspólniebnego
47013200		85 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu wspólniebnego
49922500		65 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu wspólniebnego
76885700	BGP025 LED91/740 II DM CLO-DDF2	49,5 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu wspólniebnego
76886400	BGP025 LED113/740 II DM CLO-DDF2	61 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu wspólniebnego
76887100	BGP025 LED147/740 II DM CLO-DDF2	81 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu wspólniebnego

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii	Ochrona przeciwprzepięciowa (wspólna/różnicowa)
76891800	BGP025 LED91/740 II DW CLO-DDF2	49,5 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu wspólniebnego
76892500	BGP025 LED113/740 II DW CLO-DDF2	61 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu wspólniebnego
76893200	BGP025 LED147/740 II DW CLO-DDF2	81 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu wspólniebnego
76897000	BGP025 LED91/740 II DN CLO-DDF2	49,5 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu wspólniebnego
76898700	BGP025 LED113/740 II DN CLO-DDF2	61 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu wspólniebnego
76899400	BGP025 LED147/740 II DN CLO-DDF2	81 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu wspólniebnego
76903800	BGP025 LED91/730 II DM CLO-DDF2	52 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu wspólniebnego
76904500	BGP025 LED113/730 II DM CLO-DDF2	64 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu wspólniebnego

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii	Ochrona przeciwprzepięciowa (wspólna/różnicowa)
76905200	BGP025 LED147/730 II DM CLO-DDF2	85 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu wspólniebnego
76909000	BGP025 LED91/730 II DW CLO-DDF2	52 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu wspólniebnego
76910600	BGP025 LED113/730 II DW CLO-DDF2	64 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu wspólniebnego
76911300	BGP025 LED147/730 II DW CLO-DDF2	85 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu wspólniebnego
76915100	BGP025 LED91/730 II DN CLO-DDF2	52 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu wspólniebnego
76916800	BGP025 LED113/730 II DN CLO-DDF2	64 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu wspólniebnego
76917500	BGP025 LED147/730 II DN CLO-DDF2	85 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu wspólniebnego

Układy sterowania i ściemnianie

Order Code	Full Product Name	Z możliwością przyciemniania
46995200		Nie
46996900		Tak
46997600		Nie
47001900		Tak
47002600		Nie
47003300		Tak
47006400		Nie
47009500		Nie
47010100		Nie
47011800		Tak
49920100		Tak
49921800		Tak
76882600	BGP020 LED34/740 II DM CLO-DDF2	Tak
76883300	BGP020 LED51/740 II DM CLO-DDF2	Tak
76884000	BGP020 LED69/740 II DM CLO-DDF2	Tak
76888800	BGP020 LED34/740 II DW CLO-DDF2	Tak
76889500	BGP020 LED51/740 II DW CLO-DDF2	Tak
76890100	BGP020 LED69/740 II DW CLO-DDF2	Tak
76894900	BGP020 LED34/740 II DN CLO-DDF2	Tak
76896300	BGP020 LED69/740 II DN CLO-DDF2	Tak
76900700	BGP020 LED34/730 II DM CLO-DDF2	Tak
76901400	BGP020 LED51/730 II DM CLO-DDF2	Tak
76902100	BGP020 LED69/730 II DM CLO-DDF2	Tak

Order Code	Full Product Name	Z możliwością przyciemniania
76906900	BGP020 LED34/730 II DW CLO-DDF2	Tak
76907600	BGP020 LED51/730 II DW CLO-DDF2	Tak
76908300	BGP020 LED69/730 II DW CLO-DDF2	Tak
76912000	BGP020 LED34/730 II DN CLO-DDF2	Tak
76913700	BGP020 LED51/730 II DN CLO-DDF2	Tak
76914400	BGP020 LED69/730 II DN CLO-DDF2	Tak
46998300		Tak
46999000		Nie
47000200		Nie
47004000		Nie
47005700		Tak
47007100		Nie
47008800		Nie
47012500		Nie
47013200		Nie
49922500		Tak
76885700	BGP025 LED91/740 II DM CLO-DDF2	Tak
76886400	BGP025 LED113/740 II DM CLO-DDF2	Tak
76887100	BGP025 LED147/740 II DM CLO-DDF2	Tak
76891800	BGP025 LED91/740 II DW CLO-DDF2	Tak
76892500	BGP025 LED113/740 II DW CLO-DDF2	Tak
76893200	BGP025 LED147/740 II DW CLO-DDF2	Tak
76897000	BGP025 LED91/740 II DN CLO-DDF2	Tak

Order Code	Full Product Name	Z możliwością przyciemniania
76898700	BGP025 LED113/740 II DN CLO-DDF2	Tak
76899400	BGP025 LED147/740 II DN CLO-DDF2	Tak
76903800	BGP025 LED91/730 II DM CLO-DDF2	Tak
76904500	BGP025 LED113/730 II DM CLO-DDF2	Tak
76905200	BGP025 LED147/730 II DM CLO-DDF2	Tak
76909000	BGP025 LED91/730 II DW CLO-DDF2	Tak

Order Code	Full Product Name	Z możliwością przyciemniania
76910600	BGP025 LED113/730 II DW CLO-DDF2	Tak
76911300	BGP025 LED147/730 II DW CLO-DDF2	Tak
76915100	BGP025 LED91/730 II DN CLO-DDF2	Tak
76916800	BGP025 LED113/730 II DN CLO-DDF2	Tak
76917500	BGP025 LED147/730 II DN CLO-DDF2	Tak

Mechanika i korpus

Order Code	Full Product Name	Mech. kod ochrony przed uderzeniami
46995200		IK09
46996900		IK09
46997600		IK09
47001900		IK09
47002600		IK09
47003300		IK09
47006400		IK09
47009500		IK09
47010100		IK09
47011800		IK09
49920100		IK09
49921800		IK09
76882600	BGP020 LED34/740 II DM CLO-DDF2	IK08
76883300	BGP020 LED51/740 II DM CLO-DDF2	IK08
76884000	BGP020 LED69/740 II DM CLO-DDF2	IK08
76888800	BGP020 LED34/740 II DW CLO-DDF2	IK08
76889500	BGP020 LED51/740 II DW CLO-DDF2	IK08
76890100	BGP020 LED69/740 II DW CLO-DDF2	IK08
76894900	BGP020 LED34/740 II DN CLO-DDF2	IK08
76896300	BGP020 LED69/740 II DN CLO-DDF2	IK08
76900700	BGP020 LED34/730 II DM CLO-DDF2	IK08
76901400	BGP020 LED51/730 II DM CLO-DDF2	IK08
76902100	BGP020 LED69/730 II DM CLO-DDF2	IK08
76906900	BGP020 LED34/730 II DW CLO-DDF2	IK08
76907600	BGP020 LED51/730 II DW CLO-DDF2	IK08
76908300	BGP020 LED69/730 II DW CLO-DDF2	IK08
76912000	BGP020 LED34/730 II DN CLO-DDF2	IK08
76913700	BGP020 LED51/730 II DN CLO-DDF2	IK08
76914400	BGP020 LED69/730 II DN CLO-DDF2	IK08

Order Code	Full Product Name	Mech. kod ochrony przed uderzeniami
46998300		IK09
46999000		IK09
47000200		IK09
47004000		IK09
47005700		IK09
47007100		IK09
47008800		IK09
47012500		IK09
47013200		IK09
49922500		IK09
76885700	BGP025 LED91/740 II DM CLO-DDF2	IK08
76886400	BGP025 LED113/740 II DM CLO-DDF2	IK08
76887100	BGP025 LED147/740 II DM CLO-DDF2	IK08
76891800	BGP025 LED91/740 II DW CLO-DDF2	IK08
76892500	BGP025 LED113/740 II DW CLO-DDF2	IK08
76893200	BGP025 LED147/740 II DW CLO-DDF2	IK08
76897000	BGP025 LED91/740 II DN CLO-DDF2	IK08
76898700	BGP025 LED113/740 II DN CLO-DDF2	IK08
76899400	BGP025 LED147/740 II DN CLO-DDF2	IK08
76903800	BGP025 LED91/730 II DM CLO-DDF2	IK08
76904500	BGP025 LED113/730 II DM CLO-DDF2	IK08
76905200	BGP025 LED147/730 II DM CLO-DDF2	IK08
76909000	BGP025 LED91/730 II DW CLO-DDF2	IK08
76910600	BGP025 LED113/730 II DW CLO-DDF2	IK08
76911300	BGP025 LED147/730 II DW CLO-DDF2	IK08
76915100	BGP025 LED91/730 II DN CLO-DDF2	IK08
76916800	BGP025 LED113/730 II DN CLO-DDF2	IK08
76917500	BGP025 LED147/730 II DN CLO-DDF2	IK08

Dane techniczne produktu

Order Code	Full Product Name	Rodzina produktów
46995200		BGP021
46996900		BGP021
46997600		BGP021
47001900		BGP021
47002600		BGP021
47003300		BGP021
47006400		BGP021

Order Code	Full Product Name	Rodzina produktów
47009500		BGP021
47010100		BGP021
47011800		BGP021
49920100		BGP021
49921800		BGP021
76882600	BGP020 LED34/740 II DM CLO-DDF2	BGP020
76883300	BGP020 LED51/740 II DM CLO-DDF2	BGP020

Order Code	Full Product Name	Rodzina produktów
76884000	BGP020 LED69/740 II DM CLO-DDF2	BGP020
76888800	BGP020 LED34/740 II DW CLO-DDF2	BGP020
76889500	BGP020 LED51/740 II DW CLO-DDF2	BGP020
76890100	BGP020 LED69/740 II DW CLO-DDF2	BGP020
76894900	BGP020 LED34/740 II DN CLO-DDF2	BGP020
76896300	BGP020 LED69/740 II DN CLO-DDF2	BGP020
76900700	BGP020 LED34/730 II DM CLO-DDF2	BGP020
76901400	BGP020 LED51/730 II DM CLO-DDF2	BGP020
76902100	BGP020 LED69/730 II DM CLO-DDF2	BGP020
76906900	BGP020 LED34/730 II DW CLO-DDF2	BGP020
76907600	BGP020 LED51/730 II DW CLO-DDF2	BGP020
76908300	BGP020 LED69/730 II DW CLO-DDF2	BGP020
76912000	BGP020 LED34/730 II DN CLO-DDF2	BGP020
76913700	BGP020 LED51/730 II DN CLO-DDF2	BGP020
76914400	BGP020 LED69/730 II DN CLO-DDF2	BGP020
46998300		BGP026
46999000		BGP026
47000200		BGP026
47004000		BGP026
47005700		BGP026
47007100		BGP026
47008800		BGP026

Order Code	Full Product Name	Rodzina produktów
47012500		BGP026
47013200		BGP026
49922500		BGP026
76885700	BGP025 LED91/740 II DM CLO-DDF2	BGP025
76886400	BGP025 LED113/740 II DM CLO-DDF2	BGP025
76887100	BGP025 LED147/740 II DM CLO-DDF2	BGP025
76891800	BGP025 LED91/740 II DW CLO-DDF2	BGP025
76892500	BGP025 LED113/740 II DW CLO-DDF2	BGP025
76893200	BGP025 LED147/740 II DW CLO-DDF2	BGP025
76897000	BGP025 LED91/740 II DN CLO-DDF2	BGP025
76898700	BGP025 LED113/740 II DN CLO-DDF2	BGP025
76899400	BGP025 LED147/740 II DN CLO-DDF2	BGP025
76903800	BGP025 LED91/730 II DM CLO-DDF2	BGP025
76904500	BGP025 LED113/730 II DM CLO-DDF2	BGP025
76905200	BGP025 LED147/730 II DM CLO-DDF2	BGP025
76909000	BGP025 LED91/730 II DW CLO-DDF2	BGP025
76910600	BGP025 LED113/730 II DW CLO-DDF2	BGP025
76911300	BGP025 LED147/730 II DW CLO-DDF2	-
76915100	BGP025 LED91/730 II DN CLO-DDF2	BGP025
76916800	BGP025 LED113/730 II DN CLO-DDF2	BGP025
76917500	BGP025 LED147/730 II DN CLO-DDF2	BGP025

