



Modernizați cu ușurință iluminatul orașului dumneavoastra pentru economii de energie pe termen lung

AluRoad gen2

Familia AluRoad gen2 este disponibilă în 2 versiuni, AluRoad gen2 standard și AluRoad gen2 Pro. Acestea sunt disponibile în 2 dimensiuni, Mini și Medium. AluRoad gen2 standard ca BGP020 Mini și BGP025 Medium, AluRoad gen2 Pro ca BGP021 Mini și BGP026 Medium. AluRoad gen2 standard dispune de un știft fix atât pentru înclinarea de 0 grade a capului stâlpului, cât și pentru prindere laterală cu înclinare negativă limitată. AluRoad gen2 Pro este echipată cu un suport reglabil care permite setări de înclinare pozitivă și negativă atât pentru capul stâlpului, cât și pentru prinderea laterală. AluRoad gen2 vă permite să modernizați cu ușurință iluminatul orașului dvs. și să vă bucurați de avantajele tehnologiei LED, concepută pentru a minimiza și mai mult costul total al investiției și al deținerii. Familia este ideală atât pentru zonele și străzile nou construite, cât și pentru renovarea instalațiilor existente. Această familie accesibilă nu numai că oferă un design simplu și atemporal care se îmbină cu mediul înconjurător, dar oferă și un iluminat de înaltă calitate și soluții de viitor, cu economii semnificative de energie și întreținere pe o durată de viață îndelungată.

Beneficii

- Ușor de instalat atât în aplicația cu montare în vârf de stâlp, cât și cu intrare laterală.
- Cost total de deținere interesant.
- Investiție inițială limitată.
- Reducerea considerabilă a consumului de energie și a amprente de carbon; economii suplimentare de energie care pot fi realizate atunci când utilizați CLO sau o reglare independentă a intensității luminoase, cum ar fi Dynadim.
- Eticheta de service Signify (identificare unică prin QR) pentru informații despre întreținere, instalare și piese de schimb.

Caracteristici

- Ușor de instalat atât în aplicația cu montare în vârf de stâlp, cât și cu intrare laterală.
- Cost total de deținere atrăgător datorită economiilor de energie pe termen lung.
- Investiție inițială limitată.
- Reducerea considerabilă a consumului de energie și a amprente de carbon; economii suplimentare de energie care pot fi realizate atunci când utilizați CLO sau o reglare independentă a intensității luminoase, cum ar fi Dynadim. Garantat, atunci când utilizați versiunile Ultra Efficient disponibile în cadrul acestei familii.
- Eticheta de service Signify (identificare unică prin QR) pentru informații despre întreținere, instalare și piese de schimb.

Cerere



- Șosele și străzi
- Domeniul rezidențial
- Alei pietonale
- Zone industriale

Versions



AluRoad gen2 Pro Mini side entry

Cote



Detalii produs

AluRoad gen2 Pro Mini top view



AluRoad gen2 Pro Medium bottom view



AluRoad gen2 Pro Mini with Zhaga socket



AluRoad gen2 Pro Mini with OLC



AluRoad gen2 Pro Mini bottom view



AluRoad gen2 Pro tilt indicator



Detalii produs



AluRoad gen2 Pro family top view



AluRoad gen2 Pro interior




AluRoad gen2 Pro family bottom view



AluRoad gen2 Pro 76mm spigot and tilt indicator



AluRoad gen2 Pro Medium with Zhaga socket



AluRoad gen2 Pro Medium with OLC



AluRoad gen2 Pro toolless opening option



AluRoad gen2 Pro Medium top view

Informații generale	
Balast inclus	Da
Număr de unități de echipament	1 unitate
Etichetă de service	Da
Date tehnice lumină	
Indice de redare a culorilor (IRC)	70
Randament luminos orientat în sus	0
Sistem mecanic și carcasă	
Tip capac optic/lentilă	Sticlă plată
Culoare carcasă	Gri
Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP66
Unghi standard de înclinație pentru montare pe braț	0°
Unghi standard de înclinație în cap de stâlp	0°
Aprobare și aplicație	
Marcaj CE	Da
Marcaj de inflamabilitate	-

Informații generale

Order Code	Full Product Name	Cod familie lămpi
46995200		LED34
46996900		LED51
46997600		LED69
47001900		LED34
47002600		LED51
47003300		LED69
47006400		LED69
47009500		LED34
47010100		LED51
47011800		LED69
76882600	BGP020 LED34/740 II DM CLO-DDF2	LED34
76883300	BGP020 LED51/740 II DM CLO-DDF2	LED51
76884000	BGP020 LED69/740 II DM CLO-DDF2	LED69
76888800	BGP020 LED34/740 II DW CLO-DDF2	LED34
76889500	BGP020 LED51/740 II DW CLO-DDF2	LED51
76890100	BGP020 LED69/740 II DW CLO-DDF2	LED69
76894900	BGP020 LED34/740 II DN CLO-DDF2	LED34
76896300	BGP020 LED69/740 II DN CLO-DDF2	LED69
76900700	BGP020 LED34/730 II DM CLO-DDF2	LED34
76906900	BGP020 LED34/730 II DW CLO-DDF2	LED34
76907600	BGP020 LED51/730 II DW CLO-DDF2	LED51
76908300	BGP020 LED69/730 II DW CLO-DDF2	LED69
76912000	BGP020 LED34/730 II DN CLO-DDF2	LED34
76913700	BGP020 LED51/730 II DN CLO-DDF2	LED51
76914400	BGP020 LED69/730 II DN CLO-DDF2	LED69
46998300		LED91
46999000		LED113
47000200		LED147
47004000		LED91
47005700		LED113
47007100		LED113
47008800		LED147
47012500		LED113
47013200		LED147
76885700	BGP025 LED91/740 II DM CLO-DDF2	LED91
76886400	BGP025 LED113/740 II DM CLO-DDF2	LED113
76887100	BGP025 LED147/740 II DM CLO-DDF2	LED147
76891800	BGP025 LED91/740 II DW CLO-DDF2	LED91
76892500	BGP025 LED113/740 II DW CLO-DDF2	LED113
76893200	BGP025 LED147/740 II DW CLO-DDF2	LED147
76897000	BGP025 LED91/740 II DN CLO-DDF2	LED91
76898700	BGP025 LED113/740 II DN CLO-DDF2	LED113
76899400	BGP025 LED147/740 II DN CLO-DDF2	LED147
76903800	BGP025 LED91/730 II DM CLO-DDF2	LED91
76904500	BGP025 LED113/730 II DM CLO-DDF2	LED113
76909000	BGP025 LED91/730 II DW CLO-DDF2	LED91
76910600	BGP025 LED113/730 II DW CLO-DDF2	LED113
76911300	BGP025 LED147/730 II DW CLO-DDF2	LED147
76915100	BGP025 LED91/730 II DN CLO-DDF2	LED91
76916800	BGP025 LED113/730 II DN CLO-DDF2	LED113
76917500	BGP025 LED147/730 II DN CLO-DDF2	LED147

Date tehnice lumină (1/2)

		Lăţime			
Full Product		fascicul de	Culoare	Temperatură	
Order Code	Name	lumină corp	sursă de	de culoare	Flux
		de iluminat	lumină	corelată (nom.)	luminos
46995200		5° x 55° x 150°	Alb neutru	4000 K	2.992 lm
			740		
46996900		5° x 55° x 150°	Alb neutru	4000 K	4.350 lm
			740		
46997600		5° x 55° x 150°	Alb neutru	4000 K	5.848 lm
			740		
47001900		23° x 59° x 148°	Alb neutru	4000 K	2.992 lm
			740		
47002600		23° x 59° x 148°	Alb neutru	4000 K	4.350 lm
			740		
47003300		23° x 59° x 148°	Alb neutru	4000 K	5.848 lm
			740		
47006400		23° x 59° x 148°	Alb cald	3000 K	5.848 lm
			730		
47009500		23° x 44° x 152°	Alb cald	3000 K	3.026 lm
			730		
47010100		23° x 44° x 152°	Alb cald	3000 K	4.400 lm
			730		
47011800		23° x 44° x 152°	Alb cald	3000 K	5.916 lm
			730		
76882600	BGP020	5° x 55° x 150°	Alb neutru	4000 K	2.937 lm
	LED34/740 II		740		
	DM CLO-DDF2				
76883300	BGP020	5° x 55° x 150°	Alb neutru	4000 K	4.312 lm
	LED51/740 II DM		740		
	CLO-DDF2				
76884000	BGP020	5° x 55° x 150°	Alb neutru	4000 K	5.742 lm
	LED69/740 II		740		
	DM CLO-DDF2				
76888800	BGP020	23° x 59° x 148°	Alb neutru	4000 K	2.904 lm
	LED34/740 II		740		
	DW CLO-DDF2				
76889500	BGP020	23° x 59° x 148°	Alb neutru	4000 K	4.263 lm
	LED51/740 II		740		
	DW CLO-DDF2				
76890100	BGP020	23° x 59° x 148°	Alb neutru	4000 K	5.742 lm
	LED69/740 II		740		
	DW CLO-DDF2				
76894900	BGP020	23° x 44° x 152°	Alb neutru	4000 K	2.937 lm
	LED34/740 II		740		
	DN CLO-DDF2				
76896300	BGP020	23° x 44° x 152°	Alb neutru	4000 K	5.742 lm
	LED69/740 II		740		
	DN CLO-DDF2				
76900700	BGP020	5° x 55° x 150°	Alb cald	3000 K	2.937 lm
	LED34/730 II		730		
	DM CLO-DDF2				

		Lăţime			
Full Product		fascicul de	Culoare	Temperatură	
Order Code	Name	lumină corp	sursă de	de culoare	Flux
		de iluminat	lumină	corelată (nom.)	luminos
76906900	BGP020	23° x 59° x 148°	Alb cald	3000 K	2.904 lm
	LED34/730 II		730		
	DW CLO-DDF2				
76907600	BGP020	23° x 59° x 148°	Alb cald	3000 K	4.263 lm
	LED51/730 II DW		730		
	CLO-DDF2				
76908300	BGP020	23° x 59° x 148°	Alb cald	3000 K	5.568 lm
	LED69/730 II		730		
	DW CLO-DDF2				
76912000	BGP020	23° x 44° x 152°	Alb cald	3000 K	2.937 lm
	LED34/730 II DN		730		
	CLO-DDF2				
76913700	BGP020	23° x 44° x 152°	Alb cald	3000 K	4.312 lm
	LED51/730 II DN		730		
	CLO-DDF2				
76914400	BGP020	23° x 44° x 152°	Alb cald	3000 K	5.568 lm
	LED69/730 II		730		
	DN CLO-DDF2				
46998300		5° x 55° x 150°	Alb neutru	4000 K	7.740 lm
			740		
46999000		5° x 55° x 150°	Alb neutru	4000 K	9.775 lm
			740		
47000200		5° x 55° x 150°	Alb neutru	4000 K	12.325 lm
			740		
47004000		23° x 59° x 148°	Alb neutru	4000 K	7.740 lm
			740		
47005700		23° x 59° x 148°	Alb neutru	4000 K	9.890 lm
			740		
47007100		23° x 59° x 148°	Alb cald	3000 K	9.890 lm
			730		
47008800		23° x 59° x 148°	Alb cald	3000 K	12.325 lm
			730		
47012500		23° x 44° x 152°	Alb cald	3000 K	9.890 lm
			730		
47013200		23° x 44° x 152°	Alb cald	3000 K	12.325 lm
			730		
76885700	BGP025	5° x 55° x 150°	Alb neutru	4000 K	7.482 lm
	LED91/740 II		740		
	DM CLO-DDF2				
76886400	BGP025	5° x 55° x 150°	Alb neutru	4000 K	9.030 lm
	LED113/740 II		740		
	DM CLO-DDF2				
76887100	BGP025	5° x 55° x 150°	Alb neutru	4000 K	11.475 lm
	LED147/740 II		740		
	DM CLO-DDF2				
76891800	BGP025	23° x 59° x 148°	Alb neutru	4000 K	7.482 lm
	LED91/740 II		740		
	DW CLO-DDF2				

Order Code	Full Product Name	Lățime fascicul de lumină corp de iluminat	Culoare sursă de lumină	Temperatură de culoare corelată (nom.)	Flux luminos
76892500	BGP025	23° x 59° x	Alb neutru	4000 K	9.030 lm
	LED113/740 II	148°	740		
	DW CLO-DDF2				
76893200	BGP025	23° x 59° x	Alb neutru	4000 K	11.475 lm
	LED147/740 II	148°	740		
	DW CLO-DDF2				
76897000	BGP025	23° x 44° x 152°	Alb neutru	4000 K	7.568 lm
	LED91/740 II DN		740		
	CLO-DDF2				
76898700	BGP025	23° x 44° x 152°	Alb neutru	4000 K	9.135 lm
	LED113/740 II		740		
	DN CLO-DDF2				
76899400	BGP025	23° x 44° x 152°	Alb neutru	4000 K	11.610 lm
	LED147/740 II		740		
	DN CLO-DDF2				
76903800	BGP025	5° x 55° x 150°	Alb cald	3000 K	7.482 lm
	LED91/730 II		730		
	DM CLO-DDF2				
76904500	BGP025	5° x 55° x 150°	Alb cald	3000 K	9.030 lm
	LED113/730 II		730		
	DM CLO-DDF2				

Date tehnice lumină (2/2)

Order Code	Full Product Name	Tip optic exterior
46995200		Distribuție medie
46996900		Distribuție medie
46997600		Distribuție medie
47001900		Distribuție largă
47002600		Distribuție largă
47003300		Distribuție largă
47006400		Distribuție largă
47009500		Distribuție îngustă
47010100		Distribuție îngustă
47011800		Distribuție îngustă
76882600	BGP020 LED34/740 II DM CLO-DDF2	Distribuție medie
76883300	BGP020 LED51/740 II DM CLO-DDF2	Distribuție medie
76884000	BGP020 LED69/740 II DM CLO-DDF2	Distribuție medie
76888800	BGP020 LED34/740 II DW CLO-DDF2	Distribuție largă
76889500	BGP020 LED51/740 II DW CLO-DDF2	Distribuție largă
76890100	BGP020 LED69/740 II DW CLO-DDF2	Distribuție largă
76894900	BGP020 LED34/740 II DN CLO-DDF2	Distribuție îngustă
76896300	BGP020 LED69/740 II DN CLO-DDF2	Distribuție îngustă
76900700	BGP020 LED34/730 II DM CLO-DDF2	Distribuție medie
76906900	BGP020 LED34/730 II DW CLO-DDF2	Distribuție largă
76907600	BGP020 LED51/730 II DW CLO-DDF2	Distribuție largă
76908300	BGP020 LED69/730 II DW CLO-DDF2	Distribuție largă
76912000	BGP020 LED34/730 II DN CLO-DDF2	Distribuție îngustă
76913700	BGP020 LED51/730 II DN CLO-DDF2	Distribuție îngustă

Order Code	Full Product Name	Lățime fascicul de lumină corp de iluminat	Culoare sursă de lumină	Temperatură de culoare corelată (nom.)	Flux luminos
76909000	BGP025	23° x 59° x	Alb cald	3000 K	7.482 lm
	LED91/730 II	148°	730		
	DW CLO-DDF2				
76910600	BGP025	23° x 59° x	Alb cald	3000 K	9.030 lm
	LED113/730 II	148°	730		
	DW CLO-DDF2				
76911300	BGP025	23° x 59° x	Alb cald	3000 K	11.475 lm
	LED147/730 II	148°	730		
	DW CLO-DDF2				
76915100	BGP025	23° x 44° x 152°	Alb cald	3000 K	7.568 lm
	LED91/730 II DN		730		
	CLO-DDF2				
76916800	BGP025	23° x 44° x 152°	Alb cald	3000 K	9.135 lm
	LED113/730 II		730		
	DN CLO-DDF2				
76917500	BGP025	23° x 44° x 152°	Alb cald	3000 K	11.610 lm
	LED147/730 II		730		
	DN CLO-DDF2				

Order Code	Full Product Name	Tip optic exterior
76915100	BGP025 LED91/730 II DN CLO-DDF2	Distribuție îngustă
76916800	BGP025 LED113/730 II DN CLO-DDF2	Distribuție îngustă

Funcționare și sistem electric

Order Code	Full Product Name	Consum de curent	Protecție contra supratensiunii (regim comun/diferențial)
46995200		19,4 W	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial și 8 kV în regim comun
46996900		28 W	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial și 8 kV în regim comun
46997600		39 W	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 10 kV în regim diferențial și 10 kV în regim comun
47001900		19 W	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial și 8 kV în regim comun
47002600		28 W	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial și 10 kV în regim comun
47003300		38,5 W	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial și 8 kV în regim comun
47006400		41 W	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial și 8 kV în regim comun
47009500		20,5 W	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial și 8 kV în regim comun
47010100		29,5 W	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial și 8 kV în regim comun
47011800		40,5 W	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial și 8 kV în regim comun
76882600	BGP020 LED34/740 II DM CLO-DDF2	19 W	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial și 8 kV în regim comun
76883300	BGP020 LED51/740 II DM CLO-DDF2	28,5 W	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial și 8 kV în regim comun
76884000	BGP020 LED69/740 II DM CLO-DDF2	39 W	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial și 8 kV în regim comun
76888800	BGP020 LED34/740 II DW CLO-DDF2	19 W	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial și 8 kV în regim comun
76889500	BGP020 LED51/740 II DW CLO-DDF2	28,5 W	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial și 8 kV în regim comun

Order Code	Full Product Name	Tip optic exterior
76917500	BGP025 LED147/730 II DN CLO-DDF2	Distribuție îngustă

Order Code	Full Product Name	Consum de curent	Protecție contra supratensiunii (regim comun/diferențial)
76890100	BGP020 LED69/740 II DW CLO-DDF2	39 W	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial și 8 kV în regim comun
76894900	BGP020 LED34/740 II DN CLO-DDF2	19 W	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial și 8 kV în regim comun
76896300	BGP020 LED69/740 II DN CLO-DDF2	39 W	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial și 8 kV în regim comun
76900700	BGP020 LED34/730 II DM CLO-DDF2	20 W	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial și 8 kV în regim comun
76906900	BGP020 LED34/730 II DW CLO-DDF2	20 W	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial și 8 kV în regim comun
76907600	BGP020 LED51/730 II DW CLO-DDF2	30 W	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial și 8 kV în regim comun
76908300	BGP020 LED69/730 II DW CLO-DDF2	41 W	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial și 8 kV în regim comun
76912000	BGP020 LED34/730 II DN CLO-DDF2	20 W	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial și 8 kV în regim comun
76913700	BGP020 LED51/730 II DN CLO-DDF2	30 W	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial și 8 kV în regim comun
76914400	BGP020 LED69/730 II DN CLO-DDF2	41 W	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial și 8 kV în regim comun
46998300		49,5 W	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial și 8 kV în regim comun
46999000		61 W	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial și 8 kV în regim comun
47000200		81 W	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial și 10 kV în regim comun
47004000		49 W	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial și 8 kV în regim comun
47005700		61 W	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial și 8 kV în regim comun

Order Code	Full Product Name	Consum de curent	Protecție contra supratensiunii (regim comun/diferențial)
47007100		64 W	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 10 kV în regim diferențial și 10 kV în regim comun
47008800		85 W	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial și 8 kV în regim comun
47012500		64 W	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial și 8 kV în regim comun
47013200		85 W	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial și 8 kV în regim comun
76885700	BGP025 LED91/740 II DM CLO-DDF2	49,5 W	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial și 8 kV în regim comun
76886400	BGP025 LED113/740 II DM CLO-DDF2	61 W	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial și 8 kV în regim comun
76887100	BGP025 LED147/740 II DM CLO-DDF2	81 W	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial și 8 kV în regim comun
76891800	BGP025 LED91/740 II DW CLO-DDF2	49,5 W	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial și 8 kV în regim comun
76892500	BGP025 LED113/740 II DW CLO-DDF2	61 W	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial și 8 kV în regim comun
76893200	BGP025 LED147/740 II DW CLO-DDF2	81 W	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial și 8 kV în regim comun
76897000	BGP025 LED91/740 II DN CLO-DDF2	49,5 W	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial și 8 kV în regim comun

Order Code	Full Product Name	Consum de curent	Protecție contra supratensiunii (regim comun/diferențial)
76898700	BGP025 LED113/740 II DN CLO-DDF2	61 W	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial și 8 kV în regim comun
76899400	BGP025 LED147/740 II DN CLO-DDF2	81 W	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial și 8 kV în regim comun
76903800	BGP025 LED91/730 II DM CLO-DDF2	52 W	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial și 8 kV în regim comun
76904500	BGP025 LED113/730 II DM CLO-DDF2	64 W	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial și 8 kV în regim comun
76909000	BGP025 LED91/730 II DW CLO-DDF2	52 W	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial și 8 kV în regim comun
76910600	BGP025 LED113/730 II DW CLO-DDF2	64 W	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial și 8 kV în regim comun
76911300	BGP025 LED147/730 II DW CLO-DDF2	85 W	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial și 8 kV în regim comun
76915100	BGP025 LED91/730 II DN CLO-DDF2	52 W	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial și 8 kV în regim comun
76916800	BGP025 LED113/730 II DN CLO-DDF2	64 W	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial și 8 kV în regim comun
76917500	BGP025 LED147/730 II DN CLO-DDF2	85 W	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial și 8 kV în regim comun

Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase

Order Code	Full Product Name	Cu reglarea intensității luminoase
46995200		Nu
46996900		Da
46997600		Nu
47001900		Da
47002600		Nu
47003300		Da
47006400		Nu
47009500		Nu
47010100		Nu
47011800		Da
76882600	BGP020 LED34/740 II DM CLO-DDF2	Da
76883300	BGP020 LED51/740 II DM CLO-DDF2	Da
76884000	BGP020 LED69/740 II DM CLO-DDF2	Da
76888800	BGP020 LED34/740 II DW CLO-DDF2	Da

Order Code	Full Product Name	Cu reglarea intensității luminoase
76889500	BGP020 LED51/740 II DW CLO-DDF2	Da
76890100	BGP020 LED69/740 II DW CLO-DDF2	Da
76894900	BGP020 LED34/740 II DN CLO-DDF2	Da
76896300	BGP020 LED69/740 II DN CLO-DDF2	Da
76900700	BGP020 LED34/730 II DM CLO-DDF2	Da
76906900	BGP020 LED34/730 II DW CLO-DDF2	Da
76907600	BGP020 LED51/730 II DW CLO-DDF2	Da
76908300	BGP020 LED69/730 II DW CLO-DDF2	Da
76912000	BGP020 LED34/730 II DN CLO-DDF2	Da
76913700	BGP020 LED51/730 II DN CLO-DDF2	Da
76914400	BGP020 LED69/730 II DN CLO-DDF2	Da
46998300		Da
46999000		Nu
47000200		Nu

Order Code	Full Product Name	Cu reglarea intensității luminoase
47004000		Nu
47005700		Da
47007100		Nu
47008800		Nu
47012500		Nu
47013200		Nu
76885700	BGP025 LED91/740 II DM CLO-DDF2	Da
76886400	BGP025 LED113/740 II DM CLO-DDF2	Da
76887100	BGP025 LED147/740 II DM CLO-DDF2	Da
76891800	BGP025 LED91/740 II DW CLO-DDF2	Da
76892500	BGP025 LED113/740 II DW CLO-DDF2	Da
76893200	BGP025 LED147/740 II DW CLO-DDF2	Da

Order Code	Full Product Name	Cu reglarea intensității luminoase
76897000	BGP025 LED91/740 II DN CLO-DDF2	Da
76898700	BGP025 LED113/740 II DN CLO-DDF2	Da
76899400	BGP025 LED147/740 II DN CLO-DDF2	Da
76903800	BGP025 LED91/730 II DM CLO-DDF2	Da
76904500	BGP025 LED113/730 II DM CLO-DDF2	Da
76909000	BGP025 LED91/730 II DW CLO-DDF2	Da
76910600	BGP025 LED113/730 II DW CLO-DDF2	Da
76911300	BGP025 LED147/730 II DW CLO-DDF2	Da
76915100	BGP025 LED91/730 II DN CLO-DDF2	Da
76916800	BGP025 LED113/730 II DN CLO-DDF2	Da
76917500	BGP025 LED147/730 II DN CLO-DDF2	Da

Sistem mecanic și carcasă

Order Code	Full Product Name	Cod de protecție împotriva impactului mecanic
46995200		IK09
46996900		IK09
46997600		IK09
47001900		IK09
47002600		IK09
47003300		IK09
47006400		IK09
47009500		IK09
47010100		IK09
47011800		IK09
76882600	BGP020 LED34/740 II DM CLO-DDF2	IK08
76883300	BGP020 LED51/740 II DM CLO-DDF2	IK08
76884000	BGP020 LED69/740 II DM CLO-DDF2	IK08
76888800	BGP020 LED34/740 II DW CLO-DDF2	IK08
76889500	BGP020 LED51/740 II DW CLO-DDF2	IK08
76890100	BGP020 LED69/740 II DW CLO-DDF2	IK08
76894900	BGP020 LED34/740 II DN CLO-DDF2	IK08
76896300	BGP020 LED69/740 II DN CLO-DDF2	IK08
76900700	BGP020 LED34/730 II DM CLO-DDF2	IK08
76906900	BGP020 LED34/730 II DW CLO-DDF2	IK08
76907600	BGP020 LED51/730 II DW CLO-DDF2	IK08
76908300	BGP020 LED69/730 II DW CLO-DDF2	IK08
76912000	BGP020 LED34/730 II DN CLO-DDF2	IK08
76913700	BGP020 LED51/730 II DN CLO-DDF2	IK08
76914400	BGP020 LED69/730 II DN CLO-DDF2	IK08
46998300		IK09

Order Code	Full Product Name	Cod de protecție împotriva impactului mecanic
46999000		IK09
47000200		IK09
47004000		IK09
47005700		IK09
47007100		IK09
47008800		IK09
47012500		IK09
47013200		IK09
76885700	BGP025 LED91/740 II DM CLO-DDF2	IK08
76886400	BGP025 LED113/740 II DM CLO-DDF2	IK08
76887100	BGP025 LED147/740 II DM CLO-DDF2	IK08
76891800	BGP025 LED91/740 II DW CLO-DDF2	IK08
76892500	BGP025 LED113/740 II DW CLO-DDF2	IK08
76893200	BGP025 LED147/740 II DW CLO-DDF2	IK08
76897000	BGP025 LED91/740 II DN CLO-DDF2	IK08
76898700	BGP025 LED113/740 II DN CLO-DDF2	IK08
76899400	BGP025 LED147/740 II DN CLO-DDF2	IK08
76903800	BGP025 LED91/730 II DM CLO-DDF2	IK08
76904500	BGP025 LED113/730 II DM CLO-DDF2	IK08
76909000	BGP025 LED91/730 II DW CLO-DDF2	IK08
76910600	BGP025 LED113/730 II DW CLO-DDF2	IK08
76911300	BGP025 LED147/730 II DW CLO-DDF2	IK08
76915100	BGP025 LED91/730 II DN CLO-DDF2	IK08
76916800	BGP025 LED113/730 II DN CLO-DDF2	IK08
76917500	BGP025 LED147/730 II DN CLO-DDF2	IK08

Date despre produs

Order Code	Full Product Name	Cod familie de produse
46995200		BGP021
46996900		BGP021
46997600		BGP021
47001900		BGP021

Order Code	Full Product Name	Cod familie de produse
47002600		BGP021
47003300		BGP021
47006400		BGP021
47009500		BGP021

Order Code	Full Product Name	Cod familie de produse
47010100		BGP021
47011800		BGP021
76882600	BGP020 LED34/740 II DM CLO-DDF2	BGP020
76883300	BGP020 LED51/740 II DM CLO-DDF2	BGP020
76884000	BGP020 LED69/740 II DM CLO-DDF2	BGP020
76888800	BGP020 LED34/740 II DW CLO-DDF2	BGP020
76889500	BGP020 LED51/740 II DW CLO-DDF2	BGP020
76890100	BGP020 LED69/740 II DW CLO-DDF2	BGP020
76894900	BGP020 LED34/740 II DN CLO-DDF2	BGP020
76896300	BGP020 LED69/740 II DN CLO-DDF2	BGP020
76900700	BGP020 LED34/730 II DM CLO-DDF2	BGP020
76906900	BGP020 LED51/730 II DW CLO-DDF2	BGP020
76907600	BGP020 LED51/730 II DW CLO-DDF2	BGP020
76908300	BGP020 LED69/730 II DW CLO-DDF2	BGP020
76912000	BGP020 LED34/730 II DN CLO-DDF2	BGP020
76913700	BGP020 LED51/730 II DN CLO-DDF2	BGP020
76914400	BGP020 LED69/730 II DN CLO-DDF2	BGP020
46998300		BGP026
46999000		BGP026
47000200		BGP026
47004000		BGP026
47005700		BGP026

Order Code	Full Product Name	Cod familie de produse
47007100		BGP026
47008800		BGP026
47012500		BGP026
47013200		BGP026
76885700	BGP025 LED91/740 II DM CLO-DDF2	BGP025
76886400	BGP025 LED113/740 II DM CLO-DDF2	BGP025
76887100	BGP025 LED147/740 II DM CLO-DDF2	BGP025
76891800	BGP025 LED91/740 II DW CLO-DDF2	BGP025
76892500	BGP025 LED113/740 II DW CLO-DDF2	BGP025
76893200	BGP025 LED147/740 II DW CLO-DDF2	BGP025
76897000	BGP025 LED91/740 II DN CLO-DDF2	BGP025
76898700	BGP025 LED113/740 II DN CLO-DDF2	BGP025
76899400	BGP025 LED147/740 II DN CLO-DDF2	BGP025
76903800	BGP025 LED91/730 II DM CLO-DDF2	BGP025
76904500	BGP025 LED113/730 II DM CLO-DDF2	BGP025
76909000	BGP025 LED91/730 II DW CLO-DDF2	BGP025
76910600	BGP025 LED113/730 II DW CLO-DDF2	BGP025
76911300	BGP025 LED147/730 II DW CLO-DDF2	-
76915100	BGP025 LED91/730 II DN CLO-DDF2	BGP025
76916800	BGP025 LED113/730 II DN CLO-DDF2	BGP025
76917500	BGP025 LED147/730 II DN CLO-DDF2	BGP025

