



Uppgradera enkelt stadsbelysningen för framtidssäkra energibesparingar

AluRoad gen2

AluRoad gen2-familjen finns i 2 versioner, standard AluRoad gen2 och AluRoad gen2 Pro. De finns i två storlekar, Mini och Medium – standard AluRoad gen2 som BGP020 Mini och BGP025 Medium, AluRoad gen2 Pro som BGP021 Mini och BGP026 Medium. Standard AluRoad gen2 har en fast arm för både stolptopp med 0 graders lutning och sidoingång med begränsad negativ lutning. AluRoad gen2 Pro är utrustad med en justerbar arm som möjliggör lutningsinställningar i både stolptopp och sidoingång, positiva och negativa. Med AluRoad gen2 kan stadens belysning enkelt uppgraderas och fördelarna med LED kan nyttjas, avsedd att ytterligare minimera totalkostnaden för investeringar och ägande. Familjen är idealisk för såväl nybyggnadsområden och gator som renovering av befintliga installationer. Den här prisvärda familjen erbjuder inte bara en stilren och tidlös design som smälter in i miljön, utan ger även högkvalitativ belysning och framtidsäkra lösningar med betydande energi- och underhållsbesparingar under en lång livslängd.

Fördelar

- Enkel att installera med både stolptopps- och sidmontage.
- Intressant total ägandekostnad.
- Begränsad initial investering.
- Avsevärd minskning av energiförbrukningen och koldioxidavtrycket. Ytterligare energibesparingar kan uppnås vid användning av CLO eller fristående dimning, som Dynadim.
- Signify Service Tag (unik QR-identifiering) för information om underhåll, installation och reservdelar.

Funktioner

- Enkel att installera med både stolptopps- och sidmontage.
- Intressant total ägandekostnad genom framtidssäkra energibesparingar.
- Begränsad initial investering.
- Avsevärd minskning av energiförbrukningen och koldioxidavtrycket. Ytterligare energibesparingar kan uppnås vid användning av CLO eller fristående dimning, som Dynadim. Absolut när man använder de ultraeffektiva versionerna som finns i familjen.
- Signify Service Tag (unik QR-identifiering) för information om underhåll, installation och reservdelar.

Användning

- Vägar och gator
- Bostadsområden
- Gångvägar
- Industriområde


Versions



AluRoad gen2 Pro Mini side entry

AluRoad gen2 Pro Medium side entry

Måttskiss



Produktinformation

AluRoad gen2 Pro Mini top view



AluRoad gen2 Pro Medium bottom view



AluRoad gen2 Pro Mini with Zhaga socket



AluRoad gen2 Pro Mini with OLC



AluRoad gen2 Pro Mini bottom view



AluRoad gen2 Pro tilt indicator



AluRoad gen2 Pro family top view



AluRoad gen2 Pro interior



AluRoad gen2 Pro family bottom view



AluRoad gen2 Pro 76mm spigot and tilt indicator



Produktinformation

AluRoad gen2 Pro Medium with Zhaga socket



AluRoad gen2 Pro Medium with OLC



AluRoad gen2 Pro toolless opening option



AluRoad gen2 Pro Medium top view



Allmän information	
Driftdon ingår	Ja
Antal driftdonsenheter	1 enhet
Service tag	Ja
Ljusteknik	
Armaturens ljusfördelning	23° x 44° x 152°
Ljuskällans färg	730 varmvit
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	3000 K
Färgåtergivningsindex	70
Optiktyp utomhus	Smalstrålande ljusfördelning
Uppåtriktat ljusflödesförhållande	0
Drift och elektricitet	
Surge Protection (Common/ Differential)	Armatyr med överspänningsskydd upp till 6 kV differentialläge och 9 kV vanligt läge
Mekanik och armaturhus	
Typ av optisk kåpa	Planglas
Armaturhusets färg	Grå
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK09
Kod för kapslingsklass	IP66
Standardvinkel för sidoingång	0°
Standardvinkel för stolptoppsmontage	0°
Användning och godkännande	
CE-märkning	Ja
Säkerhetsmärkning, antändlighet	-

Allmän information

Order Code	Full Product Name	Lampfamiljskod
910925870319	BGP021 LED69/730 II DN GR SRT 48/60A	LED69
910925870321	BGP026 LED147/730 II DN GR 48/60A	LED147

Ljusteknik

Order Code	Full Product Name	Ljusflöde
910925870319	BGP021 LED69/730 II DN GR SRT 48/60A	5 916 lm

Order Code	Full Product Name	Ljusflöde
910925870321	BGP026 LED147/730 II DN GR 48/60A	12 325 lm

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
910925870319	BGP021 LED69/730 II DN GR SRT 48/60A	40,5 W

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
910925870321	BGP026 LED147/730 II DN GR 48/60A	85 W

Styrenheter och dimring

Order Code	Full Product Name	Dimbar
910925870319	BGP021 LED69/730 II DN GR SRT 48/60A	Ja

Order Code	Full Product Name	Dimbar
910925870321	BGP026 LED147/730 II DN GR 48/60A	Nej

Produktdata

Order Code	Full Product Name	Produktfamiljskod
910925870319	BGP021 LED69/730 II DN GR SRT 48/60A	BGP021

AluRoad gen2

Order Code	Full Product Name	Produktfamiljskod
910925870321	BGP026 LED147/730 II DN GR 48/60A	BGP026

