



Reproducción cromática excelente, contenido de mercurio bajo, resultados mejores

T8 High CRI Lamps

Las lámparas Philips T8 High CRI con tecnología ALTO II son ideales cuando se requieren propiedades de reproducción cromática mejores.

Beneficios

- Impacto en el medio ambiente reducido sin perjudicar el rendimiento
- ALTO II significa un 50 % menos contenido de mercurio que las lámparas ALTO T8 originales
- índice de reproducción cromática alto

Características

- 95 % de conservación del flujo luminoso y ennegrecimiento final de la lámpara reducido
- Índice de reproducción cromática 90
- La tecnología ALTO II cumple con el TCLP
- Solo 1,7 mg de mercurio con la tecnología ALTO II


Aplicaciones

- Oficinas
- Industrias
- Tiendas minoristas

T8 High CRI Lamps

Plano de dimensiones

Product	C (max)	D (max)
F32T8/TL930/ALTO 30PK	1,213.6 mm	27.9 mm
F32T8/TL935/ALTO 30PK	1,213.6 mm	27.9 mm
F32T8/TL941/ALTO 30PK	1,213.6 mm	27.9 mm
F32T8/TL950/ALTO 30PK	1,213.6 mm	27.9 mm
F32T8/TL965/ALTO 30PK	1,213.6 mm	27.9 mm



Información general	
Tapa-base	G13
Información técnica sobre la luz	
Ángulo de haz (nominal)	0 °
Índice de producción de color (IRC)	>90
Operación y aspectos eléctricos	
Corriente de la lámpara (nominal)	265 mA
Voltaje (nominal)	137 V
Consumo de energía	32 W
Equivalente en potencia en vatios	32 W
Mecánica y carcasa	
Acabado de la luz	Vidrio revestido
Forma del foco	T-8
Aprobación y aplicación	
Contenido de mercurio (Hg) (nominal)	1.7 mg

Información técnica sobre la luz

Order Code	Full Product Name	Designación de color	Temperatura de color	
			correlacionada (nominal)	Flujo luminoso
927871203901	F32T8/TL941/ALTO 30PK	4.100 Kelvin	4100 K	2,600 lm
927871204901	F32T8/TL935/ALTO 30PK	-	3500 K	2,625 lm
927871205101	F32T8/TL930/ALTO 30PK	-	3000 K	2,775 lm
927871205501	F32T8/TL950/ALTO 30PK	5.000 Kelvin	5000 K	2,600 lm
927871205701	F32T8/TL965/ALTO 30PK	6.500 Kelvin	6500 K	2,600 lm

