



Φωτιστικό (σκαφάκι φθορισμού) **Philips Ledinaire** – Για τις καθημερινές εργασίες φωτισμού, άμεσα διαθέσιμος και ευκολία στην εγκατάσταση.

Ledinaire batten BN045C

Η σειρά φωτιστικών (σκαφάκι φθορισμού) Ledinaire (BN045CC) περιέχει μια σειρά άμεσα διαθέσιμων φωτιστικών (σκαφάκι φθορισμού) LED που συνοδεύονται από υψηλά επίπεδα ποιότητας Philips σε ανταγωνιστική τιμή. Αξιοπίστο, ενεργειακά αποδοτικό και προσιτό. Το Ledinaire επιτρέπει την απλή και ευέλικτη εγκατάσταση, συμπεριλαμβανομένης της επιλογής στερέωσης BESA και ενός προαιρετικού εξαρτήματος πακέτου έκτακτης ανάγκης.

Οφέλη

- Ποιότητα και αξιοπιστία Philips
- Εξοικονόμηση ενέργειας
- Μικρό μέγεθος
- Εύκολη και ευέλικτη εγκατάσταση

Ledinaire batten BN045C

Χαρακτηριστικά

- Πακέτο έκτακτης ανάγκης ως προαιρετικό εξάρτημα
- Περιλαμβάνονται εξαρτήματα στήριξης
- Διατίθεται σε μήκος 1,2 m, 1,5 m, 1,8 m
- Δυνατότητα στερέωσης BESA

Εφαρμογή




- Γενικός φωτισμός
- Χώροι αποθήκευσης
- Κρυφός φωτισμός

Versions



Ledinaire batten, BN045C

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων




Ledinaire batten BN045C

Λεπτομέρειες για το προϊόν



Ledinaire batten, BN045C,
emergency indicator position



Ledinaire batten, BN045C, open
view



Ledinaire batten, BN045C,
emergency pack position



Ledinaire batten, BN045C, wiring



Ledinaire batten, BN045C,
emergency pack ready



Ledinaire batten, BN045C,
emergency pack position



Ledinaire batten, BN045C, back
view



Ledinaire batten, BN045C,
emergency indicator position

Ledinaire batten BN045C

Γενικές πληροφορίες	
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης	Ναι
Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός	Όχι
Αριθμός οργάνων	1 μονάδα
Επκέτα σέρβις	Όχι
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	4000 K
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	>80
Τύπος οπτικού συστήματος	Γωνία δέσμης 120°
Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Κατηγορία προστασίας IEC	Κατηγορία ασφαλείας I
Τάση εισόδου	220-240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz
Κατάλληλο για τυχαίους κύκλους on/off	Ναι
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Όχι
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα	
Χρώμα περιβλήματος	Λευκό
Κωδικός προστασίας από μηχαν. κρούσεις	IK02
Βαθμός προστασίας από τις εισροές	IP20
Έγκριση και Εφαρμογή	
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	-20 έως +40 °C
Σήμανση CE	Ναι
Σήμανση ENEC	-
Σήμανση ευφλεκτότητας	Για τοποθέτηση σε συνήθως εύφλεκτες επιφάνειες
Δοκιμή αντοχής καλωδίων σε καύση	Θερμοκρασία 650 °C, διάρκεια 30 s
Τιμή τρεμοπαίγματος (PstLM)	1
Στροβοσκοπικό εφέ	1,6
Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)	
Αρχική χρωματικότητα	(0.38, 0.38) SDCM≤5
Ανοχή φωτεινής ροής	+/-10%

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού

Order Code	Full Product Name	Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.)	Φωτεινή ροή
96358099	BN045C 25S/840 PSU L1200	119 lm/W	2.500 lm
96359799	BN045C 48S/840 PSU L1200	120 lm/W	4.800 lm
96362799	BN045C 43S/840 PSU L1800	119 lm/W	4.300 lm
96363499	BN045C 78S/840 PSU L1800	120 lm/W	7.800 lm
96360399	BN045C 35S/840 PSU L1500	121 lm/W	3.500 lm
96361099	BN045C 60S/840 PSU L1500	120 lm/W	6.000 lm

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας
96358099	BN045C 25S/840 PSU L1200	21 W
96359799	BN045C 48S/840 PSU L1200	40 W
96362799	BN045C 43S/840 PSU L1800	36 W

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας
96363499	BN045C 78S/840 PSU L1800	65 W
96360399	BN045C 35S/840 PSU L1500	29 W
96361099	BN045C 60S/840 PSU L1500	50 W

Ledinaire batten BN045C

