



Las lámparas LED T5 MainsFit (UL Tipo B), perfectas para aquellos que buscan ahorro energético, brindan una solución para aplicaciones de tubos LED con un enfoque en la eficacia y el valor.

MainsFit (UL Type-B) T5

Las lámparas MainsFit (UL Tipo B) están diseñadas para ser la solución perfecta de actualización para pasar de las lámparas fluorescentes tradicionales a la tecnología LED de bajo consumo. Esta lámpara de derivación de balasto tiene todo lo necesario integrado y ofrece ahorro energético comprobado, larga vida útil, supresión de sobretensiones y características de seguridad líderes en la industria. Todas las lámparas de la familia MainsFit CorePro tienen dos extremos para simplificar la instalación. Además, cumplen con los estándares de calidad de la luz de Philips, por lo que los usuarios finales estarán en un ambiente cómodo, independientemente del tipo de lámpara MainsFit.

MainsFit (UL Type-B) T5

Beneficios

- Instalación sencilla: se puede utilizar con tomas con derivación y sin derivación
- Máxima durabilidad: disponible en plástico para el mejor rendimiento antiastillas
- Capacidad de emergencia: compatible con el nuevo controlador de emergencia PTB15D o los inversores de emergencia de la serie ELI-S de Bodine (lámparas de hasta 15 W)

Características

- Variedad de opciones de emisión de lúmenes
- Sin parpadeo visible: todas las lámparas InstantFit están por debajo de 1.0 (consulte las normas NEMA77, IEC 61547 e IEC 63158 para SVM, [medida de visibilidad estroboscópica]).
- Diseño de doble extremo
- Ahorro de energía demostrado superior al 40 % en comparación con la iluminación fluorescente tradicional

Aplicaciones


- Depósitos
- Fábricas
- Universidades

Versions



LEDtube G5 25W


Plano de dimensiones



Product	D1	D2	A1	A2	A3
25T5HO/COR/46-835/MF33/G 25/1	15.3 mm	18.2 mm	1,149 mm	1,154.9 mm	1,163.2 mm
25T5HO/COR/46-840/MF35/G 25/1	15.3 mm	18.2 mm	1,149 mm	1,154.9 mm	1,163.2 mm
25T5HO/COR/46-850/MF35/G 25/1	15.3 mm	18.2 mm	1,149 mm	1,154.9 mm	1,163.2 mm

MainsFit (UL Type-B) T5

Plano de dimensiones



Product	D1	D2	A1	A2	A3
13T5HE/COR/46-5CCT/MF18/G 25/1	15.7 mm	23 mm	1,147.8 mm	1,154.9 mm	1,163.2 mm
9T5HE/COR/22-5CCT/MF12/G 25/1	15.7 mm	23 mm	547.8 mm	554.9 mm	563.2 mm

Información general	
Tapa-base	G5
Vida útil nominal	50,000 hora(s)
Información técnica sobre la luz	
Índice de producción de color (IRC)	80
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %
Operación y aspectos eléctricos	
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Tiempo de inicio (nominal)	0.5 s
Mecánica y carcasa	
Acabado de la luz	Blanco
Forma del foco	T5

Información general

Order Code	Full Product Name	Ciclo del interruptor
929004235104	9T5HE/COR/22-5CCT/MF12/G 25/1	200,000
929004235304	13T5HE/COR/46-5CCT/MF18/G 25/1	200,000
929003122404	25T5HO/COR/46-835/MF33/G 25/1	50,000
929003122504	25T5HO/COR/46-840/MF35/G 25/1	50,000
929003122604	25T5HO/COR/46-850/MF35/G 25/1	50,000

Información técnica sobre la luz

Order Code	Full Product Name	Ángulo de haz (nominal)	Temperatura de color correlacionada (nominal)	Código de color	Flujo luminoso
929004235104	9T5HE/COR/22-5CCT/MF12/G 25/1	160 °	3000 K	3000K/ 3500K/ 4000K/ 5000K/ 6500K	1,200 lm
929004235304	13T5HE/COR/46-5CCT/MF18/G 25/1	160 °	3000 K	3000K/ 3500K/ 4000K/	1,800 lm

Order Code	Full Product Name	Ángulo de haz (nominal)	Temperatura de color correlacionada (nominal)	Código de color	Flujo luminoso
929003122404	25T5HO/COR/46-835/MF33/G 25/1	200 °	3500 K	835	3,300 lm
929003122504	25T5HO/COR/46-840/MF35/G 25/1	200 °	4000 K	840	3,500 lm
929003122604	25T5HO/COR/46-850/MF35/G 25/1	200 °	5000 K	850	3,500 lm

Operación y aspectos eléctricos

MainsFit (UL Type-B) T5

Order Code	Full Product Name	Frecuencia de línea	Consumo de energía	Equivalente en potencia en vatios
929004235104	9T5HE/COR/22-5CCT/MF12/G 25/1	-	9 W	14 W
929004235304	13T5HE/COR/46-5CCT/MF18/G 25/1	-	13 W	28 W
929003122404	25T5HO/COR/46-835/MF33/G 25/1	50 to 60 Hz	25 W	54 W

Order Code	Full Product Name	Frecuencia de línea	Consumo de energía	Equivalente en potencia en vatios
929003122504	25T5HO/COR/46-840/MF35/G 25/1	50 to 60 Hz	25 W	54 W
929003122604	25T5HO/COR/46-850/MF35/G 25/1	50 to 60 Hz	25 W	54 W

Temperatura

Order Code	Full Product Name	T° estuche máxima (nominal)
929004235104	9T5HE/COR/22-5CCT/MF12/G 25/1	70 °C
929004235304	13T5HE/COR/46-5CCT/MF18/G 25/1	70 °C
929003122404	25T5HO/COR/46-835/MF33/G 25/1	75 °C

Order Code	Full Product Name	T° estuche máxima (nominal)
929003122504	25T5HO/COR/46-840/MF35/G 25/1	75 °C
929003122604	25T5HO/COR/46-850/MF35/G 25/1	75 °C



Controles y atenuación

Order Code	Full Product Name	Regulable
929004235104	9T5HE/COR/22-5CCT/MF12/G 25/1	No
929004235304	13T5HE/COR/46-5CCT/MF18/G 25/1	Solo con reguladores de intensidad específicos

Order Code	Full Product Name	Regulable
929003122404	25T5HO/COR/46-835/MF33/G 25/1	Limitado
929003122504	25T5HO/COR/46-840/MF35/G 25/1	Limitado
929003122604	25T5HO/COR/46-850/MF35/G 25/1	Limitado

Aprobación y aplicación

Order Code	Full Product Name	Rango de temperatura ambiente
929004235104	9T5HE/COR/22-5CCT/MF12/G 25/1	-20 a +45 °C
929004235304	13T5HE/COR/46-5CCT/MF18/G 25/1	-20 a +45 °C
929003122404	25T5HO/COR/46-835/MF33/G 25/1	-20 °C a 45 °C
929003122504	25T5HO/COR/46-840/MF35/G 25/1	-20 °C a 45 °C
929003122604	25T5HO/COR/46-850/MF35/G 25/1	-20 °C a 45 °C



MainsFit (UL Type-B) T5

