



Vylepšete si čerpací stanici o chytré osvětlení

Mini 300 LED gen3

Svítlidla Philips Mini 300 LED gen3 jsou výrobkem s dokonalým vzhledem a nejnovější technologií LED. Jejich velmi vysoké světelné toky zajistí, že se vaše čerpací stanice stane značkovou dominantou a návštěvníci k ní najdou bezpečnou a pohodlnou cestu. Nejmodernější LED svítidla Mini 300 LED gen3 ovládá inteligentní systém sledující pohyb, který umožňuje dosáhnout dříve nedostižných úrovní šetření energií. I snížená intenzita osvětlení umožňuje orientaci a zajišťuje bezpečnost. Scénáře osvětlení lze přizpůsobit vašim představám – při montáži i kdykoli během životního cyklu výrobků. Volitelná kombinace master-slave s integrovaným snímačem pohybu a světelným čidlem odstraňuje potřebu speciálních čidel. Jedno svítidlo Mini 300 LED gen3 Master dokáže ovládat až 6 základních svítidel. Nemusíte proto investovat vysoké částky a navíc ještě ušetříte na nákladech za elektřinu. Svítidlo Mini 300 LED gen3 je tak lehké, že ho bez námahy namontuje jedna osoba. Nastavení svítidla lze pomocí chytrého telefonu nebo tabletu ve funkci dálkového ovladače měnit i ze země. Vůbec nemusíte pracovat ve výškách. V bezplatné aplikaci Mini 300 LED lze ze země odečítat i stav svítidla. Svítidla Mini 300 LED gen3 jsou k dispozici ve variantách pro zapuštěnou montáž, přisazenou montáž i ve verzi světlometu pro osvětlení pod stropní konstrukcí. Představují průlomové řešení formou modernizace, která snižuje náklady na montáž.

Mini 300 LED gen3

Výhody

- Dokonalá kvalita osvětlení s možností výběru speciálních optických paprsků splňuje všechny nároky pro různé konfigurace čerpacích stanic
- Nastavitelné integrované ovládací prvky a plánovač vám umožní minimalizovat spotřebu elektrické energie
- Jednoduchá instalace a bezdrátové nastavování a ovládání z chytrých telefonů a tabletů
- Extrémní jednoduchost a malá hmotnost umožňují snadnou a rychlou montáž včetně nahrazování ve starých instalacích


Vlastnosti

- Vysoce účinné systémy osvětlení LED s dlouhou životností Philips pro maximální úspory energie a snižování nákladů na údržbu
- Ovládací systém SMART s integrálními moduly pohybových čidel a plánovačem pro programovatelné automatické snižování intenzity osvětlení v různých stupních
- Ovládací systém BASIC+ pouze s přednastavenými pohybovými čidly pro automatické snížení intenzity osvětlení
- Vlastní aplikace pro chytré telefony a tablety se snadno ovladatelným uživatelským rozhraním

Aplikace

- Čerpací stanice

Rozměrové výkresy



Detaily o výrobku



Mini300_gen3-
BBP333_360_360-DPP.TIF



Mini300_gen3-BBP333_470_470-
DPP.TIF

Mini 300 LED gen3


Detaily o výrobku



Mini300_gen3-BBP333_560_410-DPP.TIF



Mini300_gen3-BBP333_RM_with_accessory_kit-DPP.TIF



Mini300_gen3-BBP333-DPP.TIF



Mini300_gen3-BBP333-with_accessory_kit-DPP.TIF



Mini300_gen3-BCP333-DPP.TIF

Mini 300 LED gen3

Obecné informace	
Včetně předřadníku	Ano
Vyměnitelný světelný zdroj	Ano
Počet předřadниковých jednotek	1 jednotka
Servisní štítek	Ano
Světelně technické	
Divergence světelného paprsku svítidla	113°
Index podání barev (CRI)	70
Podíl světelného toku vyzařovaného nad vodorovnou rovinu	0
Provozní a elektrické	
Přepětová ochrana (společná/rozdílová)	Standardní úroveň přepětové ochrany
Řízení a stmívání	
Maximální úroveň ztlumení	10%
Mechanické a materiály	
Typ optického krytu	Polykarbonátová miska/kryt, rovné
Barva těla	Bílá
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK08
Kód ochrany proti vniknutí	IP66
Standardní úhel sklonu při montáži s bočním vstupem	-
Standardní úhel sklonu v případě montáže na vršek sloupku	-
Certifikace a použití	
Značka CE	Ano
Značka hořlavosti	Pro montáž na běžné hořlavé povrchy

Obecné informace

Order Code	Full Product Name	Kód řady svítidel
99746800	BBP333 LED159/757 I PRM	LED159
99747500	BBP333 LED128/757 I PRM	LED128
99748200	BBP333 LED81/757 I PRM	LED81
99752900	BBP333 LED159/740 I PRM	LED159
99753600	BBP333 LED128/740 I PRM	LED128
99754300	BBP333 LED81/740 I PRM	LED81
99784000	BBP333 LED159/757 I PRM D9 SNS	LED159
99786400	BBP333 LED159/757 I PAM D9 SNS	LED159
99827400	BBP333 LED159/740 II PRM	LED159
81750300	BCP333 LED159/757 I PRM D9 SNS	LED159
81937800		LED159
81939200	BBP333 LED81/757 I PRM MDUW MWS PH	LED81
81940800	BBP333 LED128/757 I PRM MDUW MWS PH	LED128
81942200	BBP333 LED128/757 I PRM D9 SNS	LED128
81944600	BBP333 LED128/757 I PAM D9 SNS	LED128
81946000	BCP333 LED128/757 I PRM D9 SNS	LED128
81952100	BCP333 LED159/757 I PAM MDUW MWS PH	LED159
82456300	BBP333 LED81/757 I PAM D9 SNS	LED81
82457000	BBP333 LED81/757 I PAM MDUW MWS PH	LED81
82459400	BBP333 LED159/757 I PAM MDUW MWS PH	LED159
99758100	BCP333 LED159/757 I PRM	LED159
99759800	BCP333 LED128/757 I PRM	LED128
99760400	BCP333 LED81/757 I PRM	LED81
99764200	BCP333 LED159/740 I PRM	LED159
99765900	BCP333 LED128/740 I PRM	LED128
99766600	BCP333 LED81/740 I PRM	LED81

Světelně technické

		Barva	Náhradní						Barva	Náhradní			
Order Code	Full Product Name	světelného zdroje	chromatičnosti (jmen.)	Světelný tok	Typ optiky, exteriéry		Order Code	Full Product Name	světelného zdroje	chromatičnosti (jmen.)	Světelný tok	Typ optiky, exteriéry	
99746800	BBP333 LED159/757 I PRM	757 studená bílá	5700 K	14 240 lm	Čerpací stanice, rotační symetrický, střední		99748200	BBP333 LED81/757 I PRM	757 studená bílá	5700 K	7 380 lm	Čerpací stanice, rotační symetrický, střední	
99747500	BBP333 LED128/757 I PRM	757 studená bílá	5700 K	11 570 lm	Čerpací stanice, rotační symetrický, střední		99752900	BBP333 LED159/740 I PRM	740 neutrální bílá	4000 K	14 240 lm	Čerpací stanice, rotační symetrický, střední	

Mini 300 LED gen3

Order Code	Full Product Name	Barva	Náhradní		Typ optiky, exteriéry
		světelného zdroje	teplota chromatičnosti (jmen.)	Světelný tok	
99753600	BBP333	740	4000 K	11 570 lm	Čerpací stanice, rotační symetrický, střední
	LED128/740 I	neutrální			
	PRM	bilá			
99754300	BBP333	740	4000 K	7 380 lm	Čerpací stanice, rotační symetrický, střední
	LED81/740 I	neutrální			
	PRM	bilá			
99784000	BBP333	757 studená	5700 K	14 240 lm	Čerpací stanice, rotační symetrický, střední
	LED159/757 I	bilá			
	PRM D9 SNS				
99786400	BBP333	757 studená	5700 K	13 440 lm	Asymetrický střední pro čerpací stanice
	LED159/757 I	bilá			
	PAM D9 SNS				
99827400	BBP333	740	4000 K	14 240 lm	Čerpací stanice, rotační symetrický, střední
	LED159/740 II	neutrální			
	PRM	bilá			
81750300	BCP333	757 studená	5700 K	14 400 lm	Čerpací stanice, rotační symetrický, střední
	LED159/757 I	bilá			
	PRM D9 SNS				
81937800		757 studená	5700 K	13 440 lm	Asymetrický střední pro čerpací stanice
		bilá			
81939200	BBP333	757 studená	5700 K	7 380 lm	Čerpací stanice, rotační symetrický, střední
	LED81/757 I	bilá			
	PRM MDUW MWS PH				
81940800	BBP333	757 studená	5700 K	11 570 lm	Čerpací stanice, rotační symetrický, střední
	LED128/757 I	bilá			
	PRM MDUW MWS PH				
81942200	BBP333	757 studená	5700 K	11 570 lm	Čerpací stanice, rotační symetrický, střední
	LED128/757 I	bilá			
	PRM D9 SNS				
81944600	BBP333	757 studená	5700 K	10 920 lm	Asymetrický střední pro čerpací stanice
	LED128/757 I	bilá			
	PAM D9 SNS				
81946000	BCP333	757 studená	5700 K	11 700 lm	Čerpací stanice, rotační symetrický, střední
	LED128/757 I	bilá			
	PRM D9 SNS				

Order Code	Full Product Name	Barva	Náhradní		Typ optiky, exteriéry
		světelného zdroje	teplota chromatičnosti (jmen.)	Světelný tok	
81952100	BCP333	757 studená	5700 K	13 600 lm	Asymetrický střední pro čerpací stanice
	LED159/757 I	bilá			
	PAM MDUW MWS PH				
82456300	BBP333	757 studená	5700 K	6 970 lm	Asymetrický střední pro čerpací stanice
	LED81/757 I	bilá			
	PAM D9 SNS				
82457000	BBP333	757 studená	5700 K	6 970 lm	Asymetrický střední pro čerpací stanice
	LED81/757 I	bilá			
	PAM MDUW MWS PH				
82459400	BBP333	757 studená	5700 K	13 440 lm	Asymetrický střední pro čerpací stanice
	LED159/757 I	bilá			
	PAM MDUW MWS PH				
99758100	BCP333	757 studená	5700 K	14 400 lm	Čerpací stanice, rotační symetrický, střední
	LED159/757 I	bilá			
	PRM				
99759800	BCP333	757 studená	5700 K	11 700 lm	Čerpací stanice, rotační symetrický, střední
	LED128/757 I	bilá			
	PRM				
99760400	BCP333	757 studená	5700 K	7 462 lm	Čerpací stanice, rotační symetrický, střední
	LED81/757 I	bilá			
	PRM				
99764200	BCP333	740	4000 K	14 400 lm	Čerpací stanice, rotační symetrický, střední
	LED159/740 I	neutrální			
	PRM	bilá			
99765900	BCP333	740	4000 K	11 700 lm	Čerpací stanice, rotační symetrický, střední
	LED128/740 I	neutrální			
	PRM	bilá			
99766600	BCP333	740	4000 K	7 462 lm	Čerpací stanice, rotační symetrický, střední
	LED81/740 I	neutrální			
	PRM	bilá			

Provozní a elektrické

Mini 300 LED gen3

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie
99746800	BBP333 LED159/757 I PRM	90 W
99747500	BBP333 LED128/757 I PRM	74 W
99748200	BBP333 LED81/757 I PRM	48 W
99752900	BBP333 LED159/740 I PRM	90 W
99753600	BBP333 LED128/740 I PRM	74 W
99754300	BBP333 LED81/740 I PRM	48 W
99784000	BBP333 LED159/757 I PRM D9 SNS	90 W
99786400	BBP333 LED159/757 I PAM D9 SNS	90 W
99827400	BBP333 LED159/740 II PRM	90 W
81750300	BCP333 LED159/757 I PRM D9 SNS	90 W
81937800		90 W
81939200	BBP333 LED81/757 I PRM MDUW MWS PH	48 W
81940800	BBP333 LED128/757 I PRM MDUW MWS PH	74 W

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie
81942200	BBP333 LED128/757 I PRM D9 SNS	74 W
81944600	BBP333 LED128/757 I PAM D9 SNS	74 W
81946000	BCP333 LED128/757 I PRM D9 SNS	74 W
81952100	BCP333 LED159/757 I PAM MDUW MWS PH	91 W
82456300	BBP333 LED81/757 I PAM D9 SNS	48 W
82457000	BBP333 LED81/757 I PAM MDUW MWS PH	48 W
82459400	BBP333 LED159/757 I PAM MDUW MWS PH	90 W
99758100	BCP333 LED159/757 I PRM	91 W
99759800	BCP333 LED128/757 I PRM	74 W
99760400	BCP333 LED81/757 I PRM	48 W
99764200	BCP333 LED159/740 I PRM	91 W
99765900	BCP333 LED128/740 I PRM	74 W
99766600	BCP333 LED81/740 I PRM	48 W

Řízení a stmívání

Order Code	Full Product Name	Stmívatelné
99746800	BBP333 LED159/757 I PRM	Ne
99747500	BBP333 LED128/757 I PRM	Ne
99748200	BBP333 LED81/757 I PRM	Ne
99752900	BBP333 LED159/740 I PRM	Ne
99753600	BBP333 LED128/740 I PRM	Ne
99754300	BBP333 LED81/740 I PRM	Ne
99784000	BBP333 LED159/757 I PRM D9 SNS	Ano
99786400	BBP333 LED159/757 I PAM D9 SNS	Ano
99827400	BBP333 LED159/740 II PRM	Ne
81750300	BCP333 LED159/757 I PRM D9 SNS	Ano
81937800		Ne
81939200	BBP333 LED81/757 I PRM MDUW MWS PH	Ano
81940800	BBP333 LED128/757 I PRM MDUW MWS PH	Ano

Order Code	Full Product Name	Stmívatelné
81942200	BBP333 LED128/757 I PRM D9 SNS	Ano
81944600	BBP333 LED128/757 I PAM D9 SNS	Ano
81946000	BCP333 LED128/757 I PRM D9 SNS	Ano
81952100	BCP333 LED159/757 I PAM MDUW MWS PH	Ano
82456300	BBP333 LED81/757 I PAM D9 SNS	Ano
82457000	BBP333 LED81/757 I PAM MDUW MWS PH	Ano
82459400	BBP333 LED159/757 I PAM MDUW MWS PH	Ano
99758100	BCP333 LED159/757 I PRM	Ne
99759800	BCP333 LED128/757 I PRM	Ne
99760400	BCP333 LED81/757 I PRM	Ne
99764200	BCP333 LED159/740 I PRM	Ne
99765900	BCP333 LED128/740 I PRM	Ne
99766600	BCP333 LED81/740 I PRM	Ne




Označení a balení

Order Code	Full Product Name	Kód produktové řady
99746800	BBP333 LED159/757 I PRM	BBP333
99747500	BBP333 LED128/757 I PRM	BBP333
99748200	BBP333 LED81/757 I PRM	BBP333
99752900	BBP333 LED159/740 I PRM	BBP333
99753600	BBP333 LED128/740 I PRM	BBP333
99754300	BBP333 LED81/740 I PRM	BBP333
99784000	BBP333 LED159/757 I PRM D9 SNS	BBP333
99786400	BBP333 LED159/757 I PAM D9 SNS	BBP333
99827400	BBP333 LED159/740 II PRM	BBP333
81750300	BCP333 LED159/757 I PRM D9 SNS	BCP333
81937800		BBP333
81939200	BBP333 LED81/757 I PRM MDUW MWS PH	BBP333
81940800	BBP333 LED128/757 I PRM MDUW MWS PH	BBP333

Order Code	Full Product Name	Kód produktové řady
81942200	BBP333 LED128/757 I PRM D9 SNS	BBP333
81944600	BBP333 LED128/757 I PAM D9 SNS	BBP333
81946000	BCP333 LED128/757 I PRM D9 SNS	BCP333
81952100	BCP333 LED159/757 I PAM MDUW MWS PH	BCP333
82456300	BBP333 LED81/757 I PAM D9 SNS	BBP333
82457000	BBP333 LED81/757 I PAM MDUW MWS PH	BBP333
82459400	BBP333 LED159/757 I PAM MDUW MWS PH	BBP333
99758100	BCP333 LED159/757 I PRM	BCP333
99759800	BCP333 LED128/757 I PRM	BCP333
99760400	BCP333 LED81/757 I PRM	BCP333
99764200	BCP333 LED159/740 I PRM	BCP333
99765900	BCP333 LED128/740 I PRM	BCP333
99766600	BCP333 LED81/740 I PRM	BCP333

Mini 300 LED gen3




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - BBP333I - 910925865275

Polar Normal (separate) - BBP333I - 910925865287




Polar Normal (separate) - BBP333I - 910925866257



Polar Normal (separate) - BBP333I - 910925866264

Polar Normal (separate) - BBP333I - 910925865274

Polar Normal (separate) - BBP333I - 910925865286




Polar Normal (separate) - BBP333I - 910925865282

Polar Normal (separate) - BBP333I - 910925865269


Polar Normal (separate) - BBP333I - 910925865307

Mini 300 LED gen3


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BBP333I - 910925865270




Polar Normal (separate) - BBP333I - 910925865268




Polar Normal (separate) - BBP333I - 910925865276




Polar Normal (separate) - BBP333I - 910925865281




Polar Normal (separate) - BBP333I - 910925865309




Polar Normal (separate) - BBP333I - 910925865280



Polar Normal (separate) - BBP333I - 910925865288




Polar Normal (separate) - BBP333I - 910925865350




Polar Normal (separate) - BBP333I - 910925865598

Mini 300 LED gen3


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BBP333I - 910925866255




Polar Normal (separate) - BBP333I - 910925866270




Polar Normal (separate) - BBP333I - 910925866262




Polar Normal (separate) - BBP333I - 910925866258




Polar Normal (separate) - BBP333I - 910925866260



Polar Normal (separate) - BBP333I - 910925866308



Polar Normal (separate) - BBP333I - 910925866311



Polar Normal (separate) - BBP333I - 910925866309

Mini 300 LED gen3

