



Giv din servicestation et løft med intelligent belysning

Mini 300 LED gen3

Philips Mini 300 LED gen3-lysarmaturer kombinerer perfekt produktdesign med moderne LED-teknologi for et højt lysudbytte, som omdanner din servicestation til et indbydende sted, hvor bilisterne føler sig godt tilpas og trygge. De avancerede Mini 300 LED gen3-armaturer har bevægelsesregistrering til behovsstyret belysning, som sætter nye standarder inden for energibesparelser med dæmpning uden at gå på kompromis med lysniveauet. Lysscenerierne kan skræddersys efter behov i forbindelse med den første installation eller i hele produkternes levetid. Muligheden for en master-slave-kombination med indbygget bevægelses- og lyssensor overflødiggør behovet for en ekstern sensor, og en enkelt Master Mini 300 LED gen3 kan styre op til seks basisarmaturer. Det er ikke blot godt for din investering, men giver også yderligere energibesparelser. Mini 300 LED gen3-armaturet er så let, at det nemt kan installeres af blot en enkelt person. Armaturets indstillinger kan endda ændres direkte fra en smartphone eller tablet, så det ikke er nødvendigt at udføre arbejde i højden. Den gratis Mini 300 LED-app gør det nemt at aflæse armaturets status fra jorden. Mini 300 LED gen3-armaturer fås i versioner til indbygning, overflademontage og projektørbelysning og er velegnede til montering under halvtag. Den banebrydende løsning er egnet til eftermontering og reducerer installationsomkostningerne.

Mini 300 LED gen3

Fordele

- Perfekt lyskvalitet med et udvalg af specialudviklede optiske stråler, som opfylder kravene i enhver belysningskonfiguration til servicestationer
- Minimeret energiforbrug med indbyggede lysstyringssystemer og skemalægger, som kan tilpasses
- Nem indkøring og trådløs opsætning af lysstyringssystem via smartphone eller tablet
- Enkelt design og lav vægt giver en nem montering – også i eksisterende installationer


Funktioner

- Højeffektiv Philips LED-plattform med lang levetid, som giver maksimale energibesparelser og reducerede vedligeholdelsesomkostninger
- SMART-lysstyringssystem med integreret bevægelsessensormodul og programmerbar planlægning af lysdæmpning på forskellige niveauer
- BASIC+-lysstyringssystem, der kun har fabriksindstillet bevægelsessensormodul til automatisk og begrænset lysdæmpning
- Specialudviklet app med brugervenlig grænseflade til smartphones og tablets

Anvendelsesområder

- Servicestationer

Målskitse



Oplysninger om produktet



Mini300_gen3-
BBP333_360_360-DPP.TIF



Mini300_gen3-BBP333_470_470-
DPP.TIF

Mini 300 LED gen3

Oplysninger om produktet



Mini300_gen3-BBP333_560_410-DPP.TIF



Mini300_gen3-BBP333_RM_with_accessory_kit-DPP.TIF



Mini300_gen3-BBP333-DPP.TIF



Mini300_gen3-BBP333-with_accessory_kit-DPP.TIF

Mini 300 LED gen3

Generelle oplysninger	
Driver inkluderet	Ja
Udskiftelig lyskilde	Ja
Antal forkoblingsenheder	1 enhed
Service-kode	Ja
Lysteknisk	
Armatur til lysstrålespredning	113°
Farvegengivelsesindeks (CRI)	70
Opadrettet lysudbyttegrad	0
Drift og el	
Sikring mod spændingsudsving (fælles/differentiel)	Standardniveau for sikring mod spændingsudsving
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Maksimalt dæmningsniveau	10%
Mekanik og armaturhus	
Optikafskærmningstype	Skål/afskærmning i polykarbonat, plan
Farve på armaturhus	Hvid
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK08
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP66
Standardhældningsvinkel, sidemontering	-
Standardhældningsvinkel, stolpetop	-
Godkendelse og anvendelsesområde	
CE-mærke	Ja
Mærke for brændbarhed	Til montering på normaltantændelige overflader

Generelle oplysninger

Order Code	Full Product Name	Kode for lampeserie
910925865270	BBP333 LED81/757 I PRM	LED81
910925865276	BBP333 LED81/740 I PRM	LED81
910925865307	BBP333 LED159/757 I PRM D9 SNS	LED159
910925865598	BCP333 LED159/757 I PRM D9 SNS	LED159
910925866257	BBP333 LED81/757 I PRM MDUW MWS PH	LED81
910925866258	BBP333 LED128/757 I PRM MDUW MWS PH	LED128
910925866260	BBP333 LED128/757 I PRM D9 SNS	LED128
910925866267	BCP333 LED81/757 I PAM D9 SNS	LED81
910925866308	BBP333 LED81/757 I PAM D9 SNS	LED81
910925866309	BBP333 LED81/757 I PAM MDUW MWS PH	LED81

Lysteknisk

Full		Korreleret		Optiktype til brug		Full		Korreleret		Optiktype til brug	
Order Code	Product Name	Lyskildefarve	farvetemperatur (nom.)	Lysstrøm	udendørs	Order Code	Product Name	Lyskildefarve	farvetemperatur (nom.)	Lysstrøm	udendørs
910925865270	BBP333 LED81/757 I PRM	757 Kold hvid	5700 K	7.380 lm	Petrol, rotationssymmetrisk, middel	910925865598	BCP333 LED159/757 I PRM D9 SNS	757 Kold hvid	5700 K	14.400 lm	Petrol, rotationssymmetrisk, middel
910925865276	BBP333 LED81/740 I PRM	740 Neutral hvid	4000 K	7.380 lm	Petrol, rotationssymmetrisk, middel	910925866257	BBP333 LED81/757 I PRM MDUW MWS PH	757 Kold hvid	5700 K	7.380 lm	Petrol, rotationssymmetrisk, middel
910925865307	BBP333 LED159/757 I PRM D9 SNS	757 Kold hvid	5700 K	14.240 lm	Petrol, rotationssymmetrisk, middel						

Mini 300 LED gen3

	Full	Korreleret				Full	Korreleret				
	Product	farvetemperatur		Optiktype til brug		Product	farvetemperatur		Optiktype til brug		
Order Code	Name	Lyskildefarve	(nom.)	Lysstrøm	udendørs	Order Code	Name	Lyskildefarve	(nom.)	Lysstrøm	udendørs
910925866258	BBP333	757 Kold hvid	5700 K	11.570 lm	Petrol,	910925866308	PAM D9	757 Kold hvid	5700 K	6.970 lm	Petrol, asymmetrisk, mellembred
	LED128/757			rotationssymmetrisk,	SNS						
	I PRM			middel	LED81/757 I						
	MDUW				PAM D9						
	MWS PH				SNS						
910925866260	BBP333	757 Kold hvid	5700 K	11.570 lm	Petrol,	910925866309	BBP333	757 Kold hvid	5700 K	6.970 lm	Petrol, asymmetrisk, mellembred
	LED128/757			rotationssymmetrisk	LED81/757 I						
	I PRM D9			middel	PAM						
	SNS				MDUW						
910925866267	BCP333	757 Kold hvid	5700 K	7.052 lm	Petrol, asymmetrisk,		MWS PH				
	LED81/757 I			mellembred							

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug	Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
910925865270	BBP333 LED81/757 I PRM	48 W	910925866258	BBP333 LED128/757 I PRM MDUW MWS PH	74 W
910925865276	BBP333 LED81/740 I PRM	48 W	910925866260	BBP333 LED128/757 I PRM D9 SNS	74 W
910925865307	BBP333 LED159/757 I PRM D9 SNS	90 W	910925866267	BGP333 LED81/757 I PAM D9 SNS	48 W
910925865598	BGP333 LED159/757 I PRM D9 SNS	90 W	910925866308	BBP333 LED81/757 I PAM D9 SNS	48 W
910925866257	BBP333 LED81/757 I PRM MDUW MWS PH	48 W	910925866309	BBP333 LED81/757 I PAM MDUW MWS PH	48 W

Lysstyringssystemer og dæmpning


Order Code	Full Product Name	Dæmpbar	Order Code	Full Product Name	Dæmpbar
910925865270	BBP333 LED81/757 I PRM	Nej	910925866258	BBP333 LED128/757 I PRM MDUW MWS PH	Ja
910925865276	BBP333 LED81/740 I PRM	Nej	910925866260	BBP333 LED128/757 I PRM D9 SNS	Ja
910925865307	BBP333 LED159/757 I PRM D9 SNS	Ja	910925866267	BGP333 LED81/757 I PAM D9 SNS	Ja
910925865598	BGP333 LED159/757 I PRM D9 SNS	Ja	910925866308	BBP333 LED81/757 I PAM D9 SNS	Ja
910925866257	BBP333 LED81/757 I PRM MDUW MWS PH	Ja	910925866309	BBP333 LED81/757 I PAM MDUW MWS PH	Ja

Produktdata


Order Code	Full Product Name	Produktseriekode	Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
910925865270	BBP333 LED81/757 I PRM	BBP333	910925866258	BBP333 LED128/757 I PRM MDUW MWS PH	BBP333
910925865276	BBP333 LED81/740 I PRM	BBP333	910925866260	BBP333 LED128/757 I PRM D9 SNS	BBP333
910925865307	BBP333 LED159/757 I PRM D9 SNS	BBP333	910925866267	BGP333 LED81/757 I PAM D9 SNS	BGP333
910925865598	BGP333 LED159/757 I PRM D9 SNS	BGP333	910925866308	BBP333 LED81/757 I PAM D9 SNS	BBP333
910925866257	BBP333 LED81/757 I PRM MDUW MWS PH	BBP333	910925866309	BBP333 LED81/757 I PAM MDUW MWS PH	BBP333

Mini 300 LED gen3


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BBP333I - 910925866257




Polar Normal (separate) - BBP333I - 910925865307




Polar Normal (separate) - BBP333I - 910925865270




Polar Normal (separate) - BBP333I - 910925865276




Polar Normal (separate) - BBP333I - 910925865598




Polar Normal (separate) - BBP333I - 910925866258



Polar Normal (separate) - BBP333I - 910925866260




Polar Normal (separate) - BBP333I - 910925866308



Polar Normal (separate) - BBP333I - 910925866309

Mini 300 LED gen3

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - BBP333I -
910925866267

