



Amélioration de votre station-service grâce à l'éclairage intelligent

Mini 300 LED gen3

Les luminaires Philips Mini 300 LED gen3 allient une conception parfaite et le dernier cri de la technologie LED pour produire des flux lumineux à haute efficacité qui peuvent transformer votre station-service en point de repère de marque et aider les visiteurs à s'approcher sans risque et dans un confort visuel certain. Les Mini 300 LED gen3 sont des luminaires LED de pointe équipés d'un système de contrôle de l'éclairage à la demande par détecteurs de présence intelligents qui permet de réaliser des économies d'énergie inimaginables grâce à la gradation, tout en éclairant suffisamment la zone pour permettre aux clients de s'orienter en toute sécurité. Les scénarios d'éclairage peuvent être adaptés à vos besoins lors de l'installation ou pendant la durée de vie des produits. Avec la combinaison facultative Maître-Esclave, le capteur de lumière et de présence intégré, il n'est plus nécessaire d'utiliser de capteurs externes. De plus, un luminaire Maître Mini 300 LED gen3 peut contrôler jusqu'à 6 luminaires Esclaves. Non seulement celui-ci aura un impact positif sur votre investissement, mais il vous permet par ailleurs de réaliser des économies d'énergie supplémentaires. Le luminaire Mini 300 LED gen3 est si léger qu'il peut être installé sans effort par une seule personne. Les paramètres du luminaire peuvent en outre être modifiés à distance, par smartphone ou tablette. Plus besoin donc de travailler en hauteur ! Avec l'application Mini 300 LED, vous pouvez accéder à l'état du luminaire depuis le sol. Les luminaires Mini 300 LED gen3, qu'ils soient en version encastrée, saillie ou projecteur, ce qui est parfait pour l'éclairage sous auvent, constituent une solution innovante et révolutionnaire qui réduit les coûts d'installation.

Mini 300 LED gen3

Avantages

- Qualité d'éclairage parfaite avec un choix de faisceaux optiques dédiés qui répondent à toutes les exigences des différentes configurations de station-service
- Consommation d'énergie réduite grâce à des commandes et un programmeur intégrés personnalisables
- Facilité de mise en service et possibilités de configuration de la commande, sans fil avec smartphones et tablettes
- Extrêmement simple et léger pour un montage facile et rapide, également entièrement rétrofit des installations existantes

Fonctions

- Plateforme LED Philips très efficace, à longue durée de vie, pour réaliser des économies d'énergie maximales et des coûts de maintenance réduits
- Système de commande SMART avec module de détection de présence intégré et programmeur pour la gradation automatique du flux lumineux à différents niveaux
- Système de contrôle BASIC+ uniquement avec capteur de présence pré-réglé en usine pour la gradation automatique du flux lumineux à un niveau limité
- Application dédiée avec interface simple pour smartphones et tablettes

Application

- Stations-service

Versions







Mini300 gen3-BBP333



Mini300 gen3-BCP333

Schéma dimensionnel



Mini 300 LED gen3

Détails sur le produit



Mini300_gen3-
BBP333_360_360-DPP.TIF




Mini300_gen3-BBP333_470_470-
DPP.TIF



Mini300_gen3-BBP333_560_410-
DPP.TIF



Mini300_gen3-
BBP333_RM_with_accessory_kit-
DPP.TIF



Mini300_gen3-BBP333-DPP.TIF



Mini300_gen3-BBP333-
with_accessory_kit-DPP.TIF



Mini300_gen3-BCP333-DPP.TIF

Mini 300 LED gen3

Informations générales	
Driver inclus	Oui
Source lumineuse remplaçable	Oui
Nombre d'appareillages	1 unité
Service Tag	Oui
Données techniques de l'éclairage	
Diffusion du faisceau de lumière du luminaire	113°
Indice de rendu de couleur (IRC)	70
Rendement du flux lumineux vers le haut	0
Fonctionnement et électricité	
Protection contre les surtensions (communes/différentielles)	Niveau de protection contre les surtensions standard
Commandes et gradation	
Niveau de gradation maximal	10%
Mécanique et boîtier	
Type de cache optique/de lentille	Vasque/cache en polycarbonate plat
Couleur du corps	Blanc
Protection contre les chocs mécaniques	IK08
Indice de protection	IP66
Fixation latérale pour un angle d'inclinaison standard	-
Angle d'inclinaison standard pour montage en top de mât	-
Approbation et application	
Marquage CE	Oui
Inflammabilité	Pour montage sur surfaces normalement inflammables

Informations générales

Order Code	Full Product Name	Code famille lampe
8718696997468	BBP333 LED159/757 I PRM	LED159
8718696997475	BBP333 LED128/757 I PRM	LED128
8718696997482	BBP333 LED81/757 I PRM	LED81
8718696997529	BBP333 LED159/740 I PRM	LED159
8718696997543	BBP333 LED81/740 I PRM	LED81
8718696997840	BBP333 LED159/757 I PRM D9 SNS	LED159
8718699817497	BCP333 LED159/757 I PRM MDUW MWS PH	LED159
8718699817503	BCP333 LED159/757 I PRM D9 SNS	LED159
8718699819385	BCP333 LED128/757 I PAM	LED128
8718699819392	BBP333 LED81/757 I PRM MDUW MWS PH	LED81
8718699819408	BBP333 LED128/757 I PRM MDUW MWS PH	LED128
8718699819422	BBP333 LED128/757 I PRM D9 SNS	LED128
8718699819446	BBP333 LED128/757 I PAM D9 SNS	LED128
8718699819453	BCP333 LED128/757 I PRM MDUW MWS PH	LED128
8718699819460	BCP333 LED128/757 I PRM D9 SNS	LED128
8718699819484	BCP333 LED128/757 I PAM MDUW MWS PH	LED128
8718699819491	BCP333 LED81/757 I PAM D9 SNS	LED81
8718699819507	BCP333 LED128/757 I PAM D9 SNS	LED128
8718699819514	BCP333 LED159/757 I PAM	LED159
8718699819521	BCP333 LED159/757 I PAM MDUW MWS PH	LED159
8718699819538	BCP333 LED159/757 I PAM D9 SNS	LED159
8718696997581	BCP333 LED159/757 I PRM	LED159
8718696997598	BCP333 LED128/757 I PRM	LED128
8718696997604	BCP333 LED81/757 I PRM	LED81
8718696997642	BCP333 LED159/740 I PRM	LED159
8718696997666	BCP333 LED81/740 I PRM	LED81

Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Température de couleur	Température de couleur		Type d'optique d'extérieur
			corrélée (nom.)	Flux lumineux	
8718696997468	BBP333 LED159/757 I PRM	757 blanc froid	5700 K	14.240 lm	Stations-service semi-intensif à symétrie de révolution

Order Code	Full Product Name	Température de couleur	Température de couleur		Type d'optique d'extérieur
			corrélée (nom.)	Flux lumineux	
8718696997475	BBP333 LED128/757 I PRM	757 blanc froid	5700 K	11.570 lm	Stations-service semi-intensif à symétrie de révolution

Mini 300 LED gen3

Order Code	Full Product Name	Température de couleur	Température de couleur		Type d'optique d'extérieur
			corrélée (nom.)	Flux lumineux	
8718696997482	BBP333 LED81/757 I PRM	757 blanc froid	5700 K	7.380 lm	Stations- service semi- intensif à symétrie de révolution
8718696997529	BBP333 LED159/740 I PRM	740 blanc neutre	4000 K	14.240 lm	Stations- service semi- intensif à symétrie de révolution
8718696997543	BBP333 LED81/740 I PRM	740 blanc neutre	4000 K	7.380 lm	Stations- service semi- intensif à symétrie de révolution
8718696997840	BBP333 LED159/757 I PRM D9 SNS	757 blanc froid	5700 K	14.240 lm	Stations- service semi- intensif à symétrie de révolution
8718699817497	BCP333 LED159/757 I PRM MDUW MWS PH	757 blanc froid	5700 K	14.400 lm	Stations- service semi- intensif à symétrie de révolution
8718699817503	BCP333 LED159/757 I PRM D9 SNS	757 blanc froid	5700 K	14.400 lm	Stations- service semi- intensif à symétrie de révolution
8718699819385	BCP333 LED128/757 I PAM	757 blanc froid	5700 K	11.050 lm	Stations- services asymétrique semi-intensif
8718699819392	BBP333 LED81/757 I PRM MDUW MWS PH	757 blanc froid	5700 K	7.380 lm	Stations- service semi- intensif à symétrie de révolution
8718699819408	BBP333 LED128/757 I PRM MDUW MWS PH	757 blanc froid	5700 K	11.570 lm	Stations- service semi- intensif à symétrie de révolution
8718699819422	BBP333 LED128/757 I PRM D9 SNS	757 blanc froid	5700 K	11.570 lm	Stations- service semi- intensif à symétrie de révolution

Order Code	Full Product Name	Température de couleur	Température de couleur		Type d'optique d'extérieur
			corrélée (nom.)	Flux lumineux	
8718699819446	BBP333 LED128/757 I PAM D9 SNS	757 blanc froid	5700 K	10.920 lm	Stations- services asymétrique semi-intensif
8718699819453	BCP333 LED128/757 I PRM MDUW MWS PH	757 blanc froid	5700 K	11.700 lm	Stations- service semi- intensif à symétrie de révolution
8718699819460	BCP333 LED128/757 I PRM D9 SNS	757 blanc froid	5700 K	11.700 lm	Stations- service semi- intensif à symétrie de révolution
8718699819484	BCP333 LED128/757 I PAM MDUW MWS PH	757 blanc froid	5700 K	11.050 lm	Stations- services asymétrique semi-intensif
8718699819491	BCP333 LED81/757 I PAM D9 SNS	757 blanc froid	5700 K	7.052 lm	Stations- services asymétrique semi-intensif
8718699819507	BCP333 LED128/757 I PAM D9 SNS	757 blanc froid	5700 K	11.050 lm	Stations- services asymétrique semi-intensif
8718699819514	BCP333 LED159/757 I PAM	757 blanc froid	5700 K	13.600 lm	Stations- services asymétrique semi-intensif
8718699819521	BCP333 LED159/757 I PAM MDUW MWS PH	757 blanc froid	5700 K	13.600 lm	Stations- services asymétrique semi-intensif
8718699819538	BCP333 LED159/757 I PAM D9 SNS	757 blanc froid	5700 K	15.900 lm	Stations- services asymétrique semi-intensif
8718696997581	BCP333 LED159/757 I PRM	757 blanc froid	5700 K	14.400 lm	Stations- service semi- intensif à symétrie de révolution
8718696997598	BCP333 LED128/757 I PRM	757 blanc froid	5700 K	11.700 lm	Stations- service semi- intensif à symétrie de révolution

Mini 300 LED gen3

Order Code	Full Product Name	Température de couleur		Flux lumineux	Type d'optique d'extérieur
		Température de couleur (nom.)	corrélée		
8718696997604	BCP333	757 blanc	5700 K	7.462 lm	Stations-
	LED81/757 I	froid			service semi-
	PRM				intensif à symétrie de révolution
8718696997642	BCP333	740 blanc	4000 K	14.400 lm	Stations-
	LED159/740 I	neutre			service semi-
	PRM				intensif à symétrie de révolution

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
8718696997468	BBP333 LED159/757 I PRM	90 W
8718696997475	BBP333 LED128/757 I PRM	74 W
8718696997482	BBP333 LED81/757 I PRM	48 W
8718696997529	BBP333 LED159/740 I PRM	90 W
8718696997543	BBP333 LED81/740 I PRM	48 W
8718696997840	BBP333 LED159/757 I PRM D9 SNS	90 W
8718699817497	BCP333 LED159/757 I PRM MDUW MWS PH	92 W
8718699817503	BCP333 LED159/757 I PRM D9 SNS	90 W
8718699819385	BCP333 LED128/757 I PAM	75 W
8718699819392	BBP333 LED81/757 I PRM MDUW MWS PH	48 W
8718699819408	BBP333 LED128/757 I PRM MDUW MWS PH	74 W
8718699819422	BBP333 LED128/757 I PRM D9 SNS	74 W
8718699819446	BBP333 LED128/757 I PAM D9 SNS	74 W
8718699819453	BCP333 LED128/757 I PRM MDUW MWS PH	75 W

Commandes et gradation

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
8718696997468	BBP333 LED159/757 I PRM	Non
8718696997475	BBP333 LED128/757 I PRM	Non
8718696997482	BBP333 LED81/757 I PRM	Non
8718696997529	BBP333 LED159/740 I PRM	Non
8718696997543	BBP333 LED81/740 I PRM	Non
8718696997840	BBP333 LED159/757 I PRM D9 SNS	Oui
8718699817497	BCP333 LED159/757 I PRM MDUW MWS PH	Oui
8718699817503	BCP333 LED159/757 I PRM D9 SNS	Oui
8718699819385	BCP333 LED128/757 I PAM	Non
8718699819392	BBP333 LED81/757 I PRM MDUW MWS PH	Oui
8718699819408	BBP333 LED128/757 I PRM MDUW MWS PH	Oui
8718699819422	BBP333 LED128/757 I PRM D9 SNS	Oui
8718699819446	BBP333 LED128/757 I PAM D9 SNS	Oui

Order Code	Full Product Name	Température de couleur		Flux lumineux	Type d'optique d'extérieur
		Température de couleur (nom.)	corrélée		
8718696997666	BCP333	740 blanc	4000 K	7.462 lm	Stations-
	LED81/740 I	neutre			service semi-
	PRM				intensif à symétrie de révolution

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
8718699819460	BCP333 LED128/757 I PRM D9 SNS	74 W
8718699819484	BCP333 LED128/757 I PAM MDUW MWS PH	74 W
8718699819491	BCP333 LED81/757 I PAM D9 SNS	48 W
8718699819507	BCP333 LED128/757 I PAM D9 SNS	74 W
8718699819514	BCP333 LED159/757 I PAM	92 W
8718699819521	BCP333 LED159/757 I PAM MDUW MWS PH	91 W
8718699819538	BCP333 LED159/757 I PAM D9 SNS	92 W
8718696997581	BCP333 LED159/757 I PRM	91 W
8718696997598	BCP333 LED128/757 I PRM	74 W
8718696997604	BCP333 LED81/757 I PRM	48 W
8718696997642	BCP333 LED159/740 I PRM	91 W
8718696997666	BCP333 LED81/740 I PRM	48 W

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
8718699819453	BCP333 LED128/757 I PRM MDUW MWS PH	Oui
8718699819460	BCP333 LED128/757 I PRM D9 SNS	Oui
8718699819484	BCP333 LED128/757 I PAM MDUW MWS PH	Oui
8718699819491	BCP333 LED81/757 I PAM D9 SNS	Oui
8718699819507	BCP333 LED128/757 I PAM D9 SNS	Oui
8718699819514	BCP333 LED159/757 I PAM	Non
8718699819521	BCP333 LED159/757 I PAM MDUW MWS PH	Oui
8718699819538	BCP333 LED159/757 I PAM D9 SNS	Oui
8718696997581	BCP333 LED159/757 I PRM	Non
8718696997598	BCP333 LED128/757 I PRM	Non
8718696997604	BCP333 LED81/757 I PRM	Non
8718696997642	BCP333 LED159/740 I PRM	Non


Mini 300 LED gen3

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
8718696997666	BCP333 LED81/740 I PRM	Non


Données du produit

Order Code	Full Product Name	Code famille de produits	Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
8718696997468	BBP333 LED159/757 I PRM	BBP333	8718699819453	BCP333 LED128/757 I PRM MDUW MWS PH	BCP333
8718696997475	BBP333 LED128/757 I PRM	BBP333	8718699819460	BCP333 LED128/757 I PRM D9 SNS	BCP333
8718696997482	BBP333 LED81/757 I PRM	BBP333	8718699819484	BCP333 LED128/757 I PAM MDUW MWS PH	BCP333
8718696997529	BBP333 LED159/740 I PRM	BBP333	8718699819491	BCP333 LED81/757 I PAM D9 SNS	BCP333
8718696997543	BBP333 LED81/740 I PRM	BBP333	8718699819507	BCP333 LED128/757 I PAM D9 SNS	BCP333
8718696997840	BBP333 LED159/757 I PRM D9 SNS	BBP333	8718699819514	BCP333 LED159/757 I PAM	BCP333
8718699817497	BCP333 LED159/757 I PRM MDUW MWS PH	BCP333	8718699819521	BCP333 LED159/757 I PAM MDUW MWS PH	BCP333
8718699817503	BCP333 LED159/757 I PRM D9 SNS	BCP333	8718699819538	BCP333 LED159/757 I PAM D9 SNS	BCP333
8718699819385	BCP333 LED128/757 I PAM	BCP333	8718696997581	BCP333 LED159/757 I PRM	BCP333
8718699819392	BBP333 LED81/757 I PRM MDUW MWS PH	BBP333	8718696997598	BCP333 LED128/757 I PRM	BCP333
8718699819408	BBP333 LED128/757 I PRM MDUW MWS PH	BBP333	8718696997604	BCP333 LED81/757 I PRM	BCP333
8718699819422	BBP333 LED128/757 I PRM D9 SNS	BBP333	8718696997642	BCP333 LED159/740 I PRM	BCP333
8718699819446	BBP333 LED128/757 I PAM D9 SNS	BBP333	8718696997666	BCP333 LED81/740 I PRM	BCP333


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BBP333I - 910925866257




Polar Normal (separate) - BBP333I - 910925866269




Polar Normal (separate) - BBP333I - 910925866264



Polar Normal (separate) - BBP333I - 910925865274




Polar Normal (separate) - BBP333I - 910925865286




Polar Normal (separate) - BBP333I - 910925865597

Mini 300 LED gen3


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BBP333I - 910925865282




Polar Normal (separate) - BBP333I - 910925865269




Polar Normal (separate) - BBP333I - 910925865307




Polar Normal (separate) - BBP333I - 910925865270




Polar Normal (separate) - BBP333I - 910925865268




Polar Normal (separate) - BBP333I - 910925865276



Polar Normal (separate) - BBP333I - 910925865281




Polar Normal (separate) - BBP333I - 910925865280




Polar Normal (separate) - BBP333I - 910925865288

Mini 300 LED gen3


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BBP333I - 910925865598




Polar Normal (separate) - BBP333I - 910925866270




Polar Normal (separate) - BBP333I - 910925866262




Polar Normal (separate) - BBP333I - 910925866258




Polar Normal (separate) - BBP333I - 910925866260




Polar Normal (separate) - BBP333I - 910925866271



Polar Normal (separate) - BBP333I - 910925866256




Polar Normal (separate) - BBP333I - 910925866263




Polar Normal (separate) - BBP333I - 910925866266

Mini 300 LED gen3

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - BBP333I -
910925866267



Polar Normal (separate) - BBP333I -
910925866268

