



Amélioration de votre station-service grâce à l'éclairage intelligent

Mini 300 LED gen3

Les luminaires Philips Mini 300 LED gen3 allient une conception parfaite et le dernier cri de la technologie LED pour produire des flux lumineux à haute efficacité qui peuvent transformer votre station-service en point de repère de marque et aider les visiteurs à s'approcher sans risque et dans un confort visuel certain. Les Mini 300 LED gen3 sont des luminaires LED de pointe équipés d'un système de contrôle de l'éclairage à la demande par détecteurs de présence intelligents qui permet de réaliser des économies d'énergie inimaginables grâce à la gradation, tout en éclairant suffisamment la zone pour permettre aux clients de s'orienter en toute sécurité. Les scénarios d'éclairage peuvent être adaptés à vos besoins lors de l'installation ou pendant la durée de vie des produits. Avec la combinaison facultative Maître-Esclave, le capteur de lumière et de présence intégré, il n'est plus nécessaire d'utiliser de capteurs externes. De plus, un luminaire Maître Mini 300 LED gen3 peut contrôler jusqu'à 6 luminaires Esclaves. Non seulement celui-ci aura un impact positif sur votre investissement, mais il vous permet par ailleurs de réaliser des économies d'énergie supplémentaires. Le luminaire Mini 300 LED gen3 est si léger qu'il peut être installé sans effort par une seule personne. Les paramètres du luminaire peuvent en outre être modifiés à distance, par smartphone ou tablette. Plus besoin donc de travailler en hauteur ! Avec l'application Mini 300 LED, vous pouvez accéder à l'état du luminaire depuis le sol. Les luminaires Mini 300 LED gen3, qu'ils soient en version encastrée, saillie ou projecteur, ce qui est parfait pour l'éclairage sous auvent, constituent une solution innovante et révolutionnaire qui réduit les coûts d'installation.

Mini 300 LED gen3

Avantages

- Qualité d'éclairage parfaite avec un choix de faisceaux optiques dédiés qui répondent à toutes les exigences des différentes configurations de station-service
- Consommation d'énergie réduite grâce à des commandes et un programmeur intégrés personnalisables
- Facilité de mise en service et possibilités de configuration de la commande, sans fil avec smartphones et tablettes
- Extrêmement simple et léger pour un montage facile et rapide, également entièrement rétrofit des installations existantes


Fonctions

- Plateforme LED Philips très efficace, à longue durée de vie, pour réaliser des économies d'énergie maximales et des coûts de maintenance réduits
- Système de commande SMART avec module de détection de présence intégré et programmeur pour la gradation automatique du flux lumineux à différents niveaux
- Système de contrôle BASIC+ uniquement avec capteur de présence pré-réglé en usine pour la gradation automatique du flux lumineux à un niveau limité
- Application dédiée avec interface simple pour smartphones et tablettes

Application

- Stations-service

Schéma dimensionnel



Détails sur le produit



Mini300_gen3-
BBP333_360_360-DPP.TIF



Mini300_gen3-BBP333_470_470-
DPP.TIF

Mini 300 LED gen3

Détails sur le produit



Mini300_gen3-BBP333_560_410-DPP.TIF



Mini300_gen3-BBP333_RM_with_accessory_kit-DPP.TIF



Mini300_gen3-BBP333-DPP.TIF



Mini300_gen3-BBP333-with_accessory_kit-DPP.TIF



Mini300_gen3-BCP333-DPP.TIF

Mini 300 LED gen3

Informations générales	
Driver inclus	Oui
Source lumineuse remplaçable	Oui
Nombre d'appareillages	1 unité
Service Tag	Oui
Données techniques de l'éclairage	
Diffusion du faisceau de lumière du luminaire	113°
Indice de rendu de couleur (IRC)	70
Rendement du flux lumineux vers le haut	0
Fonctionnement et électricité	
Protection contre les surtensions (communes/différentielles)	Niveau de protection contre les surtensions standard
Commandes et gradation	
Niveau de gradation maximal	10%
Mécanique et boîtier	
Type de cache optique/de lentille	Vasque/cache en polycarbonate plat
Couleur du corps	Blanc
Protection contre les chocs mécaniques	IK08
Indice de protection	IP66
Fixation latérale pour un angle d'inclinaison standard	-
Angle d'inclinaison standard pour montage en top de mât	-
Approbation et application	
Marquage CE	Oui
Inflammabilité	Pour montage sur surfaces normalement inflammables

Informations générales

Order Code	Full Product Name	Code famille lampe
99743700	BBP333 LED159/757 I PRM MDUW	LED159
99744400	BBP333 LED128/757 I PRM MDUW	LED128
99745100	BBP333 LED81/757 I PRM MDUW	LED81
99746800	BBP333 LED159/757 I PRM	LED159
99748200	BBP333 LED81/757 I PRM	LED81
99749900	BBP333 LED159/740 I PRM MDUW	LED159
99750500	BBP333 LED128/740 I PRM MDUW	LED128
99751200	BBP333 LED81/740 I PRM MDUW	LED81
99752900	BBP333 LED159/740 I PRM	LED159
99754300	BBP333 LED81/740 I PRM	LED81
81940800	BBP333 LED128/757 I PRM MDUW MWS PH	LED128
81942200	BBP333 LED128/757 I PRM D9 SNS	LED128
81944600	BBP333 LED128/757 I PAM D9 SNS	LED128
81945300	BCP333 LED128/757 I PRM MDUW MWS PH	LED128
81952100	BCP333 LED159/757 I PAM MDUW MWS PH	LED159
82459400	BBP333 LED159/757 I PAM MDUW MWS PH	LED159
99756700	BCP333 LED128/757 I PRM MDUW	LED128
99757400	BCP333 LED81/757 I PRM MDUW	LED81
99758100	BCP333 LED159/757 I PRM	LED159
99760400	BCP333 LED81/757 I PRM	LED81
99761100	BCP333 LED159/740 I PRM MDUW	LED159
99762800	BCP333 LED128/740 I PRM MDUW	LED128
99763500	BCP333 LED81/740 I PRM MDUW	LED81
99764200	BCP333 LED159/740 I PRM	LED159
99766600	BCP333 LED81/740 I PRM	LED81

Données techniques de l'éclairage

		Température de couleur			
Order Code	Full Product Name	Température de couleur	corrélée (nom.)	Flux lumineux	Type d'optique d'extérieur
99743700	BBP333 LED159/757 I PRM MDUW	757 blanc froid	5700 K	15 900 lm	Stations-service semi-intensif à symétrie de révolution

		Température de couleur			
Order Code	Full Product Name	Température de couleur	corrélée (nom.)	Flux lumineux	Type d'optique d'extérieur
99744400	BBP333 LED128/757 I PRM MDUW	757 blanc froid	5700 K	12 800 lm	Stations-service semi-intensif à symétrie de révolution

Mini 300 LED gen3

Order	Full Product	Température		Flux	Type d'optique
		de couleur	de couleur		
Code	Name	de couleur	corrélée (nom.)	lumineux	d'extérieur
99745100	BBP333 LED81/757 I PRM MDUW	757 blanc froid	5700 K	8 100 lm	Stations- service semi- intensif à symétrie de révolution
99746800	BBP333 LED159/757 I PRM	757 blanc froid	5700 K	14 240 lm	Stations- service semi- intensif à symétrie de révolution
99748200	BBP333 LED81/757 I PRM	757 blanc froid	5700 K	7 380 lm	Stations- service semi- intensif à symétrie de révolution
99749900	BBP333 LED159/740 I PRM MDUW	740 blanc neutre	4000 K	15 900 lm	Stations- service semi- intensif à symétrie de révolution
99750500	BBP333 LED128/740 I PRM MDUW	740 blanc neutre	4000 K	12 800 lm	Stations- service semi- intensif à symétrie de révolution
99751200	BBP333 LED81/740 I PRM MDUW	740 blanc neutre	4000 K	8 100 lm	Stations- service semi- intensif à symétrie de révolution
99752900	BBP333 LED159/740 I PRM	740 blanc neutre	4000 K	14 240 lm	Stations- service semi- intensif à symétrie de révolution
99754300	BBP333 LED81/740 I PRM	740 blanc neutre	4000 K	7 380 lm	Stations- service semi- intensif à symétrie de révolution
81940800	BBP333 LED128/757 I PRM MDUW MWS PH	757 blanc froid	5700 K	11 570 lm	Stations- service semi- intensif à symétrie de révolution
81942200	BBP333 LED128/757 I PRM D9 SNS	757 blanc froid	5700 K	11 570 lm	Stations- service semi- intensif à

Order	Full Product	Température		Flux	Type d'optique
		de couleur	de couleur		
Code	Name	de couleur	corrélée (nom.)	lumineux	d'extérieur
					symétrie de révolution
81944600	BBP333 LED128/757 I PAM D9 SNS	757 blanc froid	5700 K	10 920 lm	Stations- services asymétrique semi-intensif
81945300	BCP333 LED128/757 I PRM MDUW MWS PH	757 blanc froid	5700 K	11 700 lm	Stations- service semi- intensif à symétrie de révolution
81952100	BCP333 LED159/757 I PAM MDUW MWS PH	757 blanc froid	5700 K	13 600 lm	Stations- services asymétrique semi-intensif
82459400	BBP333 LED159/757 I PAM MDUW MWS PH	757 blanc froid	5700 K	13 440 lm	Stations- services asymétrique semi-intensif
99756700	BCP333 LED128/757 I PRM MDUW	757 blanc froid	5700 K	12 800 lm	Stations- service semi- intensif à symétrie de révolution
99757400	BCP333 LED81/757 I PRM MDUW	757 blanc froid	5700 K	8 100 lm	Stations- service semi- intensif à symétrie de révolution
99758100	BCP333 LED159/757 I PRM	757 blanc froid	5700 K	14 400 lm	Stations- service semi- intensif à symétrie de révolution
99760400	BCP333 LED81/757 I PRM	757 blanc froid	5700 K	7 462 lm	Stations- service semi- intensif à symétrie de révolution
99761100	BCP333 LED159/740 I PRM MDUW	740 blanc neutre	4000 K	15 900 lm	Stations- service semi- intensif à symétrie de révolution
99762800	BCP333 LED128/740 I PRM MDUW	740 blanc neutre	4000 K	12 800 lm	Stations- service semi- intensif à symétrie de révolution

Mini 300 LED gen3

Order Code	Full Product Name	Température de couleur	Température de couleur		Type d'optique d'extérieur
			corrélée (nom.)	Flux lumineux	
99763500	BCP333	740 blanc	4000 K	8 100 lm	Stations-
	LED81/740 I	neutre			service semi-
	PRM MDUW				intensif à symétrie de révolution
99764200	BCP333	740 blanc	4000 K	14 400 lm	Stations-
	LED159/740 I	neutre			service semi-
	PRM				intensif à symétrie de révolution

Order Code	Full Product Name	Température de couleur	Température de couleur		Type d'optique d'extérieur
			corrélée (nom.)	Flux lumineux	
99766600	BCP333	740 blanc	4000 K	7 462 lm	Stations-
	LED81/740 I	neutre			service semi-
	PRM				intensif à symétrie de révolution

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
99743700	BBP333 LED159/757 I PRM MDUW	92 W
99744400	BBP333 LED128/757 I PRM MDUW	75 W
99745100	BBP333 LED81/757 I PRM MDUW	48 W
99746800	BBP333 LED159/757 I PRM	90 W
99748200	BBP333 LED81/757 I PRM	48 W
99749900	BBP333 LED159/740 I PRM MDUW	92 W
99750500	BBP333 LED128/740 I PRM MDUW	75 W
99751200	BBP333 LED81/740 I PRM MDUW	48 W
99752900	BBP333 LED159/740 I PRM	90 W
99754300	BBP333 LED81/740 I PRM	48 W
81940800	BBP333 LED128/757 I PRM MDUW MWS PH	74 W
81942200	BBP333 LED128/757 I PRM D9 SNS	74 W
81944600	BBP333 LED128/757 I PAM D9 SNS	74 W

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
81945300	BCP333 LED128/757 I PRM MDUW MWS PH	75 W
81952100	BCP333 LED159/757 I PAM MDUW MWS PH	91 W
82459400	BBP333 LED159/757 I PAM MDUW MWS PH	90 W
99756700	BCP333 LED128/757 I PRM MDUW	75 W
99757400	BCP333 LED81/757 I PRM MDUW	48,5 W
99758100	BCP333 LED159/757 I PRM	91 W
99760400	BCP333 LED81/757 I PRM	48 W
99761100	BCP333 LED159/740 I PRM MDUW	92 W
99762800	BCP333 LED128/740 I PRM MDUW	75 W
99763500	BCP333 LED81/740 I PRM MDUW	48,5 W
99764200	BCP333 LED159/740 I PRM	91 W
99766600	BCP333 LED81/740 I PRM	48 W

Commandes et gradation

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
99743700	BBP333 LED159/757 I PRM MDUW	Oui
99744400	BBP333 LED128/757 I PRM MDUW	Oui
99745100	BBP333 LED81/757 I PRM MDUW	Oui
99746800	BBP333 LED159/757 I PRM	Non
99748200	BBP333 LED81/757 I PRM	Non
99749900	BBP333 LED159/740 I PRM MDUW	Oui
99750500	BBP333 LED128/740 I PRM MDUW	Oui
99751200	BBP333 LED81/740 I PRM MDUW	Oui
99752900	BBP333 LED159/740 I PRM	Non
99754300	BBP333 LED81/740 I PRM	Non
81940800	BBP333 LED128/757 I PRM MDUW MWS PH	Oui
81942200	BBP333 LED128/757 I PRM D9 SNS	Oui
81944600	BBP333 LED128/757 I PAM D9 SNS	Oui

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
81945300	BCP333 LED128/757 I PRM MDUW MWS PH	Oui
81952100	BCP333 LED159/757 I PAM MDUW MWS PH	Oui
82459400	BBP333 LED159/757 I PAM MDUW MWS PH	Oui
99756700	BCP333 LED128/757 I PRM MDUW	Oui
99757400	BCP333 LED81/757 I PRM MDUW	Oui
99758100	BCP333 LED159/757 I PRM	Non
99760400	BCP333 LED81/757 I PRM	Non
99761100	BCP333 LED159/740 I PRM MDUW	Oui
99762800	BCP333 LED128/740 I PRM MDUW	Oui
99763500	BCP333 LED81/740 I PRM MDUW	Oui
99764200	BCP333 LED159/740 I PRM	Non
99766600	BCP333 LED81/740 I PRM	Non




Données du produit

Mini 300 LED gen3

Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
99743700	BBP333 LED159/757 I PRM MDUW	BBP333
99744400	BBP333 LED128/757 I PRM MDUW	BBP333
99745100	BBP333 LED81/757 I PRM MDUW	BBP333
99746800	BBP333 LED159/757 I PRM	BBP333
99748200	BBP333 LED81/757 I PRM	BBP333
99749900	BBP333 LED159/740 I PRM MDUW	BBP333
99750500	BBP333 LED128/740 I PRM MDUW	BBP333
99751200	BBP333 LED81/740 I PRM MDUW	BBP333
99752900	BBP333 LED159/740 I PRM	BBP333
99754300	BBP333 LED81/740 I PRM	BBP333
81940800	BBP333 LED128/757 I PRM MDUW MWS PH	BBP333
81942200	BBP333 LED128/757 I PRM D9 SNS	BBP333
81944600	BBP333 LED128/757 I PAM D9 SNS	BBP333

Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
81945300	BCP333 LED128/757 I PRM MDUW MWS PH	BCP333
81952100	BCP333 LED159/757 I PAM MDUW MWS PH	BCP333
82459400	BBP333 LED159/757 I PAM MDUW MWS PH	BBP333
99756700	BCP333 LED128/757 I PRM MDUW	BCP333
99757400	BCP333 LED81/757 I PRM MDUW	BCP333
99758100	BCP333 LED159/757 I PRM	BCP333
99760400	BCP333 LED81/757 I PRM	BCP333
99761100	BCP333 LED159/740 I PRM MDUW	BCP333
99762800	BCP333 LED128/740 I PRM MDUW	BCP333
99763500	BCP333 LED81/740 I PRM MDUW	BCP333
99764200	BCP333 LED159/740 I PRM	BCP333
99766600	BCP333 LED81/740 I PRM	BCP333




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - BBP333I - 910925865283

Polar Normal (separate) - BBP333I - 910925865274

Polar Normal (separate) - BBP333I - 910925865272




Polar Normal (separate) - BBP333I - 910925865286

Polar Normal (separate) - BBP333I - 910925865278


Polar Normal (separate) - BBP333I - 910925865282

Mini 300 LED gen3


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BBP333I - 910925865265




Polar Normal (separate) - BBP333I - 910925865271




Polar Normal (separate) - BBP333I - 910925865273




Polar Normal (separate) - BBP333I - 910925865267




Polar Normal (separate) - BBP333I - 910925865266




Polar Normal (separate) - BBP333I - 910925865270



Polar Normal (separate) - BBP333I - 910925865268




Polar Normal (separate) - BBP333I - 910925865276




Polar Normal (separate) - BBP333I - 910925865285

Mini 300 LED gen3


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BBP333I - 910925865280




Polar Normal (separate) - BBP333I - 910925865284




Polar Normal (separate) - BBP333I - 910925865288




Polar Normal (separate) - BBP333I - 910925865279




Polar Normal (separate) - BBP333I - 910925866270




Polar Normal (separate) - BBP333I - 910925866262



Polar Normal (separate) - BBP333I - 910925866258




Polar Normal (separate) - BBP333I - 910925866260



Polar Normal (separate) - BBP333I - 910925866311

Mini 300 LED gen3

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - BBP333I - 910925866263

