



Benzinkút vonzóvá tétele intelligens világítási rendszerrel

Mini 300 LED gen3

A tökéletes formaterv és a legújabb LED-technológia kombinációjából létrejött és rendkívül hatékony fénykibocsátású Philips Mini 300 LED gen3 lámpatestek márkajelzéssel ellátott nevezetességgé változtatják az Ön benzinkútját, és vizuálisan segítenek a járművezetőknek a biztonságos megközelítésben. A Mini 300 LED gen3, a fényt igény szerint biztosító, intelligens mozgásérzékelő rendszerrel ellátott modern, LED-es fényforrások az energiatakarékosság új szintjét érik el a fényerő-szabályozással, de egyúttal gondoskodnak a tájékozódáshoz és biztonsághoz mindenkor szükséges megvilágításról is. A világítás az Ön elképzelése szerint programozható a rendszer beszerelésekor, akár a termék teljes élettartamára is. A beépített jelenlét- és fényérzékelővel ellátott opcionális Master-Slave kombináció nem igényel külső érzékelőt; egyetlen Master Mini 300 LED gen3 akár 6 alap lámpatestet képes szabályozni. Ez nem csak a beruházás értékét növeli, hanem további energiamegtakarításhoz is vezet. A Mini 300 LED gen3 lámpatest olyan könnyű, hogy akár egyetlen ember is könnyedén fel tudja szerelni. A lámpatest beállítása távirányítással, okostelefon vagy táblagép segítségével a talajszintről is elvégezhető, így nem kell a magasban dolgozni. Az ingyenes Mini 300 LED App használatával a fényforrás állapota is leolvasható a talajszinten állva. A besüllyesztve vagy felületre szerelt, illetve fényárvilágítási Mini 300 LED gen3 lámpatestváltozatok, amelyek fedél alatti világításhoz is használhatók, áttörést jelentenek; a korábbi egyszerűen leváltó LED-es megoldás csökkenti a beszerelés költségeit.

Mini 300 LED gen3

Előnyök

- A különféle benzinkutak minden elvárását teljesítő, kiváló minőségű megvilágítás, különálló optikai fényeloszlás lehetőségével
- Minimálisra csökkentett energiafogyasztás, testreszabható beépített vezérlőelemekkel és időszabályozóval
- Egyszerű üzembe helyezés, vezeték nélküli vezérlésbeállítási lehetőséggel okostelefon és táblagép használatával
- Rendkívül egyszerű, pillékönnyű, könnyen és gyorsan felszerelhető, és a meglévő rendszerekhez teljes mértékben illeszkedő


Szolgáltatások

- Magas hatásfokú, hosszú élettartamú LED-es platform a maximális energiamegtakarítás és az alacsony karbantartási költségek érdekében
- SMART vezérlőrendszer beépített mozgásérzékelő modullal és időszabályozóval a különböző szintekre programozható, automatikus fényszabályozáshoz
- BASIC+ vezérlőrendszer csak gyárilag beállított mozgásérzékelővel, a fény adott szintre szabályozásához
- Különálló alkalmazás egyszerű kezelőfelülettel, okostelefonhoz és táblagéphez

Alkalmazás

- Benzinkutak

Méretezett rajza



Termék részletei



Mini300_gen3-
BBP333_360_360-DPP.TIF



Mini300_gen3-BBP333_470_470-
DPP.TIF

Mini 300 LED gen3

Termék részletei



Mini300_gen3-BBP333_560_410-DPP.TIF



Mini300_gen3-BBP333_RM_with_accessory_kit-DPP.TIF



Mini300_gen3-BBP333-DPP.TIF



Mini300_gen3-BBP333-with_accessory_kit-DPP.TIF



Mini300_gen3-BCP333-DPP.TIF

Mini 300 LED gen3

Általános információ	
Előtét mellékelve	Igen
Cserélhető fényforrás	Igen
Előtét egységek száma	1 egység
Szervizcímke	Igen
Technikai adatok	
Lámpatest fényeloszlása	113°
Színvisszaadási index (CRI)	70
Felfelé irányuló fényhányados	0
Működtetés és elektronika	
Túlfeszültség-védelem (közös/különbözeti)	Szabványos túlfeszültség-védelmi szint
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Maximális szabályozási szint	10%
Mechanika és tokozás	
Optikai búra típusa	Polikarbonát bura, sík
Ház színe	Fehér
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK08
Por és víz elleni védelem kódja	IP66
Szabványos dőlésszög oldalsó bevezetésnél	-
Normál dőlésszögű oszlopfej	-
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
CE jelölés	Igen
Gyúlékonysági jelzés	Normál gyúlékonyságú felületekre szereléshez

Általános információ

Order Code	Full Product Name	Lámpacsalád kódja
99748200	BBP333 LED81/757 I PRM	LED81
99749900	BBP333 LED159/740 I PRM MDUW	LED159
99752900	BBP333 LED159/740 I PRM	LED159
99753600	BBP333 LED128/740 I PRM	LED128
99754300	BBP333 LED81/740 I PRM	LED81
99784000	BBP333 LED159/757 I PRM D9 SNS	LED159
99786400	BBP333 LED159/757 I PAM D9 SNS	LED159
99827400	BBP333 LED159/740 II PRM	LED159
81939200	BBP333 LED81/757 I PRM MDUW MWS PH	LED81
81940800	BBP333 LED128/757 I PRM MDUW MWS PH	LED128
81942200	BBP333 LED128/757 I PRM D9 SNS	LED128
81944600	BBP333 LED128/757 I PAM D9 SNS	LED128
81946000	BCP333 LED128/757 I PRM D9 SNS	LED128
82456300	BBP333 LED81/757 I PAM D9 SNS	LED81
82457000	BBP333 LED81/757 I PAM MDUW MWS PH	LED81
82459400	BBP333 LED159/757 I PAM MDUW MWS PH	LED159
99758100	BCP333 LED159/757 I PRM	LED159
99759800	BCP333 LED128/757 I PRM	LED128
99760400	BCP333 LED81/757 I PRM	LED81
99764200	BCP333 LED159/740 I PRM	LED159
99765900	BCP333 LED128/740 I PRM	LED128
99766600	BCP333 LED81/740 I PRM	LED81

Technikai adatok

		A		Korrelált				A		Korrelált	
Order	Full Product	fényforrás	színhőmérséklet		Kültéri optika	Order	Full Product	fényforrás	színhőmérséklet		Kültéri optika
Code	Name	színe	(névleges)	Fényáram	típusa	Code	Name	színe	(névleges)	Fényáram	típusa
99748200	BBP333	757 hideg	5700 K	7 380 lm	Benzinkút optika,	99753600	BBP333	740	4000 K	11 570 lm	Benzinkút optika,
	LED81/757 I	fehér			forgásszimmetrikus		LED128/740	semleges			forgásszimmetrikus
	PRM				közepes		I PRM	fehér			közepes
					fényeloszlás						fényeloszlás
99749900	BBP333	740	4000 K	15 900 lm	Benzinkút optika,	99754300	BBP333	740	4000 K	7 380 lm	Benzinkút optika,
	LED159/740	semleges			forgásszimmetrikus		LED81/740 I	semleges			forgásszimmetrikus
	I PRM	fehér			közepes		PRM	fehér			közepes
	MDUW				fényeloszlás						fényeloszlás
99752900	BBP333	740	4000 K	14 240 lm	Benzinkút optika,	99784000	BBP333	757 hideg	5700 K	14 240 lm	Benzinkút optika,
	LED159/740	semleges			forgásszimmetrikus		LED159/757	fehér			forgásszimmetrikus
	I PRM	fehér			közepes		I PRM D9				közepes
					fényeloszlás		SNS				fényeloszlás

Mini 300 LED gen3

		A		Korrelált	
Order	Full Product	fényforrás	színhőmérséklet	Kültéri optika	
Code	Name	színe	(névleges)	Fényáram	típusa
99786400	BBP333 LED159/757 I PAM D9 SNS	757 hideg fehér	5700 K	13 440 lm	Benzinkúti, aszimmetrikus közepes optika
99827400	BBP333 LED159/740 II PRM	740 semleges fehér	4000 K	14 240 lm	Benzinkút optika, forgásszimmetrikus közepes fényeloszlás
81939200	BBP333 LED81/757 I PRM MDUW MWS PH	757 hideg fehér	5700 K	7 380 lm	Benzinkút optika, forgásszimmetrikus közepes fényeloszlás
81940800	BBP333 LED128/757 I PRM MDUW MWS PH	757 hideg fehér	5700 K	11 570 lm	Benzinkút optika, forgásszimmetrikus közepes fényeloszlás
81942200	BBP333 LED128/757 I PRM D9 SNS	757 hideg fehér	5700 K	11 570 lm	Benzinkút optika, forgásszimmetrikus közepes fényeloszlás
81944600	BBP333 LED128/757 I PAM D9 SNS	757 hideg fehér	5700 K	10 920 lm	Benzinkúti, aszimmetrikus közepes optika
81946000	BCP333 LED128/757 I PRM D9 SNS	757 hideg fehér	5700 K	11 700 lm	Benzinkút optika, forgásszimmetrikus közepes fényeloszlás
82456300	BBP333 LED81/757 I PAM D9 SNS	757 hideg fehér	5700 K	6 970 lm	Benzinkúti, aszimmetrikus közepes optika

		A		Korrelált	
Order	Full Product	fényforrás	színhőmérséklet	Kültéri optika	
Code	Name	színe	(névleges)	Fényáram	típusa
82457000	BBP333 LED81/757 I PAM MDUW MWS PH	757 hideg fehér	5700 K	6 970 lm	Benzinkúti, aszimmetrikus közepes optika
82459400	BBP333 LED159/757 I PAM MDUW MWS PH	757 hideg fehér	5700 K	13 440 lm	Benzinkúti, aszimmetrikus közepes optika
99758100	BCP333 LED159/757 I PRM	757 hideg fehér	5700 K	14 400 lm	Benzinkút optika, forgásszimmetrikus közepes fényeloszlás
99759800	BCP333 LED128/757 I PRM	757 hideg fehér	5700 K	11 700 lm	Benzinkút optika, forgásszimmetrikus közepes fényeloszlás
99760400	BCP333 LED81/757 I PRM	757 hideg fehér	5700 K	7 462 lm	Benzinkút optika, forgásszimmetrikus közepes fényeloszlás
99764200	BCP333 LED159/740 I PRM	740 semleges fehér	4000 K	14 400 lm	Benzinkút optika, forgásszimmetrikus közepes fényeloszlás
99765900	BCP333 LED128/740 I PRM	740 semleges fehér	4000 K	11 700 lm	Benzinkút optika, forgásszimmetrikus közepes fényeloszlás
99766600	BCP333 LED81/740 I PRM	740 semleges fehér	4000 K	7 462 lm	Benzinkút optika, forgásszimmetrikus közepes fényeloszlás

Működtetés és elektronika

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
99748200	BBP333 LED81/757 I PRM	48 W
99749900	BBP333 LED159/740 I PRM MDUW	92 W
99752900	BBP333 LED159/740 I PRM	90 W
99753600	BBP333 LED128/740 I PRM	74 W
99754300	BBP333 LED81/740 I PRM	48 W
99784000	BBP333 LED159/757 I PRM D9 SNS	90 W
99786400	BBP333 LED159/757 I PAM D9 SNS	90 W
99827400	BBP333 LED159/740 II PRM	90 W
81939200	BBP333 LED81/757 I PRM MDUW MWS PH	48 W
81940800	BBP333 LED128/757 I PRM MDUW MWS PH	74 W
81942200	BBP333 LED128/757 I PRM D9 SNS	74 W

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
81944600	BBP333 LED128/757 I PAM D9 SNS	74 W
81946000	BCP333 LED128/757 I PRM D9 SNS	74 W
82456300	BBP333 LED81/757 I PAM D9 SNS	48 W
82457000	BBP333 LED81/757 I PAM MDUW MWS PH	48 W
82459400	BBP333 LED159/757 I PAM MDUW MWS PH	90 W
99758100	BCP333 LED159/757 I PRM	91 W
99759800	BCP333 LED128/757 I PRM	74 W
99760400	BCP333 LED81/757 I PRM	48 W
99764200	BCP333 LED159/740 I PRM	91 W
99765900	BCP333 LED128/740 I PRM	74 W
99766600	BCP333 LED81/740 I PRM	48 W

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Mini 300 LED gen3

Order Code	Full Product Name	Szabályozható
99748200	BBP333 LED81/757 I PRM	Nem
99749900	BBP333 LED159/740 I PRM MDUW	Igen
99752900	BBP333 LED159/740 I PRM	Nem
99753600	BBP333 LED128/740 I PRM	Nem
99754300	BBP333 LED81/740 I PRM	Nem
99784000	BBP333 LED159/757 I PRM D9 SNS	Igen
99786400	BBP333 LED159/757 I PAM D9 SNS	Igen
99827400	BBP333 LED159/740 II PRM	Nem
81939200	BBP333 LED81/757 I PRM MDUW MWS PH	Igen
81940800	BBP333 LED128/757 I PRM MDUW MWS PH	Igen
81942200	BBP333 LED128/757 I PRM D9 SNS	Igen


Order Code	Full Product Name	Szabályozható
81944600	BBP333 LED128/757 I PAM D9 SNS	Igen
81946000	BCP333 LED128/757 I PRM D9 SNS	Igen
82456300	BBP333 LED81/757 I PAM D9 SNS	Igen
82457000	BBP333 LED81/757 I PAM MDUW MWS PH	Igen
82459400	BBP333 LED159/757 I PAM MDUW MWS PH	Igen
99758100	BCP333 LED159/757 I PRM	Nem
99759800	BCP333 LED128/757 I PRM	Nem
99760400	BCP333 LED81/757 I PRM	Nem
99764200	BCP333 LED159/740 I PRM	Nem
99765900	BCP333 LED128/740 I PRM	Nem
99766600	BCP333 LED81/740 I PRM	Nem

Termékadatok


Order Code	Full Product Name	Terméksalád kódja
99748200	BBP333 LED81/757 I PRM	BBP333
99749900	BBP333 LED159/740 I PRM MDUW	BBP333
99752900	BBP333 LED159/740 I PRM	BBP333
99753600	BBP333 LED128/740 I PRM	BBP333
99754300	BBP333 LED81/740 I PRM	BBP333
99784000	BBP333 LED159/757 I PRM D9 SNS	BBP333
99786400	BBP333 LED159/757 I PAM D9 SNS	BBP333
99827400	BBP333 LED159/740 II PRM	BBP333
81939200	BBP333 LED81/757 I PRM MDUW MWS PH	BBP333
81940800	BBP333 LED128/757 I PRM MDUW MWS PH	BBP333
81942200	BBP333 LED128/757 I PRM D9 SNS	BBP333

Order Code	Full Product Name	Terméksalád kódja
81944600	BBP333 LED128/757 I PAM D9 SNS	BBP333
81946000	BCP333 LED128/757 I PRM D9 SNS	BCP333
82456300	BBP333 LED81/757 I PAM D9 SNS	BBP333
82457000	BBP333 LED81/757 I PAM MDUW MWS PH	BBP333
82459400	BBP333 LED159/757 I PAM MDUW MWS PH	BBP333
99758100	BCP333 LED159/757 I PRM	BCP333
99759800	BCP333 LED128/757 I PRM	BCP333
99760400	BCP333 LED81/757 I PRM	BCP333
99764200	BCP333 LED159/740 I PRM	BCP333
99765900	BCP333 LED128/740 I PRM	BCP333
99766600	BCP333 LED81/740 I PRM	BCP333


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - BBP333I - 910925865275




Polar Normal (separate) - BBP333I - 910925865287




Polar Normal (separate) - BBP333I - 910925866257

Mini 300 LED gen3


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BBP333I - 910925866264




Polar Normal (separate) - BBP333I - 910925865274




Polar Normal (separate) - BBP333I - 910925865286




Polar Normal (separate) - BBP333I - 910925865282




Polar Normal (separate) - BBP333I - 910925865271




Polar Normal (separate) - BBP333I - 910925865307



Polar Normal (separate) - BBP333I - 910925865270




Polar Normal (separate) - BBP333I - 910925865276




Polar Normal (separate) - BBP333I - 910925865281

Mini 300 LED gen3


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BBP333I - 910925865309




Polar Normal (separate) - BBP333I - 910925865280




Polar Normal (separate) - BBP333I - 910925865288




Polar Normal (separate) - BBP333I - 910925865350




Polar Normal (separate) - BBP333I - 910925866262




Polar Normal (separate) - BBP333I - 910925866258



Polar Normal (separate) - BBP333I - 910925866260




Polar Normal (separate) - BBP333I - 910925866308



Polar Normal (separate) - BBP333I - 910925866311

Mini 300 LED gen3

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - BBP333I -
910925866309

