



Moderniseer je benzinestation met slimme verlichting

Mini 300 LED gen3

Philips Mini 300 LED gen3-armaturen, een combinatie van een perfect productontwerp en de nieuwste LED-technologie voor uiterst efficiënte lichtopbrengsten, maken van je benzinestation een oriëntatiepunt en helpen je klanten veilig en met visueel comfort een bezoek te brengen. Philips Mini 300 LED gen3 werkt met geavanceerde LED-armaturen met een intelligent bewegingssensorsysteem, waardoor licht op aanvraag wordt geleverd en door intelligent dimmen meer energie dan ooit wordt bespaard, terwijl het tegelijkertijd zorgt voor voldoende verlichting voor oriëntatie en veiligheid wanneer het nodig is. De verlichtingsscenariøs kunnen naar wens worden aangepast bij de installatie of gedurende het gebruik van de producten. De optionele Philips Master-Slavecombinatie met een ingebouwde aanwezigheids- en lichtsensor maakt een externe sensor overbodig. Eén Philips Master Mini 300 LED gen3 kan tot 6 standaardarmaturen regelen, wat niet alleen een positieve impact op je investering maakt, maar ook extra energie bespaart. Het Philips Mini 300 LED gen3-armatuur is zo licht dat deze moeiteloos door één persoon kan worden geïnstalleerd, en de instellingen van het armatuur kunnen eenvoudig vanaf de grond worden gewijzigd met een smartphone of tablet zodat je niet meer op hoogte hoeft te werken. Met de gratis Philips Mini 300 LED-app kun je zelfs de status van het armatuur aflezen terwijl je stevig op de grond staat. De Philips Mini 300 LED gen3-armaturen in inbouw-, opbouw- en schijnwerperuitvoering, geschikt voor verlichting onder overkappingen, vormen een baanbrekende renovatieoplossing die installatiekosten omlaag brengt.

Mini 300 LED gen3

Voordelen

- Perfecte kwaliteit van verlichting met keuze uit diverse specifieke lichtbundels die voldoen aan alle vereisten van verschillende configuraties voor benzinstations.
- Verlaagd energieverbruik door middel van aanpasbare ingebouwde regelaars en timer.
- Gemakkelijke in gebruikstelling en opties voor draadloze bediening met smartphones en tablets.
- Licht in gewicht en uiterst eenvoudig voor het gemakkelijk en snel monteren, ook volledig in bestaande installaties in te passen.

Kenmerken

- Zeer efficiënt long-life Philips LED-platform voor maximale energiebesparing en lagere onderhoudskosten.
- SMART-regelsysteem met ingebouwde bewegingssensormodule en tijd klok om de dimmer op verschillende niveaus te programmeren.
- BASIC+-regelsysteem, alleen met bij de productie ingestelde bewegingssensor, om het licht automatisch enigszins te dimmen.
- Speciale app met eenvoudige gebruikersinterface voor smartphones en tablets.

Toepassing


- Benzine- en servicestations

Versions



Mini300 gen3-BCP333

Maatschets



Mini 300 LED gen3

Productgegevens



Mini300_gen3-
BBP333_360_360-DPP.TIF



Mini300_gen3-BBP333_470_470-
DPP.TIF



Mini300_gen3-BBP333_560_410-
DPP.TIF



Mini300_gen3-
BBP333_RM_with_accessory_kit-
DPP.TIF



Mini300_gen3-BBP333-DPP.TIF



Mini300_gen3-BBP333-
with_accessory_kit-DPP.TIF



Mini300_gen3-BCP333-DPP.TIF

Mini 300 LED gen3

Algemene informatie	
Driver/VSA inbegrepen	Ja
Lichtbron vervangbaar	Ja
Aantal VSA's	1 unit
Servicetag	Ja
Gegevens lichttechniek	
Bundelspreiding armatuur	113°
Kleurweergave-index (CRI)	70
Lichtvervuiling naar boven (ULR)	0
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Surge Protection (Common/ Differential)	Standaard overspanningsbev eiligingsniveau
Dimbaarheid en regelsystemen	
Maximaal dimniveau	10%
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Type lichtkap	Polycarbonaat schaal/lichtkap, vlak
Kleur behuizing	Wit
IK-classificatie	IK08
Beschermingsklasse	IP 66
Standaard kanteelhoek opschuifmontage	-
Standaard kanteelhoek opzetmontage	-
Keurmerken en classificaties	
CE-markering	Ja
Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken

Algemene informatie

Order Code	Full Product Name	Type lichtbron
8718696997468	BBP333 LED159/757 I PRM	LED159
8718696997475	BBP333 LED128/757 I PRM	LED128
8718696997482	BBP333 LED81/757 I PRM	LED81
8718696997529	BBP333 LED159/740 I PRM	LED159
8718696997543	BBP333 LED81/740 I PRM	LED81
8718696997840	BBP333 LED159/757 I PRM D9 SNS	LED159
8718699817497	BCP333 LED159/757 I PRM MDUW MWS PH	LED159
8718699817503	BCP333 LED159/757 I PRM D9 SNS	LED159
8718699819385	BCP333 LED128/757 I PAM	LED128
8718699819392	BBP333 LED81/757 I PRM MDUW MWS PH	LED81
8718699819408	BBP333 LED128/757 I PRM MDUW MWS PH	LED128
8718699819422	BBP333 LED128/757 I PRM D9 SNS	LED128
8718699819446	BBP333 LED128/757 I PAM D9 SNS	LED128
8718699819453	BCP333 LED128/757 I PRM MDUW MWS PH	LED128
8718699819460	BCP333 LED128/757 I PRM D9 SNS	LED128
8718699819484	BCP333 LED128/757 I PAM MDUW MWS PH	LED128
8718699819491	BCP333 LED81/757 I PAM D9 SNS	LED81
8718699819507	BCP333 LED128/757 I PAM D9 SNS	LED128
8718699819514	BCP333 LED159/757 I PAM	LED159
8718699819521	BCP333 LED159/757 I PAM MDUW MWS PH	LED159
8718699819538	BCP333 LED159/757 I PAM D9 SNS	LED159
8718696997581	BCP333 LED159/757 I PRM	LED159
8718696997598	BCP333 LED128/757 I PRM	LED128
8718696997604	BCP333 LED81/757 I PRM	LED81
8718696997642	BCP333 LED159/740 I PRM	LED159
8718696997666	BCP333 LED81/740 I PRM	LED81

Gegevens lichttechniek

Gegevens lichttechniek						Gegevens lichttechniek					
Order Code	Full Product Name	Kleur lichtbron	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	Lichtstroom	Type optiek buiten	Order Code	Full Product Name	Kleur lichtbron	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	Lichtstroom	Type optiek buiten
8718696997468	BBP333 LED159/757 I PRM	757 koelwit	5700 K	14.240 lm	Rotatiesymmetrische middelbrede bundel voor benzinestations	8718696997529	BBP333 LED159/740 I PRM	740 neutraalwit	4000 K	14.240 lm	Rotatiesymmetrische middelbrede bundel voor benzinestations
8718696997475	BBP333 LED128/757 I PRM	757 koelwit	5700 K	11.570 lm	Rotatiesymmetrische middelbrede bundel voor benzinestations	8718696997543	BBP333 LED81/740 I PRM	740 neutraalwit	4000 K	7.380 lm	Rotatiesymmetrische middelbrede bundel voor benzinestations
8718696997482	BBP333 LED81/757 I PRM	757 koelwit	5700 K	7.380 lm	Rotatiesymmetrische middelbrede bundel voor benzinestations	8718696997840	BBP333 LED159/757 I PRM D9 SNS	757 koelwit	5700 K	14.240 lm	Rotatiesymmetrische middelbrede bundel voor benzinestations

Mini 300 LED gen3

Order Code	Full Product Name	Kleur lichtbron	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	Lichtstroom	Type optiek buiten	Order Code	Full Product Name	Kleur lichtbron	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	Lichtstroom	Type optiek buiten
8718699817497	BCP333 LED159/757 I PRM MDUW MWS PH	757 koelwit	5700 K	14.400 lm	Rotatiesymmetrische middelbrede bundel voor benzinestations	8718699819491	BCP333 LED81/757 I PAM D9 SNS	757 koelwit	5700 K	7.052 lm	Asymmetrische middelbrede bundel voor benzinestations
8718699817503	BCP333 LED159/757 I PRM D9 SNS	757 koelwit	5700 K	14.400 lm	Rotatiesymmetrische middelbrede bundel voor benzinestations	8718699819507	BCP333 LED128/757 I PAM D9 SNS	757 koelwit	5700 K	11.050 lm	Asymmetrische middelbrede bundel voor benzinestations
8718699819385	BCP333 LED128/757 I PAM	757 koelwit	5700 K	11.050 lm	Asymmetrische middelbrede bundel voor benzinestations	8718699819514	BCP333 LED159/757 I PAM	757 koelwit	5700 K	13.600 lm	Asymmetrische middelbrede bundel voor benzinestations
8718699819392	BBP333 LED81/757 I PRM MDUW MWS PH	757 koelwit	5700 K	7.380 lm	Rotatiesymmetrische middelbrede bundel voor benzinestations	8718699819521	BCP333 LED159/757 I PAM MDUW MWS PH	757 koelwit	5700 K	13.600 lm	Asymmetrische middelbrede bundel voor benzinestations
8718699819408	BBP333 LED128/757 I PRM MDUW MWS PH	757 koelwit	5700 K	11.570 lm	Rotatiesymmetrische middelbrede bundel voor benzinestations	8718699819538	BCP333 LED159/757 I PAM D9 SNS	757 koelwit	5700 K	15.900 lm	Asymmetrische middelbrede bundel voor benzinestations
8718699819422	BBP333 LED128/757 I PRM D9 SNS	757 koelwit	5700 K	11.570 lm	Rotatiesymmetrische middelbrede bundel voor benzinestations	871869997581	BCP333 LED159/757 I PRM	757 koelwit	5700 K	14.400 lm	Rotatiesymmetrische middelbrede bundel voor benzinestations
8718699819446	BBP333 LED128/757 I PAM D9 SNS	757 koelwit	5700 K	10.920 lm	Asymmetrische middelbrede bundel voor benzinestations	871869997598	BCP333 LED128/757 I PRM	757 koelwit	5700 K	11.700 lm	Rotatiesymmetrische middelbrede bundel voor benzinestations
8718699819453	BCP333 LED128/757 I PRM MDUW MWS PH	757 koelwit	5700 K	11.700 lm	Rotatiesymmetrische middelbrede bundel voor benzinestations	871869997604	BCP333 LED81/757 I PRM	757 koelwit	5700 K	7.462 lm	Rotatiesymmetrische middelbrede bundel voor benzinestations
8718699819460	BCP333 LED128/757 I PRM D9 SNS	757 koelwit	5700 K	11.700 lm	Rotatiesymmetrische middelbrede bundel voor benzinestations	871869997642	BCP333 LED159/740 I PRM	740 neutraalwit	4000 K	14.400 lm	Rotatiesymmetrische middelbrede bundel voor benzinestations
8718699819484	BCP333 LED128/757 I PAM MDUW MWS PH	757 koelwit	5700 K	11.050 lm	Asymmetrische middelbrede bundel voor benzinestations	871869997666	BCP333 LED81/740 I PRM	740 neutraalwit	4000 K	7.462 lm	Rotatiesymmetrische middelbrede bundel voor benzinestations

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik	Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8718696997468	BBP333 LED159/757 I PRM	90 W	8718696997482	BBP333 LED81/757 I PRM	48 W
8718696997475	BBP333 LED128/757 I PRM	74 W	8718696997529	BBP333 LED159/740 I PRM	90 W

Mini 300 LED gen3

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8718696997543	BBP333 LED81/740 I PRM	48 W
8718696997840	BBP333 LED159/757 I PRM D9 SNS	90 W
8718699817497	BCP333 LED159/757 I PRM MDUW MWS PH	92 W
8718699817503	BCP333 LED159/757 I PRM D9 SNS	90 W
8718699819385	BCP333 LED128/757 I PAM	75 W
8718699819392	BBP333 LED81/757 I PRM MDUW MWS PH	48 W
8718699819408	BBP333 LED128/757 I PRM MDUW MWS PH	74 W
8718699819422	BBP333 LED128/757 I PRM D9 SNS	74 W
8718699819446	BBP333 LED128/757 I PAM D9 SNS	74 W
8718699819453	BCP333 LED128/757 I PRM MDUW MWS PH	75 W
8718699819460	BCP333 LED128/757 I PRM D9 SNS	74 W

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8718699819484	BCP333 LED128/757 I PAM MDUW MWS PH	74 W
8718699819491	BCP333 LED81/757 I PAM D9 SNS	48 W
8718699819507	BCP333 LED128/757 I PAM D9 SNS	74 W
8718699819514	BCP333 LED159/757 I PAM	92 W
8718699819521	BCP333 LED159/757 I PAM MDUW MWS PH	91 W
8718699819538	BCP333 LED159/757 I PAM D9 SNS	92 W
8718696997581	BCP333 LED159/757 I PRM	91 W
8718696997598	BCP333 LED128/757 I PRM	74 W
8718696997604	BCP333 LED81/757 I PRM	48 W
8718696997642	BCP333 LED159/740 I PRM	91 W
8718696997666	BCP333 LED81/740 I PRM	48 W

Dimbaarheid en regelsystemen

Order Code	Full Product Name	Dimbaar
8718696997468	BBP333 LED159/757 I PRM	Nee
8718696997475	BBP333 LED128/757 I PRM	Nee
8718696997482	BBP333 LED81/757 I PRM	Nee
8718696997529	BBP333 LED159/740 I PRM	Nee
8718696997543	BBP333 LED81/740 I PRM	Nee
8718696997840	BBP333 LED159/757 I PRM D9 SNS	Ja
8718699817497	BCP333 LED159/757 I PRM MDUW MWS PH	Ja
8718699817503	BCP333 LED159/757 I PRM D9 SNS	Ja
8718699819385	BCP333 LED128/757 I PAM	Nee
8718699819392	BBP333 LED81/757 I PRM MDUW MWS PH	Ja
8718699819408	BBP333 LED128/757 I PRM MDUW MWS PH	Ja
8718699819422	BBP333 LED128/757 I PRM D9 SNS	Ja
8718699819446	BBP333 LED128/757 I PAM D9 SNS	Ja

Order Code	Full Product Name	Dimbaar
8718699819453	BCP333 LED128/757 I PRM MDUW MWS PH	Ja
8718699819460	BCP333 LED128/757 I PRM D9 SNS	Ja
8718699819484	BCP333 LED128/757 I PAM MDUW MWS PH	Ja
8718699819491	BCP333 LED81/757 I PAM D9 SNS	Ja
8718699819507	BCP333 LED128/757 I PAM D9 SNS	Ja
8718699819514	BCP333 LED159/757 I PAM	Nee
8718699819521	BCP333 LED159/757 I PAM MDUW MWS PH	Ja
8718699819538	BCP333 LED159/757 I PAM D9 SNS	Ja
8718696997581	BCP333 LED159/757 I PRM	Nee
8718696997598	BCP333 LED128/757 I PRM	Nee
8718696997604	BCP333 LED81/757 I PRM	Nee
8718696997642	BCP333 LED159/740 I PRM	Nee
8718696997666	BCP333 LED81/740 I PRM	Nee




Productgegevens

Order Code	Full Product Name	Code productfamilie
8718696997468	BBP333 LED159/757 I PRM	BBP333
8718696997475	BBP333 LED128/757 I PRM	BBP333
8718696997482	BBP333 LED81/757 I PRM	BBP333
8718696997529	BBP333 LED159/740 I PRM	BBP333
8718696997543	BBP333 LED81/740 I PRM	BBP333
8718696997840	BBP333 LED159/757 I PRM D9 SNS	BBP333
8718699817497	BCP333 LED159/757 I PRM MDUW MWS PH	BCP333
8718699817503	BCP333 LED159/757 I PRM D9 SNS	BCP333
8718699819385	BCP333 LED128/757 I PAM	BCP333
8718699819392	BBP333 LED81/757 I PRM MDUW MWS PH	BBP333
8718699819408	BBP333 LED128/757 I PRM MDUW MWS PH	BBP333
8718699819422	BBP333 LED128/757 I PRM D9 SNS	BBP333
8718699819446	BBP333 LED128/757 I PAM D9 SNS	BBP333

Order Code	Full Product Name	Code productfamilie
8718699819453	BCP333 LED128/757 I PRM MDUW MWS PH	BCP333
8718699819460	BCP333 LED128/757 I PRM D9 SNS	BCP333
8718699819484	BCP333 LED128/757 I PAM MDUW MWS PH	BCP333
8718699819491	BCP333 LED81/757 I PAM D9 SNS	BCP333
8718699819507	BCP333 LED128/757 I PAM D9 SNS	BCP333
8718699819514	BCP333 LED159/757 I PAM	BCP333
8718699819521	BCP333 LED159/757 I PAM MDUW MWS PH	BCP333
8718699819538	BCP333 LED159/757 I PAM D9 SNS	BCP333
8718696997581	BCP333 LED159/757 I PRM	BCP333
8718696997598	BCP333 LED128/757 I PRM	BCP333
8718696997604	BCP333 LED81/757 I PRM	BCP333
8718696997642	BCP333 LED159/740 I PRM	BCP333
8718696997666	BCP333 LED81/740 I PRM	BCP333

Mini 300 LED gen3




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - BBP333I - 910925866257

Polar Normal (separate) - BBP333I - 910925866269




Polar Normal (separate) - BBP333I - 910925866264



Polar Normal (separate) - BBP333I - 910925865274

Polar Normal (separate) - BBP333I - 910925865286

Polar Normal (separate) - BBP333I - 910925865597




Polar Normal (separate) - BBP333I - 910925865282

Polar Normal (separate) - BBP333I - 910925865269


Polar Normal (separate) - BBP333I - 910925865307

Mini 300 LED gen3


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BBP333I - 910925865270




Polar Normal (separate) - BBP333I - 910925865268




Polar Normal (separate) - BBP333I - 910925865276




Polar Normal (separate) - BBP333I - 910925865281




Polar Normal (separate) - BBP333I - 910925865280




Polar Normal (separate) - BBP333I - 910925865288



Polar Normal (separate) - BBP333I - 910925865598




Polar Normal (separate) - BBP333I - 910925866270




Polar Normal (separate) - BBP333I - 910925866262

Mini 300 LED gen3


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BBP333I - 910925866258




Polar Normal (separate) - BBP333I - 910925866260




Polar Normal (separate) - BBP333I - 910925866271




Polar Normal (separate) - BBP333I - 910925866256




Polar Normal (separate) - BBP333I - 910925866263



Polar Normal (separate) - BBP333I - 910925866266



Polar Normal (separate) - BBP333I - 910925866267



Polar Normal (separate) - BBP333I - 910925866268

Mini 300 LED gen3

