



Moderniseer je benzinestation met slimme verlichting

Mini 300 LED gen3

Mini 300 LED gen3-armaturen, een combinatie van een perfect productontwerp en de nieuwste LED-technologie voor uiterst efficiënte lichtopbrengsten, maken van je benzinestation een oriëntatiepunt en helpen je klanten veilig en met visueel comfort een bezoek te brengen. Mini 300 LED gen3, de ultramoderne LED-armaturen met light on demand intelligente bewegingsdetectie, tilt energiebesparing naar een hoger niveau door te dimmen, maar zorgt tegelijkertijd voor voldoende verlichting voor oriëntatie en veiligheid. De lichtscenario's kunnen bij de eerste installatie of tijdens de levensduur van de producten aan je voorkeur worden aangepast. De optionele Master-Slave combinatie met een ingebouwde aanwezigheids- en lichtsensor maakt een externe sensor overbodig en één Master Mini 300 LED gen3 kan tot 6 basisarmaturen aansturen. Dit heeft niet alleen een positief effect op je investering, maar kan ook leiden tot extra energiebesparing. Mini 300 LED gen3 armatuur is zo licht dat hij moeiteloos door één persoon kan worden geïnstalleerd. Armatuurstellingen kunnen zelfs vanaf de grond worden gewijzigd met een smartphone of tablet als afstandsbediening, zodat je niet op hoogte hoeft te werken. Met de gratis Mini 300 LED App kan zelfs de status van het armatuur worden afgelezen terwijl je op de vloer staat. De Philips Mini 300 LED gen3-armaturen in inbouw-, opbouw- en schijnwerperuitvoering, geschikt voor verlichting onder overkappingen, vormen een baanbrekende renovatieoplossing die installatiekosten omlaag brengt.

Mini 300 LED gen3

Voordelen

- Perfecte kwaliteit van verlichting met keuze uit diverse specifieke lichtbundels die voldoen aan alle vereisten van verschillende configuraties voor benzinestations.
- Verlaagd energieverbruik door middel van aanpasbare ingebouwde regelaars en timer.
- Gemakkelijke ingebruikstelling en opties voor draadloze bediening met smartphones en tablets.
- Licht in gewicht en uiterst eenvoudig voor het gemakkelijk en snel monteren, ook volledig in bestaande installaties in te passen.


Kenmerken

- Zeer efficiënt long-life Philips LED-platform voor maximale energiebesparing en lagere onderhoudskosten.
- SMART-regelsysteem met ingebouwde bewegingssensormodule en tijd klok om de dimmer op verschillende niveaus te programmeren.
- BASIC+-regelsysteem, alleen met bij de productie ingestelde bewegingssensor, om het licht automatisch enigszins te dimmen.
- Speciale app met eenvoudige gebruikersinterface voor smartphones en tablets.

Toepassing

- Benzine- en servicestations

Maatschets



Productgegevens



Mini300_gen3-
BBP333_360_360-DPP.TIF



Mini300_gen3-BBP333_470_470-
DPP.TIF

Mini 300 LED gen3

Productgegevens



Mini300_gen3-BBP333_560_410-DPP.TIF



Mini300_gen3-BBP333_RM_with_accessory_kit-DPP.TIF



Mini300_gen3-BBP333-DPP.TIF



Mini300_gen3-BBP333-with_accessory_kit-DPP.TIF



Mini300_gen3-BCP333-DPP.TIF

Mini 300 LED gen3

Algemene informatie	
Driver/VSA inbegrepen	Ja
Lichtbron vervangbaar	Ja
Aantal VSA's	1 unit
Servicetag	Ja
Gegevens lichttechniek	
Bundelspreiding armatuur	113°
Kleurweergave-index (CRI)	70
Lichtvervuiling naar boven (ULR)	0
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Surge Protection (Common/ Differential)	Standaard overspanningsbev eiligingsniveau
Dimbaarheid en regelsystemen	
Maximaal dimniveau	10%
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Type lichtkap	Polycarbonaat schaal/lichtkap, vlak
Kleur behuizing	Wit
IK-classificatie	IK08
Beschermingsklasse	IP 66
Standaard kanteelhoek opschuifmontage	-
Standaard kanteelhoek opzetmontage	-
Keurmerken en classificaties	
CE-markering	Ja
Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken

Algemene informatie

Order Code	Full Product Name	Type lichtbron
8718696997468	BBP333 LED159/757 I PRM	LED159
8718696997482	BBP333 LED81/757 I PRM	LED81
8718696997529	BBP333 LED159/740 I PRM	LED159
8718696997536	BBP333 LED128/740 I PRM	LED128
8718696997543	BBP333 LED81/740 I PRM	LED81
8718696997840	BBP333 LED159/757 I PRM D9 SNS	LED159
8718699817497	BCP333 LED159/757 I PRM MDUW MWS PH	LED159
8718699817503	BCP333 LED159/757 I PRM D9 SNS	LED159
8718699819385	BCP333 LED128/757 I PAM	LED128
8718699819392	BBP333 LED81/757 I PRM MDUW MWS PH	LED81
8718699819408	BBP333 LED128/757 I PRM MDUW MWS PH	LED128
8718699819422	BBP333 LED128/757 I PRM D9 SNS	LED128
8718699819446	BBP333 LED128/757 I PAM D9 SNS	LED128
8718699819453	BCP333 LED128/757 I PRM MDUW MWS PH	LED128
8718699819460	BCP333 LED128/757 I PRM D9 SNS	LED128
8718699819484	BCP333 LED128/757 I PAM MDUW MWS PH	LED128
8718699819491	BCP333 LED81/757 I PAM D9 SNS	LED81
8718699819507	BCP333 LED128/757 I PAM D9 SNS	LED128
8718699819514	BCP333 LED159/757 I PAM	LED159
8718699819521	BCP333 LED159/757 I PAM MDUW MWS PH	LED159
8718699819538	BCP333 LED159/757 I PAM D9 SNS	LED159
8718696997581	BCP333 LED159/757 I PRM	LED159
8718696997604	BCP333 LED81/757 I PRM	LED81
8718696997642	BCP333 LED159/740 I PRM	LED159
8718696997666	BCP333 LED81/740 I PRM	LED81

Gegevens lichttechniek

Full						Gecorreleerde					
Product		Kleur		kleurtemperatuur		Product		Kleur		Gecorreleerde	
Order Code	Name	lichtbron	(nom.)	Lichtstroom	Type optiek bui	Order Code	Name	lichtbron	(nom.)	Lichtstroom	Type optiek buiten
8718696997468	BBP333 LED159/757 I PRM	757 koelwit	5700 K	14.240 lm	Rotatiesymmetrische middelbrede bundel voor benzinestations	8718696997536	BBP333 LED128/740 I PRM	740 neutraalwit	4000 K	11.570 lm	Rotatiesymmetrische middelbrede bundel voor benzinestations
8718696997482	BBP333 LED81/757 I PRM	757 koelwit	5700 K	7.380 lm	Rotatiesymmetrische middelbrede bundel voor benzinestations	8718696997543	BBP333 LED81/740 I PRM	740 neutraalwit	4000 K	7.380 lm	Rotatiesymmetrische middelbrede bundel voor benzinestations
8718696997529	BBP333 LED159/740 I PRM	740 neutraalwit	4000 K	14.240 lm	Rotatiesymmetrische middelbrede bundel voor benzinestations	8718696997840	BBP333 LED159/757 I PRM D9 SNS	757 koelwit	5700 K	14.240 lm	Rotatiesymmetrische middelbrede bundel voor benzinestations

Mini 300 LED gen3

Full						Gecorreleerde					
Product		Kleur	kleurtemperatuur			Product		Kleur	kleurtemperatuur		
Order Code	Name	lichtbron	(nom.)	Lichtstroom	Type optiek bui	Order Code	Name	lichtbron	(nom.)	Lichtstroom	Type optiek buiten
8718699817497	BCP333	757 koelwit	5700 K	14.400 lm	Rotatiesymmetrische	8718699819484	I PRM D9				
	LED159/757				middelbrede bundel		SNS				
	I PRM				voor benzinestations						
	MDUW						LED128/757				Asymmetrische
	MWS PH						I PAM				middelbrede bundel
8718699817503	BCP333	757 koelwit	5700 K	14.400 lm	Rotatiesymmetrische	8718699819491	MDUW				voor benzinestations
	LED159/757				middelbrede bundel		MWS PH				
	I PRM D9				voor benzinestations						
	SNS										
8718699819385	BCP333	757 koelwit	5700 K	11.050 lm	Asymmetrische	8718699819507	BGP333	757 koelwit	5700 K	7.052 lm	Asymmetrische
	LED128/757				middelbrede bundel		LED81/757 I				middelbrede bundel
	I PAM				voor benzinestations		PAM D9				voor benzinestations
8718699819392	BBP333	757 koelwit	5700 K	7.380 lm	Rotatiesymmetrische	8718699819514	SNS				
	LED81/757 I				middelbrede bundel		LED128/757				middelbrede bundel
	PRM				voor benzinestations		I PAM D9				voor benzinestations
	MDUW						SNS				
	MWS PH						BGP333	757 koelwit	5700 K	13.600 lm	Asymmetrische
8718699819408	BBP333	757 koelwit	5700 K	11.570 lm	Rotatiesymmetrische	8718699819521	LED159/757				middelbrede bundel
	LED128/757				middelbrede bundel		I PAM				voor benzinestations
	I PRM				voor benzinestations		BGP333	757 koelwit	5700 K	13.600 lm	Asymmetrische
	MDUW						LED159/757				middelbrede bundel
	MWS PH						I PAM				voor benzinestations
8718699819422	BBP333	757 koelwit	5700 K	11.570 lm	Rotatiesymmetrische	8718699819538	MDUW				
	LED128/757				middelbrede bundel		MWS PH				
	I PRM D9				voor benzinestations		BGP333	757 koelwit	5700 K	15.900 lm	Asymmetrische
	SNS						LED159/757				middelbrede bundel
8718699819446	BBP333	757 koelwit	5700 K	10.920 lm	Asymmetrische	8718699819581	I PAM D9				voor benzinestations
	LED128/757				middelbrede bundel		SNS				
	I PAM D9				voor benzinestations		BGP333	757 koelwit	5700 K	14.400 lm	Rotatiesymmetrische
	SNS						LED159/757				middelbrede bundel
8718699819453	BCP333	757 koelwit	5700 K	11.700 lm	Rotatiesymmetrische	8718699819604	I PRM				voor benzinestations
	LED128/757				middelbrede bundel		BGP333	757 koelwit	5700 K	7.462 lm	Rotatiesymmetrische
	I PRM				voor benzinestations		LED81/757 I				middelbrede bundel
	MDUW						PRM				voor benzinestations
	MWS PH						8718699819642	BGP333	740	4000 K	14.400 lm
8718699819460	BCP333	757 koelwit	5700 K	11.700 lm	Rotatiesymmetrische	8718699819666	LED159/740	neutraalwit			middelbrede bundel
	LED128/757				middelbrede bundel		I PRM				voor benzinestations
					voor benzinestations		BGP333	740	4000 K	7.462 lm	Rotatiesymmetrische
							LED81/740 I	neutraalwit			middelbrede bundel
							PRM				voor benzinestations

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik	Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8718696997468	BBP333 LED159/757 I PRM	90 W	8718699817503	BCP333 LED159/757 I PRM D9 SNS	90 W
8718696997482	BBP333 LED81/757 I PRM	48 W	8718699819385	BCP333 LED128/757 I PAM	75 W
8718696997529	BBP333 LED159/740 I PRM	90 W	8718699819392	BBP333 LED81/757 I PRM MDUW MWS PH	48 W
8718696997536	BBP333 LED128/740 I PRM	74 W	8718699819408	BBP333 LED128/757 I PRM MDUW MWS PH	74 W
8718696997543	BBP333 LED81/740 I PRM	48 W	8718699819422	BBP333 LED128/757 I PRM D9 SNS	74 W
8718696997840	BBP333 LED159/757 I PRM D9 SNS	90 W	8718699819446	BBP333 LED128/757 I PAM D9 SNS	74 W
8718699817497	BCP333 LED159/757 I PRM MDUW MWS PH	92 W	8718699819453	BCP333 LED128/757 I PRM MDUW MWS PH	75 W

Mini 300 LED gen3

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8718699819460	BCP333 LED128/757 I PRM D9 SNS	74 W
8718699819484	BCP333 LED128/757 I PAM MDUW MWS PH	74 W
8718699819491	BCP333 LED81/757 I PAM D9 SNS	48 W
8718699819507	BCP333 LED128/757 I PAM D9 SNS	74 W
8718699819514	BCP333 LED159/757 I PAM	92 W
8718699819521	BCP333 LED159/757 I PAM MDUW MWS PH	91 W

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8718699819538	BCP333 LED159/757 I PAM D9 SNS	92 W
8718696997581	BCP333 LED159/757 I PRM	91 W
8718696997604	BCP333 LED81/757 I PRM	48 W
8718696997642	BCP333 LED159/740 I PRM	91 W
8718696997666	BCP333 LED81/740 I PRM	48 W

Dimbaarheid en regelsystemen

Order Code	Full Product Name	Dimbaar
8718696997468	BBP333 LED159/757 I PRM	Nee
8718696997482	BBP333 LED81/757 I PRM	Nee
8718696997529	BBP333 LED159/740 I PRM	Nee
8718696997536	BBP333 LED128/740 I PRM	Nee
8718696997543	BBP333 LED81/740 I PRM	Nee
8718696997840	BBP333 LED159/757 I PRM D9 SNS	Ja
8718699817497	BCP333 LED159/757 I PRM MDUW MWS PH	Ja
8718699817503	BCP333 LED159/757 I PRM D9 SNS	Ja
8718699819385	BCP333 LED128/757 I PAM	Nee
8718699819392	BBP333 LED81/757 I PRM MDUW MWS PH	Ja
8718699819408	BBP333 LED128/757 I PRM MDUW MWS PH	Ja
8718699819422	BBP333 LED128/757 I PRM D9 SNS	Ja
8718699819446	BBP333 LED128/757 I PAM D9 SNS	Ja

Order Code	Full Product Name	Dimbaar
8718699819453	BCP333 LED128/757 I PRM MDUW MWS PH	Ja
8718699819460	BCP333 LED128/757 I PRM D9 SNS	Ja
8718699819484	BCP333 LED128/757 I PAM MDUW MWS PH	Ja
8718699819491	BCP333 LED81/757 I PAM D9 SNS	Ja
8718699819507	BCP333 LED128/757 I PAM D9 SNS	Ja
8718699819514	BCP333 LED159/757 I PAM	Nee
8718699819521	BCP333 LED159/757 I PAM MDUW MWS PH	Ja
8718699819538	BCP333 LED159/757 I PAM D9 SNS	Ja
8718696997581	BCP333 LED159/757 I PRM	Nee
8718696997604	BCP333 LED81/757 I PRM	Nee
8718696997642	BCP333 LED159/740 I PRM	Nee
8718696997666	BCP333 LED81/740 I PRM	Nee




Productgegevens

Order Code	Full Product Name	Code productfamilie
8718696997468	BBP333 LED159/757 I PRM	BBP333
8718696997482	BBP333 LED81/757 I PRM	BBP333
8718696997529	BBP333 LED159/740 I PRM	BBP333
8718696997536	BBP333 LED128/740 I PRM	BBP333
8718696997543	BBP333 LED81/740 I PRM	BBP333
8718696997840	BBP333 LED159/757 I PRM D9 SNS	BBP333
8718699817497	BCP333 LED159/757 I PRM MDUW MWS PH	BCP333
8718699817503	BCP333 LED159/757 I PRM D9 SNS	BCP333
8718699819385	BCP333 LED128/757 I PAM	BCP333
8718699819392	BBP333 LED81/757 I PRM MDUW MWS PH	BBP333
8718699819408	BBP333 LED128/757 I PRM MDUW MWS PH	BBP333
8718699819422	BBP333 LED128/757 I PRM D9 SNS	BBP333
8718699819446	BBP333 LED128/757 I PAM D9 SNS	BBP333

Order Code	Full Product Name	Code productfamilie
8718699819453	BCP333 LED128/757 I PRM MDUW MWS PH	BCP333
8718699819460	BCP333 LED128/757 I PRM D9 SNS	BCP333
8718699819484	BCP333 LED128/757 I PAM MDUW MWS PH	BCP333
8718699819491	BCP333 LED81/757 I PAM D9 SNS	BCP333
8718699819507	BCP333 LED128/757 I PAM D9 SNS	BCP333
8718699819514	BCP333 LED159/757 I PAM	BCP333
8718699819521	BCP333 LED159/757 I PAM MDUW MWS PH	BCP333
8718699819538	BCP333 LED159/757 I PAM D9 SNS	BCP333
8718696997581	BCP333 LED159/757 I PRM	BCP333
8718696997604	BCP333 LED81/757 I PRM	BCP333
8718696997642	BCP333 LED159/740 I PRM	BCP333
8718696997666	BCP333 LED81/740 I PRM	BCP333

Mini 300 LED gen3




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - BBP333I - 910925865275

Polar Normal (separate) - BBP333I - 910925866257




Polar Normal (separate) - BBP333I - 910925866269



Polar Normal (separate) - BBP333I - 910925866264

Polar Normal (separate) - BBP333I - 910925865274

Polar Normal (separate) - BBP333I - 910925865286




Polar Normal (separate) - BBP333I - 910925865597

Polar Normal (separate) - BBP333I - 910925865282


Polar Normal (separate) - BBP333I - 910925865307

Mini 300 LED gen3


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BBP333I - 910925865270




Polar Normal (separate) - BBP333I - 910925865268




Polar Normal (separate) - BBP333I - 910925865276




Polar Normal (separate) - BBP333I - 910925865280




Polar Normal (separate) - BBP333I - 910925865288




Polar Normal (separate) - BBP333I - 910925865598



Polar Normal (separate) - BBP333I - 910925866270






Polar Normal (separate) - BBP333I - 910925866262



Polar Normal (separate) - BBP333I - 910925866258

Mini 300 LED gen3




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - BBP333I - 910925866260

Polar Normal (separate) - BBP333I - 910925866271


Polar Normal (separate) - BBP333I - 910925866256



Polar Normal (separate) - BBP333I - 910925866263

Polar Normal (separate) - BBP333I - 910925866266

Polar Normal (separate) - BBP333I - 910925866267



Polar Normal (separate) - BBP333I - 910925866268

Mini 300 LED gen3

