



Forbedre bensinstasjonen din med smart belysning

Mini 300 LED gen3

Philips Mini 300 LED gen3-armaturer kombinerer perfekt produktdesign og den nyeste LED-teknologien for høy lyseffekt, gjør bensinstasjonen din til et utstillingsvindu for varemerket og hjelper kunder å ankomme trygt med god synlighet. Mini 300 LED gen3 er siste nytt innen LED-armaturer med et intelligent, sensorbasert kontrollsystem for behovsbasert belysning som tar energisparing til nye høyder med dimming, men samtidig sikrer tilstrekkelig lys for sikt og sikkerhet. Lysscenarioene kan tilpasses dine ønsker ved montering eller i løpet av levetiden til produktet. Den valgfrie Master/Slave-kombinasjonen med innebygget sensor for bevegelse og lys gjør at det ikke er behov for en ekstern sensor, og én Master Mini 300 LED gen3 kan kontrollere opptil 6 basisarmaturer. Ikke bare har dette positiv innvirkning på investeringen din, det kan også føre til ytterligere energibesparelser. Master Mini 300 LED gen3-armaturen er så lett at den enkelt kan monteres av én person. Armaturinnstillingene kan til og med endres fra bakken med smarttelefon eller nettbrett som fjernkontroll, slik at behovet for å jobbe i høyden forsvinner. Med den kostnadsfrie Master Mini 300 LED gen3-appen kan du til og med lese av armaturens tilstand mens du står på bakken. Master Mini 300 LED gen3-armaturene leveres i innfelt, overflatemontert og flombelysningsversjon, som passer for belysning under baldakin og er en nyskapende løsning som reduserer monteringskostnadene.

Mini 300 LED gen3

Fordeler

- Perfekt belysningskvalitet med et utvalg av spesialoptikk for lyskjegler som oppfyller alle krav til ulike konfigurasjoner av bensinstasjoner
- Minimalt energiforbruk med tilpassbar, innebygd styring og planlegger
- Enkel innkjøring og mulighet for trådløs konfigurering med smarttelefoner og nettbrett
- Svært enkel og lett for rask montering – kan også ettermonteres i eksisterende installasjoner


Funksjoner

- Svært effektiv LED-plattform fra Philips med lang levetid for maksimal energibesparelse og reduserte vedlikeholdskostnader
- SMART-kontrollsystem med integrert bevegelsessensormodul og planlegger for programmerbar autodimming av lyset på ulike nivåer
- BASIC+-kontrollsystem bare med bevegelsessensor for autodimming av lyset på ulike nivåer forhåndsinnstilt fra fabrikk
- Egen app med enkelt brukergrensesnitt for smarttelefoner og nettbrett

Søknad

- Bensinstasjoner

Målskisse



Produkt detaljer



Mini300_gen3-
BBP333_360-DPP.TIF



Mini300_gen3-BBP333_470_470-
DPP.TIF

Mini 300 LED gen3


Produkt detaljer



Mini300_gen3-BBP333_560_410-DPP.TIF



Mini300_gen3-BBP333_RM_with_accessory_kit-DPP.TIF



Mini300_gen3-BBP333-DPP.TIF



Mini300_gen3-BBP333-with_accessory_kit-DPP.TIF

Mini 300 LED gen3

Generell informasjon

Driver inkludert	Ja
Lampefamiliekode	LED81
Lyskilden kan byttes ut	Ja
Antall utstyrsenheter	1 enhet
Service Tag	Ja

Teknisk belysning

Lysstrålespredning fra armatur	113°
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	70
Lysytelse	7 380 lm
Utendørs optikktype	Petrol, rotasjonssymmetri sk, middels
Oppover lyseffektforhold	0

Drift og elektronikk

Effektforbruk	48 W
Surge Protection (Common/ Differential)	Standard overspenningsver nnivå

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Nei
Maksimalt dimmenivå	10%

Mekanikk og innfatning

Type optisk deksel	Kule/deksel av polykarbonat, flat
Innfatningsfarge	Hvit
Mekanisk støtteskyltelseskode	IK08
Ingress beskyttelseskode	IP66
Standardvinkel sidemontering	-
Standardvinkel på stolpetoppen	-

Godkjenning og bruksområde

CE-merke	Ja
Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennbare overflater

Produktdata



Produktseriekode	BBP333
------------------	--------

Teknisk belysning

Order Code	Full Product Name	Lyskildefarge	Korrelet fargetemperatur (nom.)
910925865270	BBP333 LED81/757 I PRM	757 kaldhvit	5700 K
910925865276	BBP333 LED81/740 I PRM	740 nøytralhvit	4000 K

Mini 300 LED gen3

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - BBP333I -
910925865270

Polar Normal (separate) - BBP333I -
910925865276

