



Atrakcyjny wygląd Twojej stacji paliw dzięki inteligentnemu oświetleniu

Mini 300 LED gen3

Oprawy oświetleniowe Philips Mini 300 LED gen3 łączą idealną konstrukcję z najnowszą technologią LED. Gwarantują atrakcyjne oświetlenie i mogą przekształcić stację paliw w miejsce kojarzone z marką oraz pomóc klientom komfortowo poruszać się w wyznaczonej przestrzeni. Nowoczesne oprawy oświetleniowe Mini 300 LED gen3 z inteligentnym układem sterowania oraz z czujnikami ruchu regulującymi ilość światła na życzenie, zapewniają nowy poziom oszczędzania energii. Jednocześnie umożliwiają dostateczne oświetlenie dla orientacji i bezpieczeństwa. Scenariusze świetlne można dostosować do swoich preferencji podczas pierwszej instalacji lub skorygować w trakcie użytkowania. Opcjonalne połączenie Master-Slave z wbudowanym czujnikiem obecności i światła nie wymaga czujnika zewnętrznego. Jedna oprawa Master Mini 300 LED gen3 może sterować nawet 6 oprawami podstawowymi. Nie tylko wpływa to korzystnie na koszt inwestycji, ale może zapewnić również dodatkową oszczędność energii. Oprawa Mini 300 LED gen3 jest tak lekka, że może ją bez wysiłku zainstalować jedna osoba. Ustawienia można zmieniać zdalnie stojąc na ziemi przy użyciu smartfona lub tabletu jako pilota, dzięki czemu nie trzeba pracować na wysokości. Za pomocą bezpłatnej aplikacji Mini 300 LED, stojąc na ziemi, można odczytać np. stan pracy oprawy. Mini 300 LED gen3 w wersjach do montażu wbudowanego, na powierzchni i jako oświetlenie projektorowe są przystosowane do oświetlania pod wiatą. To przełomowe rozwiązanie modernizacyjne obniżające koszty instalacji.

Mini 300 LED gen3

Korzyści

- Idealna jakość oświetlenia z wyborem dedykowanych rozsyłów strumienia świetlnego odpowiada wszystkim wymaganiom różnych konfiguracji na stacjach paliw
- Minimalne zużycie energii dzięki wbudowanym sterownikom i harmonogramowi z możliwością adaptacji
- Łatwy odbiór techniczny oraz możliwość bezprzewodowej konfiguracji sterowania ze smartfonów i tabletów
- Niezwykła prostota w obsłudze i niewielka masa oprawy ułatwiają i przyspieszają montaż, co jest kluczowe zwłaszcza przy modernizacji istniejących instalacji

Cechy

- Bardzo wydajna i trwała platforma LED Philips zapewniająca maksymalną energooszczędność i niższe koszty konserwacji
- Układ sterowania SMART z wbudowanym modulem czujnika ruchu i harmonogramem programowanej/automatycznej regulacji na różnych poziomach
- Układ sterowania BASIC+ z wbudowanym modulem czujnika ruchu i harmonogramem programowanej/automatycznej regulacji na różnych poziomach
- Dedykowana aplikacja z łatwym interfejsem użytkownika dla smartfonów i tabletów

Zastosowanie


- Stacje paliw

Wersje



Mini300 gen3-BCP333

Rysunki techniczne



Mini 300 LED gen3

Więcej o produkcie



Mini300_gen3-
BBP333_360_360-DPP.TIF



Mini300_gen3-BBP333_470_470-
DPP.TIF



Mini300_gen3-BBP333_560_410-
DPP.TIF



Mini300_gen3-
BBP333_RM_with_accessory_kit-
DPP.TIF



Mini300_gen3-BBP333-DPP.TIF



Mini300_gen3-BBP333-
with_accessory_kit-DPP.TIF



Mini300_gen3-BCP333-DPP.TIF

Mini 300 LED gen3

Informacje ogólne	
W zestawie sterownik	Tak
Wymienne źródło światła	Tak
Liczba sztuk osprzętu zasilającego	1 jednostka
Service Tag	Tak
Dane techniczne oświetlenia	
Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej	113°
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	70
Sprawność świetlna w górę	0
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Ochrona przeciwprzepięciowa (wspólna/różnicowa)	Standardowy poziom ochrony przeciwprzepięciowej
Układy sterowania i ściemnianie	
Maksymalny poziom przyciemnienia	10%
Mechanika i korpus	
Typ klosza	Płaski klosz/ oprawa z poliwęglanu
Kolor Korpusu	Biel
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK08
Kod stopnia ochrony	IP66
Standardowy kąt nachylenia przy montażu na wysięgniku	-
Standardowy kąt nachylenia przy montażu bezpośrednio na słupie	-
Certyfikaty i zastosowania	
Znak CE	Tak
Oznaczenie palności	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności

Informacje ogólne

Order Code	Full Product Name	Kod rodziny lamp
99746800	BBP333 LED159/757 I PRM	LED159
99754300	BBP333 LED81/740 I PRM	LED81
81940800	BBP333 LED128/757 I PRM MDUW MWS PH	LED128
81942200	BBP333 LED128/757 I PRM D9 SNS	LED128
81944600	BBP333 LED128/757 I PAM D9 SNS	LED128
81946000	BGP333 LED128/757 I PRM D9 SNS	LED128
81948400	BGP333 LED128/757 I PAM MDUW MWS PH	LED128
81952100	BGP333 LED159/757 I PAM MDUW MWS PH	LED159
82456300	BBP333 LED81/757 I PAM D9 SNS	LED81
82457000	BBP333 LED81/757 I PAM MDUW MWS PH	LED81
99758100	BGP333 LED159/757 I PRM	LED159

Dane techniczne oświetlenia

		Barwa	Skorelowana temperatura		Typ optyki zewnętrznej
Order Code	Full Product Name	źródła światła	barwowa (Nom)	Strumień Świetlny	
99746800	BBP333 LED159/757 I PRM	757 barwa chłodno-biała	5700 K	14 240 lm	Obrotowy-symetryczny średni do stacji benzynowych

		Barwa	Skorelowana temperatura		Typ optyki zewnętrznej
Order Code	Full Product Name	źródła światła	barwowa (Nom)	Strumień Świetlny	
99754300	BBP333 LED81/740 I PRM	740 neutralna biel	4000 K	7 380 lm	Obrotowy-symetryczny średni do stacji benzynowych

Mini 300 LED gen3

Order Code	Full Product Name	Barwa źródła światła	Skorelowana temperatura		Typ optyki zewnętrznej
			barwowa (Nom)	Strumień Świetlny	
81940800	BBP333	757 barwa	5700 K	11 570 lm	Obrotowy-
	LED128/757 I	chłodno-			symetryczny
	PRM MDUW	biała			średni do stacji
	MWS PH				benzynowych
81942200	BBP333	757 barwa	5700 K	11 570 lm	Obrotowy-
	LED128/757 I	chłodno-			symetryczny
	PRM D9 SNS	biała			średni do stacji
					benzynowych
81944600	BBP333	757 barwa	5700 K	10 920 lm	Średni
	LED128/757 I	chłodno-			asymetryczny do
	PAM D9 SNS	biała			stacji
					benzynowych
81946000	BCP333	757 barwa	5700 K	11 700 lm	Obrotowy-
	LED128/757 I	chłodno-			symetryczny
	PRM D9 SNS	biała			średni do stacji
					benzynowych
81948400	BCP333	757 barwa	5700 K	11 050 lm	Średni
	LED128/757 I	chłodno-			asymetryczny do
	PAM MDUW	biała			stacji
	MWS PH				benzynowych

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii
99746800	BBP333 LED159/757 I PRM	90 W
99754300	BBP333 LED81/740 I PRM	48 W
81940800	BBP333 LED128/757 I PRM MDUW MWS PH	74 W
81942200	BBP333 LED128/757 I PRM D9 SNS	74 W
81944600	BBP333 LED128/757 I PAM D9 SNS	74 W
81946000	BCP333 LED128/757 I PRM D9 SNS	74 W

Układy sterowania i ściemnianie

Order Code	Full Product Name	Z możliwością przyciemniania
99746800	BBP333 LED159/757 I PRM	Nie
99754300	BBP333 LED81/740 I PRM	Nie
81940800	BBP333 LED128/757 I PRM MDUW MWS PH	Tak
81942200	BBP333 LED128/757 I PRM D9 SNS	Tak
81944600	BBP333 LED128/757 I PAM D9 SNS	Tak
81946000	BCP333 LED128/757 I PRM D9 SNS	Tak

Dane techniczne produktu

Order Code	Full Product Name	Rodzina produktów
99746800	BBP333 LED159/757 I PRM	BBP333
99754300	BBP333 LED81/740 I PRM	BBP333
81940800	BBP333 LED128/757 I PRM MDUW MWS PH	BBP333

Order Code	Full Product Name	Barwa źródła światła	Skorelowana temperatura		Typ optyki zewnętrznej
			barwowa (Nom)	Strumień Świetlny	
81952100	BCP333	757 barwa	5700 K	13 600 lm	Średni
	LED159/757 I	chłodno-			asymetryczny do
	PAM MDUW	biała			stacji
	MWS PH				benzynowych
82456300	BBP333	757 barwa	5700 K	6 970 lm	Średni
	LED81/757 I	chłodno-			asymetryczny do
	PAM D9 SNS	biała			stacji
					benzynowych
82457000	BBP333	757 barwa	5700 K	6 970 lm	Średni
	LED81/757 I	chłodno-			asymetryczny do
	PAM MDUW	biała			stacji
	MWS PH				benzynowych
99758100	BCP333	757 barwa	5700 K	14 400 lm	Obrotowy-
	LED159/757 I	chłodno-			symetryczny
	PRM	biała			średni do stacji
					benzynowych

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii
81948400	BCP333 LED128/757 I PAM MDUW MWS PH	74 W
81952100	BCP333 LED159/757 I PAM MDUW MWS PH	91 W
82456300	BBP333 LED81/757 I PAM D9 SNS	48 W
82457000	BBP333 LED81/757 I PAM MDUW MWS PH	48 W
99758100	BCP333 LED159/757 I PRM	91 W

Order Code	Full Product Name	Z możliwością przyciemniania
81948400	BCP333 LED128/757 I PAM MDUW MWS PH	Tak
81952100	BCP333 LED159/757 I PAM MDUW MWS PH	Tak
82456300	BBP333 LED81/757 I PAM D9 SNS	Tak
82457000	BBP333 LED81/757 I PAM MDUW MWS PH	Tak
99758100	BCP333 LED159/757 I PRM	Nie




Order Code	Full Product Name	Rodzina produktów
81942200	BBP333 LED128/757 I PRM D9 SNS	BBP333
81944600	BBP333 LED128/757 I PAM D9 SNS	BBP333
81946000	BCP333 LED128/757 I PRM D9 SNS	BCP333

Mini 300 LED gen3


Order Code	Full Product Name	Rodzina produktów
81948400	BCP333 LED128/757 I PAM MDUW MWS PH	BCP333
81952100	BCP333 LED159/757 I PAM MDUW MWS PH	BCP333
82456300	BBP333 LED81/757 I PAM D9 SNS	BBP333

Order Code	Full Product Name	Rodzina produktów
82457000	BBP333 LED81/757 I PAM MDUW MWS PH	BBP333
99758100	BCP333 LED159/757 I PRM	BCP333


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BBP333I - 910925866264




Polar Normal (separate) - BBP333I - 910925865268




Polar Normal (separate) - BBP333I - 910925865276




Polar Normal (separate) - BBP333I - 910925865280




Polar Normal (separate) - BBP333I - 910925866270



Polar Normal (separate) - BBP333I - 910925866262



Polar Normal (separate) - BBP333I - 910925866258



Polar Normal (separate) - BBP333I - 910925866260




Polar Normal (separate) - BBP333I - 910925866308




Mini 300 LED gen3

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - BBP333I -
910925866309



Polar Normal (separate) - BBP333I -
910925866266

