



Vylepšenie vašej čerpacej stanice o inteligentné osvetlenie

Mini 300 LED gen3

Svietidlá Mini 300 LED gen3 od spoločnosti Philips spájajú dokonalý dizajn produktu a najnovšiu LED technológiu. Prinášajú svetelný výkon s vysokou účinnosťou. Dokážu premeniť vašu čerpaciu stanicu na miesto spojené s danou značkou a pomôcť návštevníkom s bezpečným príchodom a vo vizuálnom pohodlí. Najmodernejšie svietidlá Mini 300 LED gen3 s inteligentným riadiacim systémom na rozpoznávanie pohybu zabezpečujú svetlo na požiadanie a vďaka stmievaniu dosahujú novú úroveň úspory energie. Súčasne zabezpečujú dostatočné orientačné a bezpečnostné osvetlenie. Svetelné scenáre je možné prispôsobiť vašim preferenciám už pri prvej montáži alebo kedykoľvek počas životnosti produktov. Vďaka voliteľnej kombinácii hlavnej/pomocnej jednotky so zabudovaným snímačom prítomnosti a osvetlenia nie je treba používať externý snímač. Jedno svietidlo Master Mini 300 LED gen3 dokáže ovládať až 6 základných svietidiel. Toto riešenie bude mať nielen pozitívny vplyv na vašu investíciu, ale môže viesť aj k ďalším úsporám energie. Svetidlo Mini 300 LED gen3 je také ľahké, že ho dokáže nainštalovať jedna osoba. Nastavenia svietidla sa dajú zmeniť zo zeme pomocou smartfónu alebo tabletu v úlohe diaľkového ovládania, a preto netreba pracovať vo výškach. Bezplatná aplikácia Mini 300 LED dokonca umožňuje zo zeme načítať aj stav svietidla. Svetidlá Mini 300 LED gen3 sú dostupné ako vstavané a prisadené verzie alebo ako svetlomety. Sú vhodné na použitie ako stropné osvetlenie pod krytom a prinášajú prelomové riešenie na výmenu, ktoré znižuje náklady na montáž.

Mini 300 LED gen3

Výhody

- Dokonalá kvalita osvetlenia s možnosťou voľby špeciálnych optických lúčov vyhovuje všetkým nárokom čerpacích staníc s rôznymi konfiguráciami
- Minimalizácia spotreby energie prostredníctvom prispôsobiteľného zabudovaného ovládania a plánovača
- Jednoduché možnosti nastavovania a konfigurácie bezdrôtového ovládania prostredníctvom smartfónov a tabletov
- Mimoriadne jednoduché riešenie s nízkou hmotnosťou umožňuje ľahké a rýchle pripojenia a dá sa použiť aj na výmenu v existujúcich inštaláciách


Vlastnosti

- Vysokoúčinná LED platforma od spoločnosti Philips s dlhou životnosťou zabezpečí maximálnu úsporu energie a znížené náklady na údržbu
- Riadiaci systém SMART so vstavaným modulom snímača pohybu a plánovačom na programovateľné automatické tlmenie osvetlenia na rôzne úrovne
- Riadiaci systém BASIC+ obsahuje snímač pohybu nastavený vo výrobe, ktorý sa používa na automatické tlmenie osvetlenia na obmedzenú úroveň
- Špeciálna aplikácia s jednoduchým používateľským rozhraním pre smartfóny a tablety

Aplikácie

- Čerpacie stanice

Rozmerový obrázok



Podrobnosti o produkte



Mini300_gen3-
BBP333_360_360-DPP.TIF



Mini300_gen3-BBP333_470_470-
DPP.TIF

Mini 300 LED gen3


Podrobnosti o produkte



Mini300_gen3-BBP333_560_410-DPP.TIF



Mini300_gen3-BBP333_RM_with_accessory_kit-DPP.TIF



Mini300_gen3-BBP333-DPP.TIF



Mini300_gen3-BBP333-with_accessory_kit-DPP.TIF



Mini300_gen3-BCP333-DPP.TIF

Mini 300 LED gen3

Všeobecné informácie

Vrátane napájača	Áno
Vymeniteľný svetelný zdroj	Áno
Počet jednotiek predradníka	1 jednotka
Servisná značka	Áno

Svetelné technické

Rozptyl svetelného lúča svetidla	113°
Index podania farieb (CRI)	70
Pomer svetla vyžarovaného nahor	0

Prevádzkové a elektrické

Ochrana pred prepätím (bežný/ diferenciálny režim)	Štandardná úroveň prepäťovej ochrany
---	--

Ovládanie a stmievanie

Maximálna úroveň stmievania	10%
-----------------------------	-----

Mechanické časti a teleso

Typ optického krytu	Polykarbonátová optika/kryt, plochá
Farba telesa	Biela
Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK08
Krytie IP	IP66
Štandardný uhol sklonu od bočného otvoru	-
Štandardný uhol sklonu od vrchu stĺpa	-

Schválenie a použitie

Značka CE	Áno
Značka horľavosti	Na montáž na bežne horľavých povrchoch

Všeobecné informácie

Order Code	Full Product Name	Kód radu svetelného zdroja
99748200	BBP333 LED81/757 I PRM	LED81
99752900	BBP333 LED159/740 I PRM	LED159
99753600	BBP333 LED128/740 I PRM	LED128
99784000	BBP333 LED159/757 I PRM D9 SNS	LED159
99786400	BBP333 LED159/757 I PAM D9 SNS	LED159
99827400	BBP333 LED159/740 II PRM	LED159
81939200	BBP333 LED81/757 I PRM MDUW MWS PH	LED81
81940800	BBP333 LED128/757 I PRM MDUW MWS PH	LED128
81942200	BBP333 LED128/757 I PRM D9 SNS	LED128
81944600	BBP333 LED128/757 I PAM D9 SNS	LED128
81946000	BCP333 LED128/757 I PRM D9 SNS	LED128
82456300	BBP333 LED81/757 I PAM D9 SNS	LED81
82457000	BBP333 LED81/757 I PAM MDUW MWS PH	LED81
82459400	BBP333 LED159/757 I PAM MDUW MWS PH	LED159
99758100	BCP333 LED159/757 I PRM	LED159
99759800	BCP333 LED128/757 I PRM	LED128
99760400	BCP333 LED81/757 I PRM	LED81
99764200	BCP333 LED159/740 I PRM	LED159
99765900	BCP333 LED128/740 I PRM	LED128
99766600	BCP333 LED81/740 I PRM	LED81

Svetelné technické

Order Code	Full Product Name	Farba svetelného zdroja	Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	Svetelný tok	Typ optiky, exteriér
99748200	BBP333 LED81/757 I PRM	757 studená biela	5700 K	7 380 lm	Rotačné symetrické médium pre čerpacie stanice
99752900	BBP333 LED159/740 I PRM	740 neutrálna biela	4000 K	14 240 lm	Rotačné symetrické médium pre čerpacie stanice
99753600	BBP333 LED128/740 I PRM	740 neutrálna biela	4000 K	11 570 lm	Rotačné symetrické médium pre čerpacie stanice
99784000	BBP333 LED159/757 I PRM D9 SNS	757 studená biela	5700 K	14 240 lm	Rotačné symetrické médium pre čerpacie stanice

Mini 300 LED gen3

Order Code	Full Product Name	Farba svetelného zdroja	Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	Svetelný tok	Typ optiky, exteriér
99786400	BBP333 LED159/757 I PAM D9 SNS	757 studená biela	5700 K	13 440 lm	Asymetrické médium pre čerpace stanice
99827400	BBP333 LED159/740 II PRM	740 neutrálna biela	4000 K	14 240 lm	Rotačné symetrické médium pre čerpace stanice
81939200	BBP333 LED81/757 I PRM MDUW MWS PH	757 studená biela	5700 K	7 380 lm	Rotačné symetrické médium pre čerpace stanice
81940800	BBP333 LED128/757 I PRM MDUW MWS PH	757 studená biela	5700 K	11 570 lm	Rotačné symetrické médium pre čerpace stanice
81942200	BBP333 LED128/757 I PRM D9 SNS	757 studená biela	5700 K	11 570 lm	Rotačné symetrické médium pre čerpace stanice
81944600	BBP333 LED128/757 I PAM D9 SNS	757 studená biela	5700 K	10 920 lm	Asymetrické médium pre čerpace stanice
81946000	BCP333 LED128/757 I PRM D9 SNS	757 studená biela	5700 K	11 700 lm	Rotačné symetrické médium pre čerpace stanice
82456300	BBP333 LED81/757 I PAM D9 SNS	757 studená biela	5700 K	6 970 lm	Asymetrické médium pre čerpace stanice
82457000	BBP333 LED81/757 I PAM MDUW MWS PH	757 studená biela	5700 K	6 970 lm	Asymetrické médium pre čerpace stanice

Order Code	Full Product Name	Farba svetelného zdroja	Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	Svetelný tok	Typ optiky, exteriér
82459400	BBP333 LED159/757 I PAM MDUW MWS PH	757 studená biela	5700 K	13 440 lm	Asymetrické médium pre čerpace stanice
99758100	BCP333 LED159/757 I PRM	757 studená biela	5700 K	14 400 lm	Rotačné symetrické médium pre čerpace stanice
99759800	BCP333 LED128/757 I PRM	757 studená biela	5700 K	11 700 lm	Rotačné symetrické médium pre čerpace stanice
99760400	BCP333 LED81/757 I PRM	757 studená biela	5700 K	7 462 lm	Rotačné symetrické médium pre čerpace stanice
99764200	BCP333 LED159/740 I PRM	740 neutrálna biela	4000 K	14 400 lm	Rotačné symetrické médium pre čerpace stanice
99765900	BCP333 LED128/740 I PRM	740 neutrálna biela	4000 K	11 700 lm	Rotačné symetrické médium pre čerpace stanice
99766600	BCP333 LED81/740 I PRM	740 neutrálna biela	4000 K	7 462 lm	Rotačné symetrické médium pre čerpace stanice

Prevádzkové a elektrické

Order Code	Full Product Name	Spotreba
99748200	BBP333 LED81/757 I PRM	48 W
99752900	BBP333 LED159/740 I PRM	90 W
99753600	BBP333 LED128/740 I PRM	74 W
99784000	BBP333 LED159/757 I PRM D9 SNS	90 W

Order Code	Full Product Name	Spotreba
99786400	BBP333 LED159/757 I PAM D9 SNS	90 W
99827400	BBP333 LED159/740 II PRM	90 W
81939200	BBP333 LED81/757 I PRM MDUW MWS PH	48 W
81940800	BBP333 LED128/757 I PRM MDUW MWS PH	74 W

Mini 300 LED gen3

Order Code	Full Product Name	Spotreba
81942200	BBP333 LED128/757 I PRM D9 SNS	74 W
81944600	BBP333 LED128/757 I PAM D9 SNS	74 W
81946000	BCP333 LED128/757 I PRM D9 SNS	74 W
82456300	BBP333 LED81/757 I PAM D9 SNS	48 W
82457000	BBP333 LED81/757 I PAM MDUW MWS PH	48 W
82459400	BBP333 LED159/757 I PAM MDUW MWS PH	90 W

Order Code	Full Product Name	Spotreba
99758100	BCP333 LED159/757 I PRM	91 W
99759800	BCP333 LED128/757 I PRM	74 W
99760400	BCP333 LED81/757 I PRM	48 W
99764200	BCP333 LED159/740 I PRM	91 W
99765900	BCP333 LED128/740 I PRM	74 W
99766600	BCP333 LED81/740 I PRM	48 W

Ovládanie a stmievanie

Order Code	Full Product Name	Stmievateľné
99748200	BBP333 LED81/757 I PRM	Nie
99752900	BBP333 LED159/740 I PRM	Nie
99753600	BBP333 LED128/740 I PRM	Nie
99784000	BBP333 LED159/757 I PRM D9 SNS	Áno
99786400	BBP333 LED159/757 I PAM D9 SNS	Áno
99827400	BBP333 LED159/740 II PRM	Nie
81939200	BBP333 LED81/757 I PRM MDUW MWS PH	Áno
81940800	BBP333 LED128/757 I PRM MDUW MWS PH	Áno
81942200	BBP333 LED128/757 I PRM D9 SNS	Áno
81944600	BBP333 LED128/757 I PAM D9 SNS	Áno


Order Code	Full Product Name	Stmievateľné
81946000	BCP333 LED128/757 I PRM D9 SNS	Áno
82456300	BBP333 LED81/757 I PAM D9 SNS	Áno
82457000	BBP333 LED81/757 I PAM MDUW MWS PH	Áno
82459400	BBP333 LED159/757 I PAM MDUW MWS PH	Áno
99758100	BCP333 LED159/757 I PRM	Nie
99759800	BCP333 LED128/757 I PRM	Nie
99760400	BCP333 LED81/757 I PRM	Nie
99764200	BCP333 LED159/740 I PRM	Nie
99765900	BCP333 LED128/740 I PRM	Nie
99766600	BCP333 LED81/740 I PRM	Nie

Údaje o produkte


Order Code	Full Product Name	Kód radu produktov
99748200	BBP333 LED81/757 I PRM	BBP333
99752900	BBP333 LED159/740 I PRM	BBP333
99753600	BBP333 LED128/740 I PRM	BBP333
99784000	BBP333 LED159/757 I PRM D9 SNS	BBP333
99786400	BBP333 LED159/757 I PAM D9 SNS	BBP333
99827400	BBP333 LED159/740 II PRM	BBP333
81939200	BBP333 LED81/757 I PRM MDUW MWS PH	BBP333
81940800	BBP333 LED128/757 I PRM MDUW MWS PH	BBP333
81942200	BBP333 LED128/757 I PRM D9 SNS	BBP333
81944600	BBP333 LED128/757 I PAM D9 SNS	BBP333

Order Code	Full Product Name	Kód radu produktov
81946000	BCP333 LED128/757 I PRM D9 SNS	BCP333
82456300	BBP333 LED81/757 I PAM D9 SNS	BBP333
82457000	BBP333 LED81/757 I PAM MDUW MWS PH	BBP333
82459400	BBP333 LED159/757 I PAM MDUW MWS PH	BBP333
99758100	BCP333 LED159/757 I PRM	BCP333
99759800	BCP333 LED128/757 I PRM	BCP333
99760400	BCP333 LED81/757 I PRM	BCP333
99764200	BCP333 LED159/740 I PRM	BCP333
99765900	BCP333 LED128/740 I PRM	BCP333
99766600	BCP333 LED81/740 I PRM	BCP333


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - BBP333I -
910925865275




Polar Normal (separate) - BBP333I -
910925865287




Polar Normal (separate) - BBP333I -
910925866257

Mini 300 LED gen3


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BBP333I -
910925866264




Polar Normal (separate) - BBP333I -
910925865274




Polar Normal (separate) - BBP333I -
910925865286




Polar Normal (separate) - BBP333I -
910925865282




Polar Normal (separate) - BBP333I -
910925865307




Polar Normal (separate) - BBP333I -
910925865270



Polar Normal (separate) - BBP333I -
910925865281




Polar Normal (separate) - BBP333I -
910925865309




Polar Normal (separate) - BBP333I -
910925865280

Mini 300 LED gen3


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BBP333I - 910925865288




Polar Normal (separate) - BBP333I - 910925865350




Polar Normal (separate) - BBP333I - 910925866262




Polar Normal (separate) - BBP333I - 910925866258




Polar Normal (separate) - BBP333I - 910925866260



Polar Normal (separate) - BBP333I - 910925866308



Polar Normal (separate) - BBP333I - 910925866311



Polar Normal (separate) - BBP333I - 910925866309

Mini 300 LED gen3

