



Framhäv din bensinstation med smart belysning

Mini 300 LED gen3

Philips Mini 300 LED gen3-armaturer är en kombination av perfekt produktdesign och den senaste LED-teknologin som ger ett effektivt ljusflöde som kan förvandla din bensinstation till ett landmärke som hjälper dina kunder att hitta rätt. Mini 300 LED gen3, högklassiga LED-armaturer med intelligenta rörelsesensorer, tar energibesparing till nya nivåer med dimring samtidigt som belysningen är tillräcklig för att kunderna ska orientera sig på ett säkert sätt. Ljuställningarna kan skräddarsys efter dina behov vid den första installationen eller under produkternas livslängd. Kombinationen Master-Slave med inbyggda närvaro- och ljussensorer eliminerar behovet av en extern sensor och en Master Mini 300 LED gen3 kan styra upp till 6 enkla armaturer. Det har inte bara en positiv inverkan på din investering utan kan också ge energibesparingar. Mini 300 LED gen3-armaturen är så lätt att den kan installeras av en person utan problem. Armaturinställningarna kan även ändras från marknivå med hjälp av en smartphone eller surfplatta som fjärrkontroll, och med den kostnadsfria Mini 300 LED-appen kan du läsa av armaturens status. Mini 300 LED gen3-armaturerna finns med infällt montage, utanpåliggande montage och strålkastarutförande som passar för belysning under tak och är en eftermonteringslösning som minskar installationskostnaderna.

Fördelar

- Perfekt ljusqualität med ett urval optiska ljusstrålar som uppfyller behoven hos olika bensinstationskonfigurationer
- Minimal energiförbrukning med anpassningsbara inbyggda styrsystem och schemaläggare
- Enkel driftsättning och trådlösa konfigurationsmöjligheter via smartphone och surfplatta
- Mycket enkel och låg vikt för enkel och snabb montering, även för eftermontering i befintliga installationer

Mini 300 LED gen3


Funktioner

- Mycket effektiv och energisnål Philips LED-plattform med lång livslängd för maximal energibesparing och lägre totalkostnader
- SMART-styrssystem med inbyggd rörelsesensormodul och schemaläggare för programmerbar automatisk dimring av ljuset på olika nivåer
- BASIC+-styrssystem med fabriksinstallerade rörelsesensorer för automatisk dimring av ljuset på begränsad nivå
- Speciell app med enkelt användargränssnitt för smartphones och surfplattor

Användning

- Bensinstationer

Måttskiss



Produktinformation



Mini300_gen3-
BBP333_360_360-DPP.TIF



Mini300_gen3-BBP333_470_470-
DPP.TIF



Mini300_gen3-BBP333_560_410-
DPP.TIF



Mini300_gen3-
BBP333_RM_with_accessory_kit-
DPP.TIF

Mini 300 LED gen3

Produktinformation



Mini300_gen3-BBP333-DPP.TIF



Mini300_gen3-BBP333-
with_accessory_kit-DPP.TIF

Allmän information

Driftdon ingår	Ja
Utbytbar ljuskälla	Ja
Antal driftdonsenheter	1 enhet
Service tag	Ja

Ljusteknik

Armaturens ljusfördelning	113°
Färgåtergivningsindex	70
Uppåtriktat ljusflödesförhållande	0

Drift och elektricitet

Surge Protection (Common/ Differential)	Standardnivå för överspänningsskydd
--	--

Styrenheter och dimring

Max. dimringsnivå	10%
-------------------	-----

Mekanik och armaturhus

Typ av optisk kåpa	Plan polykarbonatkupa /kåpa
Armaturhusets färg	Vit
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK08
Kod för kapslingsklass	IP66
Standardvinkel för sidoingång	-
Standardvinkel för stoltoppsmontage	-

Användning och godkännande

CE-märkning	Ja
Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på normalt lättantändliga ytor

Produktdata

Produktfamiljskod	BBP333
-------------------	--------

Allmän information

Order Code	Full Product Name	Lampfamiljskod
910925865270	BBP333 LED81/757 I PRM	LED81
910925865276	BBP333 LED81/740 I PRM	LED81
910925866311	BBP333 LED159/757 I PAM MDUW MWS PH	LED159

Ljusteknik

Mini 300 LED gen3

Korrelerad					
Order Code	Full Product Name	Ljuskällans färg	färgtemperatur (Nom)	Ljusflöde	Optiktyp utomhus
910925865270	BBP333 LED81/757 I PRM	757 kallvit	5700 K	7 380 lm	Vridbar, symmetrisk, medelstrålande ljusfördelning för bensinstation
910925865276	BBP333 LED81/740 I PRM	740 neutralvit	4000 K	7 380 lm	Vridbar, symmetrisk, medelstrålande ljusfördelning för bensinstation

Korrelerad					
Order Code	Full Product Name	Ljuskällans färg	färgtemperatur (Nom)	Ljusflöde	Optiktyp utomhus
910925866311	BBP333 LED159/757 I PAM MDUW MWS PH	757 kallvit	5700 K	13 440 lm	Asymmetrisk, medelstrålande ljusfördelning för bensinstation

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
910925865270	BBP333 LED81/757 I PRM	48 W
910925865276	BBP333 LED81/740 I PRM	48 W


Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
910925866311	BBP333 LED159/757 I PAM MDUW MWS PH	90 W

Styrenheter och dimring


Order Code	Full Product Name	Dimbar
910925865270	BBP333 LED81/757 I PRM	Nej
910925865276	BBP333 LED81/740 I PRM	Nej

Order Code	Full Product Name	Dimbar
910925866311	BBP333 LED159/757 I PAM MDUW MWS PH	Ja


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - BBP333I - 910925865270



Polar Normal (separate) - BBP333I - 910925865276



Polar Normal (separate) - BBP333I - 910925866311

Mini 300 LED gen3

