



Покращте свою заправну станцію завдяки розумному освітленню

Mini 300 LED gen3

Лінійка Philips Mini 300 LED Gen3 поєднує ідеальний дизайн виробів та найновішу світлодіодну технологію, що забезпечує високоефективну світловіддачу. Ці світильники можуть перетворити вашу автозаправну станцію на популярне місце та допомогти відвідувачам наблизитися до станції безпечно та з візуальним комфортом. Mini 300 LED Gen3 — це найсучасніші світлодіодні світильники з інтелектуальною системою управління датчиком руху, що вмикає освітлення за потребою. Завдяки регулюванню яскравості ці світильники виводять енергозбереження на новий рівень і водночас вони забезпечують достатнє освітлення для орієнтації та безпеки. Сценарії освітлення можна адаптувати відповідно до ваших уподобань під час першого встановлення або протягом терміну служби виробів. Додаткова комбінація Master-Slave із вбудованим датчиком присутності та освітленості не потребує зовнішнього датчика, отже один Master Mini 300 LED Gen3 може керувати звичайними світильниками в кількості до 6 штук. Це не тільки позитивно вплине на ваші інвестиції, але і призведе до додаткової економії енергії. Світильник Mini 300 LED Gen3 настільки легкий, що його може елементарно встановити одна людина. Налаштування світильника можна змінювати навіть із рівня землі за допомогою смартфона або планшета як пульта дистанційного керування, усуваючи необхідність працювати на висоті. Завдяки безкоштовному додатку Mini 300 LED можна зчитувати навіть стан світильника, стоячи на підлозі. Світильники Mini 300 LED Gen3 у моделях для вбудованого монтажу, поверхневого монтажу та прожекторів, які підходять для освітлення під навісом, є проривом на ринку освітлювальної техніки, а рішення для модернізації зменшує витрати на встановлення світильників.

Mini 300 LED gen3

Переваги

- Ідеальна якість освітлення, яке створене окремими оптичними пучками, відповідає всім вимогам різних конфігурацій заправних станцій
- Зведене до мінімуму споживання енергії завдяки налаштованим вбудованим елементам керування та планувальнику
- Легке введення в експлуатацію та можливості налаштування бездротового керування за допомогою смартфонів і планшетів
- Надзвичайно простий і легкий світильник для простого й швидкого монтажу; також він повністю підходить для модернізації існуючих установок

Характеристики

- Високоєфективна, довговічна світлодіодна платформа Philips для максимального енергозбереження та зниження витрат на обслуговування
- Система керування SMART із вбудованим модулем датчика руху та планувальником для програмованого автоматичного регулювання яскравості світла на різних рівнях
- Система керування BASIC+ із датчиком руху, що має лише заводські налаштування, для автоматичного регулювання яскравості світла на обмеженому рівні
- Спеціальний додаток із простим інтерфейсом користувача для смартфонів і планшетів

Застосування


- Заправні станції

Версії



Mini300 gen3-BBP333

Розміри



Mini 300 LED gen3

Деталі по продукції



Mini300_gen3-
BBP333_360_360-DPP.TIF



Mini300_gen3-BBP333_470_470-
DPP.TIF



Mini300_gen3-BBP333_560_410-
DPP.TIF



Mini300_gen3-
BBP333_RM_with_accessory_kit-
DPP.TIF



Mini300_gen3-BBP333-DPP.TIF



Mini300_gen3-BBP333-
with_accessory_kit-DPP.TIF

Mini 300 LED gen3

Загальна інформація	
Драйвер входить у комплект	Так
Заміна джерела світла	Так
Кількість розподільних коробок	1 шт.
Service tag	Так
Світлотехнічні	
Розширення променя світла світильника	113°
Індекс якості кольоропередачі (CRI)	70
Тип оптичного пристрою – зовнішній	Ротаційна симетрична середня для заправок
Коефіцієнт висхідної світловіддачі	0
Експлуатаційні й електричні	
Захист від стрибків напруги (загальний/ диференціальний)	Стандартний рівень захисту від перенапруги
Елементи керування й затемнення	
З регульованою яскравістю	Ні
Максимальний рівень зменшення яскравості	10%
Механічні деталі й корпус	
Тип кришки об'єктива	Полікарбонатний плафон/корпус плоский
Колір корпусу	Білий
Код захисту від механічного впливу	IK08
Код захисту від проникнення	IP66
Бічний вхід зі стандартним кутом нахилу	-
Верхня частина стійки зі стандартним кутом нахилу	-
Затвердження й застосування	
Знак CE	Так
Позначка займистості	Для кріплення на звичайно займисті поверхні
Дані про виріб	
Код сімейства продуктів	BBP333

Загальна інформація

Order Code	Full Product Name	Код сімейства ламп
910925865268	BBP333 LED159/757 I PRM	LED159
910925865276	BBP333 LED81/740 I PRM	LED81

Світлотехнічні

		Корельована колірна температура (ном.)		Світловий потік
Order Code	Full Product Name	Колір джерела світла		
910925865268	BBP333 LED159/757 I PRM	757 холодний білий	5700 K	14 240 lm

Mini 300 LED gen3



Order Code	Full Product Name	Колір джерела світла	Корельована колірна температура (ном.)	Світловий потік
910925865276	BBP333 LED81/740 I PRM	740 нейтральний білий	4000 K	7 380 lm

Експлуатаційні й електричні

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність
910925865268	BBP333 LED159/757 I PRM	90 W

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність
910925865276	BBP333 LED81/740 I PRM	48 W

Полярні діаграми



Polar Normal (separate) - BBP333I - 910925865268

Polar Normal (separate) - BBP333I - 910925865276

