



Vytváří atraktivní městské prostředí

OptiSpace

OptiSpace je kreativní řešení světelného sloupku, které vám umožní vybudovat atraktivnější na obyvatele zaměřené městské prostředí omezením jeho vertikalizace. OptiSpace toto všechno umožňuje a současně je atraktivní z hlediska vašich investičních nákladů. Díky různým možnostem ovládání můžete snížit spotřebu energie a dále omezit své náklady. Díky vynikajícím a optimalizovaným možnostem distribuce světla můžete maximalizovat mezery mezi sloupky a tím snížit počet světelných zdrojů, které je třeba instalovat. K podpoře různých schémat návrhů je OptiSpace k dispozici také v různých barvách: standardní barvou je naše barva Ultra Dark Grey a na přání jsou k dispozici i další barvy.

Výhody

- Diskrétní design vhodně zapadá do moderního městského prostředí
- Atraktivní celkové provozní náklady
- Vyhovuje národním a mezinárodním Evropským směrnicím

Vlastnosti

- Umožňuje širokou rozteč až 20 metrů
- Produkuje světelný tok až 4300 lm
- Stupně krytí IP66 a IK10
- Volitelná teplota chromatičnosti teplá bílá (WW) / neutrální bílá (NW)
- Možnost volby symetrické nebo asymetrické optiky
- Zemní příruba jako příslušenství

Aplikace

- Parky a náměstí
- Pěší zóny a cyklistické stezky
- Průčelí budov a parkoviště

Versions




OptiSpace-BCB500



OptiSpace-BCB500 ANB

Rozměrové výkresy



Rozměrové výkresy

Detaily o výrobku

OptiSpace-BCB500 -5DPP.TIF




OptiSpace-BCB500 -1DPP.TIF



Detaily o výrobku



OptiSpace-BCB500 -9DPP.TIF



OptiSpace-BCB500 -7DPP.TIF



OptiSpace-BCB500 -2DPP.TIF



OptiSpace-BCB500 -3DPP.TIF



OptiSpace-BCB500 -4DPP.TIF



OptiSpace-BCB500 -8DPP.TIF



OptiSpace-BCB500 -6DPP.TIF



OptiSpace-BCB500 -10DPP.TIF

Obecné informace	
Včetně předřadníku	Ano
Vyměnitelný světelný zdroj	Ano
Počet předřadниковých jednotek	1 jednotka
Servisní štítek	Ano
Světelně technické	
Barva světelného zdroje	740 neutrální bílá
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K
Index podání barev (CRI)	70
Podíl světelného toku vyzařovaného nad vodorovnou rovinu	0
Provozní a elektrické	
Přepětová ochrana (společná/rozdílová)	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 6 kV v běžném režimu
Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ne
Mechanické a materiály	
Typ optického krytu	Polykarbonátový kryt a lesklá optika s vysokou odrazivostí
Barva těla	Černá
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK10
Kód ochrany proti vniknutí	IP66
Standardní úhel sklonu při montáži s bočním vstupem	0°
Standardní úhel sklonu v případě montáže na vršek sloupku	0°
Certifikace a použití	
Značka CE	Ano
Značka hořlavosti	Pro montáž na běžné hořlavé povrchy
Životnost (podle IEC)	
Poruchovost předřadníku po 5000 hod.	0,5 %
Označení a balení	
Kód produktové řady	BCB500

Obecné informace

Order Code	Full Product Name	Kód řady svítidel
48118600	BCB500 LED56-4S/740 S DGR	LED56
48120900	BCB500 LED27-4S/740 ANB14 II A DGR	LED27

Světelně technické



Order Code	Full Product Name	Divergence	Světelný tok	Typ optiky, exteriéry
		světelného paprsku svítidla		
48118600	BCB500 LED56-4S/740 S DGR	177°	4 900 lm	Symetrická
48120900	BCB500 LED27-4S/740 ANB14 II A DGR	7° - 9° x 177°	2 400 lm	Asymetrický

Provozní a elektrické

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie
48118600	BCB500 LED56-4S/740 S DGR	37,2 W

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie
48120900	BCB500 LED27-4S/740 ANB14 II A DGR	20 W

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - BCB500I -
912300024103

Polar Normal (separate) - BCB500I -
912300024101

