



Luo kauniita kaupunkimaisemia

OptiSpace

OptiSpace on loistava pollariratkaisu, jolla voit luoda kauniin asukaslähtöisen kaupunkimaiseman ilman korkeitakin asennuksia. OptiSpace tarjoaa muun muassa kaiken tämän ja houkuttelevan investoinnin kokonaiskustannuksen. Eri hallinta-asetusten avulla voit pienentää energiankulutusta ja täten kokonaiskustannuksia entisestään. Erinomaisten ja optimoitujen valonjakoasetusten ansiosta voit suurentaa pollareiden väliä, mikä vähentää asennettavien valopisteiden määrää. OptiSpace on saatavilla ei väreissä, joten se tukee erilaisia suunnittelumalleja: Philipsin Ultra Dark Grey on vakioväri, ja muut värit ovat saatavilla pyydettäessä.

Hyödyt

- Huomaamaton malli sulautuu kauniisti nykyisiin kaupunkitiloihin
- Matalat kokonaiskustannukset
- Noudattaa Euroopan merkittävimpiä kansallisia ja kansainvälisiä säädöksiä

Ominaisuudet

- Mahdollistaa suuren pylväsvälin, jopa 20 metriä
- Jopa 4300 lm valovirta
- IP66- ja IK10-luokitukset
- Lämmin valkoinen (WW)- / neutraali valkoinen (NW) -värilämpötilavaihtoehdot
- Symmetrinen tai epäsymmetrinen optiikka vaihtoehtoina
- Alustalisävaruste

Käyttökohteet

- Puistot ja aukiot
- Jalankulku- ja pyöräilyreitit
- Rakennusten julkisivut ja pysäköintialueet

Versions




OptiSpace-BCB500



OptiSpace-BCB500 ANB

Mittapiirros



Mittapiirros

Tuotetiedot

OptiSpace-BCB500 -5DPP.TIF




OptiSpace-BCB500 -1DPP.TIF



Tuotetiedot



OptiSpace-BCB500 -9DPP.TIF



OptiSpace-BCB500 -7DPP.TIF



OptiSpace-BCB500 -2DPP.TIF



OptiSpace-BCB500 -3DPP.TIF



OptiSpace-BCB500 -4DPP.TIF



OptiSpace-BCB500 -8DPP.TIF



OptiSpace-BCB500 -6DPP.TIF



OptiSpace-BCB500 -10DPP.TIF

Yleistä tietoa	
Liitântälaite mukana	Kyllä
Valonlähde vaihdettavissa	Kyllä
Ohjausyksiköiden lukumäärä	1 yksikkö
Huoltotunniste	Kyllä
Valaistuksen tekniset tiedot	
Valonlähteen väri	740 Neutraali valkoinen
Väriämpötila (nim.)	4000 K
Värintoistoindeksi (CRI)	70
Ylöspäin suuntautuvan valon suhde	0
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Ylijännitesuoja (yleinen/differentiaali)	Valaisimen ylijännitesuojaus 6 kV (differentiaalitila) ja 6 kV (yhteismuotoinen)
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Mekaaniset tiedot ja runko	
Optiikan suojan tyyppi	Polykarbonaattiku pu ja korkeakiiltainen erittäin heijastava optiikka
Kotelon väri	Musta
Mekaanisen iskusuojauksen koodi	IK10
Suojausluokan koodi	IP66
Vakiokallistuskulma sivuasennuksessa	0°
Vakiokallistuskulma pylvään päässä	0°
Merkinnät ja luokitukset	
CE-merkintä	Kyllä
Tulenarkuusmerkintä	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille
Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)	
Liitântälaitteen vikaantumisaste 5 000 tunnin kohdalla	0,5 %
Tuotetiedot	
Tuoteperheen koodi	BCB500

Yleistä tietoa

Order Code	Full Product Name	Lamppuperheen koodi
912300024101	BCB500 LED56-4S/740 S DGR	LED56
912300024103	BCB500 LED27-4S/740 ANB14 II A DGR	LED27

Valaistuksen tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	Valaisimen valokeila	Ulkovalaistuksen Valovirta optiikan tyyppi
912300024101	BCB500 LED56-4S/740 S DGR	177°	4 900 lm Symmetrinen



Order Code	Full Product Name	Valaisimen valokeila	Ulkovalaistuksen Valovirta optiikan tyyppi
912300024103	BCB500 LED27-4S/740 ANB14 II A DGR	7° - 9° x 177°	2 400 lm Epäsymmetrinen

Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Virrankulutus
912300024101	BCB500 LED56-4S/740 S DGR	37,2 W

Order Code	Full Product Name	Virrankulutus
912300024103	BCB500 LED27-4S/740 ANB14 II A DGR	20 W

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - BCB500I -
912300024103

Polar Normal (separate) - BCB500I -
912300024101

