



Segít megteremteni a vonzó belvárosi környezeteket

OptiSpace

Az OptiSpace egy alacsony parkvilágító oszlop, egy kreatív megoldás, amelynek segítségével vonzó, az emberek igényeit figyelembe vevő belvárosi tereket hozhat létre felfele építkezés nélkül. Az OptiSpace ezt kiváló megtérüléssel tudja biztosítani. A különféle vezérlési lehetőségekkel csökkenthető az áramfogyasztás, és minimalizálható a teljes élettartam alatti költség. Az optimalizált fényeloszlásnak köszönhetően pedig maximalizálható az oszlopok közötti távolság, így minimalizálható a telepítendő fénypontok száma. A különféle tervezési sémákhoz alkalmazkodva az OptiSpace több színben kapható: az alap a Philips Ultra Dark Grey sötétszürke, a többi szín külön rendelhető.

Előnyök

- Diszkrét formájával belesimul a modern belvárosi környezetekbe
- Vonzó teljes élettartam alatti költség
- Megfelel a legfontosabb nemzeti és nemzetközi, Európában érvényes előírásoknak

Szolgáltatások

- Nagy, akár 20 méteres térközöket tesz lehetővé
- Fénykibocsátása akár 4300 lumen
- IP66 és IK10 besorolás
- Meleg fehér (WW) és semleges fehér (NW) színhőmérsékletű változatokban kapható
- Választható aszimmetrikus vagy szimmetrikus optika
- Talajhoz rögzítő tartozék

Alkalmazás

- Parkok és terek
- Járdák és kerékpárutak
- Homlokzatok és parkolók

Versions




OptiSpace-BCB500



OptiSpace-BCB500 ANB

Méretezett rajza



Méretezett rajza

Termék részletei

OptiSpace-BCB500 -5DPP.TIF




OptiSpace-BCB500 -1DPP.TIF



OptiSpace-BCB500 -9DPP.TIF



OptiSpace-BCB500 -7DPP.TIF



OptiSpace-BCB500 -2DPP.TIF



OptiSpace-BCB500 -3DPP.TIF



OptiSpace-BCB500 -4DPP.TIF



OptiSpace-BCB500 -8DPP.TIF



Termék részletei

OptiSpace-BCB500 -6DPP.TIF



OptiSpace-BCB500 -10DPP.TIF



Általános információ	
Előtét mellékelve	Igen
Cserélhető fényforrás	Igen
Előtét egységek száma	1 egység
Szervizcímke	Igen
Technikai adatok	
A fényforrás színe	740 semleges fehér
Korrelált színhőmérséklet (névleges)	4000 K
Színvisszaadási index (CRI)	70
Felfelé irányuló fényhányados	0
Működtetés és elektronika	
Túlfeszültség-védelem (közös/ különbözeti)	Lámpatest túlfeszültség- védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 6 kV közös módusig
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Nem
Mechanika és tokozás	
Optikai búra típusa	Polikarbonát bura, fényes, magas fényvisszaverésű optika
Ház színe	Fekete
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK10
Por és víz elleni védelem kódja	IP66
Szabványos dőlésszög oldalsó bevezetésnél	0°
Normál dőlésszögű oszlopfej	0°
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
CE jelölés	Igen
Gyúlékonysági jelzés	Normál gyúlékonyságú felületekre szereléshez
Üzemi teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)	
A vezérlő meghibásodási aránya 5000 óra vetítve	0,5 %
Termékadatok	
Terméksalád kódja	BCB500

Általános információ

Order Code	Full Product Name	Lámpacsalád kódja
48118600	BCB500 LED56-4S/740 S DGR	LED56
48120900	BCB500 LED27-4S/740 ANB14 II A DGR	LED27

Technikai adatok



Order Code	Full Product Name	Lámpatest	Kültéri optika	
		fényeloszlása	Fényáram	típusa
48118600	BCB500 LED56-4S/740 S DGR	177°	4 900 lm	Szimmetrikus
48120900	BCB500 LED27-4S/740 ANB14 II A DGR	7° - 9° x 177°	2 400 lm	Aszimmetrikus

Működtetés és elektronika

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
48118600	BCB500 LED56-4S/740 S DGR	37,2 W

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
48120900	BCB500 LED27-4S/740 ANB14 II A DGR	20 W

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - BCB500I -
912300024103

Polar Normal (separate) - BCB500I -
912300024101

