



Philips OptiSpace – creëert een aantrekkelijk stadsbeeld in binnensteden.

OptiSpace

OptiSpace is een creatieve lichtzuiloplossing waarmee je in binnensteden een aantrekkelijkere, meer op de burger gerichte ruimte kunt creëren door verticale lijnen in het stadsbeeld te voorkomen. OptiSpace levert dit alles en nog veel meer, met een aantrekkelijke TCO voor uw investering. Op basis van de verschillende regelmogelijkheden kun je het energieverbruik verminderen en de totale eigendomskosten verder verlagen. Dankzij de uitstekende en optimale opties voor lichtverdeling wordt het mogelijk de onderlinge afstand tussen de lichtzuilen te maximaliseren, waardoor het aantal te installeren lichtpunten wordt geminimaliseerd. Om verschillende ontwerpschema's te ondersteunen, is OptiSpace ook verkrijgbaar in verschillende kleuren: Ultra Dark Grey is de standaardkleur en andere kleuren zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Voordelen

- Discreet ontwerp dat mooi past in moderne binnensteden.
- Aantrekkelijke totale eigendomskosten.
- Voldoet aan de belangrijkste nationale en internationale richtlijnen in Europa.

Kenmerken

- Grote onderlinge afstanden tot 20 meter mogelijk.
- Levert lichtopbrengst tot 4300 lm.
- IP 66- en IK10-classificatie.
- Kleurtemperaturen warmwit (WW) en neutraalwit (NW) mogelijk.
- Keuze uit zowel asymmetrische als symmetrische optieken.
- Bodemverankeringsaccessoire.

Toepassing

- Parken en pleinen
- Voet- en fietspaden
- Gevels van gebouwen en parkeerterreinen


Versions



OptiSpace-BCB500

Maatschets

Maatschets



Productgegevens

OptiSpace-BCB500 -5DPP.TIF




OptiSpace-BCB500 -1DPP.TIF



OptiSpace-BCB500 -9DPP.TIF



OptiSpace-BCB500 -7DPP.TIF



OptiSpace-BCB500 -2DPP.TIF



OptiSpace-BCB500 -3DPP.TIF



Productgegevens



OptiSpace-BCB500 -4DPP.TIF



OptiSpace-BCB500 -8DPP.TIF




OptiSpace-BCB500 -6DPP.TIF



OptiSpace-BCB500 -10DPP.TIF

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - BCB500I -
912300024101

