



Skaper et attraktivt bybilde i bysentre

OptiSpace

OptiSpace er en kreativ pullertløsning som gjør at du kan skape et mer attraktivt og innbyggervennlig indre byrom ved å unngå vertikaliserings av bybildet. OptiSpace gir alle disse fordelene og mer samtidig som du får en attraktiv TCO for investeringen din. Takket være de ulike styringsalternativene kan du redusere energiforbruket og minimere TCO ytterligere, og takket være de utmerkede og optimaliserte lysfordelingsalternativene kan du maksimere avstanden mellom pullertene og minimere antallet lyspunkter som må monteres. OptiSpace er også tilgjengelig i forskjellige farger for ulike designplaner: Philips Ultra Dark Gray er standardfargen, og andre farger er tilgjengelige ved forespørsel.

Fordeler

- Diskret design som passer fint i moderne bysentre
- Attraktiv TCO
- Overholder viktige nasjonale og internasjonale forskrifter i Europa

Funksjoner

- Muliggjør brede mellomrom, opptil 20 meter
- Gir lyseffekt på opptil 4300 lumen
- IP66- og IK10-klassifiseringer
- Tilgjengelig i fargetemperaturene varmhvit (WW) / nøytralhvit (NW)
- Velg mellom asymmetrisk og symmetrisk optikk
- Bakketilbehør

Søknad

- Parker og torg
- Fortau og sykkelstier
- Fasader og parkeringsanlegg

Versions




OptiSpace-BCB500



OptiSpace-BCB500 ANB

Målskisse



Målskisse

Produkt detaljer

OptiSpace-BCB500 -5DPP.TIF




OptiSpace-BCB500 -1DPP.TIF



Produkt detaljer



OptiSpace-BCB500 -9DPP.TIF



OptiSpace-BCB500 -7DPP.TIF



OptiSpace-BCB500 -2DPP.TIF



OptiSpace-BCB500 -3DPP.TIF



OptiSpace-BCB500 -4DPP.TIF



OptiSpace-BCB500 -8DPP.TIF



OptiSpace-BCB500 -6DPP.TIF



OptiSpace-BCB500 -10DPP.TIF

Generell informasjon	
Driver inkludert	Ja
Lyskilden kan byttes ut	Ja
Antall utstyrsenheter	1 enhet
Service Tag	Ja
Teknisk belysning	
Lyskildefarge	740 nøytralhvit
Korreletert fargetemperatur (nom.)	4000 K
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	70
Oppover lyseffektforhold	0
Drift og elektronikk	
Surge Protection (Common/Differential)	Overspenningsvern i armaturen på opptil 6 kV i differensiell modus og 6 kV i vanlig modus
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei
Mekanikk og innfatning	
Type optisk deksel	Polykarbonatdeksel og høyreflekterende optikk med glans
Innfatningsfarge	Svart
Mekanisk støtteskottelseskode	IK10
Ingress beskyttelseskode	IP66
Standardvinkel sidemontering	0°
Standardvinkel på stolpetoppen	0°
Godkjenning og bruksområde	
CE-merke	Ja
Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennebare overflater
Ytelse over tid (i samsvar med IEC)	
Andel driversvikt ved 5000 timer	0,5 %
Produktdata	
Produktseriekode	BCB500

Generell informasjon

Order Code	Full Product Name	Lampefamiliekode
912300024101	BCB500 LED56-4S/740 S DGR	LED56
912300024103	BCB500 LED27-4S/740 ANB14 II A DGR	LED27

Teknisk belysning


Order Code	Full Product Name	Lysstrålespredning fra	Utendørs	
		armatur	Lysytelse	optikktype
912300024101	BCB500 LED56-4S/740 S DGR	177°	4 900 lm	Symmetrisk

Order Code	Full Product Name	Lysstrålespredning fra	Utendørs	
		armatur	Lysytelse	optikktype
912300024103	BCB500	7° - 9° x 177°	2 400 lm	Asymmetrisk
	LED27-4S/740			
	ANB14 II A DGR			


Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk	Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
912300024101	BCB500 LED56-4S/740 S DGR	37,2 W	912300024103	BCB500 LED27-4S/740 ANB14 II A DGR	20 W

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - BCB500I - 912300024103



Polar Normal (separate) - BCB500I - 912300024101

