



Atrakcyjne zagospodarowanie przestrzeni światłem

OptiSpace

OptiSpace to kreatywne rozwiązanie pozwalające na tworzenie bardziej atrakcyjnej dla obywateli przestrzeni w miastach. Różne opcje sterowania umożliwiają ograniczenie zużycia energii i zminimalizowanie całkowitych kosztów posiadania. Świetne zoptymalizowane opcje rozsyłu światła pozwalają na maksymalne zwiększenie odstępów między oprawami zmniejszając liczbę koniecznych do zamontowania punktów świetlnych. Model OptiSpace jest dostępny w różnych kolorach dopasowanych do różnej stylistyki: ciemnoszary Philips Ultra Dark Gray jest kolorem standardowym, a pozostałe są dostępne za zamówienie.

Korzyści

- Dyskretna konstrukcja, doskonale komponująca się z nowoczesnymi przestrzeniami w centrach miast
- Niski całkowity koszt użytkowania
- Pełna zgodność z najważniejszymi krajowymi i międzynarodowymi przepisami w Europie

Cechy

- Możliwość szerokiego rozmieszczenia, do 20 metrów
- Strumień świetlny do 4300 lm
- Stopień ochrony IP66 i IK10
- Opcje temperatury barwowej ciepłej bieli (WW) i neutralnej bieli (NW)
- Wybór optyki asymetrycznej i symetrycznej
- Dodatkowe akcesoria mocujące części naziemnej

Zastosowanie

- Parki
- Ścieżki piesze i rowerowe
- Parkingi i tereny wokół budynków

Wersje




OptiSpace-BCB500



OptiSpace-BCB500 ANB

Rysunki techniczne



Rysunki techniczne

Więcej o produkcie

OptiSpace-BCB500 -5DPP.TIF




OptiSpace-BCB500 -1DPP.TIF



OptiSpace-BCB500 -9DPP.TIF



OptiSpace-BCB500 -7DPP.TIF



OptiSpace-BCB500 -2DPP.TIF



OptiSpace-BCB500 -3DPP.TIF



OptiSpace-BCB500 -4DPP.TIF



OptiSpace-BCB500 -8DPP.TIF



Więcej o produkcie

OptiSpace-BCB500 -6DPP.TIF



OptiSpace-BCB500 -10DPP.TIF



Informacje ogólne	
W zestawie sterownik	Tak
Wymienne źródło światła	Tak
Liczba sztuk osprzętu zasilającego	1 jednostka
Service Tag	Tak
Dane techniczne oświetlenia	
Barwa źródła światła	740 neutralna biel
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	4000 K
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	70
Sprawność świetlna w górę	0
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Ochrona przeciwprzepięciowa (wspólna/różnicowa)	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 6 kV dla trybu współbieżnego
Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Nie
Mechanika i korpus	
Typ klosza	Poliwęglanowy klosz i błyszcząca optyka wysoko-refleksyjna
Kolor Korpusu	Czarny
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK10
Kod stopnia ochrony	IP66
Standardowy kąt nachylenia przy montażu na wysięgniku	0°
Standardowy kąt nachylenia przy montażu bezpośrednio na słupie	0°
Certyfikaty i zastosowania	
Znak CE	Tak
Oznaczenie palności	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)	
Wskaźnik awaryjności zasilacza przy 5000 h	0,5 %
Dane techniczne produktu	
Rodzina produktów	BCB500

Informacje ogólne

Order Code	Full Product Name	Kod rodziny lamp
48118600	BCB500 LED56-4S/740 S DGR	LED56
48120900	BCB500 LED27-4S/740 ANB14 II A DGR	LED27


Dane techniczne oświetlenia

		Kąt rozsyłu światła					Kąt rozsyłu światła		
		oprawy	Strumień	Typ optyki			oprawy	Strumień	Typ optyki
Order Code	Full Product Name	oświetleniowej	Świetlny	zewnętrznej	Order Code	Full Product Name	oświetleniowej	Świetlny	zewnętrznej
48118600	BCB500 LED56-4S/740 S DGR	177°	4 900 lm	Symetryczna	48120900	BCB500 LED27-4S/740 ANB14 II A DGR	7° - 9° x 177°	2 400 lm	Asymetryczna


Eksplotacja i połączenie elektryczne

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii	Order Code	Full Product Name	Zużycie energii
48118600	BCB500 LED56-4S/740 S DGR	37,2 W	48120900	BCB500 LED27-4S/740 ANB14 II A DGR	20 W

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - BCB500I - 912300024103



Polar Normal (separate) - BCB500I - 912300024101

