



Vytvára atraktívne prostredie v centrách miest

OptiSpace

OptiSpace je kreatívne riešenie stĺpikového svietidla, ktoré vám umožňuje vybudovať atraktívnejšie priestory mestských centier orientované na občanov vďaka tomu, že sa vyhnete vertikalizácii mestského prostredia. OptiSpace prináša toto všetko pri atraktívnych celkových nákladoch na vlastníctvo. Prostredníctvom rôznych možností ovládania môžete usporiť ešte viac. Vďaka vynikajúcim a optimalizovaným možnostiam vyžarovania svetla môžete zväčšiť rozstupy medzi týmito stĺpikovými svietidlami, a tak minimalizovať množstvo namontovaných osvetľovacích sústav. Svietidlo OptiSpace je k dispozícii v rôznych farbách: štandardnou farbou je tmavosivá Philips, ostatné farby sú k dispozícii na požiadanie.

Výhody

- Diskrétny dizajn, príťažlivo splývajúci s modernými priestormi centier miest
- Atraktívne celkové náklady na vlastníctvo
- V súlade s hlavnými vnútroštátnymi a medzinárodnými európskymi predpismi

Vlastnosti

- Umožňuje široký rozstup, až 20 metrov
- Poskytuje svetelný tok až 4 300 lm
- Klasifikácie IP66 a IK10
- Možnosti farebnej teploty: teplá biela (WW) /neutrálna biela (NW)
- Možnosť výberu asymetrickej alebo symetrickej optiky
- Dostupné príslušenstvo – protikus do zeme

Aplikácie

- Parky a námestia
- Chodníky pre chodcov a cyklistov
- Priečelia budov a parkoviská

Versions




OptiSpace-BCB500



OptiSpace-BCB500 ANB

Rozmerový obrázok



Rozmerový obrázok

Podrobnosti o produkte

OptiSpace-BCB500 -5DPP.TIF




OptiSpace-BCB500 -1DPP.TIF



Podrobnosti o produkte



OptiSpace-BCB500 -9DPP.TIF



OptiSpace-BCB500 -7DPP.TIF



OptiSpace-BCB500 -2DPP.TIF



OptiSpace-BCB500 -3DPP.TIF



OptiSpace-BCB500 -4DPP.TIF



OptiSpace-BCB500 -8DPP.TIF



OptiSpace-BCB500 -6DPP.TIF



OptiSpace-BCB500 -10DPP.TIF

Všeobecné informácie	
Vrátane napájača	Áno
Vymeniteľný svetelný zdroj	Áno
Počet jednotiek predradníka	1 jednotka
Servisná značka	Áno
Svetelné technické	
Farba svetelného zdroja	740 neutrálna biela
Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	4000 K
Index podania farieb (CRI)	70
Pomer svetla vyžarovaného nahor	0
Prevádzkové a elektrické	
Ochrana pred prepätím (bežný/diferenciálny režim)	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 6 kV bežný režim
Ovládanie a stmievanie	
Stmievateľné	Nie
Mechanické časti a teleso	
Typ optického krytu	Polykarbonátový kryt a lesklá, vysoko reflexná optika
Farba telesa	Čierna
Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK10
Krytie IP	IP66
Štandardný uhol sklonu od bočného otvoru	0°
Štandardný uhol sklonu od vrchu stĺpa	0°
Schválenie a použitie	
Značka CE	Áno
Značka horľavosti	Na montáž na bežne horľavých povrchoch
Výkon v priebehu času (súladi s požiadavkami IEC)	
Poruchovosť napájača pri 5 000 h	0,5 %
Údaje o produkte	
Kód radu produktov	BCB500

Všeobecné informácie

Order Code	Full Product Name	Kód radu svetelného zdroja
48118600	BCB500 LED56-4S/740 S DGR	LED56
48120900	BCB500 LED27-4S/740 ANB14 II A DGR	LED27

Svetelné technické


Order Code	Full Product Name	Rozptyl svetelného lúča	Typ optiky,	
		svietidla	Svetelný tok	exteriér
48118600	BCB500 LED56-4S/740 S DGR	177°	4 900 lm	Symetrická
48120900	BCB500 LED27-4S/740 ANB14 II A DGR	7° - 9° x 177°	2 400 lm	Asymetrická

Prevádzkové a elektrické


Order Code	Full Product Name	Spotreba
48118600	BCB500 LED56-4S/740 S DGR	37,2 W

Order Code	Full Product Name	Spotreba
48120900	BCB500 LED27-4S/740 ANB14 II A DGR	20 W

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - BCB500I - 912300024103



Polar Normal (separate) - BCB500I - 912300024101

