



Skapar attraktiva innerstadslandskap

OptiSpace

OptiSpace är en kreativ pollarlösning som gör att du kan bygga en mer attraktiv och invånarvänlig innerstadsmiljö genom att förhindra vertikaliserings av stadsmiljön. OptiSpace ger allt detta och mer, samtidigt som lösningen ger en attraktiv total ägandekostnad för din investering. Tack vare olika styrningsalternativ kan du minska energiförbrukningen och den totala ägandekostnaden ytterligare och de utmärkta och optimerade ljusfördelningsalternativen gör att du kan maximera avståndet mellan pollarna och därmed minimera antalet ljuspunkter som behövs installeras. För att stödja olika designlösningar finns OptiSpace även i olika färger: Philips Ultra Dark Grey är standardfärgen och andra färger kan beställas.

Fördelar

- Diskret design som smälter in i moderna innerstadsmiljöer
- Attraktiv total ägandekostnad (TCO)
- Överensstämmer med nationella och internationella standarder i Europa

Funktioner

- Möjliggör upp till 20 meters avstånd mellan stolparna
- Ljusflöde på upp till 4 300 lm
- IP66- och IK10-klassificeringar
- Varmvitt (VV) eller neutralvitt (NV) som färgtemperaturalternativ
- Välj mellan asymmetrisk och symmetrisk optik
- Markstyckestillbehör

Användning

- Gator och torg
- Gångvägar och cykelbanor
- Husfasader och parkeringsplatser

Versions




OptiSpace-BCB500



OptiSpace-BCB500 ANB

Måttskiss



Måttskiss

Produktinformation

OptiSpace-BCB500 -5DPP.TIF




OptiSpace-BCB500 -1DPP.TIF



Produktinformation



OptiSpace-BCB500 -9DPP.TIF



OptiSpace-BCB500 -7DPP.TIF



OptiSpace-BCB500 -2DPP.TIF



OptiSpace-BCB500 -3DPP.TIF



OptiSpace-BCB500 -4DPP.TIF



OptiSpace-BCB500 -8DPP.TIF



OptiSpace-BCB500 -6DPP.TIF



OptiSpace-BCB500 -10DPP.TIF

Allmän information	
Driftdon ingår	Ja
Utbytbar ljuskälla	Ja
Antal driftdonsenheter	1 enhet
Service tag	Ja
Ljusteknik	
Ljuskällans färg	740 neutralvit
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	4000 K
Färgåtergivningsindex	70
Uppåtriktat ljusflödesförhållande	0
Drift och elektricitet	
Surge Protection (Common/Differential)	Armatyr med överspänningsskydd upp till 6 kV differentialläge och 6 kV vanligt läge
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej
Mekanik och armaturhus	
Typ av optisk kåpa	Polykarbonatkåpa och glansig högreflekterande optik
Armatyrhusets färg	Svart
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK10
Kod för kapslingsklass	IP66
Standardvinkel för sidoingång	0°
Standardvinkel för stoltoppsmontage	0°
Användning och godkännande	
CE-märkning	Ja
Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på normalt lättantändliga ytor
Prestanda över tid (IEC-kompatibel)	
Driftdonsbortfall vid 5 000 tim	0,5 %
Produktdata	
Produktfamiljsskod	BCB500

Allmän information

Order Code	Full Product Name	Lampfamiljsskod
912300024101	BCB500 LED56-4S/740 S DGR	LED56
912300024103	BCB500 LED27-4S/740 ANB14 II A DGR	LED27

Ljusteknik


		Armaturens	Optiktyp
Order Code	Full Product Name	ljusfördelning	Ljusflöde utomhus
912300024101	BCB500 LED56-4S/740 S DGR	177°	4 900 lm Symmetrisk

		Armaturens	Optiktyp
Order Code	Full Product Name	ljusfördelning	Ljusflöde utomhus
912300024103	BCB500 LED27-4S/740 ANB14 II A DGR	7° - 9° x 177°	2 400 lm Asymmetrisk


Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning	Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
912300024101	BCB500 LED56-4S/740 S DGR	37,2 W	912300024103	BCB500 LED27-4S/740 ANB14 II A DGR	20 W

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - BCB500I - 912300024103



Polar Normal (separate) - BCB500I - 912300024101

