



Çekici peyzaj alanları oluşturun

OptiSpace

OptiSpace, kentsel peyzajın dikeyleştirilmesinden kaçınarak, daha çekici, insan odaklı şehir içi alanlar oluşturmaınızı sağlayan yaratıcı bir bollard çözümüdür. Optispace, farklı kontrol seçenekleri ile enerji tüketimini düşürürken esneklik sağlar ve toplam sahip olma maliyetini düşürür. Optimize edilmiş ışık dağılımı seçenekleri sayesinde ışıklı yol direkleri arasındaki mesafeyi azami seviyeye çıkararak, kullanılacak armatür sayısını ve ilk yatırım maliyetini düşürür. Optispace, standard olarak Philips Ultra Koyu Gri renge sahiptir, ancak farklı tasarım planlarını desteklemek için OptiSpace özel olarak farklı renklerde de üretilir.

Faydaları

- Modern şehir içi alanlara güzelce uyum sağlayan akıllı tasarım
- Cazip Toplam Sahip Olma Maliyeti
- Avrupa'daki temel ulusal ve uluslararası mevzuatlar ile uyumlu

Özellikler

- 20 metreye kadar geniş bir aydınlatma alanına sahiptir.
- 4300 lm'ye kadar ışık akısı sağlar
- IP66 ve IK10 koruma sınıfları
- Sıcak Beyaz (WW) / Nötr beyaz (NW) renk sıcaklığı seçenekleri
- Asimetrik ve simetrik optik seçenekleri
- Topraklama bölümü aksesuarı

Uygulama


- Parklar ve meydanlar
- Yaya ve bisiklet yolları
- Bina önleri ve araç park yerleri

Versions



OptiSpace-BCB500

Boyutlu çizim



Boyutlu çizim

ÜRÜN BİLGİLERİ

OptiSpace-BCB500 -5DPP.TIF




OptiSpace-BCB500 -1DPP.TIF



ÜRÜN BİLGİLERİ



OptiSpace-BCB500 -9DPP.TIF



OptiSpace-BCB500 -7DPP.TIF



OptiSpace-BCB500 -2DPP.TIF



OptiSpace-BCB500 -3DPP.TIF



OptiSpace-BCB500 -4DPP.TIF



OptiSpace-BCB500 -8DPP.TIF



OptiSpace-BCB500 -6DPP.TIF



OptiSpace-BCB500 -10DPP.TIF

Genel Bilgiler

Tertibat dahildir	Evet
Değiştirilebilen ışık kaynağı	Evet
Sürücü birimi sayısı	1 ünite
Service etiketi	Evet

Işık Teknik Ayrıntıları

Işık kaynağı rengi	740 nötr beyaz
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	4000 K
Renk oluşturma dizini (CRI)	70
Yukarı doğru ışık çıkış oranı	0

Çalıştırma ve Elektrik

Ani Akım Koruması (Ortak/ Diferansiyel)	6 kV diferansiyel mod ve 6 kV ortak moda kadar aydınlatma armatürü ani akım koruma seviyesi
--	--

Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir	Hayır
----------------	-------

Mekanik ve Muhafaza

Optik kapak tipi	Polikarbon kapak ve şeffaf yüksek yansıtıcı optik
Muhafaza Rengi	Siyah
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK10
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP66
Standart devirme açısı yandan giriş	0°
Standart eğim açısı üstten montaj	0°

Onay ve Uygulama

CE işareti	Evet
Alev alma işareti	Normal olarak alev alan yüzeyler üzerine montaj için

Zaman İçindeki Performansı (IEC Uyumlu)

5000 saatte sürücü arıza oranı	0,5 %
--------------------------------	-------

Ürün Verileri

Ürün ailesi kodu	BCB500
------------------	--------

Genel Bilgiler

Order Code	Full Product Name	Lamba ailesi kodu
48118600	BCB500 LED56-4S/740 S DGR	LED56
48119300	BCB500 LED56-4S/740 ANB14 II S DGR	LED56
48120900	BCB500 LED27-4S/740 ANB14 II A DGR	LED27

Işık Teknik Ayrıntıları

Order Code	Full Product Name	Aydınlatma armatürü ışık ışını yayılması	Optik sistem türü dış mekan
48118600	BCB500 LED56-4S/740 S DGR	177°	4.900 lm Simetrik

Order Code	Full Product Name	Aydınlatma armatürü ışık ışını yayılması	Optik sistem türü dış mekan
48119300	BCB500 LED56-4S/740 ANB14 II S DGR	177°	4.900 lm Simetrik


Order Code	Full Product Name	Aydınlatma armatürü ışık ışını yayılması	Optik sistem türü dış mekan
48120900	BCB500 LED27-4S/740 ANB14 II A DGR	7° - 9° x 177°	2.400 lm Asimetrik

Çalıştırma ve Elektrik


Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
48118600	BCB500 LED56-4S/740 S DGR	37,2 W
48119300	BCB500 LED56-4S/740 ANB14 II S DGR	37,2 W

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
48120900	BCB500 LED27-4S/740 ANB14 II A DGR	20 W


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - BCB500I -
912300024103



Polar Normal (separate) - BCB500I -
912300024101



Polar Normal (separate) - BCB500I -
912300024102

