



Створення привабливих внутрішньоміських ландшафтів

OptiSpace

OptiSpace — це креативне рішення для стовпчиків, яке дозволяє побудувати більш привабливий, орієнтований на громадян простір усередині міста, уникаючи вертикалізації міського ландшафту. OptiSpace забезпечує все це та багато іншого, водночас пропонуючи привабливу загальну вартість власності для ваших інвестицій. Завдяки різним параметрам керування ви можете зменшити споживання енергії та мінімізувати ТСО, а завдяки відмінним оптимізованим параметрам розподілу світла ви можете максимізувати відстань між стовпчиками, зменшуючи кількість точок світла, які необхідно встановити. Для підтримки різних схем дизайну OptiSpace також доступний у різних кольорах: Philips Ultra Dark Grey є стандартним кольором, інші кольори доступні за запитом.

Переваги

- Скромний дизайн, який чудово вписується в сучасний міський простір
- Приваблива загальна вартість володіння
- Відповідає основним національним і міжнародним законам у Європі

Характеристики

- Забезпечує широку відстань до 20 метрів
- Забезпечує світловіддачу до 4300 лм
- Класи захисту IP66 і IK10
- Варіанти колірної температури теплого білого (WW) / нейтрального білого (NW).
- Можна вибрати як асиметричну, так і симетричну оптику
- Аксесуар для наземної секції

Застосування

- Парки та площі
- Пішохідні й велосипедні доріжки
- Фасади будівель і міські паркування

Версії




OptiSpace-BCB500



OptiSpace-BCB500 ANB

Розміри



Розміри

Деталі по продукції

OptiSpace-BCB500 -5DPP.TIF




OptiSpace-BCB500 -1DPP.TIF



OptiSpace-BCB500 -9DPP.TIF



OptiSpace-BCB500 -7DPP.TIF



OptiSpace-BCB500 -2DPP.TIF



OptiSpace-BCB500 -3DPP.TIF



OptiSpace-BCB500 -4DPP.TIF



OptiSpace-BCB500 -8DPP.TIF



Деталі по продукції

OptiSpace-BCB500 -6DPP.TIF



OptiSpace-BCB500 -10DPP.TIF



Загальна інформація	
Драйвер входить у комплект	Так
Заміна джерела світла	Так
Кількість розподільних коробок	1 шт.
Service tag	Так
Світлотехнічні	
Колір джерела світла	740 нейтральний білий
Корельована колірна температура (ном.)	4000 K
Індекс якості кольоропередачі (CRI)	70
Коефіцієнт висхідної світловіддачі	0
Експлуатаційні й електричні	
Захист від стрибків напруги (загальний/ диференціальний)	Захист світильника від перенапруги до 6 кВ у диференціальному та до 6 кВ у загальному режимі
Елементи керування й затемнення	
З регульованою яскравістю	Ні
Механічні деталі й корпус	
Тип кришки об'єктива	Полікарбонатний корпус і глянцевого світловідбивального оптичного пристрою
Колір корпусу	Чорний
Код захисту від механічного впливу	IK10
Код захисту від проникнення	IP66
Бічний вхід зі стандартним кутом нахилу	0°
Верхня частина стійки зі стандартним кутом нахилу	0°
Затвердження й застосування	
Знак CE	Так
Позначка займистості	Для кріплення на звичайно займистій поверхні
Експлуатаційні характеристики у довгостроковій перспективі (відповідає IEC)	
Інтенсивність відмов драйвера за 5000 год	0,5 %
Дані про виріб	
Код сімейства продуктів	BCB500

Загальна інформація

Order Code	Full Product Name	Код сімейства ламп
912300024101	BCB500 LED56-4S/740 S DGR	LED56
912300024103	BCB500 LED27-4S/740 ANB14 II A DGR	LED27

Світлотехнічні

Order Code	Full Product Name	Розширення променя світла світильника	Світловий потік	Тип оптичного пристрою – зовнішній
912300024101	BCB500 LED56-4S/740 S DGR	177°	4 900 lm	Симетричний


Order Code	Full Product Name	Розширення променя світла світильника	Світловий потік	Тип оптичного пристрою – зовнішній
912300024103	BCB500 LED27-4S/740 ANB14 II A DGR	7° - 9° x 177°	2 400 lm	Асиметричний

Експлуатаційні й електричні


Order Code	Full Product Name	Споживана потужність
912300024101	BCB500 LED56-4S/740 S DGR	37,2 W

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність
912300024103	BCB500 LED27-4S/740 ANB14 II A DGR	20 W

Полярні діаграми



Polar Normal (separate) - BCB500I - 912300024103



Polar Normal (separate) - BCB500I - 912300024101

