



UniStrip G4 - Lineært LED- overflademonteret armatur, der er bedst i sin klasse, og velegnet til faste og dynamiske arkitektoniske belysninger til udendørsbrug

UniStrip G4

UniStrip G4 er et overflademonteret LED-armatur, som er godkendt til udendørs brug og designet til facade- og udendørs arkitektonisk belysning. En produktlinje, der dækker alle dine behov inden for vægbelysning, strejfbelysning samt lineær projektorbelysning. Det robuste mekaniske design og den unikke optik gør det ideelt til belysning af bygningsfacader, broer, overkørsler eller andre steder, der kræver en lineær belysningsløsning. Fås i hvid, monokrome farver, RGB, RGBW og justerbar hvid. Fås med DMX-styringsmulighed med op til 8 pixels (8IDer) giver arkitekter og designere friheden til at udforske en bred vifte af koncepter og lysdesigns uden begrænsninger.

Fordele

- Fås i versioner med kraftige eller svage LED'er
- Forskellige spredningslinser, der kan tilpasses alle slags formål
- Justerbare beslag og ledningsgennemføring, der giver ende-til-ende forbindelse

Funktioner

- Seks underproduktlinjer med effektinterval fra 3 W til 120 W
- DC- og AC-drevne versioner
- Fås med smalle, mellemstore, brede og asymmetriske lysstråler
- Valgfri antiblændingsskærm for bedre visuel komfort


Anvendelsesområder

- Broer, monumenter, facader
- Landskab
- Parker og pladser

Advarsler og sikkerhed



- Kun til udendørs brug

Versions










BCP381

Målskitse



Målskitse



UniStrip G4

Oplysninger om produktet


UniStrip G4 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo




UniStrip G4 Detail Photo



159A3710 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo



159A3691 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo



Oplysninger om produktet

UniStrip G4 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo



159A3731 Detail Photo



Generelle oplysninger	
Driver inkluderet	Nej
Lysteknisk	
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej
Mekanik og armaturhus	
Farve på armaturhus	Mørkegrå
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK06
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP66
Godkendelse og anvendelsesområde	
CE-mærke	Ja

Generelle oplysninger

Order Code	Full Product Name	Udskiftelig lyskilde
911401779982	BCP386 12LED 27K 24V 60 L30	-
911401780062	BCP386 12LED 30K 24V A11 L30	-
911401780192	BCP386 30LED 30K 24V 45 L50	-
911401780232	BCP386 30LED 27K 24V 60 L50	-
911401780292	BCP386 30LED 27K 24V A11 L50	-
911401780312	BCP386 30LED 30K 24V A11 L50	-
911401780442	BCP386 60LED 30K 24V 45 L100	-
911401780482	BCP386 60LED 27K 24V 60 L100	-
911401780502	BCP386 60LED 30K 24V 60 L100	-
911401780562	BCP386 60LED 30K 24V A11 L100	-
911401738662	BCP381 12LED 30K 24V 40 L50	Nej
911401738782	BCP381 24LED 27K 24V 40 L100	Nej
911401738822	BCP381 24LED 30K 24V 40 L100	Nej
911401738982	BCP381 6LED 30K 24V 40 L30	Nej

Order Code	Full Product Name	Udskiftelig lyskilde
911401739162	BCP382 18LED 27K 24V 40 L50	Nej
911401739222	BCP382 18LED 30K 24V 40 L50	Nej
911401739382	BCP382 36LED 27K 24V 40 L100	Nej
911401739422	BCP382 36LED 30K 24V 17 L100	Nej
911401739442	BCP382 36LED 30K 24V 40 L100	Nej
911401739602	BCP382 9LED 27K 24V 40 L30	Nej
911401739642	BCP382 9LED 30K 24V 17 L30	Nej
911401739662	BCP382 9LED 30K 24V 40 L30	Nej
911401739182	BCP382 18LED 30K 24V A2 L50	Nej
911401739342	BCP382 36LED 27K 24V A2 L100	Nej
911401739402	BCP382 36LED 30K 24V A2 L100	Nej
911401739622	BCP382 9LED 30K 24V A2 L30	Nej
911401738602	BCP381 12LED 27K 24V A2 L50	Nej
911401738642	BCP381 12LED 30K 24V A2 L50	Nej

Order Code	Full Product Name	Udskiftelig lyskilde
911401738802	BCP381 24LED 30K 24V A2 L100	Nej
911401738962	BCP381 6LED 30K 24V A2 L30	Nej

Lysteknisk

	Full Product	Armatur til		Korreleret farvetemperatur (nom.)	
Order Code	Name	lysstrålespredning	Lyskildefarve		Lysstrøm
911401779982	BCP386 12LED 27K 24V 60 L30	-	Varm hvid	2700 K	200 lm
911401780062	BCP386 12LED 30K 24V A11 L30	-	Varm hvid	3000 K	195 lm
911401780192	BCP386 30LED 30K 24V 45 L50	-	Varm hvid	3000 K	490 lm
911401780232	BCP386 30LED 27K 24V 60 L50	-	Varm hvid	2700 K	495 lm
911401780292	BCP386 30LED 27K 24V A11 L50	-	Varm hvid	2700 K	485 lm
911401780312	BCP386 30LED 30K 24V A11 L50	-	Varm hvid	3000 K	485 lm
911401780442	BCP386 60LED 30K 24V 45 L100	-	Varm hvid	3000 K	975 lm
911401780482	BCP386 60LED 27K 24V 60 L100	-	Varm hvid	2700 K	985 lm
911401780502	BCP386 60LED 30K 24V 60 L100	-	Varm hvid	3000 K	985 lm
911401780562	BCP386 60LED 30K	-	Varm hvid	3000 K	960 lm

Order Code	Full Product Name	Udskiftelig lyskilde
911401739502	BCP382 36LED 40K 24V 40 L100	Nej

	Full Product	Armatur til		Korreleret farvetemperatur (nom.)	
Order Code	Name	lysstrålespredning	Lyskildefarve		Lysstrøm
	24V A11 L100				
911401738662	BCP381 12LED 30K 24V 40 L50	40° x 40°	Varm hvid	3000 K	842 lm
911401738782	BCP381 24LED 27K 24V 40 L100	40° x 40°	Varm hvid	2700 K	1.651 lm
911401738822	BCP381 24LED 30K 24V 40 L100	40° x 40°	Varm hvid	3000 K	1.651 lm
911401738982	BCP381 6LED 30K 24V 40 L30	40° x 40°	Varm hvid	3000 K	430 lm
911401739162	BCP382 18LED 27K 24V 40 L50	40° x 40°	Varm hvid	2700 K	1.208 lm
911401739222	BCP382 18LED 30K 24V 40 L50	40° x 40°	Varm hvid	3000 K	1.208 lm
911401739382	BCP382 36LED 27K 24V 40 L100	40° x 40°	Varm hvid	2700 K	2.367 lm
911401739422	BCP382 36LED 30K 24V 17 L100	17° x 17°	Varm hvid	3000 K	2.345 lm
911401739442	BCP382 36LED 30K 24V 40 L100	40° x 40°	Varm hvid	3000 K	2.367 lm

	Full	Armaturl til	Korreleret		
	Product			farvetemperatur	
Order Code	Name	lysstrålespredning	Lyskildefarve	(nom.)	Lysstrøm
911401739602	BCP382	40° x 40°	Varm hvid	2700 K	619 lm
	9LED				
	27K 24V				
	40 L30				
911401739642	BCP382	17° x 17°	Varm hvid	3000 K	610 lm
	9LED				
	30K				
	24V 17 L30				
911401739662	BCP382	40° x 40°	Varm hvid	3000 K	619 lm
	9LED				
	30K				
	24V 40 L30				
911401739182	BCP382	16° x 35°	Varm hvid	3000 K	1.221 lm
	18LED				
	30K				
	24V A2 L50				
911401739342	BCP382	16° x 35°	Varm hvid	2700 K	2.393 lm
	36LED				
	27K 24V				
	A2 L100				
911401739402	BCP382	16° x 35°	Varm hvid	3000 K	2.393 lm
	36LED				
	30K				
	24V A2 L100				
911401739622	BCP382	16° x 35°	Varm hvid	3000 K	623 lm
	9LED				

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
911401779982	BCP386 12LED 27K 24V 60 L30	3 W
911401780062	BCP386 12LED 30K 24V A11 L30	3 W
911401780192	BCP386 30LED 30K 24V 45 L50	7,5 W
911401780232	BCP386 30LED 27K 24V 60 L50	7,5 W
911401780292	BCP386 30LED 27K 24V A11 L50	7,5 W
911401780312	BCP386 30LED 30K 24V A11 L50	7,5 W
911401780442	BCP386 60LED 30K 24V 45 L100	15 W
911401780482	BCP386 60LED 27K 24V 60 L100	15 W
911401780502	BCP386 60LED 30K 24V 60 L100	15 W
911401780562	BCP386 60LED 30K 24V A11 L100	15 W
911401738662	BCP381 12LED 30K 24V 40 L50	12 W
911401738782	BCP381 24LED 27K 24V 40 L100	24 W
911401738822	BCP381 24LED 30K 24V 40 L100	24 W
911401738982	BCP381 6LED 30K 24V 40 L30	6 W
911401739162	BCP382 18LED 27K 24V 40 L50	18 W
911401739222	BCP382 18LED 30K 24V 40 L50	18 W

	Full	Armaturl til	Korreleret		
	Product			farvetemperatur	
Order Code	Name	lysstrålespredning	Lyskildefarve	(nom.)	Lysstrøm
	30K				
	24V A2				
	L30				
911401738602	BCP381	16° x 35°	Varm hvid	2700 K	848 lm
	12LED				
	27K 24V A2 L50				
911401738642	BCP381	16° x 35°	Varm hvid	3000 K	848 lm
	12LED				
	30K 24V A2 L50				
911401738802	BCP381	16° x 35°	Varm hvid	3000 K	1.663 lm
	24LED				
	30K 24V A2 L100				
911401738962	BCP381	16° x 35°	Varm hvid	3000 K	432 lm
	6LED				
	30K 24V A2 L30				
911401739502	BCP382	40° x 40°	Neutral hvid	4000 K	2.557 lm
	36LED				
	40K				
	24V 40 L100				

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
911401739382	BCP382 36LED 27K 24V 40 L100	36 W
911401739422	BCP382 36LED 30K 24V 17 L100	36 W
911401739442	BCP382 36LED 30K 24V 40 L100	36 W
911401739602	BCP382 9LED 27K 24V 40 L30	9 W
911401739642	BCP382 9LED 30K 24V 17 L30	9 W
911401739662	BCP382 9LED 30K 24V 40 L30	9 W
911401739182	BCP382 18LED 30K 24V A2 L50	18 W
911401739342	BCP382 36LED 27K 24V A2 L100	36 W
911401739402	BCP382 36LED 30K 24V A2 L100	36 W
911401739622	BCP382 9LED 30K 24V A2 L30	9 W
911401738602	BCP381 12LED 27K 24V A2 L50	12 W
911401738642	BCP381 12LED 30K 24V A2 L50	12 W
911401738802	BCP381 24LED 30K 24V A2 L100	24 W
911401738962	BCP381 6LED 30K 24V A2 L30	6 W
911401739502	BCP382 36LED 40K 24V 40 L100	36 W

Mekanik og armaturhus

Order Code	Full Product Name	Optikafskærmningstype
911401779982	BCP386 12LED 27K 24V 60 L30	Klart glas
911401780062	BCP386 12LED 30K 24V A11 L30	Klart glas
911401780192	BCP386 30LED 30K 24V 45 L50	Klart glas
911401780232	BCP386 30LED 27K 24V 60 L50	Klart glas
911401780292	BCP386 30LED 27K 24V A11 L50	Klart glas
911401780312	BCP386 30LED 30K 24V A11 L50	Klart glas
911401780442	BCP386 60LED 30K 24V 45 L100	Klart glas
911401780482	BCP386 60LED 27K 24V 60 L100	Klart glas
911401780502	BCP386 60LED 30K 24V 60 L100	Klart glas
911401780562	BCP386 60LED 30K 24V A11 L100	Klart glas
911401738662	BCP381 12LED 30K 24V 40 L50	Klar, plan
911401738782	BCP381 24LED 27K 24V 40 L100	Klar, plan
911401738822	BCP381 24LED 30K 24V 40 L100	Klar, plan
911401738982	BCP381 6LED 30K 24V 40 L30	Klar, plan
911401739162	BCP382 18LED 27K 24V 40 L50	Klar, plan
911401739222	BCP382 18LED 30K 24V 40 L50	Klar, plan

Order Code	Full Product Name	Optikafskærmningstype
911401739382	BCP382 36LED 27K 24V 40 L100	Klar, plan
911401739422	BCP382 36LED 30K 24V 17 L100	Klar, plan
911401739442	BCP382 36LED 30K 24V 40 L100	Klar, plan
911401739602	BCP382 9LED 27K 24V 40 L30	Klar, plan
911401739642	BCP382 9LED 30K 24V 17 L30	Klar, plan
911401739662	BCP382 9LED 30K 24V 40 L30	Klar, plan
911401739182	BCP382 18LED 30K 24V A2 L50	Klar, plan
911401739342	BCP382 36LED 27K 24V A2 L100	Klar, plan
911401739402	BCP382 36LED 30K 24V A2 L100	Klar, plan
911401739622	BCP382 9LED 30K 24V A2 L30	Klar, plan
911401738602	BCP381 12LED 27K 24V A2 L50	Klar, plan
911401738642	BCP381 12LED 30K 24V A2 L50	Klar, plan
911401738802	BCP381 24LED 30K 24V A2 L100	Klar, plan
911401738962	BCP381 6LED 30K 24V A2 L30	Klar, plan
911401739502	BCP382 36LED 40K 24V 40 L100	Klar, plan

Godkendelse og anvendelsesområde

Order Code	Full Product Name	Mærke for brændbarhed
911401779982	BCP386 12LED 27K 24V 60 L30	-
911401780062	BCP386 12LED 30K 24V A11 L30	-
911401780192	BCP386 30LED 30K 24V 45 L50	-
911401780232	BCP386 30LED 27K 24V 60 L50	-
911401780292	BCP386 30LED 27K 24V A11 L50	-
911401780312	BCP386 30LED 30K 24V A11 L50	-
911401780442	BCP386 60LED 30K 24V 45 L100	-
911401780482	BCP386 60LED 27K 24V 60 L100	-
911401780502	BCP386 60LED 30K 24V 60 L100	-
911401780562	BCP386 60LED 30K 24V A11 L100	-
911401738662	BCP381 12LED 30K 24V 40 L50	Til montering på normaltantændelige overflader
911401738782	BCP381 24LED 27K 24V 40 L100	Til montering på normaltantændelige overflader
911401738822	BCP381 24LED 30K 24V 40 L100	Til montering på normaltantændelige overflader
911401738982	BCP381 6LED 30K 24V 40 L30	Til montering på normaltantændelige overflader
911401739162	BCP382 18LED 27K 24V 40 L50	Til montering på normaltantændelige overflader
911401739222	BCP382 18LED 30K 24V 40 L50	Til montering på normaltantændelige overflader
911401739382	BCP382 36LED 27K 24V 40 L100	Til montering på normaltantændelige overflader
911401739422	BCP382 36LED 30K 24V 17 L100	Til montering på normaltantændelige overflader

Order Code	Full Product Name	Mærke for brændbarhed
911401739442	BCP382 36LED 30K 24V 40 L100	Til montering på normaltantændelige overflader
911401739602	BCP382 9LED 27K 24V 40 L30	Til montering på normaltantændelige overflader
911401739642	BCP382 9LED 30K 24V 17 L30	Til montering på normaltantændelige overflader
911401739662	BCP382 9LED 30K 24V 40 L30	Til montering på normaltantændelige overflader
911401739182	BCP382 18LED 30K 24V A2 L50	Til montering på normaltantændelige overflader
911401739342	BCP382 36LED 27K 24V A2 L100	Til montering på normaltantændelige overflader
911401739402	BCP382 36LED 30K 24V A2 L100	Til montering på normaltantændelige overflader
911401739622	BCP382 9LED 30K 24V A2 L30	Til montering på normaltantændelige overflader
911401738602	BCP381 12LED 27K 24V A2 L50	Til montering på normaltantændelige overflader
911401738642	BCP381 12LED 30K 24V A2 L50	Til montering på normaltantændelige overflader
911401738802	BCP381 24LED 30K 24V A2 L100	Til montering på normaltantændelige overflader
911401738962	BCP381 6LED 30K 24V A2 L30	Til montering på normaltantændelige overflader
911401739502	BCP382 36LED 40K 24V 40 L100	Til montering på normaltantændelige overflader

