



UniStrip G4: la mejor luminario de montaje en superficie LED lineal en su clase para aplicaciones de iluminación arquitectónica dinámicas y fijas en exteriores

UniStrip G4

UniStrip G4 es un luminario LED de montaje en superficie, apta para exteriores, diseñada para aplicaciones de iluminación arquitectónica de fachadas y exteriores. Una familia que se adapta a todas sus necesidades, iluminación vertical a la pared, a ras de la pared y proyección. Su robusto diseño mecánico y su exclusiva óptica la hacen ideal para iluminar fachadas de edificios, puentes, pasos elevados y cualquier aplicación que requiera una solución de iluminación lineal. Disponible en blanco, colores monocromáticos, RGB, RGBW y blanco ajustable, y opción de control DMX disponible con hasta 8 píxeles (8IDs) para ofrecer a los arquitectos y diseñadores la libertad de explorar una amplia gama de conceptos y diseñar sin limitaciones.

UniStrip G4

Beneficios

- Versiones de luces LEDs de alta y baja potencia disponibles
- Varios lentes de ampliación que se adaptan a todas las aplicaciones
- Soportes ajustables y cableado continuo para una conexión integral

Características

- Seis subfamilias con rangos de potencia desde 3 W a 120 W
- Versiones con alimentación CC y CA
- Haz estrecho, medio, ancho y asimétrico disponible
- Pantallas antirreflejos opcionales para una mayor comodidad visual

Aplicaciones

- Puentes, monumentos y fachadas
- Paisajes
- Parques y plazas

Advertencias y seguridad

- Para uso en exteriores únicamente

Versions



159A3792





BCP382



BCP381

Plano de dimensiones



UniStrip G4

Plano de dimensiones



Detalles del producto

UniStrip G4 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo




UniStrip G4 Detail Photo



159A3710 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo



UniStrip G4

Detalles del producto

159A3691 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo



159A3731 Detail Photo



Información general	
Controlador incluido	No
Mecánica y carcasa	
Color de la carcasa	Gris oscuro
Código de protección de impacto mec.	IK06
Código de protección de ingreso	IP66
Aprobación y aplicación	
Marca CE	Sí

Información general

Order Code	Full Product Name	Fuente de luz reemplazable
911401780592	BCP386 60LED RGBWW 24V 45 L100 DMX	-
911401739402	BCP382 36LED 30K 24V A2 L100	No

Order Code	Full Product Name	Fuente de luz reemplazable
911401739242	BCP382 18LED 40K 24V A2 L50	No
911401739462	BCP382 36LED 40K 24V A2 L100	No

Información técnica sobre la luz

Order Code	Full Product Name	Ampliación del haz de luz de		Temperatura de color correlacionada (nominal)	Índice de producción de color (IRC)	Flujo luminoso
		la luminaria	Color de la fuente de luz			
911401780592	BCP386 60LED RGBWW 24V 45 L100 DMX	-	Rojo, verde, azul y blanco	-	-	720 lm
911401739402	BCP382 36LED 30K 24V A2 L100	16° x 35°	Blanco cálido	3000 K	80	2,393 lm
911401739242	BCP382 18LED 40K 24V A2 L50	16° x 35°	Blanco neutro	4000 K	80	1,318 lm
911401739462	BCP382 36LED 40K 24V A2 L100	16° x 35°	Blanco neutro	4000 K	80	2,584 lm

Operación y aspectos eléctricos

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
911401780592	BCP386 60LED RGBWW 24V 45 L100 DMX	15 W
911401739402	BCP382 36LED 30K 24V A2 L100	36 W

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
911401739242	BCP382 18LED 40K 24V A2 L50	18 W
911401739462	BCP382 36LED 40K 24V A2 L100	36 W

Controles y atenuación

Order Code	Full Product Name	Regulable
911401780592	BCP386 60LED RGBWW 24V 45 L100 DMX	Sí
911401739402	BCP382 36LED 30K 24V A2 L100	No

Order Code	Full Product Name	Regulable
911401739242	BCP382 18LED 40K 24V A2 L50	No
911401739462	BCP382 36LED 40K 24V A2 L100	No

Mecánica y carcasa

Order Code	Full Product Name	Tipo de cubierta óptica
911401780592	BCP386 60LED RGBWW 24V 45 L100 DMX	Vidrio transparente
911401739402	BCP382 36LED 30K 24V A2 L100	Plano transparente

Order Code	Full Product Name	Tipo de cubierta óptica
911401739242	BCP382 18LED 40K 24V A2 L50	Plano transparente
911401739462	BCP382 36LED 40K 24V A2 L100	Plano transparente

Aprobación y aplicación

Order Code	Full Product Name	Marca de inflamabilidad
911401780592	BCP386 60LED RGBWW 24V 45 L100 DMX	-
911401739402	BCP382 36LED 30K 24V A2 L100	Para montaje en superficies normalmente inflamables

Order Code	Full Product Name	Marca de inflamabilidad
911401739242	BCP382 18LED 40K 24V A2 L50	Para montaje en superficies normalmente inflamables
911401739462	BCP382 36LED 40K 24V A2 L100	Para montaje en superficies normalmente inflamables

