



UniStrip G4 – Luminaire LED linéaire hautes performances à installer en surface pour des applications d'éclairage architectural fixes ou dynamiques en extérieur

UniStrip G4

UniStrip G4 est un luminaire LED linéaire hautes performances conçu pour l'extérieur, installation en surface, notamment pour des applications d'éclairage architectural sur façade. Une famille qui répond à tous vos besoins : éclairage de façade, éclairage rasant ainsi qu'un éclairage linéaire par projection. Sa conception mécanique robuste et sa conception optique unique en font un éclairage idéal pour illuminer les façades de bâtiment, les ponts, les passerelles ou toute autre application qui requiert une solution d'éclairage linéaire. Disponible en Blanc, Couleurs monochromatiques, RGB, RGBW et Blanc Dynamique. Des multiples options de contrôle DMX jusqu'à 8 pixels (8IDs) sont

UniStrip G4

disponibles pour offrir aux architectes et aux concepteurs la liberté d'explorer un large éventail de concepts et concevoir sans limites.

Avantages

- Deux versions disponibles avec LED haute puissance et basse puissance
- Plusieurs optiques de diffusions pour répondre à toutes les applications
- Supports de fixation ajustables et câblage traversant pour une connexion bout à bout

Fonctions

- Six sous-familles affichant des puissances de 3W à 120W
- Alimentation 220-240V AC ou 24V DC
- Faisceaux intensifs, semi-intensifs, extensifs et asymétriques disponibles
- Coupe flux anti-éblouissement en option pour un confort visuel accru

Application

- Ponts, monuments, façades
- Paysage
- Places et parcs

Mises en garde et sécurité

- Pour une utilisation en extérieur uniquement

Schéma dimensionnel












Schéma dimensionnel



Détails sur le produit

UniStrip G4 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo



Détails sur le produit



UniStrip G4 Detail Photo




UniStrip G4 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo




159A3710 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo




159A3691 Detail Photo




UniStrip G4 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo

159A3731 Detail Photo

Informations générales	
Driver inclus	Non
Données techniques de l'éclairage	
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non
Mécanique et boîtier	
Couleur du corps	Gris foncé
Protection contre les chocs mécaniques	IK06
Indice de protection	IP66
Approbation et application	
Marquage CE	Oui

Informations générales

Order Code	Full Product Name	Source lumineuse remplaçable
8719514513631	BCP386 12LED 27K 24V 60 L30	-
8719514513716	BCP386 12LED 30K 24V A11 L30	-
8719514513730	BCP386 12LED 40K 24V A11 L30	-
8719514513846	BCP386 30LED 30K 24V 45 L50	-
8719514513884	BCP386 30LED 27K 24V 60 L50	-
8719514513945	BCP386 30LED 27K 24V A11 L50	-
8719514513969	BCP386 30LED 30K 24V A11 L50	-
8719514513983	BCP386 30LED 40K 24V A11 L50	-
8719514514096	BCP386 60LED 30K 24V 45 L100	-
8719514514133	BCP386 60LED 27K 24V 60 L100	-
8719514514157	BCP386 60LED 30K 24V 60 L100	-
8719514514171	BCP386 60LED 40K 24V 60 L100	-
8719514514218	BCP386 60LED 30K 24V A11 L100	-
8719514514232	BCP386 60LED 40K 24V A11 L100	-
8720169519060	BCP381 12LED 30K 24V 40 L50	Non
8720169519770	BCP381 24LED 27K 24V 40 L100	Non
8720169519794	BCP381 24LED 30K 24V 40 L100	Non
8720169727380	BCP381 6LED 30K 24V 40 L30	Non
8720169726253	BCP382 18LED 27K 24V 40 L50	Non
8720169519077	BCP382 18LED 30K 24V 40 L50	Non
8720169519879	BCP382 36LED 27K 24V 40 L100	Non
8720169519084	BCP382 36LED 30K 24V 17 L100	Non
8720169725997	BCP382 36LED 30K 24V 40 L100	Non

Order Code	Full Product Name	Source lumineuse remplaçable
8720169725683	BCP382 9LED 27K 24V 40 L30	Non
8720169725409	BCP382 9LED 30K 24V 17 L30	Non
8720169727410	BCP382 9LED 30K 24V 40 L30	Non
8720169726765	BCP382 18LED 30K 24V A2 L50	Non
8720169726260	BCP382 36LED 27K 24V A2 L100	Non
8720169727397	BCP382 36LED 30K 24V A2 L100	Non
8720169726000	BCP382 9LED 30K 24V A2 L30	Non
8720169519756	BCP381 12LED 27K 24V A2 L50	Non
8720169727090	BCP381 12LED 30K 24V A2 L50	Non
8720169519824	BCP381 24LED 30K 24V A2 L100	Non
8720169725362	BCP381 6LED 30K 24V A2 L30	Non
8720169725355	BCP381 12LED 40K 24V 40 L50	Non
8720169726758	BCP381 24LED 40K 24V 40 L100	Non
8720169725379	BCP381 6LED 40K 24V 40 L30	Non
8720169725676	BCP382 18LED 40K 24V A2 L50	Non
8720169725980	BCP382 18LED 40K 24V 17 L50	Non
8720169725393	BCP382 36LED 40K 24V A2 L100	Non
8720169727403	BCP382 36LED 40K 24V 17 L100	Non
8720169727113	BCP382 36LED 40K 24V 40 L100	Non
8720169726277	BCP382 9LED 40K 24V 17 L30	Non
8720169726741	BCP381 12LED 40K 24V A2 L50	Non
8720169726246	BCP381 24LED 40K 24V A2 L100	Non
8720169725973	BCP381 6LED 40K 24V A2 L30	Non

Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Diffusion	Température de couleur	Température corrélée (nom.)	Flux lumineux
		du faisceau de lumière du luminaire			
8719514513631	BCP386 12LED 27K 24V 60 L30	-	Blanc chaud	2700 K	200 lm
8719514513716	BCP386 12LED 30K 24V A11 L30	-	Blanc chaud	3000 K	195 lm
8719514513730	BCP386 12LED 40K 24V A11 L30	-	Blanc neutre	4000 K	205 lm
8719514513846	BCP386 30LED 30K 24V 45 L50	-	Blanc chaud	3000 K	490 lm
8719514513884	BCP386 30LED 27K 24V 60 L50	-	Blanc chaud	2700 K	495 lm
8719514513945	BCP386 30LED 27K 24V A11 L50	-	Blanc chaud	2700 K	485 lm
8719514513969	BCP386 30LED 30K 24V A11 L50	-	Blanc chaud	3000 K	485 lm
8719514513983	BCP386 30LED 40K 24V A11 L50	-	Blanc neutre	4000 K	515 lm
8719514514096	BCP386 60LED 30K 24V 45 L100	-	Blanc chaud	3000 K	975 lm
8719514514133	BCP386 60LED 27K 24V 60 L100	-	Blanc chaud	2700 K	985 lm
8719514514157	BCP386 60LED 30K 24V 60 L100	-	Blanc chaud	3000 K	985 lm
8719514514171	BCP386 60LED 40K 24V 60 L100	-	Blanc neutre	4000 K	1.045 lm
8719514514218	BCP386 60LED 30K 24V A11 L100	-	Blanc chaud	3000 K	960 lm
8719514514232	BCP386 60LED 40K 24V A11 L100	-	Blanc neutre	4000 K	1.020 lm
8720169519060	BCP381 12LED 30K 24V 40 L50	40° x 40°	Blanc chaud	3000 K	842 lm

Order Code	Full Product Name	Diffusion du faisceau de lumière		Température de couleur	Flux lumineux
		du luminaire	Température de couleur	corrélée (nom.)	
8720169519770	BCP381 24LED 27K 24V 40 L100	40° x 40°	Blanc chaud	2700 K	1.651 lm
8720169519794	BCP381 24LED 30K 24V 40 L100	40° x 40°	Blanc chaud	3000 K	1.651 lm
8720169727380	BCP381 6LED 30K 24V 40 L30	40° x 40°	Blanc chaud	3000 K	430 lm
8720169726253	BCP382 18LED 27K 24V 40 L50	40° x 40°	Blanc chaud	2700 K	1.208 lm
8720169519077	BCP382 18LED 30K 24V 40 L50	40° x 40°	Blanc chaud	3000 K	1.208 lm
8720169519879	BCP382 36LED 27K 24V 40 L100	40° x 40°	Blanc chaud	2700 K	2.367 lm
8720169519084	BCP382 36LED 30K 24V 17 L100	17° x 17°	Blanc chaud	3000 K	2.345 lm
8720169725997	BCP382 36LED 30K 24V 40 L100	40° x 40°	Blanc chaud	3000 K	2.367 lm
8720169725683	BCP382 9LED 27K 24V 40 L30	40° x 40°	Blanc chaud	2700 K	619 lm
8720169725409	BCP382 9LED 30K 24V 17 L30	17° x 17°	Blanc chaud	3000 K	610 lm
8720169727410	BCP382 9LED 30K 24V 40 L30	40° x 40°	Blanc chaud	3000 K	619 lm
8720169726765	BCP382 18LED 30K 24V A2 L50	16° x 35°	Blanc chaud	3000 K	1.221 lm
8720169726260	BCP382 36LED 27K 24V A2 L100	16° x 35°	Blanc chaud	2700 K	2.393 lm
8720169727397	BCP382 36LED 30K 24V A2 L100	16° x 35°	Blanc chaud	3000 K	2.393 lm
8720169726000	BCP382 9LED 30K 24V A2 L30	16° x 35°	Blanc chaud	3000 K	623 lm

Order Code	Full Product Name	Diffusion du faisceau de lumière	Température de couleur	Température corrélée (nom.)	Flux lumineux
		du luminaire			
8720169519756	BCP381 12LED 27K 24V A2 L50	16° x 35°	Blanc chaud	2700 K	848 lm
8720169727090	BCP381 12LED 30K 24V A2 L50	16° x 35°	Blanc chaud	3000 K	848 lm
8720169519824	BCP381 24LED 30K 24V A2 L100	16° x 35°	Blanc chaud	3000 K	1.663 lm
8720169725362	BCP381 6LED 30K 24V A2 L30	16° x 35°	Blanc chaud	3000 K	432 lm
8720169725355	BCP381 12LED 40K 24V 40 L50	40° x 40°	Blanc neutre	4000 K	910 lm
8720169726758	BCP381 24LED 40K 24V 40 L100	40° x 40°	Blanc neutre	4000 K	1.783 lm
8720169725379	BCP381 6LED 40K 24V 40 L30	40° x 40°	Blanc neutre	4000 K	464 lm
8720169725676	BCP382 18LED 40K 24V A2 L50	16° x 35°	Blanc neutre	4000 K	1.318 lm

Order Code	Full Product Name	Diffusion du faisceau de lumière	Température de couleur	Température corrélée (nom.)	Flux lumineux
		du luminaire			
8720169725980	BCP382 18LED 40K 24V 17 L50	17° x 17°	Blanc neutre	4000 K	1.292 lm
8720169725393	BCP382 36LED 40K 24V A2 L100	16° x 35°	Blanc neutre	4000 K	2.584 lm
8720169727403	BCP382 36LED 40K 24V 17 L100	17° x 17°	Blanc neutre	4000 K	2.533 lm
8720169727113	BCP382 36LED 40K 24V 40 L100	40° x 40°	Blanc neutre	4000 K	2.557 lm
8720169726277	BCP382 9LED 40K 24V 17 L30	17° x 17°	Blanc neutre	4000 K	659 lm
8720169726741	BCP381 12LED 40K 24V A2 L50	16° x 35°	Blanc neutre	4000 K	916 lm
8720169726246	BCP381 24LED 40K 24V A2 L100	16° x 35°	Blanc neutre	4000 K	1.796 lm
8720169725973	BCP381 6LED 40K 24V A2 L30	16° x 35°	Blanc neutre	4000 K	467 lm

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
8719514513631	BCP386 12LED 27K 24V 60 L30	3 W
8719514513716	BCP386 12LED 30K 24V A11 L30	3 W
8719514513730	BCP386 12LED 40K 24V A11 L30	3 W
8719514513846	BCP386 30LED 30K 24V 45 L50	7,5 W
8719514513884	BCP386 30LED 27K 24V 60 L50	7,5 W
8719514513945	BCP386 30LED 27K 24V A11 L50	7,5 W
8719514513969	BCP386 30LED 30K 24V A11 L50	7,5 W
8719514513983	BCP386 30LED 40K 24V A11 L50	7,5 W
8719514514096	BCP386 60LED 30K 24V 45 L100	15 W
8719514514133	BCP386 60LED 27K 24V 60 L100	15 W
8719514514157	BCP386 60LED 30K 24V 60 L100	15 W
8719514514171	BCP386 60LED 40K 24V 60 L100	15 W
8719514514218	BCP386 60LED 30K 24V A11 L100	15 W
8719514514232	BCP386 60LED 40K 24V A11 L100	15 W
8720169519060	BCP381 12LED 30K 24V 40 L50	12 W
8720169519770	BCP381 24LED 27K 24V 40 L100	24 W
8720169519794	BCP381 24LED 30K 24V 40 L100	24 W
8720169727380	BCP381 6LED 30K 24V 40 L30	6 W
8720169726253	BCP382 18LED 27K 24V 40 L50	18 W

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
8720169519077	BCP382 18LED 30K 24V 40 L50	18 W
8720169519879	BCP382 36LED 27K 24V 40 L100	36 W
8720169519084	BCP382 36LED 30K 24V 17 L100	36 W
8720169725997	BCP382 36LED 30K 24V 40 L100	36 W
8720169725683	BCP382 9LED 27K 24V 40 L30	9 W
8720169725409	BCP382 9LED 30K 24V 17 L30	9 W
8720169727410	BCP382 9LED 30K 24V 40 L30	9 W
8720169726765	BCP382 18LED 30K 24V A2 L50	18 W
8720169726260	BCP382 36LED 27K 24V A2 L100	36 W
8720169727397	BCP382 36LED 30K 24V A2 L100	36 W
8720169726000	BCP382 9LED 30K 24V A2 L30	9 W
8720169519756	BCP381 12LED 27K 24V A2 L50	12 W
8720169727090	BCP381 12LED 30K 24V A2 L50	12 W
8720169519824	BCP381 24LED 30K 24V A2 L100	24 W
8720169725362	BCP381 6LED 30K 24V A2 L30	6 W
8720169725355	BCP381 12LED 40K 24V 40 L50	12 W
8720169726758	BCP381 24LED 40K 24V 40 L100	24 W
8720169725379	BCP381 6LED 40K 24V 40 L30	6 W
8720169725676	BCP382 18LED 40K 24V A2 L50	18 W

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
8720169725980	BCP382 18LED 40K 24V 17 L50	18 W
8720169725393	BCP382 36LED 40K 24V A2 L100	36 W
8720169727403	BCP382 36LED 40K 24V 17 L100	36 W
8720169727113	BCP382 36LED 40K 24V 40 L100	36 W

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
8720169726277	BCP382 9LED 40K 24V 17 L30	9 W
8720169726741	BCP381 12LED 40K 24V A2 L50	12 W
8720169726246	BCP381 24LED 40K 24V A2 L100	24 W
8720169725973	BCP381 6LED 40K 24V A2 L30	6 W

Mécanique et boîtier

Order Code	Full Product Name	Type de cache optique/de lentille
8719514513631	BCP386 12LED 27K 24V 60 L30	Verre transparent
8719514513716	BCP386 12LED 30K 24V A11 L30	Verre transparent
8719514513730	BCP386 12LED 40K 24V A11 L30	Verre transparent
8719514513846	BCP386 30LED 30K 24V 45 L50	Verre transparent
8719514513884	BCP386 30LED 27K 24V 60 L50	Verre transparent
8719514513945	BCP386 30LED 27K 24V A11 L50	Verre transparent
8719514513969	BCP386 30LED 30K 24V A11 L50	Verre transparent
8719514513983	BCP386 30LED 40K 24V A11 L50	Verre transparent
8719514514096	BCP386 60LED 30K 24V 45 L100	Verre transparent
8719514514133	BCP386 60LED 27K 24V 60 L100	Verre transparent
8719514514157	BCP386 60LED 30K 24V 60 L100	Verre transparent
8719514514171	BCP386 60LED 40K 24V 60 L100	Verre transparent
8719514514218	BCP386 60LED 30K 24V A11 L100	Verre transparent
8719514514232	BCP386 60LED 40K 24V A11 L100	Verre transparent
8720169519060	BCP381 12LED 30K 24V 40 L50	Transparent plat
8720169519770	BCP381 24LED 27K 24V 40 L100	Transparent plat
8720169519794	BCP381 24LED 30K 24V 40 L100	Transparent plat
8720169727380	BCP381 6LED 30K 24V 40 L30	Transparent plat
8720169726253	BCP382 18LED 27K 24V 40 L50	Transparent plat
8720169519077	BCP382 18LED 30K 24V 40 L50	Transparent plat
8720169519879	BCP382 36LED 27K 24V 40 L100	Transparent plat
8720169519084	BCP382 36LED 30K 24V 17 L100	Transparent plat
8720169725997	BCP382 36LED 30K 24V 40 L100	Transparent plat

Order Code	Full Product Name	Type de cache optique/de lentille
8720169725683	BCP382 9LED 27K 24V 40 L30	Transparent plat
8720169725409	BCP382 9LED 30K 24V 17 L30	Transparent plat
8720169727410	BCP382 9LED 30K 24V 40 L30	Transparent plat
8720169726765	BCP382 18LED 30K 24V A2 L50	Transparent plat
8720169726260	BCP382 36LED 27K 24V A2 L100	Transparent plat
8720169727397	BCP382 36LED 30K 24V A2 L100	Transparent plat
8720169726000	BCP382 9LED 30K 24V A2 L30	Transparent plat
8720169519756	BCP381 12LED 27K 24V A2 L50	Transparent plat
8720169727090	BCP381 12LED 30K 24V A2 L50	Transparent plat
8720169519824	BCP381 24LED 30K 24V A2 L100	Transparent plat
8720169725362	BCP381 6LED 30K 24V A2 L30	Transparent plat
8720169725355	BCP381 12LED 40K 24V 40 L50	Transparent plat
8720169726758	BCP381 24LED 40K 24V 40 L100	Transparent plat
8720169725379	BCP381 6LED 40K 24V 40 L30	Transparent plat
8720169725676	BCP382 18LED 40K 24V A2 L50	Transparent plat
8720169725980	BCP382 18LED 40K 24V 17 L50	Transparent plat
8720169725393	BCP382 36LED 40K 24V A2 L100	Transparent plat
8720169727403	BCP382 36LED 40K 24V 17 L100	Transparent plat
8720169727113	BCP382 36LED 40K 24V 40 L100	Transparent plat
8720169726277	BCP382 9LED 40K 24V 17 L30	Transparent plat
8720169726741	BCP381 12LED 40K 24V A2 L50	Transparent plat
8720169726246	BCP381 24LED 40K 24V A2 L100	Transparent plat
8720169725973	BCP381 6LED 40K 24V A2 L30	Transparent plat

Approbation et application

Order Code	Full Product Name	Inflammabilité
8719514513631	BCP386 12LED 27K 24V 60 L30	-
8719514513716	BCP386 12LED 30K 24V A11 L30	-
8719514513730	BCP386 12LED 40K 24V A11 L30	-
8719514513846	BCP386 30LED 30K 24V 45 L50	-
8719514513884	BCP386 30LED 27K 24V 60 L50	-
8719514513945	BCP386 30LED 27K 24V A11 L50	-
8719514513969	BCP386 30LED 30K 24V A11 L50	-
8719514513983	BCP386 30LED 40K 24V A11 L50	-
8719514514096	BCP386 60LED 30K 24V 45 L100	-
8719514514133	BCP386 60LED 27K 24V 60 L100	-
8719514514157	BCP386 60LED 30K 24V 60 L100	-
8719514514171	BCP386 60LED 40K 24V 60 L100	-
8719514514218	BCP386 60LED 30K 24V A11 L100	-
8719514514232	BCP386 60LED 40K 24V A11 L100	-
8720169519060	BCP381 12LED 30K 24V 40 L50	Pour montage sur surfaces normalement inflammables

Order Code	Full Product Name	Inflammabilité
8720169519770	BCP381 24LED 27K 24V 40 L100	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
8720169519794	BCP381 24LED 30K 24V 40 L100	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
8720169727380	BCP381 6LED 30K 24V 40 L30	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
8720169726253	BCP382 18LED 27K 24V 40 L50	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
8720169519077	BCP382 18LED 30K 24V 40 L50	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
8720169519879	BCP382 36LED 27K 24V 40 L100	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
8720169519084	BCP382 36LED 30K 24V 17 L100	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
8720169725997	BCP382 36LED 30K 24V 40 L100	Pour montage sur surfaces normalement inflammables

Order Code	Full Product Name	Inflammabilité
8720169725683	BCP382 9LED 27K 24V 40 L30	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
8720169725409	BCP382 9LED 30K 24V 17 L30	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
8720169727410	BCP382 9LED 30K 24V 40 L30	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
8720169726765	BCP382 18LED 30K 24V A2 L50	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
8720169726260	BCP382 36LED 27K 24V A2 L100	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
8720169727397	BCP382 36LED 30K 24V A2 L100	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
8720169726000	BCP382 9LED 30K 24V A2 L30	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
8720169519756	BCP381 12LED 27K 24V A2 L50	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
8720169727090	BCP381 12LED 30K 24V A2 L50	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
8720169519824	BCP381 24LED 30K 24V A2 L100	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
8720169725362	BCP381 6LED 30K 24V A2 L30	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
8720169725355	BCP381 12LED 40K 24V 40 L50	Pour montage sur surfaces normalement inflammables

Order Code	Full Product Name	Inflammabilité
8720169726758	BCP381 24LED 40K 24V 40 L100	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
8720169725379	BCP381 6LED 40K 24V 40 L30	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
8720169725676	BCP382 18LED 40K 24V A2 L50	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
8720169725980	BCP382 18LED 40K 24V 17 L50	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
8720169725393	BCP382 36LED 40K 24V A2 L100	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
8720169727403	BCP382 36LED 40K 24V 17 L100	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
8720169727113	BCP382 36LED 40K 24V 40 L100	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
8720169726277	BCP382 9LED 40K 24V 17 L30	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
8720169726741	BCP381 12LED 40K 24V A2 L50	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
8720169726246	BCP381 24LED 40K 24V A2 L100	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
8720169725973	BCP381 6LED 40K 24V A2 L30	Pour montage sur surfaces normalement inflammables

