



UniStrip G4 – kategóriaelső lineáris LED-es, felületre szerelhető lámpatest, kültéri rögzített és dinamikus díszvilágítási alkalmazási területekhez

UniStrip G4

Az UniStrip G4 felületre szerelhető, homlokzati és kültéri építészeti világítástechnikai alkalmazási területekre tervezett kültéri LED-es lámpatest. Egy család az összes igényt kielégíti a homlokzatvilágítás, a fényvetés és a lineáris fényárvilágítás terén is. A robusztus szerkezeti és az egyedi optikai kialakítások ideálissá teszik épületek homlokzatai, hidak és felüljárók megvilágítására, illetve minden olyan alkalmazási területen, ahol lineáris világítástechnikai megoldásra van szükség. Fehér színben, egyszínű, RGB és RGBW változatokban, valamint állítható fehér színben kapható, és DMX-vezérlés is rendelkezésre áll 8 pixelig (8ID), így az építészek és a látványtervezők szabadon, korlátok nélkül fedezhetik fel az elképzelések és kialakítások széles tartományát.

Előnyök

- Nagy és kis teljesítményű LED-es változatban is kapható
- Különböző szórólencsék, amelyek minden alkalmazási területhez illenek
- Állítható oszlopkarok és átmenő vezetékezés a teljes körű csatlakozásért

Szolgáltatások

- Hat alcsalád 3 W és 120 W közötti teljesítménycategóriákkal
- DC és AC tápellátású változatok
- Keskeny, közepes, széles és aszimmetrikus sugárral kapható
- Külön rendelhető káprázáskorlátozók a nagyobb vizuális kényelemért

Alkalmazás

- Hidak, emlékművek és homlokzatok
- Tájkerterek
- Parkok és terek


Figyelmeztetések és biztonság

- Kizárólag kültéri használatra

Versions





159A3792





BCP381

Méretezett rajza



UniStrip G4

Méretezett rajza



Termék részletei


UniStrip G4 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo



Termék részletei


UniStrip G4 Detail Photo



159A3710 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo



159A3691 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo



159A3731 Detail Photo



Általános információ	
Előtét mellékelve	Nem
Mechanika és tokozás	
Ház színe	Sötétszürke
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK06
Por és víz elleni védelem kódja	IP66
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
CE jelölés	Igen

Általános információ

Order Code	Full Product Name	Cserélhető fényforrás	Order Code	Full Product Name	Cserélhető fényforrás
51417199	BCP386 60LED 40K 24V 60 L100	-	72675899	BCP381 24LED 40K 24V 40 L100	Nem
51426399	BCP386 60LED RGBWW 24V A11 L100 DMX	-	72598099	BCP382 18LED 40K 24V 17 L50	Nem
51977099	BCP381 24LED 27K 24V 40 L100	Nem	72740399	BCP382 36LED 40K 24V 17 L100	Nem
51987999	BCP382 36LED 27K 24V 40 L100	Nem	72711399	BCP382 36LED 40K 24V 40 L100	Nem
72535599	BCP381 12LED 40K 24V 40 L50	Nem			

Technikai adatok

Order Code	Full Product Name	Lámpatest fényeloszlása	A fényforrás színe	Korrelált színhőmérséklet (névleges)	Színvisszaadási index (CRI)	Fényáram
51417199	BCP386 60LED 40K 24V 60 L100	-	Semleges fehér	4000 K	80	1 045 lm
51426399	BCP386 60LED RGBWW 24V A11 L100 DMX	-	Vörös, zöld, kék és fehér	-	-	695 lm
51977099	BCP381 24LED 27K 24V 40 L100	40° x 40°	Meleg fehér	2700 K	80	1 651 lm
51987999	BCP382 36LED 27K 24V 40 L100	40° x 40°	Meleg fehér	2700 K	80	2 367 lm
72535599	BCP381 12LED 40K 24V 40 L50	40° x 40°	Semleges fehér	4000 K	80	910 lm
72675899	BCP381 24LED 40K 24V 40 L100	40° x 40°	Semleges fehér	4000 K	80	1 783 lm
72598099	BCP382 18LED 40K 24V 17 L50	17° x 17°	Semleges fehér	4000 K	80	1 292 lm
72740399	BCP382 36LED 40K 24V 17 L100	17° x 17°	Semleges fehér	4000 K	80	2 533 lm
72711399	BCP382 36LED 40K 24V 40 L100	40° x 40°	Semleges fehér	4000 K	80	2 557 lm

Működtetés és elektronika

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel	Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
51417199	BCP386 60LED 40K 24V 60 L100	15 W	72675899	BCP381 24LED 40K 24V 40 L100	24 W
51426399	BCP386 60LED RGBWW 24V A11 L100 DMX	15 W	72598099	BCP382 18LED 40K 24V 17 L50	18 W
51977099	BCP381 24LED 27K 24V 40 L100	24 W	72740399	BCP382 36LED 40K 24V 17 L100	36 W
51987999	BCP382 36LED 27K 24V 40 L100	36 W	72711399	BCP382 36LED 40K 24V 40 L100	36 W
72535599	BCP381 12LED 40K 24V 40 L50	12 W			

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Order Code	Full Product Name	Szabályozható	Order Code	Full Product Name	Szabályozható
51417199	BCP386 60LED 40K 24V 60 L100	Nem	72675899	BCP381 24LED 40K 24V 40 L100	Nem
51426399	BCP386 60LED RGBWW 24V A11 L100 DMX	Igen	72598099	BCP382 18LED 40K 24V 17 L50	Nem
51977099	BCP381 24LED 27K 24V 40 L100	Nem	72740399	BCP382 36LED 40K 24V 17 L100	Nem
51987999	BCP382 36LED 27K 24V 40 L100	Nem	72711399	BCP382 36LED 40K 24V 40 L100	Nem
72535599	BCP381 12LED 40K 24V 40 L50	Nem			

Mechanika és tokozás

Order Code	Full Product Name	Optikai búra típusa
51417199	BCP386 60LED 40K 24V 60 L100	átlátszó üveg
51426399	BCP386 60LED RGBWW 24V A11 L100 DMX	átlátszó üveg
51977099	BCP381 24LED 27K 24V 40 L100	Sík, átlátszó
51987999	BCP382 36LED 27K 24V 40 L100	Sík, átlátszó
72535599	BCP381 12LED 40K 24V 40 L50	Sík, átlátszó

Order Code	Full Product Name	Optikai búra típusa
72675899	BCP381 24LED 40K 24V 40 L100	Sík, átlátszó
72598099	BCP382 18LED 40K 24V 17 L50	Sík, átlátszó
72740399	BCP382 36LED 40K 24V 17 L100	Sík, átlátszó
72711399	BCP382 36LED 40K 24V 40 L100	Sík, átlátszó

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Order Code	Full Product Name	Gyúlékonysági jelzés
51417199	BCP386 60LED 40K 24V 60 L100	-
51426399	BCP386 60LED RGBWW 24V A11 L100 DMX	-
51977099	BCP381 24LED 27K 24V 40 L100	Normál gyúlékonyságú felületekre szereléshez
51987999	BCP382 36LED 27K 24V 40 L100	Normál gyúlékonyságú felületekre szereléshez
72535599	BCP381 12LED 40K 24V 40 L50	Normál gyúlékonyságú felületekre szereléshez

Order Code	Full Product Name	Gyúlékonysági jelzés
72675899	BCP381 24LED 40K 24V 40 L100	Normál gyúlékonyságú felületekre szereléshez
72598099	BCP382 18LED 40K 24V 17 L50	Normál gyúlékonyságú felületekre szereléshez
72740399	BCP382 36LED 40K 24V 17 L100	Normál gyúlékonyságú felületekre szereléshez
72711399	BCP382 36LED 40K 24V 40 L100	Normál gyúlékonyságú felületekre szereléshez

