



UniStrip G4 — oprawy liniowe LED do statycznego i dynamicznego oświetlenia architektonicznego na zewnątrz

UniStrip G4

UniStrip G4 to oprawy oświetleniowe LED do użytku zewnętrznego. Optyki symetryczne wąskie, średnie i szerokie oraz optyka asymetryczna. Solidna konstrukcja mechaniczna i wyjątkowa konstrukcja optyki sprawiają, że jest to idealne rozwiązanie do oświetlenia elewacji budynków, mostów, kładek i innych instalacji wymagających oświetlenia liniowego. Dostępna barwa biała, kolory monochromatyczne, RGB, RGBW i regulowane światło białe oraz opcja z interfejsem sterownika DMX z maks. 8 pikselami (8IDs), które dają dużą swobodę projektowania.

Korzyści

- Dostępne w wersjach LED wysokiej i niskiej mocy
- Szerokie spektrum optyk
- Regulowane uchwyty montażowe i okablowanie przelotowe

Cechy

- Sześć linii produktowych o mocy od 3 W do 120 W
- Wersje z zasilaniem DC i AC
- Opcjonalne akcesoria przeciwolśnieniowe do zapewnienia wyższego komfortu świetlnego







Zastosowanie

- Mosty, pomniki i fasady
- Architektura krajobrazu
- Iluminacja budynków




Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Do użytku na zewnątrz

Rysunki techniczne



Rysunki techniczne



Więcej o produkcie


UniStrip G4 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo



Więcej o produkcie


UniStrip G4 Detail Photo



159A3710 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo



159A3691 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo



159A3731 Detail Photo



Informacje ogólne	
W zestawie sterownik	Nie
Dane techniczne oświetlenia	
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80
Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Nie
Mechanika i korpus	
Kolor Korpusu	Ciemnoszary
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK06
Kod stopnia ochrony	IP66
Certyfikaty i zastosowania	
Znak CE	Tak

Informacje ogólne

Order Code	Full Product Name	Wymienne źródło światła
51363199	BCP386 12LED 27K 24V 60 L30	-
51371699	BCP386 12LED 30K 24V A11 L30	-
51373099	BCP386 12LED 40K 24V A11 L30	-
51384699	BCP386 30LED 30K 24V 45 L50	-
51388499	BCP386 30LED 27K 24V 60 L50	-
51394599	BCP386 30LED 27K 24V A11 L50	-
51396999	BCP386 30LED 30K 24V A11 L50	-
51398399	BCP386 30LED 40K 24V A11 L50	-
51409699	BCP386 60LED 30K 24V 45 L100	-
51413399	BCP386 60LED 27K 24V 60 L100	-
51415799	BCP386 60LED 30K 24V 60 L100	-
51417199	BCP386 60LED 40K 24V 60 L100	-
51421899	BCP386 60LED 30K 24V A11 L100	-
51423299	BCP386 60LED 40K 24V A11 L100	-
51906099	BCP381 12LED 30K 24V 40 L50	Nie
51977099	BCP381 24LED 27K 24V 40 L100	Nie
51979499	BCP381 24LED 30K 24V 40 L100	Nie
72738099	BCP381 6LED 30K 24V 40 L30	Nie
72625399	BCP382 18LED 27K 24V 40 L50	Nie
51907799	BCP382 18LED 30K 24V 40 L50	Nie
51987999	BCP382 36LED 27K 24V 40 L100	Nie
51908499	BCP382 36LED 30K 24V 17 L100	Nie
72599799	BCP382 36LED 30K 24V 40 L100	Nie

Order Code	Full Product Name	Wymienne źródło światła
72568399	BCP382 9LED 27K 24V 40 L30	Nie
72540999	BCP382 9LED 30K 24V 17 L30	Nie
72741099	BCP382 9LED 30K 24V 40 L30	Nie
72676599	BCP382 18LED 30K 24V A2 L50	Nie
72626099	BCP382 36LED 27K 24V A2 L100	Nie
72739799	BCP382 36LED 30K 24V A2 L100	Nie
72600099	BCP382 9LED 30K 24V A2 L30	Nie
51975699	BCP381 12LED 27K 24V A2 L50	Nie
72709099	BCP381 12LED 30K 24V A2 L50	Nie
51982499	BCP381 24LED 30K 24V A2 L100	Nie
72536299	BCP381 6LED 30K 24V A2 L30	Nie
72535599	BCP381 12LED 40K 24V 40 L50	Nie
72675899	BCP381 24LED 40K 24V 40 L100	Nie
72537999	BCP381 6LED 40K 24V 40 L30	Nie
72567699	BCP382 18LED 40K 24V A2 L50	Nie
72598099	BCP382 18LED 40K 24V 17 L50	Nie
72539399	BCP382 36LED 40K 24V A2 L100	Nie
72740399	BCP382 36LED 40K 24V 17 L100	Nie
72711399	BCP382 36LED 40K 24V 40 L100	Nie
72627799	BCP382 9LED 40K 24V 17 L30	Nie
72674199	BCP381 12LED 40K 24V A2 L50	Nie
72624699	BCP381 24LED 40K 24V A2 L100	Nie
72597399	BCP381 6LED 40K 24V A2 L30	Nie

Dane techniczne oświetlenia

Order	Full Product	Kąt rozsyłu światła oprawy	Barwa źródła światła	Skorelowana temperatura	
				barwowa	Strumień Świetlny
51363199	BCP386 12LED 27K 24V 60 L30	-	barwa ciepło-biała	2700 K	200 lm
51371699	BCP386 12LED 30K 24V A11 L30	-	barwa ciepło-biała	3000 K	195 lm
51373099	BCP386 12LED 40K 24V A11 L30	-	Barwa biała neutralna	4000 K	205 lm
51384699	BCP386 30LED 30K 24V 45 L50	-	barwa ciepło-biała	3000 K	490 lm
51388499	BCP386 30LED 27K 24V 60 L50	-	barwa ciepło-biała	2700 K	495 lm
51394599	BCP386 30LED 27K 24V A11 L50	-	barwa ciepło-biała	2700 K	485 lm
51396999	BCP386 30LED 30K 24V A11 L50	-	barwa ciepło-biała	3000 K	485 lm
51398399	BCP386 30LED 40K 24V A11 L50	-	Barwa biała neutralna	4000 K	515 lm
51409699	BCP386 60LED 30K 24V 45 L100	-	barwa ciepło-biała	3000 K	975 lm
51413399	BCP386 60LED 27K 24V 60 L100	-	barwa ciepło-biała	2700 K	985 lm
51415799	BCP386 60LED 30K 24V 60 L100	-	barwa ciepło-biała	3000 K	985 lm
51417199	BCP386 60LED 40K 24V 60 L100	-	Barwa biała neutralna	4000 K	1 045 lm
51421899	BCP386 60LED 30K 24V A11 L100	-	barwa ciepło-biała	3000 K	960 lm
51423299	BCP386 60LED 40K 24V A11 L100	-	Barwa biała neutralna	4000 K	1 020 lm
51906099	BCP381 12LED 30K 24V 40 L50	40° x 40°	barwa ciepło-biała	3000 K	842 lm
51977099	BCP381 24LED 27K 24V 40 L100	40° x 40°	barwa ciepło-biała	2700 K	1 651 lm

Order	Full Product	Kąt rozsyłu światła oprawy	Barwa źródła światła	Skorelowana temperatura	
				barwowa	Strumień Świetlny
51979499	BCP381 24LED 30K 24V 40 L100	40° x 40°	barwa ciepło-biała	3000 K	1 651 lm
72738099	BCP381 6LED 30K 24V 40 L30	40° x 40°	barwa ciepło-biała	3000 K	430 lm
72625399	BCP382 18LED 27K 24V 40 L50	40° x 40°	barwa ciepło-biała	2700 K	1 208 lm
51907799	BCP382 18LED 30K 24V 40 L50	40° x 40°	barwa ciepło-biała	3000 K	1 208 lm
51987999	BCP382 36LED 27K 24V 40 L100	40° x 40°	barwa ciepło-biała	2700 K	2 367 lm
51908499	BCP382 36LED 30K 24V 17 L100	17° x 17°	barwa ciepło-biała	3000 K	2 345 lm
72599799	BCP382 36LED 30K 24V 40 L100	40° x 40°	barwa ciepło-biała	3000 K	2 367 lm
72568399	BCP382 9LED 27K 24V 40 L30	40° x 40°	barwa ciepło-biała	2700 K	619 lm
72540999	BCP382 9LED 30K 24V 17 L30	17° x 17°	barwa ciepło-biała	3000 K	610 lm
72741099	BCP382 9LED 30K 24V 40 L30	40° x 40°	barwa ciepło-biała	3000 K	619 lm
72676599	BCP382 18LED 30K 24V A2 L50	16° x 35°	barwa ciepło-biała	3000 K	1 221 lm
72626099	BCP382 36LED 27K 24V A2 L100	16° x 35°	barwa ciepło-biała	2700 K	2 393 lm
72739799	BCP382 36LED 30K 24V A2 L100	16° x 35°	barwa ciepło-biała	3000 K	2 393 lm
72600099	BCP382 9LED 30K 24V A2 L30	16° x 35°	barwa ciepło-biała	3000 K	623 lm
51975699	BCP381 12LED 27K 24V A2 L50	16° x 35°	barwa ciepło-biała	2700 K	848 lm
72709099	BCP381 12LED 30K 24V A2 L50	16° x 35°	barwa ciepło-biała	3000 K	848 lm

Order Code	Full Product Name	Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej	Barwa źródła światła	Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	Strumień Świetlny
51982499	BCP381 24LED 30K 24V A2 L100	16° x 35°	barwa ciepło-biała	3000 K	1 663 lm
72536299	BCP381 6LED 30K 24V A2 L30	16° x 35°	barwa ciepło-biała	3000 K	432 lm
72535599	BCP381 12LED 40K 24V 40 L50	40° x 40°	Barwa biała neutralna	4000 K	910 lm
72675899	BCP381 24LED 40K 24V 40 L100	40° x 40°	Barwa biała neutralna	4000 K	1 783 lm
72537999	BCP381 6LED 40K 24V 40 L30	40° x 40°	Barwa biała neutralna	4000 K	464 lm
72567699	BCP382 18LED 40K 24V A2 L50	16° x 35°	Barwa biała neutralna	4000 K	1 318 lm
72598099	BCP382 18LED 40K 24V 17 L50	17° x 17°	Barwa biała neutralna	4000 K	1 292 lm

Order Code	Full Product Name	Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej	Barwa źródła światła	Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	Strumień Świetlny
72539399	BCP382 36LED 40K 24V A2 L100	16° x 35°	Barwa biała neutralna	4000 K	2 584 lm
72740399	BCP382 36LED 40K 24V 17 L100	17° x 17°	Barwa biała neutralna	4000 K	2 533 lm
72711399	BCP382 36LED 40K 24V 40 L100	40° x 40°	Barwa biała neutralna	4000 K	2 557 lm
72627799	BCP382 9LED 40K 24V 17 L30	17° x 17°	Barwa biała neutralna	4000 K	659 lm
72674199	BCP381 12LED 40K 24V A2 L50	16° x 35°	Barwa biała neutralna	4000 K	916 lm
72624699	BCP381 24LED 40K 24V A2 L100	16° x 35°	Barwa biała neutralna	4000 K	1 796 lm
72597399	BCP381 6LED 40K 24V A2 L30	16° x 35°	Barwa biała neutralna	4000 K	467 lm

Eksplloatacja i połączenie elektryczne

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii
51363199	BCP386 12LED 27K 24V 60 L30	3 W
51371699	BCP386 12LED 30K 24V A11 L30	3 W
51373099	BCP386 12LED 40K 24V A11 L30	3 W
51384699	BCP386 30LED 30K 24V 45 L50	7,5 W
51388499	BCP386 30LED 27K 24V 60 L50	7,5 W
51394599	BCP386 30LED 27K 24V A11 L50	7,5 W
51396999	BCP386 30LED 30K 24V A11 L50	7,5 W
51398399	BCP386 30LED 40K 24V A11 L50	7,5 W
51409699	BCP386 60LED 30K 24V 45 L100	15 W
51413399	BCP386 60LED 27K 24V 60 L100	15 W
51415799	BCP386 60LED 30K 24V 60 L100	15 W
51417199	BCP386 60LED 40K 24V 60 L100	15 W
51421899	BCP386 60LED 30K 24V A11 L100	15 W
51423299	BCP386 60LED 40K 24V A11 L100	15 W
51906099	BCP381 12LED 30K 24V 40 L50	12 W
51977099	BCP381 24LED 27K 24V 40 L100	24 W
51979499	BCP381 24LED 30K 24V 40 L100	24 W
72738099	BCP381 6LED 30K 24V 40 L30	6 W
72625399	BCP382 18LED 27K 24V 40 L50	18 W
51907799	BCP382 18LED 30K 24V 40 L50	18 W
51987999	BCP382 36LED 27K 24V 40 L100	36 W
51908499	BCP382 36LED 30K 24V 17 L100	36 W
72599799	BCP382 36LED 30K 24V 40 L100	36 W

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii
72568399	BCP382 9LED 27K 24V 40 L30	9 W
72540999	BCP382 9LED 30K 24V 17 L30	9 W
72741099	BCP382 9LED 30K 24V 40 L30	9 W
72676599	BCP382 18LED 30K 24V A2 L50	18 W
72626099	BCP382 36LED 27K 24V A2 L100	36 W
72739799	BCP382 36LED 30K 24V A2 L100	36 W
72600099	BCP382 9LED 30K 24V A2 L30	9 W
51975699	BCP381 12LED 27K 24V A2 L50	12 W
72709099	BCP381 12LED 30K 24V A2 L50	12 W
51982499	BCP381 24LED 30K 24V A2 L100	24 W
72536299	BCP381 6LED 30K 24V A2 L30	6 W
72535599	BCP381 12LED 40K 24V 40 L50	12 W
72675899	BCP381 24LED 40K 24V 40 L100	24 W
72537999	BCP381 6LED 40K 24V 40 L30	6 W
72567699	BCP382 18LED 40K 24V A2 L50	18 W
72598099	BCP382 18LED 40K 24V 17 L50	18 W
72539399	BCP382 36LED 40K 24V A2 L100	36 W
72740399	BCP382 36LED 40K 24V 17 L100	36 W
72711399	BCP382 36LED 40K 24V 40 L100	36 W
72627799	BCP382 9LED 40K 24V 17 L30	9 W
72674199	BCP381 12LED 40K 24V A2 L50	12 W
72624699	BCP381 24LED 40K 24V A2 L100	24 W
72597399	BCP381 6LED 40K 24V A2 L30	6 W

Mechanika i korpus

Order Code	Full Product Name	Typ klosza
51363199	BCP386 12LED 27K 24V 60 L30	Szyba przezroczysta
51371699	BCP386 12LED 30K 24V A11 L30	Szyba przezroczysta
51373099	BCP386 12LED 40K 24V A11 L30	Szyba przezroczysta
51384699	BCP386 30LED 30K 24V 45 L50	Szyba przezroczysta
51388499	BCP386 30LED 27K 24V 60 L50	Szyba przezroczysta
51394599	BCP386 30LED 27K 24V A11 L50	Szyba przezroczysta
51396999	BCP386 30LED 30K 24V A11 L50	Szyba przezroczysta
51398399	BCP386 30LED 40K 24V A11 L50	Szyba przezroczysta
51409699	BCP386 60LED 30K 24V 45 L100	Szyba przezroczysta
51413399	BCP386 60LED 27K 24V 60 L100	Szyba przezroczysta
51415799	BCP386 60LED 30K 24V 60 L100	Szyba przezroczysta
51417199	BCP386 60LED 40K 24V 60 L100	Szyba przezroczysta
51421899	BCP386 60LED 30K 24V A11 L100	Szyba przezroczysta
51423299	BCP386 60LED 40K 24V A11 L100	Szyba przezroczysta
51906099	BCP381 12LED 30K 24V 40 L50	Przezroczysta płaska
51977099	BCP381 24LED 27K 24V 40 L100	Przezroczysta płaska
51979499	BCP381 24LED 30K 24V 40 L100	Przezroczysta płaska
72738099	BCP381 6LED 30K 24V 40 L30	Przezroczysta płaska
72625399	BCP382 18LED 27K 24V 40 L50	Przezroczysta płaska
51907799	BCP382 18LED 30K 24V 40 L50	Przezroczysta płaska
51987999	BCP382 36LED 27K 24V 40 L100	Przezroczysta płaska
51908499	BCP382 36LED 30K 24V 17 L100	Przezroczysta płaska
72599799	BCP382 36LED 30K 24V 40 L100	Przezroczysta płaska

Order Code	Full Product Name	Typ klosza
72568399	BCP382 9LED 27K 24V 40 L30	Przezroczysta płaska
72540999	BCP382 9LED 30K 24V 17 L30	Przezroczysta płaska
72741099	BCP382 9LED 30K 24V 40 L30	Przezroczysta płaska
72676599	BCP382 18LED 30K 24V A2 L50	Przezroczysta płaska
72626099	BCP382 36LED 27K 24V A2 L100	Przezroczysta płaska
72739799	BCP382 36LED 30K 24V A2 L100	Przezroczysta płaska
72600099	BCP382 9LED 30K 24V A2 L30	Przezroczysta płaska
51975699	BCP381 12LED 27K 24V A2 L50	Przezroczysta płaska
72709099	BCP381 12LED 30K 24V A2 L50	Przezroczysta płaska
51982499	BCP381 24LED 30K 24V A2 L100	Przezroczysta płaska
72536299	BCP381 6LED 30K 24V A2 L30	Przezroczysta płaska
72535599	BCP381 12LED 40K 24V 40 L50	Przezroczysta płaska
72675899	BCP381 24LED 40K 24V 40 L100	Przezroczysta płaska
72537999	BCP381 6LED 40K 24V 40 L30	Przezroczysta płaska
72567699	BCP382 18LED 40K 24V A2 L50	Przezroczysta płaska
72598099	BCP382 18LED 40K 24V 17 L50	Przezroczysta płaska
72539399	BCP382 36LED 40K 24V A2 L100	Przezroczysta płaska
72740399	BCP382 36LED 40K 24V 17 L100	Przezroczysta płaska
72711399	BCP382 36LED 40K 24V 40 L100	Przezroczysta płaska
72627799	BCP382 9LED 40K 24V 17 L30	Przezroczysta płaska
72674199	BCP381 12LED 40K 24V A2 L50	Przezroczysta płaska
72624699	BCP381 24LED 40K 24V A2 L100	Przezroczysta płaska
72597399	BCP381 6LED 40K 24V A2 L30	Przezroczysta płaska

Certyfikaty i zastosowania

Order Code	Full Product Name	Oznaczenie palności
51363199	BCP386 12LED 27K 24V 60 L30	-
51371699	BCP386 12LED 30K 24V A11 L30	-
51373099	BCP386 12LED 40K 24V A11 L30	-
51384699	BCP386 30LED 30K 24V 45 L50	-
51388499	BCP386 30LED 27K 24V 60 L50	-
51394599	BCP386 30LED 27K 24V A11 L50	-
51396999	BCP386 30LED 30K 24V A11 L50	-
51398399	BCP386 30LED 40K 24V A11 L50	-
51409699	BCP386 60LED 30K 24V 45 L100	-
51413399	BCP386 60LED 27K 24V 60 L100	-
51415799	BCP386 60LED 30K 24V 60 L100	-
51417199	BCP386 60LED 40K 24V 60 L100	-
51421899	BCP386 60LED 30K 24V A11 L100	-

Order Code	Full Product Name	Oznaczenie palności
51423299	BCP386 60LED 40K 24V A11 L100	-
51906099	BCP381 12LED 30K 24V 40 L50	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
51977099	BCP381 24LED 27K 24V 40 L100	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
51979499	BCP381 24LED 30K 24V 40 L100	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
72738099	BCP381 6LED 30K 24V 40 L30	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
72625399	BCP382 18LED 27K 24V 40 L50	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
51907799	BCP382 18LED 30K 24V 40 L50	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
51987999	BCP382 36LED 27K 24V 40 L100	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności

Order Code	Full Product Name	Oznaczenie palności
51908499	BCP382 36LED 30K 24V 17 L100	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
72599799	BCP382 36LED 30K 24V 40 L100	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
72568399	BCP382 9LED 27K 24V 40 L30	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
72540999	BCP382 9LED 30K 24V 17 L30	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
72741099	BCP382 9LED 30K 24V 40 L30	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
72676599	BCP382 18LED 30K 24V A2 L50	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
72626099	BCP382 36LED 27K 24V A2 L100	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
72739799	BCP382 36LED 30K 24V A2 L100	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
72600099	BCP382 9LED 30K 24V A2 L30	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
51975699	BCP381 12LED 27K 24V A2 L50	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
72709099	BCP381 12LED 30K 24V A2 L50	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
51982499	BCP381 24LED 30K 24V A2 L100	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
72536299	BCP381 6LED 30K 24V A2 L30	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności

Order Code	Full Product Name	Oznaczenie palności
72535599	BCP381 12LED 40K 24V 40 L50	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
72675899	BCP381 24LED 40K 24V 40 L100	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
72537999	BCP381 6LED 40K 24V 40 L30	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
72567699	BCP382 18LED 40K 24V A2 L50	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
72598099	BCP382 18LED 40K 24V 17 L50	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
72539399	BCP382 36LED 40K 24V A2 L100	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
72740399	BCP382 36LED 40K 24V 17 L100	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
72711399	BCP382 36LED 40K 24V 40 L100	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
72627799	BCP382 9LED 40K 24V 17 L30	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
72674199	BCP381 12LED 40K 24V A2 L50	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
72624699	BCP381 24LED 40K 24V A2 L100	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
72597399	BCP381 6LED 40K 24V A2 L30	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności

