



# UniEdge – Heben Sie Ihre Grenzen hervor

## UniEdge

UniEdge ist eine architektonische LED-Aufbau-Kantenleuchte, witterungsbeständig und kompakt. Sie wurde für die dekorative Fassaden- und Gebäudebeleuchtung entwickelt. Die robuste Mechanik und das einzigartige optische Design machen UniEdge ideal für die Beleuchtung von Kanten an Fenstern und Türinnenrahmen, Gebäudefassaden, Wahrzeichen und Denkmälern. Erhältlich in Weiß, monochromen Farben, RGB, RGBW und abstimmbaren Weiß. Einzigartige Streulinse mit DMX-Steuerungsoption, die Architekten und Designern die Freiheit gibt, eine breite Palette von Konzepten und Designs ohne Einschränkungen zu erforschen.

### Vorteile

- Einzigartige optische Verteilung 3x90° zur Betonung der inneren Rahmen oder äußeren Kanten von Fenstern, Balkonen oder Türen.
- Kompakte Größe, geringes Gewicht und neigbare Halterungen.
- Durchgehende Verkabelung für Strom und DMX512-Signal.

### Merkmale

- Robustes Design & IP66 für Außenanwendungen
- Einzigartige optische Verteilung von 3x90° zur Ausleuchtung von Architekturkanten
- Drainagekonzept für eine verminderte Ansammlung von Schmutz und Wasser
- Einstellbarer Neigungswinkel von -5° bis +85°
- Durchgangsverdrahtung für Strom und DMX-Daten über IP67-Stecker

### Anwendung

- Brücken, Monumente, Fassaden
- Landschaftsbeleuchtung
- Parkanlagen und Plätze

### Hinweise


- Nur für Außenanwendungen

Versions



UniEdge 4LED

Abmessungsskizzen



|                           |                                                                          |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Allgemeine Informationen  |                                                                          |
| Betriebsgerät inklusive   | Nein                                                                     |
| Lichttechnische Daten     |                                                                          |
| Ähnlichste Farbtemperatur | -                                                                        |
| Farbwiedergabeindex (CRI) | 80                                                                       |
| Betrieb und Elektrik      |                                                                          |
| Systemleistung            | 10 W                                                                     |
| Lichtregelung und Dimmen  |                                                                          |
| Dimmbar                   | Ja                                                                       |
| Mechanik und Gehäuse      |                                                                          |
| Typ optische Abdeckung    | Gehärtetes Glas                                                          |
| Gehäusefarbe              | Dunkelgrau                                                               |
| Schlagfestigkeit (IK)     | IK06                                                                     |
| Schutzart (IP)            | IP66                                                                     |
| Genehmigung und Anwendung |                                                                          |
| CE-Zeichen                | Nein                                                                     |
| Entflammbarkeitszeichen   | Zur Montage auf<br>normal<br>entflammbare<br>Oberflächen (F-<br>Zeichen) |

Lichttechnische Daten

| Order Code | Full Product Name               | Farbe der Lichtquelle | Lichtstrom |
|------------|---------------------------------|-----------------------|------------|
| 92353999   | BCP390 4LED 30K 24V 3x90 DMX D3 | Warmweiß              | 124 lm     |
| 92355399   | BCP390 4LED 40K 24V 3x90 DMX D3 | Neutralweiß           | 142 lm     |

