



# UniEdge – oświetlenie krawędziowe ze specjalnym wskazaniem na wnęki okienne

## UniEdge

UniEdge to kompaktowe oświetlenie LED do akcentowania krawędzi obiektów architektonicznych w zastosowaniach zewnętrznych. Solidna konstrukcja mechaniczna i wyjątkowa konstrukcja optyki sprawiają, że UniEdge idealnie nadaje się do oświetlania wewnętrznych krawędzi ram okien i drzwi, fasad budynków, zabytków i pomników. Dostępne kolory: biały, monochromatyczny, RGB, RGBW i regulowana biel. Wyjątkowe soczewki rozpraszające z opcjonalnym interfejsem sterownika DMX512/RDM dają nieograniczoną swobodę projektowania.

### Korzyści

- Wyjątkowy rozsył 3x90° od akcentowania ościeżnic od wewnętrznej strony lub zewnętrznych krawędzi okien, balkonów i drzwi.
- Kompaktowe wymiary i regulowane uchwyty.
- Okablowanie przelotowe do zasilania i sygnału DMX512.

### Cechy

- Solidna konstrukcja i stopień ochrony IP66 do zastosowań zewnętrznych
- Wyjątkowy rozsył 3x90° od oświetlania krawędzi obiektów architektonicznych
- System odpływowy ograniczający gromadzenie się brudu i wody
- Regulowany kąt nachylenia w zakresie od -5° do +85°
- Okablowanie przelotowe do zasilania i danych DMX przez złącza IP67


Zastosowanie

- Wnęki okienne, drzwi, portale, balkony
- Mosty, pomniki i fasady

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Do użytku na zewnątrz

Rysunki techniczne



|                                       |                                                                           |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Informacje ogólne                     |                                                                           |
| W zestawie sterownik                  | Nie                                                                       |
| Dane techniczne oświetlenia           |                                                                           |
| Skorelowana temperatura barwowa (Nom) | -                                                                         |
| Wskaźnik oddawania barw (CRI)         | 80                                                                        |
| Eksploatacja i połączenie elektryczne |                                                                           |
| Zużycie energii                       | 10 W                                                                      |
| Mechanika i korpus                    |                                                                           |
| Typ klosza                            | Szyba hartowana                                                           |
| Kolor Korpusu                         | Ciemnoszary                                                               |
| Mech. kod ochrony przed uderzeniami   | IK06                                                                      |
| Kod stopnia ochrony                   | IP66                                                                      |
| Certyfikaty i zastosowania            |                                                                           |
| Znak CE                               | Nie                                                                       |
| Oznaczenie palności                   | Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności |

Dane techniczne oświetlenia

| Order Code | Full Product Name               | Barwa źródła światła  | Strumień Świetlny |
|------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------|
| 92350899   | BCP390 4LED 27K 24V 3x90 D3     | barwa ciepło-biała    | 118 lm            |
| 92352299   | BCP390 4LED 30K 24V 3x90 D3     | barwa ciepło-biała    | 127 lm            |
| 92353999   | BCP390 4LED 30K 24V 3x90 DMX D3 | barwa ciepło-biała    | 124 lm            |
| 92354699   | BCP390 4LED 40K 24V 3x90 D3     | Barwa biała neutralna | 144 lm            |
| 92355399   | BCP390 4LED 40K 24V 3x90 DMX D3 | Barwa biała neutralna | 142 lm            |

Układy sterowania i ściemnianie

| Order Code | Full Product Name           | Z możliwością przyciemniania |
|------------|-----------------------------|------------------------------|
| 92350899   | BCP390 4LED 27K 24V 3x90 D3 | Nie                          |

| Order Code | Full Product Name           | Z możliwością przyciemniania |
|------------|-----------------------------|------------------------------|
| 92352299   | BCP390 4LED 30K 24V 3x90 D3 | Nie                          |

| Order Code | Full Product Name               | Z możliwością przyciemniania |
|------------|---------------------------------|------------------------------|
| 92353999   | BCP390 4LED 30K 24V 3x90 DMX D3 | Tak                          |
| 92354699   | BCP390 4LED 40K 24V 3x90 D3     | Nie                          |

| Order Code | Full Product Name               | Z możliwością przyciemniania |
|------------|---------------------------------|------------------------------|
| 92355399   | BCP390 4LED 40K 24V 3x90 DMX D3 | Tak                          |

