



Gør din by klar til fremtiden med DigiStreet

DigiStreet nedhængt

Philips DigiStreet kædelinjen er et nyt medlem af vej-og-gade-serien fra DigiStreet, som gør det muligt at udnytte fordelene ved høj belysningskvalitet, markant design og intelligente belysningssystemer i forbindelse med kædelinjeløsninger. DigiStreet-serien, der understøtter Smart City-løsninger, kan udstyres med to systemforberedte (SR) fatninger, som gør det muligt at tilslutte de nyeste samt fremtidige lysstyringssystemer, sensorer og koncepter som f.eks. belysningsfjernstyringssystemet Philips CityTouch. Derudover kan hvert enkelt armatur nemt identificeres takket være Philips Service tag, der er baseret på QR-kryptering. Når en QR-kode, som er anbragt på indersiden af mastedøren, scannes, får du omgående adgang til armaturets konfiguration i hele armaturets levetid, hvilket gør vedligeholdelse og programmering hurtigere og nemmere.

Fordele

- Forberedt til fremtiden: DigiStreet kædelinjen er nem at opgradere med fremtidige CMS-punkter og -sensorer, som giver nye funktioner umiddelbart efter installationen eller senere.
- Dedikeret linseoptik, der passer til internationale gader og veje
- Udstyret med Service Tag-funktion, et QR-baseret identifikationssystem, som gør det muligt at identificere hvert enkelt armatur og få oplysninger om vedligeholdelse, installation og reservedele.

Funktioner

- Kædelinjeløsning i vej-og-gade-serien fra DigiStreet
- Kan udstyres med to SR-fatninger, der sikrer nem opgradering og nye funktioner
- Nem identifikation af armaturet takket være Philips Service-tagget
- L-tune-værktøj tilgængeligt
- Levetid 100.000 timer op til L96 ved Tq +25°C

DigiStreet nedhængt

Anvendelsesområder

- Trafikerede veje og hovedfærdselsårer
- Byområder
- Bymidter og større gader

Versions




DigiStreet Catenary-BTP764



DigiStreet Suspended-BSP764

Målskitse



Oplysninger om produktet



DigiStreet_Catenary-
BTP764-1DPP.tif



DigiStreet_Catenary-
BTP764-2DPP.tif

Oplysninger om produktet



DigiStreet_Catenary-
BTP764-3DPP.tif



DigiStreet_Catenary-
BTP764-4DPP.tif



DigiStreet_Catenary-
BTP764-5DPP.tif



DigiStreet_Catenary-
BTP764-6DPP.tif



DigiStreet_Suspended-
BSP764-1DPP.tif



DigiStreet_Suspended-
BSP764-2DPP.tif

Generelle oplysninger

Driver inkluderet	Ja
Kode for lampeserie	LED64
Udskiftelig lyskilde	Ja
Antal forkoblingsenheder	1 enhed
Service-kode	Ja

Lysteknisk

Lyskildefarve	740 Neutral hvid
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K
Farvegengivelsesindeks (CRI)	70
Lysstrøm	6.400 lm
Opadrettet lysudbyttegrad	0

Drift og el

Strømforbrug	38 W
Sikring mod spændingsudsving (fælles/differentiel)	Armatusikring mod spændingsudsving op til 6 kV differentialtilstand og 6 kV fælles tilstand

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Ja
Maksimalt dæpningsniveau	10%

Mekanik og armaturhus

Optikafskærmningstype	Planglas
Farve på armaturhus	Aluminium
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK09
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP66
Standardhældningsvinkel, sidemontering	-
Standardhældningsvinkel, stolpetop	-

Godkendelse og anvendelsesområde

CE-mærke	Ja
Mærke for brændbarhed	Til montering på normaltantændelige overflader

Lysteknisk

Order Code	Full Product Name	Armatur til lysstrålespredning	Optiktype til brug udendørs
912300023969	BTP764 LED64-4S/740 DSW1 PSD- SR SRT SRB	-	Symmetrisk lysfordeling, bred 1
912300023970	BSP764 LED64-4S/740 DW10 PSD-SR SRT SRB	52° - 7° x 151°	Bred lysfordeling 10

Produktdata

Order Code	Full Product Name	Produktsæriekode	Order Code	Full Product Name	Produktsæriekode
912300023969	BTP764 LED64-4S/740 DSW1 PSD-SR SRT SRB	BTP764	912300023970	BSP764 LED64-4S/740 DW10 PSD-SR SRT SRB	BSP764

